




HID-GreenVision – elektronisk lösning för växtbelysning

HID-GreenVision GP-SON

Helelektroniskt driftdon för GP-SON 600/1 000 W-ljuskällor

Fördelar

- Flexibel integrering (PCB i fäste, optimal värmeutstrålning)
- Låg energiförbrukning
- Många enheter på en automatsäkring

Funktioner

- Hög effektivitet: > 95%
- Begränsning av ingående ström
- Lång livslängd på 30 000 timmar med minst 90 % hela lampor vid Tcase-livslängd
- Exakt spänningsstabilisering på ± 3 procent över brett nätspänningsintervall

Användning

- Armaturer för växtbelysning (växthus/friland)


HID-GreenVision GP-SON

Versions



GP-PR_IGV3GPSN_0001-Product photo

Måttskiss



Product	C1	A1	B1
HID-GV III 600W/P GP-SON 400V	58 mm	181 mm	150 mm

Produktinformation



HID-GV III GP-SON

