



Hosszantartó, megbízható megoldás

HID-HeavyDuty BSN félpárhuzamos SON/CDO/MH/HPI-hez

CDM, CDO, MH, HPI (Plus) és SON lámpákhoz alkalmazható külső félpárhuzamos gyújtóelektroddal használható betokozott elektromágneses réz/vas előtét

Előnyök

- Kiválóan ellenáll a vegyszerek hatásainak, nedves környezetnek és a környezeti hatásoknak
- Hosszantartó, megbízható megoldás – kiemelkedő, átlagosan 15 éves termék élettartam
- Az ortociklikus tekercselésnek köszönhetően minimális watt-vesztés
- Távirányítású vezérlő szerelvény is felszerelhető

Szolgáltatások


- Üvegszállal megerősített termoplasztikus poliésztergyantába tokozva
- Szabvány kivitelben csavaros lezáróegységgel szerelt; igény szerint érintkező betéttel is elérhető
- Váltakozóáramú hálózati feszültséggel/frekvenciával használható előtét is elérhető
- Különálló föld-terminál (HID 'Nagy teljesítményű')

Alkalmazás

- Kültéri világítás (legnépszerűbb alkalmazás: közutak és alagutak megvilágítása)

HID-HeavyDuty BSN félpárhuzamos SON/CDO/MH/HPI-hez

Versions






BSN 100 L33-A2-TS 230V

BSN 150 L33-A2-TS 230V

BSN 250 L33-A2-TS 230V

GPPR BSN-HD PHL

Méretezett rajza



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BSN 400 L33-A2-TS 230V 50Hz HD3-166	6,2 mm	84,0 mm	166,0 mm	147,5 mm	102,0 mm
BSN 70 L33-A2-TS 230V 50Hz HD1-118	6,2 mm	53,0 mm	118,0 mm	103,0 mm	65,0 mm

Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz	123 mm	108 mm	65 mm	53 mm	6,2 mm
BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz	126 mm	108 mm	81 mm	66 mm	6,2 mm
BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz	151 mm	132 mm	81 mm	66 mm	6,2 mm

