



Dlhodobé spoľahlivé riešenie

HID-HeavyDuty BSN semi-paralelné pre SON/CDO/MH/HPI

Obalené elektromagnetické predradníky z medi alebo železa určené na použitie s externým semiparalelným zapalovačom pre svetelné zdroje CDM, CDO, MH, HPI (Plus) a SON

Výhody

- Vynikajúca odolnosť voči chemickým vplyvom, vlhkým podmienkam a prasklinám v dôsledku zaťaženia vonkajšími vplyvmi
- Dlhodobé spoľahlivé riešenie – vynikajúca životnosť produktu (priemerne 15 rokov)
- Minimálne straty výkonu vďaka ortocyklickému procesu vinutia
- Jednotku predradníka možno inštalovať na diaľku

Vlastnosti


- Obalené termoplastovou polyesterovou živicom zosilnenou skleneným vláknom
- Štandardne sú vybavené svorkovnicami, vkladané kontakty sú k dispozícii na požiadanie
- Predradníky pre iné napájacie napätie alebo frekvencie sú k dispozícii na požiadanie
- Samostatná uzemňovacia svorka (HID na veľké zaťaženie)

Aplikácie


- Exteriérové osvetlenie (najviac sa používa ako osvetlenie ciest a tunelov)

HID-HeavyDuty BSN semi-paralelné pre SON/CDO/MH/HPI

Versions



BSN 100 L33-A2-TS 230V






BSN 150 L33-A2-TS 230V



BSN 250 L33-A2-TS 230V

Rozmerový obrázok



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BSN 400 L33-A2-TS 230V 50Hz HD3-166	6,2 mm	84,0 mm	166,0 mm	147,5 mm	102,0 mm
BSN 70 L33-A2-TS 230V 50Hz HD1-118	6,2 mm	53,0 mm	118,0 mm	103,0 mm	65,0 mm

Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz	123 mm	108 mm	65 mm	53 mm	6,2 mm
BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz	126 mm	108 mm	81 mm	66 mm	6,2 mm
BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz	151 mm	132 mm	81 mm	66 mm	6,2 mm

