



Mô tả sản phẩm

MASTER HPI Plus

Đèn halogen kim loại thạch anh có bóng dạng bầu dục

Lợi ích

- Mức độ an toàn và tiện ích cao, được duy trì suốt thời hạn sử dụng
- Chi phí bảo trì rất thấp
- Tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu với khái niệm "Plus" và "S"
- Giúp người dùng tùy chỉnh hiệu ứng chiếu sáng bằng cách sử dụng nhiệt độ màu thích hợp

Tính năng

- Vỏ bóng đèn hình bầu dục, phủ trắng bên trong
- Công nghệ 3-dải tần độc đáo mang lại hiệu suất chiếu sáng cao ngay từ ban đầu và trong suốt thời gian sử dụng dài của đèn
- Có sẵn phiên bản ánh sáng trắng mát và ánh sáng ban ngày, độ ổn định màu tốt
- Kiểu "S" để thay thế trực tiếp cho đèn HPL

Ứng dụng

- Để chiếu sáng trần cao, ví dụ nhà xưởng sản xuất, phòng triển lãm, siêu thị, trung tâm mua sắm, cửa hàng gia dụng, nhà thờ, sân bay, ga tàu

Cảnh báo và An toàn

- Chỉ sử dụng với những bộ đèn kín hoàn toàn, ngay cả trong quá trình thử nghiệm (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Bộ đèn phải có khả năng giữ lại mảnh vỡ nóng khi bóng đèn bị vỡ
- Sử dụng với bộ điều khiển được thiết kế chuyên dụng cho đèn thủy ngân hoặc natri cao áp
- Khả năng bóng đèn vỡ gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng là gần như không thể. Nếu bóng đèn bị vỡ, hãy thông gió cho phòng trong 30 phút và tháo các bộ phận ra, tốt hơn là nên đeo găng tay. Đặt các bộ phận vào một túi nhựa kín và mang đến các cơ sở xử lý chất thải địa phương để tái chế. Không sử dụng máy hút bụi.


MASTER HPI Plus

Phiên bản



LPPR HPI

Bản vẽ kích thước



Product	D (max)	C (max)
MASTER HPI Plus 400W/667 BU E40 1SL/6	122 mm	290 mm

