



產品說明

MASTER HPI-T Plus 複金屬燈

石英複金屬燈，透明外部燈泡

优点

- 高度安全，照明舒適，歷久如新
- 維護成本極低
- 選擇「Plus」概念型，節省初期投資成本

特点

- 透明外管
- 獨特的 3 段技術，有效提升流明效率，亮度始終如一
- 產生自然色白光，光色穩定

应用

- 運動照明、建物和紀念碑泛光照明、區域照明 (如港口、建築工地)、天棚照明 (如加油站和園藝照明) 等

安全提示

- Use only in totally enclosed luminaire, even during testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- The luminaire must be able to contain hot lamp parts if the lamp ruptures
- For use with control gear designed for high-pressure mercury or sodium lamps
- A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.


MASTER HPI-T Plus 複金屬燈

Versions



LPPR HPI-T

二维绘图



Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER HPI-T Plus 250W/645 E40 1SL/12	47 mm	29 mm	155 mm	255 mm
MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12	47 mm	30.5 mm	168 mm	286 mm

一般資訊	
燈座基底	E40
標稱使用壽命	15,000 h
操作位置	P20
照明技術	
色彩名稱	冷白光 (CW)
控制與調光	
可調光	否
機械與外罩	
燈泡表層	透明
燈泡形狀	T46

照明技術

Order Code	Full Product Name	色度坐標 X (標稱)	色度坐標 Y (Nom)	相關色溫 (標稱)	演色性指數 (CRI)	光效 (額定) (標準)
928481300098	MASTER HPI-T Plus 250W/645 E40 1SL/12	338	371	4500 K	58	73 lm/W
928481600096	MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12	373	368	4200 K	65	83 lm/W

運轉與電力

MASTER HPI-T Plus 複金屬燈

Order Code	Full Product Name	電壓 (標稱)	耗電量
928481300098	MASTER HPI-T Plus 250W/645 E40 1SL/12	128 V	247 W

Order Code	Full Product Name	電壓 (標稱)	耗電量
928481600096	MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12	125 V	385 W

認證與應用

Order Code	Full Product Name	能源消耗 kWh/ 1000 h	汞 (Hg) 含量 (標稱)
928481300098	MASTER HPI-T Plus 250W/645 E40 1SL/12	272 kWh	36 mg
928481600096	MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12	424 kWh	29.5 mg



