



# Αξιόπιστη λύση με μεγάλη διάρκεια ζωής

## HID –Υψηλής Ισχύος για MH, HPI, HPL, SON

Ενθυλακωμένα μπάλαστ για χρήση με λαμπτήρες SON (T) (Plus), HPL, HPI και MH με ονομαστική ισχύ 1.000 W και πάνω

### Οφέλη

- Προστασία από την υπερθέρμανση – εξαιρετική διάρκεια ζωής προϊόντος, η οποία φτάνει κατά μέσο όρο τα 15 χρόνια
- Ελάχιστες απώλειες τάσης χάρη στη διαδικασία ορθοκυκλικής περιέλιξης
- Ιδανικό για τοποθέτηση σε στύλο

### Χαρακτηριστικά

- Εξαιρετική ανθεκτικότητα σε χημικές ουσίες, υγρασία και καταπονητικές ρωγμές λόγω περιβαλλοντικών συνθηκών
- Ταξινόμηση κατηγορίας I (δηλαδή περιλαμβάνει λειτουργία γείωσης)
- Στον τυπικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται βιδωτά μπλοκ ακροδεκτών
- Χωριστός ακροδέκτης γείωσης (HID 'Heavy Duty')
- Τα μπάλαστ για εναλλακτικές τάσεις/συχνότητες δικτύου διατίθενται κατ' απαίτηση

### Εφαρμογή

- Φωτισμός εξωτερικών χώρων (δημοφιλέστεροι τομείς εφαρμογής: φωτισμός αθλητικών και υπαίθριων χώρων)

HID -Υψηλής Ισχύος για MH, HPI, HPL, SON

Versions



GPPR BSN-HP L02 L43 L78 PHL




GPPR BHD-HP PHL




GPPR1\_BHL-HP\_PHL.JPG


Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



| Product         | D1  | C1    | A1    | A2    | A3    | B1    | B2   |
|-----------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| BSN 1000 L78-A2 | 6,5 | 102,0 | 257,0 | 222,0 | 246,0 | 117,0 | 88,0 |
| 230/240V 50Hz   | mm  | mm    | mm    | mm    | mm    | mm    | mm   |
| HP-257          |     |       |       |       |       |       |      |



| Product           | D1  | C1    | A1    | A2    | A3    | B1    | B2   |
|-------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| BHD 2000 L76-A2   | 6,5 | 102,0 | 317,0 | 282,0 | 306,0 | 117,0 | 88,0 |
| 380/400/415V 50Hz | mm  | mm    | mm    | mm    | mm    | mm    | mm   |
| HP-317            |     |       |       |       |       |       |      |



| Product           | D1  | C1    | A1    | A2    | A3    | B1    | B2   |
|-------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| BHL 1000 L78-A2   | 6,5 | 102,0 | 207,0 | 172,0 | 196,0 | 117,0 | 88,0 |
| 230/240V 50Hz     | mm  | mm    | mm    | mm    | mm    | mm    | mm   |
| HP-207            |     |       |       |       |       |       |      |
| BHL 2000 L76-A2   | 6,5 | 102,0 | 317,0 | 282,0 | 306,0 | 117,0 | 88,0 |
| 380/400/415V 50Hz | mm  | mm    | mm    | mm    | mm    | mm    | mm   |
| HP-317            |     |       |       |       |       |       |      |

## HID -Υψηλής Ισχύος για MH, HPI, HPL, SON

### Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Συχνότητα εισόδου | 50 Hz |
| Line Frequency    | 50 Hz |

### Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

| Order Code | Full Product Name                     | Τάση εισόδου                 |
|------------|---------------------------------------|------------------------------|
| 06236900   | BSN 1000 L78 230/240V 50HZ HP-257     | 230 V (προεπιλογή) ή 240 V V |
| 74276600   | BHD 2000 L76 380/400/415V 50Hz HP-317 | 380 έως 415 V                |

| Order Code | Full Product Name                     | Τάση εισόδου                 |
|------------|---------------------------------------|------------------------------|
| 06237600   | BHL 1000 L78 230/240V 50HZ HP-207     | 230 V (προεπιλογή) ή 240 V V |
| 06384700   | BHL 2000 L76 380/400/415V 50HZ HP-317 | 380 έως 415 V                |

