



Pitkäikäinen, luotettava ratkaisu

HID-HighPower SON/MH/HPL/HPI-lampuille

Kapseloidut liitäntälaitteet käytettäväksi SON (T) (Plus)-, HPL-, HPI- ja MH-lamppujen kanssa, joiden nimellisteho on vähintään 1 000 W

Hyödyt

- Suojattu ylikuumenemiselta – erinomainen 15 vuoden keskimääräinen käyttöikä
- Erittäin vähäinen tehohäviö täydellisen kerroskäämityksen ansiosta
- Eriyisen sopiva pylväsasennukseen

Ominaisuudet

- Kestää erinomaisesti kemikaaleja, kosteita olosuhteita ja ympäristörasitusta
- Luokka I (eli maadoitusmahdollisuus)
- Vakiona varustettu ruuviriviliittimillä
- Erillinen maadoitusliitäntä (HID Heavy Duty)
- Liitäntälaitteet muille verkkojännitteille/-taajuuksille saatavissa pyynnöstä

Käyttökohteet

- Ulkovalaistus (yleisimmät käyttökohteet: urheilu- ja aluevalaistus)

HID-HighPower SON/MH/HPL/HPI-lampuille

Versions



GPPR BSN-HP L02 L43 L78 PHL




GPPR BHD-HP PHL




GPPR1_BHL-HP_PHL.JPG


Mittapiirros



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BSN 1000 L78-A2	6,5	102,0	257,0	222,0	246,0	117,0	88,0
230/240V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-257							



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BHD 2000 L76-A2	6,5	102,0	317,0	282,0	306,0	117,0	88,0
380/400/415V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-317							



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BHL 1000 L78-A2	6,5	102,0	207,0	172,0	196,0	117,0	88,0
230/240V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-207							

HID-HighPower SON/MH/HPL/HPI-lampuille

Käyttö- ja sähkötiedot

Syöttötaajuus	50 Hz
Viivatiheys	50 Hz

Käyttö- ja sähkötiedot

Order Code	Full Product Name	Tulojännite
913700217503	BSN 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-257	230 V (oletus) tai 240 V
913700232103	BHD 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317	380–415 V

Order Code	Full Product Name	Tulojännite
913700217303	BHL 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-207	230 V (oletus) tai 240 V

