



# Hosszantartó, megbízható megoldás

## HID-HighPower for SON/MH/HPL/HPI

Tokozott előtéték az 1000 W vagy magasabb teljesítményű SON (T) (Plus), HPL, HPI és MH lámpákhoz

### Előnyök

- Túlmelegedés elleni védelem – kiemelkedő, átlagosan 15 éves termék élettartam
- Az ortociklikus tekercselésnek köszönhetően minimális watt-vesztés
- Ideális oszlopra szereléshez:

### Szolgáltatások

- Kiválóan ellenáll a vegyszerek hatásainak, nedves környezetnek és a környezeti hatásoknak
- Besorolás: I. osztály (azaz földelt technológia)
- Szabvány kivitelben csavaros lezáróegységgel szerelt
- Különálló föld-terminál (HID 'Nagy teljesítményű')
- Váltakozóáramú hálózati feszültséggel/frekvenciával használható előtéték is elérhetők

### Alkalmazás

- Kültéri világítás (legnépszerűbb alkalmazási területek: sportpálya és térvilágítás)

# HID-HighPower for SON/MH/HPL/HPI

## Versions




GPPR BSN-HP L02 L43 L78 PHL




GPPR BHD-HP PHL


## Méretezett rajza



| Product         | D1  | C1    | A1    | A2    | A3    | B1    | B2   |
|-----------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| BSN 1000 L78-A2 | 6,5 | 102,0 | 257,0 | 222,0 | 246,0 | 117,0 | 88,0 |
| 230/240V 50Hz   | mm  | mm    | mm    | mm    | mm    | mm    | mm   |
| HP-257          |     |       |       |       |       |       |      |



| Product           | D1  | C1    | A1    | A2    | A3    | B1    | B2   |
|-------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| BHD 2000 L76-A2   | 6,5 | 102,0 | 317,0 | 282,0 | 306,0 | 117,0 | 88,0 |
| 380/400/415V 50Hz | mm  | mm    | mm    | mm    | mm    | mm    | mm   |
| HP-317            |     |       |       |       |       |       |      |



| Product           | D1  | C1    | A1    | A2    | A3    | B1    | B2   |
|-------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| BHL 1000 L78-A2   | 6,5 | 102,0 | 207,0 | 172,0 | 196,0 | 117,0 | 88,0 |
| 230/240V 50Hz     | mm  | mm    | mm    | mm    | mm    | mm    | mm   |
| HP-207            |     |       |       |       |       |       |      |
| BHL 2000 L76-A2   | 6,5 | 102,0 | 317,0 | 282,0 | 306,0 | 117,0 | 88,0 |
| 380/400/415V 50Hz | mm  | mm    | mm    | mm    | mm    | mm    | mm   |
| HP-317            |     |       |       |       |       |       |      |

# HID-HighPower for SON/MH/HPL/HPI

| Működtetés és elektronika |       |
|---------------------------|-------|
| Bemeneti frekvencia       | 50 Hz |
| Hálózati frekvencia       | 50 Hz |

## Működtetés és elektronika

| Order Code | Full Product Name                     | Bemeneti feszültség     |
|------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 06236900   | BSN 1000 L78 230/240V 50HZ HP-257     | 230 V (alap) vagy 240 V |
| 74276600   | BHD 2000 L76 380/400/415V 50Hz HP-317 | 380–415 V               |

| Order Code | Full Product Name                     | Bemeneti feszültség     |
|------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 06237600   | BHL 1000 L78 230/240V 50HZ HP-207     | 230 V (alap) vagy 240 V |
| 06384700   | BHL 2000 L76 380/400/415V 50HZ HP-317 | 380–415 V               |

