PHILIPS

Lighting

Solução fiável de longa duração

HID-HighPower for SON/MH/HPL/HPI

Balastros encapsulados para utilização com lâmpadas SON (T) (Plus), HPL, HPI e MH com potências nominais de 1000 W e superiores

Benefícios

- Protecção contra sobreaquecimento – extraordinária vida útil média do produto de 15 anos
- Perdas de potência mínimas graças ao processo de enrolamento ortocíclico
- Ideal para montagem em poste

Características

- Excelente resistência a impactos químicos, condições de humidade e fissuras resultantes da tensão ambiental
- Classificação de Classe I (ou seja, com possibilidade de ligação à terra)
- Equipado de série com blocos de terminais de parafuso
- Terminal de terra independente (HID 'Heavy Duty')
- Balastros para tensões de rede/frequências alternativas disponíveis a pedido

Aplicação

- Iluminação exterior (áreas de aplicação mais populares: iluminação de desporto e de áreas)

HID-HighPower for SON/MH/HPL/HPI

Versions



GPPR BSN-HP L02 L43 L78 PHL



GPPR BHD-HP PHL

Desenho dimensional



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BSN 1000 L78-A2	6,5	102,0	257,0	222,0	246,0	117,0	88,0
230/240V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-257							



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BHD 2000 L76-A2	6,5	102,0	317,0	282,0	306,0	117,0	88,0
380/400/415V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-317							



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BHL 1000 L78-A2	6,5	102,0	207,0	172,0	196,0	117,0	88,0
230/240V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-207							
BHL 2000 L76-A2	6,5	102,0	317,0	282,0	306,0	117,0	88,0
380/400/415V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-317							

HID-HighPower for SON/MH/HPL/HPI

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Frequência de entrada	50 Hz
Frequência de linha	50 Hz

Funcionamento e caraterísticas elétricas

Order Code	Full Product Name	Tensão de entrada
06236900	BSN 1000 L78 230/240V 50HZ HP-257	230 V (predefinido) ou 240 V
74276600	BHD 2000 L76 380/400/415V 50Hz HP-317	380 a 415 V

Order Code	Full Product Name	Tensão de entrada
06237600	BHL 1000 L78 230/240V 50HZ HP-207	230 V (predefinido) ou 240 V
06384700	BHL 2000 L76 380/400/415V 50HZ HP-317	380 a 415 V

© 2023 Signify Holding Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Todas as marcas comerciais registadas são propriedade da Signify Holding ou dos respetivos proprietários.