



# Dlhodobé spoľahlivé riešenie

## HID-HighPower pre SON/MH/HPL/HPI

Obalené predradníky určené na použitie so zdrojmi SON (T) (Plus), HPL, HPI a MH s menovitým príkonom 1 000 W alebo viac

### Výhody

- Ochrana pred prehriatím – vynikajúca životnosť produktu (priemerne 15 rokov)
- Minimálne straty výkonu vďaka ortocyckickému procesu vinutia
- Ideálne na montáž na stĺp

### Vlastnosti

- Vynikajúca odolnosť voči chemickým vplyvom, vlhkým podmienkam a prasklinám v dôsledku zaťaženia vonkajšími vplyvmi
- Zariadenie triedy I (tzn. s uzemňovacím zariadením)
- Štandardne vybavené svorkovnicami
- Samostatná uzemňovacia svorka (HID na veľké zaťaženie)
- Predradníky pre iné napájacie napätie alebo frekvencie sú k dispozícii na požiadanie

### Aplikácie

- Exteriérové osvetlenie (najviac sa používa v týchto oblastiach: športové osvetlenie a osvetlenie priestranstiev)

HID-HighPower pre SON/MH/HPL/HPI

Versions



GPPR BSN-HP L02 L43 L78 PHL




GPPR BHD-HP PHL




GPPR1\_BHL-HP\_PHL.JPG


Rozmerový obrázok



| Product         | D1  | C1    | A1    | A2    | A3    | B1    | B2   |
|-----------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| BSN 1000 L78-A2 | 6,5 | 102,0 | 257,0 | 222,0 | 246,0 | 117,0 | 88,0 |
| 230/240V 50Hz   | mm  | mm    | mm    | mm    | mm    | mm    | mm   |
| HP-257          |     |       |       |       |       |       |      |



| Product           | D1  | C1    | A1    | A2    | A3    | B1    | B2   |
|-------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| BHD 2000 L76-A2   | 6,5 | 102,0 | 317,0 | 282,0 | 306,0 | 117,0 | 88,0 |
| 380/400/415V 50Hz | mm  | mm    | mm    | mm    | mm    | mm    | mm   |
| HP-317            |     |       |       |       |       |       |      |



| Product           | D1  | C1    | A1    | A2    | A3    | B1    | B2   |
|-------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| BHL 1000 L78-A2   | 6,5 | 102,0 | 207,0 | 172,0 | 196,0 | 117,0 | 88,0 |
| 230/240V 50Hz     | mm  | mm    | mm    | mm    | mm    | mm    | mm   |
| HP-207            |     |       |       |       |       |       |      |
| BHL 2000 L76-A2   | 6,5 | 102,0 | 317,0 | 282,0 | 306,0 | 117,0 | 88,0 |
| 380/400/415V 50Hz | mm  | mm    | mm    | mm    | mm    | mm    | mm   |
| HP-317            |     |       |       |       |       |       |      |

## HID-HighPower pre SON/MH/HPL/HPI

### Prevádzkové a elektrické

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Vstupná frekvencia | 50 Hz |
| Sieťová frekvencia | 50 Hz |

### Prevádzkové a elektrické

| Order Code | Full Product Name                        | Vstupné napätie                |
|------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| 06236900   | BSN 1000 L78 230/240V 50HZ HP-257        | 230 V (predvolené) alebo 240 V |
| 74276600   | BHD 2000 L76 380/400/415V 50Hz<br>HP-317 | 380 až 415 V                   |

| Order Code | Full Product Name                        | Vstupné napätie                |
|------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| 06237600   | BHL 1000 L78 230/240V 50HZ HP-207        | 230 V (predvolené) alebo 240 V |
| 06384700   | BHL 2000 L76 380/400/415V 50HZ<br>HP-317 | 380 až 415 V                   |

