



产品描述

HID-High Power ballasts for SON/MH lamps

浸渍 (HID 标准) 电感镇流器适用于 HID 光源 , 与一个外部触发器结合使用

优点

- 受限的镇流器线圈容量 , 重量的减轻以及镇流器功率损失降至最低
- 安装和布线简单便利

特点

- 产品特点
- Orthocyclic 绕线工艺
- 按标准配备了螺钉端子排的镇流器
- 安装过程中的接地设施 (HID 标准镇流器)

应用

- 适用于采用 SON/MHN-LA 光源的场所 , 如 : 道路、公共区域及工业照明
- 在限制相对湿度的场所 , HID 基本镇流器应限制在内置情况下使用


Versions



GPPR HPSON

HID-High Power ballasts for SON/MH lamps

二维绘图



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BSN 1000L 302I	7 mm	102.0 mm	183 mm	134.5 mm	117.0 mm

