



Deskripsi Produk

HPI-T

Lampu halida logam kuarsa dengan bola lampu luar bening

Benefits

- Tingkat keamanan dan kenyamanan tinggi, dipertahankan selama masa pakai
- Biaya pemeliharaan minimal

Features

- Bola lampu luar tubular transparan
- Teknologi 3 panel yang unik yang menghasilkan efektivitas cahaya tinggi, pada awal dan selama masa pakai panjang
- Membuat tampilan warna putih alami dan stabilitas warna yang baik

Application

- Pencahayaan olahraga, lampu sorot gedung dan monumen, pencahayaan area, misalnya pelabuhan dan lokasi konstruksi

Warnings and Safety

- Gunakan hanya dalam luminer yang sepenuhnya tertutup, bahkan selama pengujian (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Luminer harus dapat berisi komponen lampu panas jika lampu pecah
- Untuk penggunaan dengan control gear yang dirancang untuk lampu merkuri bertekanan tinggi
- Lampu yang pecah sangat tidak mungkin berdampak pada kesehatan Anda. Jika lampu pecah, ventilasikan ruangan selama 30 menit, lalu lepaskan komponen, sebaiknya kenakan sarung tangan. Letakkan komponen tersebut dalam kantong plastik tertutup, lalu bawa ke fasilitas limbah lokal Anda untuk didaur ulang. Jangan gunakan penghisap debu.


HPI-T

Versions



HPI-T 1000W E40

Dimensional drawing



Product	D (max)	O	L	C (max)
HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	66 mm	80 mm	240 mm	382 mm

