



# Produktbeskrivning

## HPI-T

Kvartshalogenljuskälla med klart ytterkolv

### Fördelar

- Hög säkerhet och behagligt ljus under hela livslängden
- Minimala underhållskostnader

### Funktioner

- Klar, rörformad ytterkolv
- Unik 3-bandsteknologi som resulterar i god färgstabilitet och jämn ljusfärg under hela livslängden
- Ger ett naturligt vitt ljus med en bra färgstabilitet

### Användning

- Sportbelysning, fasadbelysning och strålkastarbelysning av monument, belysning av t ex hamnar och byggplatser

### Varning och Säkerhet

- Används endast i fullständigt sluten armatur, även vid testning (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen måste tåla varma komponenter ifall ljuskällan skulle gå sönder
- Används tillsammans med styrdon särskilt avsedda för högtryckskviksilverljuskällor
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om en ljuskälla går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, använd helst handskar. Lägg delarna i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem till din närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.



# HPI-T

## Versions



HPI-T 1000W E40

## Måttskiss



| Product                   | D (max) | O     | L      | C (max) |
|---------------------------|---------|-------|--------|---------|
| HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4 | 66 mm   | 80 mm | 240 mm | 382 mm  |

| Product                        | D (max)  | O      | L      | C (max) |
|--------------------------------|----------|--------|--------|---------|
| HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4 | 101,5 mm | 120 mm | 267 mm | 430 mm  |
| HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4 | 101,5 mm | 89 mm  | 290 mm | 430 mm  |

### Allmän information

Socket E40

### Ljusteknik

Färgbeteckning Kallvit (CW)

### Styrenheter och dimring

Dimbar Nej

### Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling Klar

# HPI-T

## Allmän information

| Order Code   | Full Product Name              | Driftposition |
|--------------|--------------------------------|---------------|
| 928482600096 | HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4      | P             |
| 928073609231 | HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4 | P75           |

| Order Code   | Full Product Name              | Driftposition |
|--------------|--------------------------------|---------------|
| 928074209228 | HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4 | P20           |

## Ljusteknik

| Order Code   | Full Product Name              | Kromaticitetskoordinat X (nom) | Kromaticitetskoordinat Y (nom) | Korrelerad färgtemperatur (Nom) | Färgåtergivningsindex (märkvärde) (nom) | Ljusutbyte |
|--------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 928482600096 | HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4      | 370                            | 380                            | 4300 K                          | 57                                      | 83 lm/W    |
| 928073609231 | HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4 | 375                            | 385                            | 4200 K                          | 63                                      | 95 lm/W    |
| 928074209228 | HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4 | 387                            | 403                            | 3800 K                          | 59                                      | 101 lm/W   |

## Drift och elektricitet

| Order Code   | Full Product Name              | Spänning (nom) | Effektförbrukning |
|--------------|--------------------------------|----------------|-------------------|
| 928482600096 | HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4      | 130 V          | 990 W             |
| 928073609231 | HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4 | 130 V          | 1 980 W           |

| Order Code   | Full Product Name              | Spänning (nom) | Effektförbrukning |
|--------------|--------------------------------|----------------|-------------------|
| 928074209228 | HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4 | 232 V          | 1 980 W           |

## Mekanik och armaturhus

| Order Code   | Full Product Name              | Lampform |
|--------------|--------------------------------|----------|
| 928482600096 | HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4      | T65      |
| 928073609231 | HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4 | T100     |

| Order Code   | Full Product Name              | Lampform |
|--------------|--------------------------------|----------|
| 928074209228 | HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4 | T100     |

## Användning och godkännande

| Order Code   | Full Product Name              | Energiförbrukning kWh/1 000 tim | Kviksilverinnehåll (Hg) (nom) |
|--------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 928482600096 | HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4      | 1 089 kWh                       | 86 mg                         |
| 928073609231 | HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4 | 2 178 kWh                       | 155 mg                        |

| Order Code   | Full Product Name              | Energiförbrukning kWh/1 000 tim | Kviksilverinnehåll (Hg) (nom) |
|--------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 928074209228 | HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4 | 2 178 kWh                       | 256 mg                        |

