



# Опис виробу

## HPI-T High Wattage

Кварцові метало-галогенні лампи з прозорою зовнішньою колбою

### Переваги

- Високий рівень безпеки й комфорту протягом усього терміну експлуатації
- Мінімальна вартість обслуговування

### Характеристики

- Прозора трубчаста зовнішня колба
- Унікальна 3-смугова технологія забезпечує високу світловіддачу як на початку експлуатації, так і протягом усього терміну служби
- Забезпечує природне відображення та високу стабільність білого кольору

### Застосування

- Освітлення спортивних об'єктів, заливаюче освітлення будівель і пам'ятників, освітлення ділянок, як-от гаваней і будівельних майданчиків

### Попередження та безпека

- Використовуйте лише світильник у корпусі навіть під час випробувань (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Світильник має утримувати гарячі уламки лампи в разі її руйнування
- Для використання з модулем регулювання, призначеним для ртутних ламп високого тиску
- Украй малоймовірно, що розбита лампа може становити будь-який ризик вашому здоров'ю. Якщо лампа розбилася, провітріть приміщення протягом 30 хвилин і зберіть усі уламки (бажано в рукавичках). Покладіть їх у герметичний целофановий пакет і передайте в місцевий пункт утилізації відходів. Не використовуйте пилосос.


# HPI-T High Wattage

## Версії




HPI-T 1000W E40

## Розміри



| Product                   | D (max) | O     | L      | C (max) |
|---------------------------|---------|-------|--------|---------|
| HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4 | 66 mm   | 80 mm | 240 mm | 382 mm  |



| Product                        | D (max)  | O      | L      | C (max) |
|--------------------------------|----------|--------|--------|---------|
| HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4 | 101,5 mm | 120 mm | 267 mm | 430 mm  |
| HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4 | 101,5 mm | 89 mm  | 290 mm | 430 mm  |

| Загальна інформація             |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Розташування виводів            | E40                    |
| Світлотехнічні                  |                        |
| Позначення кольору              | Холодний білий<br>(CW) |
| Елементи керування й затемнення |                        |
| З регульованою яскравістю       | Ні                     |
| Механічні деталі й корпус       |                        |
| Обробка лампи                   | Прозорий               |

# HPI-T High Wattage

## Загальна інформація

| Order Code   | Full Product Name              | Робоче положення | Order Code   | Full Product Name              | Робоче положення |
|--------------|--------------------------------|------------------|--------------|--------------------------------|------------------|
| 928482600096 | HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4      | P                | 928074209228 | HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4 | P20              |
| 928073609231 | HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4 | P75              |              |                                |                  |

## Світлотехнічні

| Order Code   | Full Product Name                 | Координата<br>хроматичності X<br>(номінальна) | Координата<br>хроматичності Y<br>(номінальна) | Корельована колірна<br>температура (ном.) | Індекс якості<br>кольоропередачі (CRI) | Світловіддача<br>(номінальна) (ном.) |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| 928482600096 | HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4         | 370                                           | 380                                           | 4300 K                                    | 57                                     | 83 lm/W                              |
| 928073609231 | HPI-T 2000W/646 E40 220V<br>CRP/4 | 375                                           | 385                                           | 4200 K                                    | 63                                     | 95 lm/W                              |
| 928074209228 | HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4    | 387                                           | 403                                           | 3800 K                                    | 59                                     | 101 lm/W                             |

## Експлуатаційні й електричні

| Order Code   | Full Product Name                 | Напруга (ном.) | Споживана<br>потужність | Order Code   | Full Product Name                 | Напруга (ном.) | Споживана<br>потужність |
|--------------|-----------------------------------|----------------|-------------------------|--------------|-----------------------------------|----------------|-------------------------|
| 928482600096 | HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4         | 130 V          | 990 W                   | 928074209228 | HPI-T 2000W/542 E40 380V<br>1SL/4 | 232 V          | 1 980 W                 |
| 928073609231 | HPI-T 2000W/646 E40 220V<br>CRP/4 | 130 V          | 1 980 W                 |              |                                   |                |                         |

## Механічні деталі й корпус

| Order Code   | Full Product Name              | Форма лампи | Order Code   | Full Product Name              | Форма лампи |
|--------------|--------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------|-------------|
| 928482600096 | HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4      | T65         | 928074209228 | HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4 | T100        |
| 928073609231 | HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4 | T100        |              |                                |             |

## Затвердження й застосування

| Order Code   | Full Product Name                 | Споживання енергії<br>кВт/1000 год | Вміст ртуті<br>(ном.) | Order Code   | Full Product Name                 | Споживання енергії<br>кВт/1000 год | Вміст ртуті<br>(ном.) |
|--------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| 928482600096 | HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4         | 1 089 kWh                          | 86 mg                 | 928074209228 | HPI-T 2000W/542 E40 380V<br>1SL/4 | 2 178 kWh                          | 256 mg                |
| 928073609231 | HPI-T 2000W/646 E40 220V<br>CRP/4 | 2 178 kWh                          | 155 mg                |              |                                   |                                    |                       |

