



Produkt

MASTER MHN-FC

Kompakt to-soklet metalhalogenlampe med dobbelt forsegling.

Fordele

- Ideelle til sportsbelysning.
- God farvegengivelse skaber et behageligt miljø med høj visuel komfort for såvel udøvere som tilskuere.
- Muliggør kompakte armaturløsninger med gode optiske løsninger med minimalt lysspild.

Funktioner

- Dobbelt forsegling i glasset giver længere levetid.
- Findes i 1000 og 2000W.
- Naturligt hvidt lys.
- Den kompakte størrelse muliggør produktion af små armaturer.

Anvendelsesområder

- Sports- og projektørbelysning til trænings- og idrætsanlæg.

Advarsler og sikkerhed

- Må kun anvendes i et helt indkapslet armatur, selv under test (IEC 61167, IEC 62035 og IEC 60598)
- Armaturet skal kunne holde til varme pæredele, hvis pæren springer
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

MASTER MHN-FC


Versions



LPPR MHN-FC 2000W 2200W

LPPR MHN-FC 1000W

Målskitse



Product	D (max)	D	O	X	L	A	C (max)
MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW	33 mm	25,5 mm	42,5 mm	58 mm	144 mm	226 mm	290 mm
MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW	33 mm	25,5 mm	108 mm	58 mm	177 mm	290 mm	357 mm

Generelle oplysninger	
Fod	Double Ended
Driftsposition	P5
Lysteknisk	
Farvebetegnelse	Hvid (WH)
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Kromaticitetskoordinat X (nom.)	Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Farvegengivelsesindeks (CRI)	Lyseffekt (nominel) (nom.)
928070405130	MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW	380	419	4200 K	60	102 lm/W
928075705130	MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW	374	366	4100 K	65	91 lm/W

Drift og el

MASTER MHN-FC

Order Code	Full Product Name	Spænding (nom.)	Strømforbrug
928070405130	MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW	222 V	2.050 W

Order Code	Full Product Name	Spænding (nom.)	Strømforbrug
928075705130	MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW	130 V	1.040,0 W

Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	Energiforbrug kWh/ 1000 t.	Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)
928070405130	MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW	2.235 kWh	105 mg

Order Code	Full Product Name	Energiforbrug kWh/ 1000 t.	Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)
928075705130	MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW	1.144 kWh	74 mg

