



# Lámpara

## MASTER MHN-FC

Lámpara de halogenuros metálicos de cuarzo con doble terminal.

### Beneficios

- Buena reproducción cromática que permite un mayor confort para los participantes como para los espectadores.
- La distribución espectral continua que ofrece una opción semi-profesional para estadios y grandes superficies.

### Características

- Doble terminal para una mayor duración.
- Elección entre 1000W y 2000W.
- Apariencia de luz blanca Natural
- Fuente de luz compacta para luminarias más pequeñas.

### Aplicaciones

- Áreas recreacionales y deportivas

### Advertencias y seguridad

- Utilizar solamente en luminarias totalmente cerradas, incluso durante pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- La luminaria debe ser capaz de contener las piezas de lámpara calientes si la lámpara se rompe
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

# MASTER MHN-FC


## Versions



LPPR MHN-FC 2000W 2200W

LPPR MHN-FC 1000W

## Plano de dimensiones



| Product                         | D (max) | D       | O       | X     | L      | A      | C (max) |
|---------------------------------|---------|---------|---------|-------|--------|--------|---------|
| MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW | 33 mm   | 25,5 mm | 42,5 mm | 58 mm | 144 mm | 226 mm | 290 mm  |
| MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW | 33 mm   | 25,5 mm | 108 mm  | 58 mm | 177 mm | 290 mm | 357 mm  |

| Información general        |              |
|----------------------------|--------------|
| Base del casquillo         | Double Ended |
| Posición de funcionamiento | P5           |
| Datos técnicos de la luz   |              |
| Designación de color       | Blanco (WH)  |
| Controles y regulación     |              |
| Regulable                  | No           |
| Mecánicos y de carcasa     |              |
| Acabado de la bombilla     | Transparente |

## Datos técnicos de la luz

| Order Code | Full Product Name               | Coordenada X de cromacidad (Nom) | Coordenada Y de cromacidad (Nom) | Temperatura de color correlacionada (nom.) | Índice de reproducción cromática (IRC) | Eficacia luminica (nominal) (nom.) |
|------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| 21349500   | MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW | 380                              | 419                              | 4200 K                                     | 60                                     | 102 lm/W                           |
| 21424900   | MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW | 374                              | 366                              | 4100 K                                     | 65                                     | 91 lm/W                            |

## Operativos y eléctricos

MASTER MHN-FC

| Order Code | Full Product Name            | Voltaje (nom.) | Consumo de energía |
|------------|------------------------------|----------------|--------------------|
| 21349500   | MASTER MHN-FC 2000W/740 400V | 222 V          | 2.050 W            |
|            | XW                           |                |                    |

| Order Code | Full Product Name            | Voltaje (nom.) | Consumo de energía |
|------------|------------------------------|----------------|--------------------|
| 21424900   | MASTER MHN-FC 1000W/740 230V | 130 V          | 1.040,0 W          |
|            | XW                           |                |                    |

Aprobación y aplicación

| Order Code | Full Product Name                  | Consumo energético<br>kWh/1000 h | Contenido de<br>mercurio (Hg) (nom.) |
|------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 21349500   | MASTER MHN-FC<br>2000W/740 400V XW | 2.235 kWh                        | 105 mg                               |

| Order Code | Full Product Name                  | Consumo energético<br>kWh/1000 h | Contenido de<br>mercurio (Hg) (nom.) |
|------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 21424900   | MASTER MHN-FC<br>1000W/740 230V XW | 1.144 kWh                        | 74 mg                                |

