



產品說明

MASTER MHN-SA 複金屬燈

雙封式袖珍型石英複金屬燈

优点

- 適合小巧、高效率的袖珍型光學燈具系統，提供良好光束控制與極低的散溢光
- 絕佳的演色性，打造令人愉悅的氛圍，提升選手與觀眾的視覺舒適感
- 連續光譜分佈，提供具電視轉播設施的 (半) 專業體育館絕佳的照明解決方案

特点

- 超精巧光源 (短弧燈)，高流明效率，卓越的演色性
- 雙封裝概念，延長使用壽命
- 自然白光、高演色性、穩定光色
- 自然光色溫，減緩從自然光轉為人工光源的不適感

应用

- 專業運動照明與泛光照明

安全提示

- Use only in totally enclosed luminaire, even during testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- The luminaire must be able to contain hot lamp parts if the lamp ruptures
- A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.


MASTER MHN-SA 複金屬燈

Versions




LPPR MHN-SA 0001

二维绘图



Product	D (max)	O	C (max)
MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V	41 mm	25 mm	364 mm



Product	D (max)	O	X	A	C (max)
MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1	41 mm	25 mm	25 mm	318 mm	369 mm
MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1	41 mm	25 mm	34 mm	226 mm	369 mm
MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW UNP/1	41 mm	25 mm	25 mm	226 mm	369 mm

MASTER MHN-SA 複金屬燈

一般資訊	
操作位置	P15
照明技術	
色度坐標 X (標稱)	330
色彩名稱	日光
相關色溫 (標稱)	5600 K
控制與調光	
可調光	否
機械與外罩	
燈泡表層	透明
燈泡形狀	TD40

一般資訊

Order Code	Full Product Name	燈座基底
928099105129	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW UNP/1	X830R
928099205130	MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1	X830R

Order Code	Full Product Name	燈座基底
928195105129	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1	X830R
928079315130	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V	(P)SFC

照明技術

Order Code	Full Product Name	色度坐標 Y (Nom)	演色性指數 (CRI)	光效 (額定) (標準)
928099105129	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW UNP/1	362	85	95 lm/W
928099205130	MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1	339	86	86 lm/W
928195105129	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1	366	81	108 lm/W

Order Code	Full Product Name	色度坐標 Y (Nom)	演色性指數 (CRI)	光效 (額定) (標準)
928079315130	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V	339	86	84 lm/W

運轉與電力

Order Code	Full Product Name	電壓 (標稱)	耗電量
928099105129	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW UNP/1	205 V	2,100 W
928099205130	MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1	120 V	1,800.0 W
928195105129	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1	205 V	2,100 W

Order Code	Full Product Name	電壓 (標稱)	耗電量
928079315130	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V	205 V	1,900 W

認證與應用

Order Code	Full Product Name	能源消耗 kWh/1000 h	汞 (Hg) 含量 (標稱)
928099105129	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW UNP/1	2,244 kWh	215 mg
928099205130	MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1	1,980 kWh	87 mg

Order Code	Full Product Name	能源消耗 kWh/1000 h	汞 (Hg) 含量 (標稱)
928195105129	MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1	2,305 kWh	215 mg
928079315130	MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V	2,035 kWh	234 mg

MASTER MHN-SA 複金屬燈

