



# Produktbeskrivelse

## MASTER MHN-SE

Veldig kompakt kvarts metall halogen lyskilde med en enkel-pinch GX-22 lyskilde

### Fordeler

- Er med på å skape høyeffektive armatursystemer med høypresisjonsoptikker for god lysfordeling og minimal blanding
- God fargegjengivelse skaper en god atmosfære med god belysning både for tilskuere og spillere
- Fullspekterfarger gir en overlegen løsning for stadioner der man har regelmessige tv-overføringer

### Funksjoner

- Konsept med enkel glødetråd for overlegen optisk ytelse
- Høy lyseffekt
- Naturlig hvitfarge, god fargegjengivelse og god fargestabilitet
- Fargetemperatur som mimerer dagslyset gjør overgangen fra dagslys til kunstig belysning enklere

### Søknad

- Profesjonell sportsbelysning

### Warnings and safety

- Bruk bare i totalt innelukkede armaturer, selv under testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen må kunne inneholde varme lyskilder hvis lampen sprekker
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.


# MASTER MHN-SE

## Versions



LPPR MHN-SE 0002

## Målskisse



| Product                                  | D (max) | O     | C (max) |
|------------------------------------------|---------|-------|---------|
| MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO UNP | 41 mm   | 25 mm | 198 mm  |

