



产品描述

MH-NaSc

钠钙金属卤化物灯由一个充气玻璃灯泡（可以是透明或内部涂层灯泡）和一个石英放电管（DT）组成

优点

- 高光效,可以在节能的基础上,达到更好照明效果
- P 型可以直接用于开发式灯具中,降低初始投资和维护费用
- C/U 型涂粉泡壳可以改善光色,光线更柔和

特点

- 石英放电管内充有高气压的汞和钠钙所组成的金属卤化物混合物,可以发射出密集的线光谱
- 高光效, 光效可达 90 lm/W
- 显色性好
- 型灯泡为带防护型,可以直接用在开发式灯具
- 任意燃点位置

应用

- 露天大型体育场和运动场所照明
- 工业和商业照明,如工厂、超市和展览大厅等
- 公共场所照明,如广场、车站、港口和飞机场等
- 装饰性泛光照明,如纪念碑、建筑物
- 光源需要使用在密闭式灯具中,以防止放电管在燃点寿命末期可能会发生的破裂
- P 型小功率光源的保护性结构可以直接使用于开放式灯具

Versions





LPPR MH E26 E27 CL



LPPR MH 0002

二维绘图



Product	D (max)	L (min)	C (max)
MH - 250W/640 E40 CL U 1SL/12	91 mm	149 mm	226 mm
MH 175W/640 E40 CL U 1SL/12	91 mm	146 mm	226 mm

Product	D (max)	L (min)	C (max)
MH 100W/640 E27 CL 1SL/24	56 mm	83 mm	141 mm
MH 150W/640 E27 CL 1SL/24	56 mm	83 mm	141 mm
MH 400W/640 E40 CL U 1SL/6	121 mm	184 mm	290 mm
MH 70W/640 E27 CL 1SL/24	56 mm	83 mm	141 mm

一般信息	
操作位置	H
灯技术	
颜色名称	冷白色 (CW)
控制和调光	
可调光	否
机械和外壳	
灯泡外观	透明

一般信息

Order Code	Full Product Name	底盖	Order Code	Full Product Name	底盖
928484400093	MH 70W/640 E27 CL 1SL/24	E27	928480200097	MH 175W/640 E40 CL U 1SL/12	E40
928484500093	MH 100W/640 E27 CL 1SL/24	E27	928480300097	MH - 250W/640 E40 CL U 1SL/12	E40
928484600093	MH 150W/640 E27 CL 1SL/24	E27	928480400097	MH 400W/640 E40 CL U 1SL/6	E40

灯技术

Order Code	Full Product Name	色度坐标 X (标称)	色度坐标 Y (标称)	相关色温 (标称)	显色指数 (CRI)	光效 (额定)(标称)
928484400093	MH 70W/640 E27 CL 1SL/24	390	380	4000 K	60	74 lm/W
928484500093	MH 100W/640 E27 CL 1SL/24	375	385	4000 K	65	92 lm/W
928484600093	MH 150W/640 E27 CL 1SL/24	385	390	4000 K	65	95 lm/W
928480200097	MH 175W/640 E40 CL U 1SL/12	375	390	4300 K	60	80 lm/W
928480300097	MH - 250W/640 E40 CL U 1SL/12	390	390	4000 K	60	82 lm/W
928480400097	MH 400W/640 E40 CL U 1SL/6	390	400	3900 K	60	97.5 lm/W

操作和电气

Order Code	Full Product Name	电压 (标称)	功耗	Order Code	Full Product Name	电压 (标称)	功耗
928484400093	MH 70W/640 E27 CL 1SL/24	85 V	76 W	928480200097	MH 175W/640 E40 CL U 1SL/12	132 V	175.0 W
928484500093	MH 100W/640 E27 CL 1SL/24	100 V	105 W	928480300097	MH - 250W/640 E40 CL U 1SL/12	133 V	250.0 W
928484600093	MH 150W/640 E27 CL 1SL/24	95 V	153 W	928480400097	MH 400W/640 E40 CL U 1SL/6	135 V	400.0 W

机械和外壳

Order Code	Full Product Name	灯泡外形	Order Code	Full Product Name	灯泡外形
928484400093	MH 70W/640 E27 CL 1SL/24	ED55	928480200097	MH 175W/640 E40 CL U 1SL/12	ED90
928484500093	MH 100W/640 E27 CL 1SL/24	ED55	928480300097	MH - 250W/640 E40 CL U 1SL/12	ED90
928484600093	MH 150W/640 E27 CL 1SL/24	ED55	928480400097	MH 400W/640 E40 CL U 1SL/6	ED120

审批和申请

Order Code	Full Product Name	能耗 kWh/1000 h	汞 (Hg) 含量 (标称)	Order Code	Full Product Name	能耗 kWh/1000 h	汞 (Hg) 含量 (标称)
928484400093	MH 70W/640 E27 CL 1SL/24	-	12 mg	928480200097	MH 175W/640 E40 CL U 1SL/12	192 kWh	28 mg
928484500093	MH 100W/640 E27 CL 1SL/24	110 kWh	10.2 mg	928480300097	MH - 250W/640 E40 CL U 1SL/12	275 kWh	33 mg
928484600093	MH 150W/640 E27 CL 1SL/24	165 kWh	11 mg	928480400097	MH 400W/640 E40 CL U 1SL/6	440 kWh	38 mg

