



Менше клопоту, більше заощаджень

Essential SmartBright LED Downlight

Essential SmartBright G2 — це світлодіодний світильник з оптимальним співвідношенням ціни та якості, що володіє високою ефективністю, гарною якістю та надійністю. Він пропонує кілька конфігурацій зі світлосилою 300–2000 лм для заміни звичайних світильників. Його можна використовувати для торгових центрів, роздрібних крамниць, житлових й офісних приміщень. Це ідеальне сімейство виробів для розповсюдження на ринку торгівлі.

Переваги

- Надійність і безпека: відповідає національним і міжнародним нормам
- Енергозбереження: висока ефективність системи з меншим енергоспоживанням
- Різноманітність: універсальний магазин із широким вибором круглих, квадратних і поверхневих кріплень, які пасують до ваших спеціальних застосувань
- Простий монтаж завдяки компактній конструкції

Характеристики










- Довговічна лампа: 20–30 тис. годин (L70B50 за 25 °C)
- Ефективність системи: до 85 лм/Вт
- Одне сімейство пропонує варіанти вбудовування круглого, квадратного та поверхневого монтажу
- Компактна конструкція: висота корпусу 33 мм

Застосування

- Крамниці
- Офіси
- Житлові будинки









Essential SmartBright LED Downlight

Розміри




Essential SmartBright LED Downlight

Розміри



Essential SmartBright LED Downlight

Розміри



Загальна інформація

Драйвер входить у комплект	Так
Заміна джерела світла	Ні
Кількість розподільних коробок	1 шт.

Світлотехнічні

Індекс якості кольоропередачі (CRI)	80
Тип оптичного пристрою	Кут променя 110°

Експлуатаційні й електричні

Клас захисту IEC	II клас безпеки
Вхідна напруга	Від 220 до 240 V

Елементи керування й затемнення

З регульованою яскравістю	Ні
---------------------------	----

Механічні деталі й корпус

Колір корпусу	Білий
Код захисту від механічного впливу	IK03

Затвердження й застосування

Позначка займистості	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
Випробування на займання	Температура 650 °C, тривалість 30 с

Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)

Допустиме відхилення світлового потоку	+/-10%
--	--------

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Корельована	Світловіддача	Світловий потік
		колірна температура (ном.)		
929002674902	DN027B G3 LED6/NW 6W 220-240V L100 RU	4000 K	100,00 lm/W	600 lm
929002675002	DN027B G3 LED6/CW 6W 220-240V L100 RU	6500 K	100,00 lm/W	600 lm
929002675202	DN027B G3 LED9/NW 9W 220-240V L125 RU	4000 K	105,00 lm/W	950 lm
929002675302	DN027B G3 LED9/CW 9W 220-240V L125 RU	6500 K	105,00 lm/W	950 lm
929002675502	DN027B G3 LED12/NW 12W 220-240V L150 RU	4000 K	108,00 lm/W	1 300 lm
929002675602	DN027B G3 LED12/CW 12W 220-240V L150 RU	6500 K	108,00 lm/W	1 300 lm
929003277708	DN020B G4 LED3/WW 3.5W 220-240V D80	3000 K	80 lm/W	280 lm
929003277808	DN020B G4 LED3/NW 3.5W 220-240V D80	4000 K	85 lm/W	300 lm
929003277908	DN020B G4 LED3/CW 3.5W 220-240V D80	6500 K	85 lm/W	300 lm
929003278017	DN020B G4 LED4/WW 4.5W 220-240V D90	3000 K	84 lm/W	380 lm
929003278117	DN020B G4 LED4/NW 4.5W 220-240V D90	4000 K	88 lm/W	400 lm
929003278217	DN020B G4 LED4/CW 4.5W 220-240V D90	6500 K	88 lm/W	400 lm
929003278608	DN020B G4 LED6/WW 7W 220-240V D100	3000 K	78 lm/W	550 lm
929003278708	DN020B G4 LED6/NW 7W 220-240V D100	4000 K	85 lm/W	600 lm
929003278808	DN020B G4 LED6/CW 7W 220-240V D100	6500 K	85 lm/W	600 lm
929003278908	DN020B G4 LED6/WW 6W 220-240V D125	3000 K	91 lm/W	550 lm
929003279008	DN020B G4 LED6/NW 6W 220-240V D125	4000 K	100 lm/W	600 lm

Essential SmartBright LED Downlight

Order Code	Full Product Name	Корельована	Світлодідача	Світловий потік
		колірна температура (ном.)	(номіальна) (ном.)	
929003279108	DN020B G4 LED6/CW 6W 220-240V D125	6500 K	100 lm/W	600 lm
929003279217	DN020B G4 LED9/WW 10.5W 220-240V D125	3000 K	80 lm/W	850 lm
929003279317	DN020B G4 LED9/NW 10.5W 220-240V D125	4000 K	85 lm/W	900 lm
929003279417	DN020B G4 LED9/CW 10.5W 220-240V D125	6500 K	85 lm/W	900 lm
929003279508	DN020B G4 LED9/WW 9W 220-240V D150	3000 K	94 lm/W	850 lm
929003279608	DN020B G4 LED9/NW 9W 220-240V D150	4000 K	100 lm/W	900 lm
929003279708	DN020B G4 LED9/CW 9W 220-240V D150	6500 K	100 lm/W	900 lm
929003279817	DN020B G4 LED12/WW 13W 220-240V D150	3000 K	88 lm/W	1 150 lm
929003279917	DN020B G4 LED12/NW 13W 220-240V D150	4000 K	92 lm/W	1 200 lm
929003280017	DN020B G4 LED12/CW 13W 220-240V D150	6500 K	92 lm/W	1 200 lm
929003280117	DN020B G4 LED15/WW 16W 220-240V D175	3000 K	90 lm/W	1 450 lm
929003280217	DN020B G4 LED15/NW 16W 220-240V D175	4000 K	93 lm/W	1 500 lm
929003280317	DN020B G4 LED15/CW 16W 220-240V D175	6500 K	93 lm/W	1 500 lm
929003280417	DN020B G4 LED20/WW 20W 220-240V D200	3000 K	95 lm/W	1 900 lm
929003280517	DN020B G4 LED20/NW 20W 220-240V D200	4000 K	100 lm/W	2 000 lm
929003280617	DN020B G4 LED20/CW 20W 220-240V D200	6500 K	100 lm/W	2 000 lm
929002671502	DN027B G3 LED6/WW 6W 220-240V D90 RU	3000 K	100,00 lm/W	600 lm
929002671602	DN027B G3 LED6/NW 6W 220-240V D90 RU	4000 K	100,00 lm/W	600 lm
929002671702	DN027B G3 LED6/CW 6W 220-240V D90 RU	6500 K	100,00 lm/W	600 lm
929002672702	DN027B G3 LED9/WW 9W 220-240V D125 RU	3000 K	100,00 lm/W	900 lm
929002672802	DN027B G3 LED9/NW 9W 220-240V D125 RU	4000 K	105,00 lm/W	950 lm
929002672902	DN027B G3 LED9/CW 9W 220-240V D125 RU	6500 K	105,00 lm/W	950 lm
929002673302	DN027B G3 LED12/WW 12W 220-240V D150 RU	3000 K	100,00 lm/W	1 200 lm
929002673402	DN027B G3 LED12/NW 12W 220-240V D150 RU	4000 K	108,00 lm/W	1 300 lm
929002673502	DN027B G3 LED12/CW 12W 220-240V D150 RU	6500 K	108,00 lm/W	1 300 lm

Essential SmartBright LED Downlight

Order Code	Full Product Name	Корельована	Світловіддача	Світловий потік
		колірна температура (ном.)		
929002674002	DN027B G3 LED15/NW 15W 220V D175 RU	4000 K	106,00 lm/W	1 600 lm
929002674102	DN027B G3 LED15/CW 15W 220V D175 RU	6500 K	106,00 lm/W	1 600 lm
929002674602	DN027B G3 LED20/NW 19W 220-240V D200 RU	4000 K	110,00 lm/W	2 100 lm
929002674702	DN027B G3 LED20/CW 19W 220-240V D200 RU	6500 K	110,00 lm/W	2 100 lm

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Частота	Споживана	Підходить для
		мережі	потужність	довільного перемикачання
929002674902	DN027B G3 LED6/NW 6W 220-240V L100 RU	50 or 60 Hz	6 W	Hi
929002675002	DN027B G3 LED6/CW 6W 220-240V L100 RU	50 or 60 Hz	6 W	Hi
929002675202	DN027B G3 LED9/NW 9W 220-240V L125 RU	50 or 60 Hz	9 W	Hi
929002675302	DN027B G3 LED9/CW 9W 220-240V L125 RU	50 or 60 Hz	9 W	Hi
929002675502	DN027B G3 LED12/NW 12W 220-240V L150 RU	50 or 60 Hz	12 W	Hi
929002675602	DN027B G3 LED12/CW 12W 220-240V L150 RU	50 or 60 Hz	12 W	Hi
929003277708	DN020B G4 LED3/WW 3.5W 220-240V D80	-	3,5 W	H/д
929003277808	DN020B G4 LED3/NW 3.5W 220-240V D80	-	3,5 W	H/д
929003277908	DN020B G4 LED3/CW 3.5W 220-240V D80	-	3,5 W	H/д
929003278017	DN020B G4 LED4/WW 4.5W 220-240V D90	-	4,5 W	H/д
929003278117	DN020B G4 LED4/NW 4.5W 220-240V D90	-	4,5 W	H/д
929003278217	DN020B G4 LED4/CW 4.5W 220-240V D90	-	4,5 W	H/д
929003278608	DN020B G4 LED6/WW 7W 220-240V D100	-	7 W	H/д
929003278708	DN020B G4 LED6/NW 7W 220-240V D100	-	7 W	H/д
929003278808	DN020B G4 LED6/CW 7W 220-240V D100	-	7 W	H/д
929003278908	DN020B G4 LED6/WW 6W 220-240V D125	-	6 W	H/д
929003279008	DN020B G4 LED6/NW 6W 220-240V D125	-	6 W	H/д
929003279108	DN020B G4 LED6/CW 6W 220-240V D125	-	6 W	H/д
929003279217	DN020B G4 LED9/WW 10.5W 220-240V D125	-	10,5 W	H/д
929003279317	DN020B G4 LED9/NW 10.5W 220-240V D125	-	10,5 W	H/д
929003279417	DN020B G4 LED9/CW 10.5W 220-240V D125	-	10,5 W	H/д
929003279508	DN020B G4 LED9/WW 9W 220-240V D150	-	9 W	H/д
929003279608	DN020B G4 LED9/NW 9W 220-240V D150	-	9 W	H/д
929003279708	DN020B G4 LED9/CW 9W 220-240V D150	-	9 W	H/д
929003279817	DN020B G4 LED12/WW 13W 220-240V D150	-	13 W	H/д
929003279917	DN020B G4 LED12/NW 13W 220-240V D150	-	13 W	H/д
929003280017	DN020B G4 LED12/CW 13W 220-240V D150	-	13 W	H/д
929003280117	DN020B G4 LED15/WW 16W 220-240V D175	-	16 W	H/д
929003280217	DN020B G4 LED15/NW 16W 220-240V D175	-	16 W	H/д
929003280317	DN020B G4 LED15/CW 16W 220-240V D175	-	16 W	H/д
929003280417	DN020B G4 LED20/WW 20W 220-240V D200	-	20 W	H/д
929003280517	DN020B G4 LED20/NW 20W 220-240V D200	-	20 W	H/д
929003280617	DN020B G4 LED20/CW 20W 220-240V D200	-	20 W	H/д
929002671502	DN027B G3 LED6/WW 6W 220-240V D90 RU	50 or 60 Hz	6 W	Hi
929002671602	DN027B G3 LED6/NW 6W 220-240V D90 RU	50 or 60 Hz	6 W	Hi

Essential SmartBright LED Downlight

Order Code	Full Product Name	Частота мережі	Споживана потужність	Підходить для довільного перемикання
929002671702	DN027B G3 LED6/CW 6W 220-240V D90 RU	50 or 60 Hz	6 W	Hi
929002672702	DN027B G3 LED9/WW 9W 220-240V D125 RU	50 or 60 Hz	9 W	Hi
929002672802	DN027B G3 LED9/NW 9W 220-240V D125 RU	50 or 60 Hz	9 W	Hi
929002672902	DN027B G3 LED9/CW 9W 220-240V D125 RU	50 or 60 Hz	9 W	Hi
929002673302	DN027B G3 LED12/WW 12W 220-240V D150 RU	50 or 60 Hz	12 W	Hi
929002673402	DN027B G3 LED12/NW 12W 220-240V D150 RU	50 or 60 Hz	12 W	Hi

Механічні деталі й корпус

Order Code	Full Product Name	Код захисту від проникнення
929002674902	DN027B G3 LED6/NW 6W 220-240V L100 RU	IP20/40
929002675002	DN027B G3 LED6/CW 6W 220-240V L100 RU	IP20/40
929002675202	DN027B G3 LED9/NW 9W 220-240V L125 RU	IP20/40
929002675302	DN027B G3 LED9/CW 9W 220-240V L125 RU	IP20/40
929002675502	DN027B G3 LED12/NW 12W 220-240V L150 RU	IP20/40
929002675602	DN027B G3 LED12/CW 12W 220-240V L150 RU	IP20/40
929003277708	DN020B G4 LED3/WW 3.5W 220-240V D80	IP20
929003277808	DN020B G4 LED3/NW 3.5W 220-240V D80	IP20
929003277908	DN020B G4 LED3/CW 3.5W 220-240V D80	IP20
929003278017	DN020B G4 LED4/WW 4.5W 220-240V D90	IP20
929003278117	DN020B G4 LED4/NW 4.5W 220-240V D90	IP20
929003278217	DN020B G4 LED4/CW 4.5W 220-240V D90	IP20
929003278608	DN020B G4 LED6/WW 7W 220-240V D100	IP20
929003278708	DN020B G4 LED6/NW 7W 220-240V D100	IP20
929003278808	DN020B G4 LED6/CW 7W 220-240V D100	IP20
929003278908	DN020B G4 LED6/WW 6W 220-240V D125	IP20
929003279008	DN020B G4 LED6/NW 6W 220-240V D125	IP20
929003279108	DN020B G4 LED6/CW 6W 220-240V D125	IP20
929003279217	DN020B G4 LED9/WW 10.5W 220-240V D125	IP20
929003279317	DN020B G4 LED9/NW 10.5W 220-240V D125	IP20
929003279417	DN020B G4 LED9/CW 10.5W 220-240V D125	IP20
929003279508	DN020B G4 LED9/WW 9W 220-240V D150	IP20
929003279608	DN020B G4 LED9/NW 9W 220-240V D150	IP20

Затвердження й застосування

Order Code	Full Product Name	Діапазон температури довкілля
929002674902	DN027B G3 LED6/NW 6W 220-240V L100 RU	від -20 °C до +40 °C
929002675002	DN027B G3 LED6/CW 6W 220-240V L100 RU	від -20 °C до +40 °C

Order Code	Full Product Name	Частота мережі	Споживана потужність	Підходить для довільного перемикання
929002673502	DN027B G3 LED12/CW 12W 220-240V D150 RU	50 or 60 Hz	12 W	Hi
929002674002	DN027B G3 LED15/NW 15W 220V D175 RU	50 or 60 Hz	15 W	Hi
929002674102	DN027B G3 LED15/CW 15W 220V D175 RU	50 or 60 Hz	15 W	Hi
929002674602	DN027B G3 LED20/NW 19W 220-240V D200 RU	50 or 60 Hz	19 W	Hi
929002674702	DN027B G3 LED20/CW 19W 220-240V D200 RU	50 or 60 Hz	19 W	Hi

Order Code	Full Product Name	Код захисту від проникнення
929003279708	DN020B G4 LED9/CW 9W 220-240V D150	IP20
929003279817	DN020B G4 LED12/WW 13W 220-240V D150	IP20
929003279917	DN020B G4 LED12/NW 13W 220-240V D150	IP20
929003280017	DN020B G4 LED12/CW 13W 220-240V D150	IP20
929003280117	DN020B G4 LED15/WW 16W 220-240V D175	IP20
929003280217	DN020B G4 LED15/NW 16W 220-240V D175	IP20
929003280317	DN020B G4 LED15/CW 16W 220-240V D175	IP20
929003280417	DN020B G4 LED20/WW 20W 220-240V D200	IP20
929003280517	DN020B G4 LED20/NW 20W 220-240V D200	IP20
929003280617	DN020B G4 LED20/CW 20W 220-240V D200	IP20
929002671502	DN027B G3 LED6/WW 6W 220-240V D90 RU	IP20/40
929002671602	DN027B G3 LED6/NW 6W 220-240V D90 RU	IP20/40
929002671702	DN027B G3 LED6/CW 6W 220-240V D90 RU	IP20/40
929002672702	DN027B G3 LED9/WW 9W 220-240V D125 RU	IP20/40
929002672802	DN027B G3 LED9/NW 9W 220-240V D125 RU	IP20/40
929002672902	DN027B G3 LED9/CW 9W 220-240V D125 RU	IP20/40
929002673302	DN027B G3 LED12/WW 12W 220-240V D150 RU	IP20/40
929002673402	DN027B G3 LED12/NW 12W 220-240V D150 RU	IP20/40
929002673502	DN027B G3 LED12/CW 12W 220-240V D150 RU	IP20/40
929002674002	DN027B G3 LED15/NW 15W 220V D175 RU	IP20/40
929002674102	DN027B G3 LED15/CW 15W 220V D175 RU	IP20/40
929002674602	DN027B G3 LED20/NW 19W 220-240V D200 RU	IP20/40
929002674702	DN027B G3 LED20/CW 19W 220-240V D200 RU	IP20/40

Order Code	Full Product Name	Діапазон температури довкілля
929002675202	DN027B G3 LED9/NW 9W 220-240V L125 RU	від -20 °C до +40 °C
929002675302	DN027B G3 LED9/CW 9W 220-240V L125 RU	від -20 °C до +40 °C

Essential SmartBright LED Downlight

Order Code	Full Product Name	Діапазон температури довкілля
929002675502	DN027B G3 LED12/NW 12W 220-240V L150 RU	від -20 °C до +40 °C
929002675602	DN027B G3 LED12/CW 12W 220-240V L150 RU	від -20 °C до +40 °C
929003277708	DN020B G4 LED3/WW 3.5W 220-240V D80	від -20°C до +40°C
929003277808	DN020B G4 LED3/NW 3.5W 220-240V D80	від -20°C до +40°C
929003277908	DN020B G4 LED3/CW 3.5W 220-240V D80	від -20°C до +40°C
929003278017	DN020B G4 LED4/WW 4.5W 220-240V D90	від -20°C до +40°C
929003278117	DN020B G4 LED4/NW 4.5W 220-240V D90	від -20°C до +40°C
929003278217	DN020B G4 LED4/CW 4.5W 220-240V D90	від -20°C до +40°C
929003278608	DN020B G4 LED6/WW 7W 220-240V D100	від -20°C до +40°C
929003278708	DN020B G4 LED6/NW 7W 220-240V D100	від -20°C до +40°C
929003278808	DN020B G4 LED6/CW 7W 220-240V D100	від -20°C до +40°C
929003278908	DN020B G4 LED6/WW 6W 220-240V D125	від -20°C до +40°C
929003279008	DN020B G4 LED6/NW 6W 220-240V D125	від -20°C до +40°C
929003279108	DN020B G4 LED6/CW 6W 220-240V D125	від -20°C до +40°C
929003279217	DN020B G4 LED9/WW 10.5W 220-240V D125	від -20°C до +40°C
929003279317	DN020B G4 LED9/NW 10.5W 220-240V D125	від -20°C до +40°C
929003279417	DN020B G4 LED9/CW 10.5W 220-240V D125	від -20°C до +40°C
929003279508	DN020B G4 LED9/WW 9W 220-240V D150	від -20°C до +40°C
929003279608	DN020B G4 LED9/NW 9W 220-240V D150	від -20°C до +40°C
929003279708	DN020B G4 LED9/CW 9W 220-240V D150	від -20°C до +40°C
929003279817	DN020B G4 LED12/WW 13W 220-240V D150	від -20°C до +40°C

Order Code	Full Product Name	Діапазон температури довкілля
929003279917	DN020B G4 LED12/NW 13W 220-240V D150	від -20°C до +40°C
929003280017	DN020B G4 LED12/CW 13W 220-240V D150	від -20°C до +40°C
929003280117	DN020B G4 LED15/WW 16W 220-240V D175	від -20°C до +40°C
929003280217	DN020B G4 LED15/NW 16W 220-240V D175	від -20°C до +40°C
929003280317	DN020B G4 LED15/CW 16W 220-240V D175	від -20°C до +40°C
929003280417	DN020B G4 LED20/WW 20W 220-240V D200	від -20°C до +40°C
929003280517	DN020B G4 LED20/NW 20W 220-240V D200	від -20°C до +40°C
929003280617	DN020B G4 LED20/CW 20W 220-240V D200	від -20°C до +40°C
929002671502	DN027B G3 LED6/WW 6W 220-240V D90 RU	від -20 °C до +40 °C
929002671602	DN027B G3 LED6/NW 6W 220-240V D90 RU	від -20 °C до +40 °C
929002671702	DN027B G3 LED6/CW 6W 220-240V D90 RU	від -20 °C до +40 °C
929002672702	DN027B G3 LED9/WW 9W 220-240V D125 RU	від -20 °C до +40 °C
929002672802	DN027B G3 LED9/NW 9W 220-240V D125 RU	від -20 °C до +40 °C
929002672902	DN027B G3 LED9/CW 9W 220-240V D125 RU	від -20 °C до +40 °C
929002673302	DN027B G3 LED12/WW 12W 220-240V D150 RU	від -20 °C до +40 °C
929002673402	DN027B G3 LED12/NW 12W 220-240V D150 RU	від -20 °C до +40 °C
929002673502	DN027B G3 LED12/CW 12W 220-240V D150 RU	від -20 °C до +40 °C
929002674002	DN027B G3 LED15/NW 15W 220V D175 RU	від -20 °C до +40 °C
929002674102	DN027B G3 LED15/CW 15W 220V D175 RU	від -20 °C до +40 °C
929002674602	DN027B G3 LED20/NW 19W 220-240V D200 RU	від -20 °C до +40 °C
929002674702	DN027B G3 LED20/CW 19W 220-240V D200 RU	від -20 °C до +40 °C

Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)

Order Code	Full Product Name	Початкова колірність
929002674902	DN027B G3 LED6/NW 6W 220-240V L100 RU	(IEC4000K, 0.38, 0.38) < 5SDCM
929002675002	DN027B G3 LED6/CW 6W 220-240V L100 RU	(IEC6500K, 0.313, 0.337) < 5SDCM

Order Code	Full Product Name	Початкова колірність
929002675202	DN027B G3 LED9/NW 9W 220-240V L125 RU	(IEC4000K, 0.38, 0.38) < 5SDCM
929002675302	DN027B G3 LED9/CW 9W 220-240V L125 RU	(IEC6500K, 0.313, 0.337) < 5SDCM

Essential SmartBright LED Downlight

Order Code	Full Product Name	Початкова колірність
929002675502	DN027B G3 LED12/NW 12W 220-240V L150 RU	(IEC4000K, 0.38, 0.38) < 5SDCM
929002675602	DN027B G3 LED12/CW 12W 220-240V L150 RU	(IEC6500K, 0.313, 0.337) < 5SDCM
929003277708	DN020B G4 LED3/WW 3.5W 220-240V D80	(X=, 0.4377 ; Y=, 0.4055) 5SDCM
929003277808	DN020B G4 LED3/NW 3.5W 220-240V D80	(X=, 0.3874 ; Y=, 0.388) 5SDCM
929003277908	DN020B G4 LED3/CW 3.5W 220-240V D80	(X=, 0.3139 ; Y=, 0.3326) 5SDCM
929003278017	DN020B G4 LED4/WW 4.5W 220-240V D90	(X=, 0.4377 ; Y=, 0.4055) 5SDCM
929003278117	DN020B G4 LED4/NW 4.5W 220-240V D90	(X=, 0.3874 ; Y=, 0.388) 5SDCM
929003278217	DN020B G4 LED4/CW 4.5W 220-240V D90	(X=, 0.3139 ; Y=, 0.3326) 5SDCM
929003278608	DN020B G4 LED6/WW 7W 220-240V D100	(X=, 0.4377 ; Y=, 0.4055) 5SDCM
929003278708	DN020B G4 LED6/NW 7W 220-240V D100	(X=, 0.3874 ; Y=, 0.388) 5SDCM
929003278808	DN020B G4 LED6/CW 7W 220-240V D100	(X=, 0.3139 ; Y=, 0.3326) 5SDCM
929003278908	DN020B G4 LED6/WW 6W 220-240V D125	(X=, 0.4377 ; Y=, 0.4055) 5SDCM
929003279008	DN020B G4 LED6/NW 6W 220-240V D125	(X=, 0.3839 ; Y=, 0.3843) 5SDCM
929003279108	DN020B G4 LED6/CW 6W 220-240V D125	(X=, 0.3117 ; Y=, 0.3273) 5SDCM
929003279217	DN020B G4 LED9/WW 10.5W 220-240V D125	(X=, 0.4377 ; Y=, 0.4055) 5SDCM
929003279317	DN020B G4 LED9/NW 10.5W 220-240V D125	(X=, 0.3839 ; Y=, 0.3843) 5SDCM
929003279417	DN020B G4 LED9/CW 10.5W 220-240V D125	(X=, 0.3117 ; Y=, 0.3273) 5SDCM
929003279508	DN020B G4 LED9/WW 9W 220-240V D150	(X=, 0.4377 ; Y=, 0.4055) 5SDCM
929003279608	DN020B G4 LED9/NW 9W 220-240V D150	(X=, 0.3839 ; Y=, 0.3843) 5SDCM
929003279708	DN020B G4 LED9/CW 9W 220-240V D150	(X=, 0.3117 ; Y=, 0.3273) 5SDCM
929003279817	DN020B G4 LED12/WW 13W 220-240V D150	(X=, 0.4377 ; Y=, 0.4055) 5SDCM

Order Code	Full Product Name	Початкова колірність
929003279917	DN020B G4 LED12/NW 13W 220-240V D150	(X=, 0.3839 ; Y=, 0.3843) 5SDCM
929003280017	DN020B G4 LED12/CW 13W 220-240V D150	(X=, 0.3117 ; Y=, 0.3273) 5SDCM
929003280117	DN020B G4 LED15/WW 16W 220-240V D175	(X=, 0.4377 ; Y=, 0.4055) 5SDCM
929003280217	DN020B G4 LED15/NW 16W 220-240V D175	(X=, 0.3839 ; Y=, 0.3843) 5SDCM
929003280317	DN020B G4 LED15/CW 16W 220-240V D175	(X=, 0.3117 ; Y=, 0.3273) 5SDCM
929003280417	DN020B G4 LED20/WW 20W 220-240V D200	(X=, 0.4377 ; Y=, 0.4055) 5SDCM
929003280517	DN020B G4 LED20/NW 20W 220-240V D200	(X=, 0.3839 ; Y=, 0.3843) 5SDCM
929003280617	DN020B G4 LED20/CW 20W 220-240V D200	(X=, 0.3117 ; Y=, 0.3273) 5SDCM
929002671502	DN027B G3 LED6/WW 6W 220-240V D90 RU	(IEC3000K, 0.44, 0.403) < 5SDCM
929002671602	DN027B G3 LED6/NW 6W 220-240V D90 RU	(IEC4000K, 0.38, 0.38) < 5SDCM
929002671702	DN027B G3 LED6/CW 6W 220-240V D90 RU	(IEC6500K, 0.313, 0.337) < 5SDCM
929002672702	DN027B G3 LED9/WW 9W 220-240V D125 RU	(IEC3000K, 0.44, 0.403) < 5SDCM
929002672802	DN027B G3 LED9/NW 9W 220-240V D125 RU	(IEC4000K, 0.38, 0.38) < 5SDCM
929002672902	DN027B G3 LED9/CW 9W 220-240V D125 RU	(IEC6500K, 0.313, 0.337) < 5SDCM
929002673302	DN027B G3 LED12/WW 12W 220-240V D150 RU	(IEC3000K, 0.44, 0.403) < 5SDCM
929002673402	DN027B G3 LED12/NW 12W 220-240V D150 RU	(IEC4000K, 0.38, 0.38) < 5SDCM
929002673502	DN027B G3 LED12/CW 12W 220-240V D150 RU	(IEC6500K, 0.313, 0.337) < 5SDCM
929002674002	DN027B G3 LED15/NW 15W 220V D175 RU	(IEC4000K, 0.38, 0.38) < 5SDCM
929002674102	DN027B G3 LED15/CW 15W 220V D175 RU	(IEC6500K, 0.313, 0.337) < 5SDCM
929002674602	DN027B G3 LED20/NW 19W 220-240V D200 RU	(IEC4000K, 0.38, 0.38) < 5SDCM
929002674702	DN027B G3 LED20/CW 19W 220-240V D200 RU	(IEC6500K, 0.313, 0.337) < 5SDCM








Експлуатаційні характеристики у довгостроковій перспективі (відповідає IEC)

Order Code	Full Product Name	Інтенсивність відмов драйвера за 5000 год
929002674902	DN027B G3 LED6/NW 6W 220-240V L100 RU	0,012 %
929002675002	DN027B G3 LED6/CW 6W 220-240V L100 RU	0,012 %
929002675202	DN027B G3 LED9/NW 9W 220-240V L125 RU	0,012 %
929002675302	DN027B G3 LED9/CW 9W 220-240V L125 RU	0,012 %











Order Code	Full Product Name	Інтенсивність відмов драйвера за 5000 год
929002675502	DN027B G3 LED12/NW 12W 220-240V L150 RU	0,012 %
929002675602	DN027B G3 LED12/CW 12W 220-240V L150 RU	0,012 %
929003277708	DN020B G4 LED3/WW 3.5W 220-240V D80	1,2
929003277808	DN020B G4 LED3/NW 3.5W 220-240V D80	1,2

Essential SmartBright LED Downlight











Order Code	Full Product Name	Інтенсивність відмов драйвера за 5000 год
929003277908	DN020B G4 LED3/CW 3.5W 220-240V D80	1,2
929003278017	DN020B G4 LED4/WW 4.5W 220-240V D90	1,2
929003278117	DN020B G4 LED4/NW 4.5W 220-240V D90	1,2
929003278217	DN020B G4 LED4/CW 4.5W 220-240V D90	1,2
929003278608	DN020B G4 LED6/WW 7W 220-240V D100	1,2
929003278708	DN020B G4 LED6/NW 7W 220-240V D100	1,2
929003278808	DN020B G4 LED6/CW 7W 220-240V D100	1,2
929003278908	DN020B G4 LED6/WW 6W 220-240V D125	1,2
929003279008	DN020B G4 LED6/NW 6W 220-240V D125	1,2
929003279108	DN020B G4 LED6/CW 6W 220-240V D125	1,2
929003279217	DN020B G4 LED9/WW 10.5W 220-240V D125	1,2
929003279317	DN020B G4 LED9/NW 10.5W 220-240V D125	1,2
929003279417	DN020B G4 LED9/CW 10.5W 220-240V D125	1,2
929003279508	DN020B G4 LED9/WW 9W 220-240V D150	1,2
929003279608	DN020B G4 LED9/NW 9W 220-240V D150	1,2
929003279708	DN020B G4 LED9/CW 9W 220-240V D150	1,2
929003279817	DN020B G4 LED12/WW 13W 220-240V D150	1,2
929003279917	DN020B G4 LED12/NW 13W 220-240V D150	1,2
929003280017	DN020B G4 LED12/CW 13W 220-240V D150	1,2
929003280117	DN020B G4 LED15/WW 16W 220-240V D175	1,2
929003280217	DN020B G4 LED15/NW 16W 220-240V D175	1,2
929003280317	DN020B G4 LED15/CW 16W 220-240V D175	1,2
929003280417	DN020B G4 LED20/WW 20W 220-240V D200	1,2
929003280517	DN020B G4 LED20/NW 20W 220-240V D200	1,2
929003280617	DN020B G4 LED20/CW 20W 220-240V D200	1,2
929002671502	DN027B G3 LED6/WW 6W 220-240V D90 RU	0,012 %
929002671602	DN027B G3 LED6/NW 6W 220-240V D90 RU	0,012 %
929002671702	DN027B G3 LED6/CW 6W 220-240V D90 RU	0,012 %
929002672702	DN027B G3 LED9/WW 9W 220-240V D125 RU	0,012 %
929002672802	DN027B G3 LED9/NW 9W 220-240V D125 RU	0,012 %
929002672902	DN027B G3 LED9/CW 9W 220-240V D125 RU	0,012 %
929002673302	DN027B G3 LED12/WW 12W 220-240V D150 RU	0,012 %
929002673402	DN027B G3 LED12/NW 12W 220-240V D150 RU	0,012 %
929002673502	DN027B G3 LED12/CW 12W 220-240V D150 RU	0,012 %
929002674002	DN027B G3 LED15/NW 15W 220V D175 RU	0,012 %
929002674102	DN027B G3 LED15/CW 15W 220V D175 RU	0,012 %
929002674602	DN027B G3 LED20/NW 19W 220-240V D200	0,012 %
RU		
929002674702	DN027B G3 LED20/CW 19W 220-240V D200 RU	0,012 %













Essential SmartBright LED Downlight













Essential SmartBright LED Downlight



Essential SmartBright LED Downlight



Essential SmartBright LED Downlight



Essential SmartBright LED Downlight

