



GreenUp deep recessed downlight G2: la luz empotrada descendente profunda más asequible

GreenUp deep recessed downlight G2

La línea GreenUp deep recessed downlight G2 ofrece una selección de luminarias LED populares que no solo capturan la tendencia de las luminarias empotradas profundas, sino que también ofrecen el excelente nivel de calidad de Philips a un precio competitivo. Fiable, energéticamente eficiente y asequible: justo lo que necesita.

Beneficios

- Calidad y confiabilidad Philips
- Eficacia energética
- Luz difusa y confortable

Características


- 100–110 lm/W
- Diseño de luz empotrada profundo
- Disponibles en varios tamaños y niveles de luz.
- Varias temperaturas de color disponibles

Aplicaciones

- Oficinas
- Pasillos
- Baños

GreenUp deep recessed downlight G2

Plano de dimensiones



Información técnica sobre la luz	
Índice de producción de color (IRC)	80
Operación y aspectos eléctricos	
Clase de protección IEC	Clase de seguridad II
Voltaje de entrada	220 a 240 V
Frecuencia de línea	50 or 60 Hz
Controles y atenuación	
Regulable	No
Mecánica y carcasa	
Tipo de cubierta óptica	Difusor de policarbonato
Color de la carcasa	Negro
Código de protección de impacto mec.	IK03
Código de protección de ingreso	IP20
Aprobación y aplicación	
Rango de temperatura ambiente	-20 a +40 °C
Marca CE	Sí
Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)	
Tolerancia del flujo luminoso	-10% / +20%

Información técnica sobre la luz		Temperatura de color correlacionada (nominal)	Eficacia luminica (promedio) (nominal)	Flujo luminoso
Order Code	Full Product Name			
911401565143	DN035B D200 LED22/830 PSU WH G2	3000 K	99 lm/W	1.980 lm
911401565243	DN035B D200 LED22/840 PSU WH G2	4000 K	110 lm/W	2.200 lm
911401565343	DN035B D200 LED22/865 PSU WH G2	6500 K	110 lm/W	2.200 lm
911401565443	DN035B D200 LED32/830 PSU WH G2	3000 K	99 lm/W	2.880 lm
911401565543	DN035B D200 LED32/840 PSU WH G2	4000 K	110 lm/W	3.200 lm
911401565643	DN035B D200 LED32/865 PSU WH G2	6500 K	110 lm/W	3.200 lm
911401563643	DN035B D75 LED6/830 PSU WH G2	3000 K	90 lm/W	540 lm
911401563743	DN035B D75 LED6/840 PSU WH G2	4000 K	100 lm/W	600 lm
911401563843	DN035B D75 LED6/865 PSU WH G2	6500 K	100 lm/W	600 lm
911401563943	DN035B D100 LED6/830 PSU WH G2	3000 K	90 lm/W	558 lm
911401564043	DN035B D100 LED6/840 PSU WH G2	4000 K	100 lm/W	620 lm

GreenUp deep recessed downlight G2

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color		Eficacia luminica (promedio) (nominal)	Flujo luminoso
		correlacionada	(nominal)		
911401564143	DN035B D100 LED6/865 PSU WH G2	6500 K		100 lm/W	620 lm
911401564243	DN035B D100 LED10/830 PSU WH G2	3000 K		99 lm/W	855 lm
911401564343	DN035B D100 LED10/840 PSU WH G2	4000 K		110 lm/W	950 lm
911401564443	DN035B D100 LED10/865 PSU WH G2	6500 K		110 lm/W	950 lm
911401564543	DN035B D150 LED16/830 PSU WH G2	3000 K		99 lm/W	1.440 lm
911401564643	DN035B D150 LED16/840 PSU WH G2	4000 K		110 lm/W	1.600 lm
911401564743	DN035B D150 LED16/865 PSU WH G2	6500 K		110 lm/W	1.600 lm
911401564843	DN035B D150 LED20/830 PSU WH G2	3000 K		99 lm/W	1.800 lm
911401564943	DN035B D150 LED20/840 PSU WH G2	4000 K		110 lm/W	2.000 lm
911401565043	DN035B D150 LED20/865 PSU WH G2	6500 K		110 lm/W	2.000 lm

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
911401565143	DN035B D200 LED22/830 PSU WH G2	18 W
911401565243	DN035B D200 LED22/840 PSU WH G2	18 W
911401565343	DN035B D200 LED22/865 PSU WH G2	18 W
911401565443	DN035B D200 LED32/830 PSU WH G2	26 W
911401565543	DN035B D200 LED32/840 PSU WH G2	26 W
911401565643	DN035B D200 LED32/865 PSU WH G2	26 W
911401563643	DN035B D75 LED6/830 PSU WH G2	5,5 W
911401563743	DN035B D75 LED6/840 PSU WH G2	5,5 W
911401563843	DN035B D75 LED6/865 PSU WH G2	5,5 W
911401563943	DN035B D100 LED6/830 PSU WH G2	6 W
911401564043	DN035B D100 LED6/840 PSU WH G2	6 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
911401564143	DN035B D100 LED6/865 PSU WH G2	6 W
911401564243	DN035B D100 LED10/830 PSU WH G2	8,5 W
911401564343	DN035B D100 LED10/840 PSU WH G2	8,5 W
911401564443	DN035B D100 LED10/865 PSU WH G2	8,5 W
911401564543	DN035B D150 LED16/830 PSU WH G2	13 W
911401564643	DN035B D150 LED16/840 PSU WH G2	13 W
911401564743	DN035B D150 LED16/865 PSU WH G2	13 W
911401564843	DN035B D150 LED20/830 PSU WH G2	16,5 W
911401564943	DN035B D150 LED20/840 PSU WH G2	16,5 W
911401565043	DN035B D150 LED20/865 PSU WH G2	16,5 W

