



Downlight encastré profond GreenUp G2 : le downlight encastré profond le plus abordable

Downlight profondément encastré GreenUp G2

La gamme G2 de downlights profondément encastrés GreenUp propose une sélection de luminaires LED populaires, qui s'inscrivent dans la tendance de l'encastrément profond tout en offrant des niveaux élevés de qualité Philips à un prix compétitif. Fiable, économe en énergie et abordable : exactement ce dont vous avez besoin.

Avantages

- Qualité et fiabilité Philips
- Faible consommation d'énergie
- Lumière agréable et diffuse

Fonctions


- 100–110 lm/W
- Conception profondément encastrée
- Plusieurs dimensions et flux lumineux disponibles
- Plusieurs températures de couleur disponibles

Application

- Bureaux
- Couloirs
- Sanitaires

Downlight profondément encastré GreenUp G2





Versions



GreenUp deep recessed downlight G2

GreenUp deep recessed downlight G2

Schéma dimensionnel



Downlight profondément encastré GreenUp G2

Données techniques de l'éclairage	
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
Fonctionnement et électricité	
Classe de protection IEC	Classe de sécurité II
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Type de cache optique/de lentille	Diffuseur en polycarbonate
Couleur du boîtier	Noir
Code de protection contre les chocs méca.	IK03
Code d'indice de protection	IP20
Approbation et application	
Plage de température ambiante	-20 à +40 °C
Marquage CE	Oui
Performances initiales (conformité à la norme IEC)	
Tolérance de flux lumineux	-10% / +20%

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée	Efficacité lumineuse	Flux lumineux
		(nom.)	(valeur nominale)	
911401565143	DN035B D200 LED22/830 PSU WH G2	3000 K	99 lm/W	1 980 lm
911401565243	DN035B D200 LED22/840 PSU WH G2	4000 K	110 lm/W	2 200 lm
911401565343	DN035B D200 LED22/865 PSU WH G2	6500 K	110 lm/W	2 200 lm
911401565443	DN035B D200 LED32/830 PSU WH G2	3000 K	99 lm/W	2 880 lm
911401565543	DN035B D200 LED32/840 PSU WH G2	4000 K	110 lm/W	3 200 lm
911401565643	DN035B D200 LED32/865 PSU WH G2	6500 K	110 lm/W	3 200 lm
911401563643	DN035B D75 LED6/830 PSU WH G2	3000 K	90 lm/W	540 lm
911401563743	DN035B D75 LED6/840 PSU WH G2	4000 K	100 lm/W	600 lm
911401563843	DN035B D75 LED6/865 PSU WH G2	6500 K	100 lm/W	600 lm
911401563943	DN035B D100 LED6/830 PSU WH G2	3000 K	90 lm/W	558 lm
911401564043	DN035B D100 LED6/840 PSU WH G2	4000 K	100 lm/W	620 lm
911401564143	DN035B D100 LED6/865 PSU WH G2	6500 K	100 lm/W	620 lm
911401564243	DN035B D100 LED10/830 PSU WH G2	3000 K	99 lm/W	855 lm
911401564343	DN035B D100 LED10/840 PSU WH G2	4000 K	110 lm/W	950 lm
911401564443	DN035B D100 LED10/865 PSU WH G2	6500 K	110 lm/W	950 lm
911401564543	DN035B D150 LED16/830 PSU WH G2	3000 K	99 lm/W	1 440 lm
911401564643	DN035B D150 LED16/840 PSU WH G2	4000 K	110 lm/W	1 600 lm
911401564743	DN035B D150 LED16/865 PSU WH G2	6500 K	110 lm/W	1 600 lm
911401564843	DN035B D150 LED20/830 PSU WH G2	3000 K	99 lm/W	1 800 lm
911401564943	DN035B D150 LED20/840 PSU WH G2	4000 K	110 lm/W	2 000 lm
911401565043	DN035B D150 LED20/865 PSU WH G2	6500 K	110 lm/W	2 000 lm

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
911401565143	DN035B D200 LED22/830 PSU WH G2	18 W	911401565343	DN035B D200 LED22/865 PSU WH G2	18 W
911401565243	DN035B D200 LED22/840 PSU WH G2	18 W	911401565443	DN035B D200 LED32/830 PSU WH G2	26 W

Downlight profondément encastré GreenUp G2

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
911401565543	DN035B D200 LED32/840 PSU WH G2	26 W
911401565643	DN035B D200 LED32/865 PSU WH G2	26 W
911401563643	DN035B D75 LED6/830 PSU WH G2	5,5 W
911401563743	DN035B D75 LED6/840 PSU WH G2	5,5 W
911401563843	DN035B D75 LED6/865 PSU WH G2	5,5 W
911401563943	DN035B D100 LED6/830 PSU WH G2	6 W
911401564043	DN035B D100 LED6/840 PSU WH G2	6 W
911401564143	DN035B D100 LED6/865 PSU WH G2	6 W
911401564243	DN035B D100 LED10/830 PSU WH G2	8,5 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
911401564343	DN035B D100 LED10/840 PSU WH G2	8,5 W
911401564443	DN035B D100 LED10/865 PSU WH G2	8,5 W
911401564543	DN035B D150 LED16/830 PSU WH G2	13 W
911401564643	DN035B D150 LED16/840 PSU WH G2	13 W
911401564743	DN035B D150 LED16/865 PSU WH G2	13 W
911401564843	DN035B D150 LED20/830 PSU WH G2	16,5 W
911401564943	DN035B D150 LED20/840 PSU WH G2	16,5 W
911401565043	DN035B D150 LED20/865 PSU WH G2	16,5 W

