



GreenUp deep recessed downlight G2: Lampu sorot bawah desain tanam paling terjangkau

GreenUp deep recessed downlight G2

Jajaran GreenUp deep recessed downlight G2 menawarkan pilihan luminer LED populer yang tidak hanya menangkap tren lampu dengan desain tanam, tetapi juga hadir dengan kualitas Philips tingkat tinggi dan harga bersaing. Andal, hemat energi, dan terjangkau—sesuai kebutuhan Anda.

Benefits

- Kualitas dan keandalan Philips
- Hemat energi
- Cahaya nyaman yang menyebar

Features


- 100–110 lm/W
- Desain tanam tersembunyi
- Tersedia berbagai ukuran dan tingkat cahaya
- Tersedia berbagai suhu warna

Application

- Kantor
- Koridor
- Toilet

GreenUp deep recessed downlight G2

Dimensional drawing



Teknis Lampu

Indeks renderasi warna (CRI)	80
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas II
Tegangan Masuk	220 hingga 240 V
Frekuensi Garis	50 or 60 Hz

Kontrol dan Peredupan

Dapat diredupkan	Tidak
------------------	-------

Mekanis dan Housing

Tipe penutup optik	Diffuser Polikarbonat
Warna Housing	Hitam
Kode pelindung dampak mekanis	IK03
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP20

Penyetujuan dan Aplikasi

Kisaran suhu ambien	-20 hingga +40 °C
Tanda CE	Ya

Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

Toleransi fluks cahaya	-10% / +20%
------------------------	-------------

Teknis Lampu

Order Code	Full Product Name	Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	Daya Penerangan (terukur) (Nom)	Flux Cahaya
911401565143	DN035B D200 LED22/830 PSU WH G2	3000 K	99 lm/W	1.980 lm
911401565243	DN035B D200 LED22/840 PSU WH G2	4000 K	110 lm/W	2.200 lm
911401565343	DN035B D200 LED22/865 PSU WH G2	6500 K	110 lm/W	2.200 lm
911401565443	DN035B D200 LED32/830 PSU WH G2	3000 K	99 lm/W	2.880 lm
911401565543	DN035B D200 LED32/840 PSU WH G2	4000 K	110 lm/W	3.200 lm
911401565643	DN035B D200 LED32/865 PSU WH G2	6500 K	110 lm/W	3.200 lm
911401563643	DN035B D75 LED6/830 PSU WH G2	3000 K	90 lm/W	540 lm
911401563743	DN035B D75 LED6/840 PSU WH G2	4000 K	100 lm/W	600 lm
911401563843	DN035B D75 LED6/865 PSU WH G2	6500 K	100 lm/W	600 lm
911401563943	DN035B D100 LED6/830 PSU WH G2	3000 K	90 lm/W	558 lm
911401564043	DN035B D100 LED6/840 PSU WH G2	4000 K	100 lm/W	620 lm
911401564143	DN035B D100 LED6/865 PSU WH G2	6500 K	100 lm/W	620 lm

GreenUp deep recessed downlight G2

Order Code	Full Product Name	Suhu Warna	Daya Penerangan	
		Terkorelasi (Nom)	(terukur) (Nom)	Flux Cahaya
911401564243	DN035B D100 LED10/830 PSU WH G2	3000 K	99 lm/W	855 lm
911401564343	DN035B D100 LED10/840 PSU WH G2	4000 K	110 lm/W	950 lm
911401564443	DN035B D100 LED10/865 PSU WH G2	6500 K	110 lm/W	950 lm
911401564543	DN035B D150 LED16/830 PSU WH G2	3000 K	99 lm/W	1.440 lm
911401564643	DN035B D150 LED16/840 PSU WH G2	4000 K	110 lm/W	1.600 lm
911401564743	DN035B D150 LED16/865 PSU WH G2	6500 K	110 lm/W	1.600 lm
911401564843	DN035B D150 LED20/830 PSU WH G2	3000 K	99 lm/W	1.800 lm
911401564943	DN035B D150 LED20/840 PSU WH G2	4000 K	110 lm/W	2.000 lm
911401565043	DN035B D150 LED20/865 PSU WH G2	6500 K	110 lm/W	2.000 lm

Pengoperasian dan Kelistrikan

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya	Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
911401565143	DN035B D200 LED22/830 PSU WH G2	18 W	911401564143	DN035B D100 LED6/865 PSU WH G2	6 W
911401565243	DN035B D200 LED22/840 PSU WH G2	18 W	911401564243	DN035B D100 LED10/830 PSU WH G2	8,5 W
911401565343	DN035B D200 LED22/865 PSU WH G2	18 W	911401564343	DN035B D100 LED10/840 PSU WH G2	8,5 W
911401565443	DN035B D200 LED32/830 PSU WH G2	26 W	911401564443	DN035B D100 LED10/865 PSU WH G2	8,5 W
911401565543	DN035B D200 LED32/840 PSU WH G2	26 W	911401564543	DN035B D150 LED16/830 PSU WH G2	13 W
911401565643	DN035B D200 LED32/865 PSU WH G2	26 W	911401564643	DN035B D150 LED16/840 PSU WH G2	13 W
911401563643	DN035B D75 LED6/830 PSU WH G2	5,5 W	911401564743	DN035B D150 LED16/865 PSU WH G2	13 W
911401563743	DN035B D75 LED6/840 PSU WH G2	5,5 W	911401564843	DN035B D150 LED20/830 PSU WH G2	16,5 W
911401563843	DN035B D75 LED6/865 PSU WH G2	5,5 W	911401564943	DN035B D150 LED20/840 PSU WH G2	16,5 W
911401563943	DN035B D100 LED6/830 PSU WH G2	6 W	911401565043	DN035B D150 LED20/865 PSU WH G2	16,5 W
911401564043	DN035B D100 LED6/840 PSU WH G2	6 W			

