



Đèn âm trần sâu GreenUp G2: Đèn âm trần sâu tiết kiệm chi phí nhất

Đèn âm trần sâu GreenUp G2

Dòng đèn âm trần sâu GreenUp G2 gồm tuyển tập các đèn LED phổ biến, không chỉ bắt kịp xu hướng thiết kế âm sâu mà còn đi kèm với chất lượng cao của Philips với mức giá cạnh tranh. Đáng tin cậy, tiết kiệm năng lượng và giá cả phải chăng – chính xác là những gì bạn cần.

Lợi ích

- Chất lượng và độ tin cậy từ Philips
- Tiết kiệm năng lượng
- Ánh sáng thoải mái, khuếch tán

Tính năng


- 100–110 lm/W
- Thiết kế đèn âm sâu
- Có sẵn nhiều kích cỡ và mức độ chiếu sáng
- Nhiều nhiệt độ màu có sẵn

Ứng dụng

- Văn phòng
- Hành lang
- Phòng vệ sinh

Đèn âm trần sâu GreenUp G2

Bản vẽ kích thước



Thông tin kỹ thuật về đèn	
Chỉ số hoàn màu (CRI)	80
Vận hành và điện	
Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn II
Điện áp đầu vào	220 đến 240 V
Tần số dòng	50 or 60 Hz
Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
Cơ khí và vỏ đèn	
Kiểu chụp quang học	Bộ khuếch tán polycarbonate
Màu vỏ đèn	Đen
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK03
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP20
Phê duyệt và ứng dụng	
Nhiệt độ môi trường cho phép	-20 đến +40°C
Dấu CE	Có
Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)	
Dung sai quang thông	-10% / +20%

Thông tin kỹ thuật về đèn

Order Code	Full Product Name	Nhiệt độ màu tương quan	Quang hiệu (định mức) (Danh định)	Quang thông
		(Danh định)		
911401565143	DN035B D200 LED22/830 PSU WH G2	3000 K	99 lm/W	1.980 lm
911401565243	DN035B D200 LED22/840 PSU WH G2	4000 K	110 lm/W	2.200 lm
911401565343	DN035B D200 LED22/865 PSU WH G2	6500 K	110 lm/W	2.200 lm
911401565443	DN035B D200 LED32/830 PSU WH G2	3000 K	99 lm/W	2.880 lm
911401565543	DN035B D200 LED32/840 PSU WH G2	4000 K	110 lm/W	3.200 lm
911401565643	DN035B D200 LED32/865 PSU WH G2	6500 K	110 lm/W	3.200 lm
911401563643	DN035B D75 LED6/830 PSU WH G2	3000 K	90 lm/W	540 lm
911401563743	DN035B D75 LED6/840 PSU WH G2	4000 K	100 lm/W	600 lm
911401563843	DN035B D75 LED6/865 PSU WH G2	6500 K	100 lm/W	600 lm
911401563943	DN035B D100 LED6/830 PSU WH G2	3000 K	90 lm/W	558 lm
911401564043	DN035B D100 LED6/840 PSU WH G2	4000 K	100 lm/W	620 lm
911401564143	DN035B D100 LED6/865 PSU WH G2	6500 K	100 lm/W	620 lm
911401564243	DN035B D100 LED10/830 PSU WH G2	3000 K	99 lm/W	855 lm
911401564343	DN035B D100 LED10/840 PSU WH G2	4000 K	110 lm/W	950 lm
911401564443	DN035B D100 LED10/865 PSU WH G2	6500 K	110 lm/W	950 lm
911401564543	DN035B D150 LED16/830 PSU WH G2	3000 K	99 lm/W	1.440 lm
911401564643	DN035B D150 LED16/840 PSU WH G2	4000 K	110 lm/W	1.600 lm
911401564743	DN035B D150 LED16/865 PSU WH G2	6500 K	110 lm/W	1.600 lm
911401564843	DN035B D150 LED20/830 PSU WH G2	3000 K	99 lm/W	1.800 lm
911401564943	DN035B D150 LED20/840 PSU WH G2	4000 K	110 lm/W	2.000 lm
911401565043	DN035B D150 LED20/865 PSU WH G2	6500 K	110 lm/W	2.000 lm

Vận hành và điện

Đèn âm trần sâu GreenUp G2

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện
911401565143	DN035B D200 LED22/830 PSU WH G2	18 W
911401565243	DN035B D200 LED22/840 PSU WH G2	18 W
911401565343	DN035B D200 LED22/865 PSU WH G2	18 W
911401565443	DN035B D200 LED32/830 PSU WH G2	26 W
911401565543	DN035B D200 LED32/840 PSU WH G2	26 W
911401565643	DN035B D200 LED32/865 PSU WH G2	26 W
911401563643	DN035B D75 LED6/830 PSU WH G2	5,5 W
911401563743	DN035B D75 LED6/840 PSU WH G2	5,5 W
911401563843	DN035B D75 LED6/865 PSU WH G2	5,5 W
911401563943	DN035B D100 LED6/830 PSU WH G2	6 W
911401564043	DN035B D100 LED6/840 PSU WH G2	6 W

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện
911401564143	DN035B D100 LED6/865 PSU WH G2	6 W
911401564243	DN035B D100 LED10/830 PSU WH G2	8,5 W
911401564343	DN035B D100 LED10/840 PSU WH G2	8,5 W
911401564443	DN035B D100 LED10/865 PSU WH G2	8,5 W
911401564543	DN035B D150 LED16/830 PSU WH G2	13 W
911401564643	DN035B D150 LED16/840 PSU WH G2	13 W
911401564743	DN035B D150 LED16/865 PSU WH G2	13 W
911401564843	DN035B D150 LED20/830 PSU WH G2	16,5 W
911401564943	DN035B D150 LED20/840 PSU WH G2	16,5 W
911401565043	DN035B D150 LED20/865 PSU WH G2	16,5 W

