



GreenUp 深凹式筒灯

G2：最经济实惠的深凹式筒灯

GreenUp 深凹式筒灯 G2

GreenUp 深凹式筒灯 G2 系列提供了一系列受欢迎的 LED 灯具，不仅迎合了深凹式设计的流行趋势，而且以有竞争力的价格提供飞利浦的高水准品质。可靠、节能且经济实惠，精准满足您的需求。

优点

- 尽享 Philips 照明的出色质量和可靠性
- 节能
- 舒适漫射照明

特点


- 100–110 流明/瓦
- 深凹式设计
- 多种尺寸和亮度可供选择
- 多种色温可供选择

应用

- 办公室照明
- 走廊照明
- 卫生间

GreenUp 深凹式筒灯 G2

二维绘图



灯技术	
显色指数 (CRI)	80
操作和电气	
保护等级 IEC	安全等级 II
输入电压	220 至 240 V
线频率	50 or 60 Hz
控制和调光	
可调光	否
机械和外壳	
光罩类型	聚碳酸酯漫射器
外壳颜色	黑色
机械冲击保护代码	IK03
IP 等级	IP20
审批和申请	
环境温度范围	-20 至 +40°C
CE 标志	是
初始性能 (符合 IEC 标准)	
光通量误差	-10% / +20%

灯技术					
Order Code	Full Product Name	相关色温 (标称)	光效 (额定) (标称)	光通量	
911401565143	DNO35B D200 LED22/830 PSU WH G2	3000 K	99 lm/W	1,980 lm	
911401565243	DNO35B D200 LED22/840 PSU WH G2	4000 K	110 lm/W	2,200 lm	
911401565343	DNO35B D200 LED22/865 PSU WH G2	6500 K	110 lm/W	2,200 lm	
911401565443	DNO35B D200 LED32/830 PSU WH G2	3000 K	99 lm/W	2,880 lm	
911401565543	DNO35B D200 LED32/840 PSU WH G2	4000 K	110 lm/W	3,200 lm	
911401565643	DNO35B D200 LED32/865 PSU WH G2	6500 K	110 lm/W	3,200 lm	
911401563643	DNO35B D75 LED6/830 PSU WH G2	3000 K	90 lm/W	540 lm	
911401563743	DNO35B D75 LED6/840 PSU WH G2	4000 K	100 lm/W	600 lm	
911401563843	DNO35B D75 LED6/865 PSU WH G2	6500 K	100 lm/W	600 lm	
911401563943	DNO35B D100 LED6/830 PSU WH G2	3000 K	90 lm/W	558 lm	
911401564043	DNO35B D100 LED6/840 PSU WH G2	4000 K	100 lm/W	620 lm	
911401564143	DNO35B D100 LED6/865 PSU WH G2	6500 K	100 lm/W	620 lm	
911401564243	DNO35B D100 LED10/830 PSU WH G2	3000 K	99 lm/W	855 lm	
911401564343	DNO35B D100 LED10/840 PSU WH G2	4000 K	110 lm/W	950 lm	
911401564443	DNO35B D100 LED10/865 PSU WH G2	6500 K	110 lm/W	950 lm	
911401564543	DNO35B D150 LED16/830 PSU WH G2	3000 K	99 lm/W	1,440 lm	
911401564643	DNO35B D150 LED16/840 PSU WH G2	4000 K	110 lm/W	1,600 lm	
911401564743	DNO35B D150 LED16/865 PSU WH G2	6500 K	110 lm/W	1,600 lm	
911401564843	DNO35B D150 LED20/830 PSU WH G2	3000 K	99 lm/W	1,800 lm	
911401564943	DNO35B D150 LED20/840 PSU WH G2	4000 K	110 lm/W	2,000 lm	
911401565043	DNO35B D150 LED20/865 PSU WH G2	6500 K	110 lm/W	2,000 lm	

操作和电气

GreenUp 深凹式筒灯 G2

Order Code	Full Product Name	功耗
911401565143	DN035B D200 LED22/830 PSU WH G2	18 W
911401565243	DN035B D200 LED22/840 PSU WH G2	18 W
911401565343	DN035B D200 LED22/865 PSU WH G2	18 W
911401565443	DN035B D200 LED32/830 PSU WH G2	26 W
911401565543	DN035B D200 LED32/840 PSU WH G2	26 W
911401565643	DN035B D200 LED32/865 PSU WH G2	26 W
911401563643	DN035B D75 LED6/830 PSU WH G2	5.5 W
911401563743	DN035B D75 LED6/840 PSU WH G2	5.5 W
911401563843	DN035B D75 LED6/865 PSU WH G2	5.5 W
911401563943	DN035B D100 LED6/830 PSU WH G2	6 W
911401564043	DN035B D100 LED6/840 PSU WH G2	6 W

Order Code	Full Product Name	功耗
911401564143	DN035B D100 LED6/865 PSU WH G2	6 W
911401564243	DN035B D100 LED10/830 PSU WH G2	8.5 W
911401564343	DN035B D100 LED10/840 PSU WH G2	8.5 W
911401564443	DN035B D100 LED10/865 PSU WH G2	8.5 W
911401564543	DN035B D150 LED16/830 PSU WH G2	13 W
911401564643	DN035B D150 LED16/840 PSU WH G2	13 W
911401564743	DN035B D150 LED16/865 PSU WH G2	13 W
911401564843	DN035B D150 LED20/830 PSU WH G2	16.5 W
911401564943	DN035B D150 LED20/840 PSU WH G2	16.5 W
911401565043	DN035B D150 LED20/865 PSU WH G2	16.5 W

