



Prostě skvělé LED

Ledinaire SlimDownlight

Řada LEDINAIRE obsahuje výběr oblíbených, standardně dostupných LED svítidel, která se vyznačují vysokou úrovní kvality typickou pro společnost Philips a přívětivou cenou. Spolehlivé, energeticky účinné a cenově dostupné – přesně to, co potřebujete.

Výhody

- Kvalita a spolehlivost značky Philips
- Úspora energie
- Příjemné difúzní světlo

Vlastnosti

- K dispozici výběr z několika velikostí a světelných toků
- K dispozici výběr z několik barev světla
- Mimořádně nízké provedení

Aplikace

- Chodby
- Toalety
- Čekárny

Ledinaire SlimDownlight

Versions









DN065B G4 LED20 19W D200 RD







DN065B G4 LED12 12W D150 RD

Rozměrové výkresy



Ledinaire SlimDownlight

Rozměrové výkresy



Detaily o výrobku



Philips Ledinaire slim downlight
surface mounted DT03



Philips Ledinaire slim downlight
surface mounted Back DT01



Philips Ledinaire slim downlight
surface mounted DT04



Philips Ledinaire slim downlight
surface mounted DT01

additional photo



Ledinaire SlimDownlight

Detaily o výrobku



Philips Ledinaire slim downlight
recessed DT03



Philips Ledinaire slim downlight
recessed DT01



Philips Ledinaire slim downlight
recessed Back DT01



additional photo



Philips Ledinaire slim downlight
recessed DT02



Philips Ledinaire slim downlight
surface mounted DT02



Philips Ledinaire slim downlight
recessed DT04



additional photo

Ledinaire SlimDownlight

Obecné informace	
Včetně předřadníku	Ano
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne
Světelně technické	
Index podání barev (CRI)	80
Provozní a elektrické	
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II
Vstupní napětí	220 až 240 V
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Mechanické a materiály	
Barva těla	Bílá
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK03
Certifikace a použití	
Rozsah okolní teploty	−20 až +40 °C
Značka CE	Ano
Značka hořlavosti	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy
Počáteční parametry (podle IEC)	
Tolerance světelného toku	+/-10%

Obecné informace

Order Code	Full Product Name	Počet předřadниковých jednotek
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	-
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	-
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	-
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	-
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	-
30395901	DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD	1 jednotka
30397301	DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 RD	1 jednotka
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	-
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	-
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	-
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	-
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	-
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	-
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	-

Světelně technické (1/2)

Order			Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok
Code	Full Product Name	Typ All-in			
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	All-in, Multi Color Temperature	3000 K	105 lm/W	2 000 lm
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	-	3000 K	100 lm/W	1 200 lm
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	-	4000 K	100 lm/W	1 200 lm
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	-	3000 K	105 lm/W	2 000 lm
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	-	4000 K	105 lm/W	2 000 lm
Order			Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok
Code	Full Product Name	Typ All-in			
30395901	DN065B G4 12S/ 830_840_865 PSU-E D150 RD	-	3000 K	100 lm/W	1 200 lm
30397301	DN065B G4 20S/ 830_840_865 PSU-E D200 RD	-	3000 K	105 lm/W	2 000 lm
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	All-in, Multi Color Temperature	3000 K	100 lm/W	1 200 lm
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	-	3000 K	100 lm/W	1 200 lm
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	-	4000 K	108 lm/W	1 200 lm
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	-	3000 K	105 lm/W	2 000 lm

Ledinaire SlimDownlight

			Náhradní teplota chromatičnosti	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok
Order Code	Full Product Name	Typ All-in	(jmen.)	(nom.)	
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	-	4000 K	105 lm/W	2 000 lm
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	-	3000 K	100 lm/W	1 200 lm

Světelně technické (2/2)

Order Code	Full Product Name	Typ optiky
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	Vyzařovací úhel 110°
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	Vyzařovací úhel 110°
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	Vyzařovací úhel 110°
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	Vyzařovací úhel 110°
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	Vyzařovací úhel 110°
30395901	DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD	Vyzařovací úhel 100°
30397301	DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 RD	Vyzařovací úhel 100°

Provozní a elektrické

			Spotřeba energie	Vhodné pro náhodné spínání
Order Code	Full Product Name	Frekvence sítě		
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	50 or 60 Hz	19 W	-
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	50 or 60 Hz	12 W	-
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	50 or 60 Hz	12 W	-
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	50 or 60 Hz	19 W	-
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	50 or 60 Hz	19 W	-
30395901	DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD	-	12 W	Nevztahuje se
30397301	DN065B G4 20S/ 830_840_865 PSU-E D200 RD	-	19 W	Nevztahuje se

Mechanické a materiály

Order Code	Full Product Name	Kód ochrany proti vniknutí
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	IP20/44
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	IP20/44
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	IP20/40
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	IP20/40
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	IP20/40

			Náhradní teplota chromatičnosti	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok
Order Code	Full Product Name	Typ All-in	(jmen.)	(nom.)	
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	-	4000 K	100 lm/W	1 200 lm

Order Code	Full Product Name	Typ optiky
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	Vyzařovací úhel 110°
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	Vyzařovací úhel 110°
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	Vyzařovací úhel 110°
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	Vyzařovací úhel 110°
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	Vyzařovací úhel 110°
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	Vyzařovací úhel 110°
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	Vyzařovací úhel 110°

			Spotřeba energie	Vhodné pro náhodné spínání
Order Code	Full Product Name	Frekvence sítě		
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	50 or 60 Hz	12 W	-
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	50 or 60 Hz	12 W	-
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	50 or 60 Hz	12 W	-
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	50 or 60 Hz	19 W	-
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	50 or 60 Hz	19 W	-
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	50 or 60 Hz	12 W	-
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	50 or 60 Hz	12 W	-

Order Code	Full Product Name	Kód ochrany proti vniknutí
30395901	DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD	IP20/44
30397301	DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 RD	IP20/44
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	IP20/44
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	IP20/40
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	IP20/40

Ledinaire SlimDownlight

Order Code	Full Product Name	Kód ochrany proti vniknutí
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	IP20/40
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	IP20/40

Order Code	Full Product Name	Kód ochrany proti vniknutí
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	IP20/40
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	IP20/40

Certifikace a použití

Order Code	Full Product Name	Test žhavým drátem	Hodnota blikání (PstLM)	Hodnota stroboskopického efektu (SVM)
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	-	0,7	0,4
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	-	0,7	0,4
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	-	0,7	0,4
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	-	0,7	0,4
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	-	0,7	0,4
30395901	DN065B G4 12S/ 830_840_865 PSU-E D150 RD	Teplota 650 °C, doba 30 s	0,9	0,3
30397301	DN065B G4 20S/ 830_840_865 PSU-E D200 RD	Teplota 650 °C, doba 30 s	0,9	0,3

Order Code	Full Product Name	Test žhavým drátem	Hodnota blikání (PstLM)	Hodnota stroboskopického efektu (SVM)
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	-	0,7	0,4
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	-	0,7	0,4
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	-	0,7	0,4
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	-	0,7	0,4
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	-	0,7	0,4
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	-	0,7	0,4
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	-	0,7	0,4



Počáteční parametry (podle IEC)

Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	(0.44, 0.403) SDCM≤5
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	(0.44, 0.403) SDCM≤5
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	(0.38, 0.38) SDCM≤5
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	(0.44, 0.403) SDCM≤5
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	(0.38, 0.38) SDCM≤5
30395901	DN065B G4 12S/ 830_840_865 PSU-E D150 RD	(ANSI3000K, 0.4339;, 0.40334000K0.3761;0.3658ANSI6500K0.3123;0.3283) 5SDCM

Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost
30397301	DN065B G4 20S/ 830_840_865 PSU-E D200 RD	(ANSI3000K, 0.4339;, 0.40334000K0.3761;0.3658ANSI6500K0.3123;0.3283) 5SDCM
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	(0.44, 0.403) SDCM≤5
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	(0.44, 0.403) SDCM≤5
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	(0.38, 0.38) SDCM≤5
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	(0.44, 0.403) SDCM≤5
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	(0.38, 0.38) SDCM≤5

Ledinaire SlimDownlight

Order		
Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost
46439100	DN065B G4	(0.44, 0.403) SDCM≤5
	LED12/830 12W	
	220-240V L150 SQ	
46441400	DN065B G4	(0.38, 0.38) SDCM≤5
	LED12/840 12W	
	220-240V L150 SQ	



Ledinaire SlimDownlight

