



Απλά κορυφαίο LED

Φωτιστικό Ledinaire SlimDownlight

Η γκάμα LEDINAIRE περιέχει μια επιλογή άμεσα διαθέσιμων, δημοφιλών φωτιστικών LED που χαρακτηρίζονται από την υψηλή ποιότητα Philips και την ανταγωνιστική τους τιμή. Αξιοπιστία, εξοικονόμηση ενέργειας και προσιπή τιμή – ακριβώς αυτό που χρειάζεστε.

Οφέλη

- Ποιότητα και αξιοπιστία Philips
- Εξοικονόμηση ενέργειας
- Ξεκούραστη διάχυτη επιφάνεια φωτός

Χαρακτηριστικά

- Διατίθενται πολλά μεγέθη και επίπεδα φωτός
- Διατίθενται πολλά χρώματα φωτός
- Εξαιρετικά λεπτή σχεδίαση

Εφαρμογή

- Διάδρομοι
- Χώροι υγιεινής
- Αίθουσες αναμονής

Φωτιστικό Ledinaire SlimDownlight

Versions









DN065B G4 LED20 19W D200 RD





DN065B G4 LED12 12W D150 RD

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Φωτιστικό Ledinaire SlimDownlight

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Λεπτομέρειες για το προϊόν



Philips Ledinaire slim downlight
surface mounted DT03



Philips Ledinaire slim downlight
surface mounted Back DT01



Philips Ledinaire slim downlight
surface mounted DT04



Philips Ledinaire slim downlight
surface mounted DT01



additional photo

Φωτιστικό Ledinaire SlimDownlight

Λεπτομέρειες για το προϊόν



Philips Ledinaire slim downlight
recessed DT03



Philips Ledinaire slim downlight
recessed DT01



Philips Ledinaire slim downlight
recessed Back DT01



additional photo



Philips Ledinaire slim downlight
surface mounted DT02

Philips Ledinaire slim downlight
recessed DT02



Philips Ledinaire slim downlight
recessed DT04



additional photo



Φωτιστικό Ledinaire SlimDownlight

Γενικές πληροφορίες	
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Ναι
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Όχι
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	80
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατηγορία προστασίας IEC	Κατηγορία ασφαλείας II
Τάση εισόδου	220 έως 240 V
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Όχι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Χρώμα περιβλήματος	Λευκό
Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	IK03
Έγκριση και Εφαρμογή	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20 έως +40 °C
Σήμανση CE	Ναι
Σήμανση ευφλεκτότητας	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες
Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)	
Ανοχή φωτεινής ροής	+/-10%

Γενικές πληροφορίες

Order Code	Full Product Name	Αριθμός οργάνων
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	-
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	-
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	-
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	-
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	-
30395901	DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD	1 μονάδα
30397301	DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 RD	1 μονάδα
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	-
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	-
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	-
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	-
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	-
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	-
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	-

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού (1/2)

Order			Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	Φωτεινή ροή
Code	Full Product Name	Τύπος All-in	(ονομ.)	(ονομ.)	ροή
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	All-in, Multi Color Temperature	3000 K	105 lm/W	2.000 lm
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	-	3000 K	100 lm/W	1.200 lm
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	-	4000 K	100 lm/W	1.200 lm
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	-	3000 K	105 lm/W	2.000 lm
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	-	4000 K	105 lm/W	2.000 lm
30395901	DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD	-	3000 K	100 lm/W	1.200 lm
Order			Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	Φωτεινή ροή
Code	Full Product Name	Τύπος All-in	(ονομ.)	(ονομ.)	ροή
30397301	DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 RD	-	3000 K	105 lm/W	2.000 lm
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	All-in, Multi Color Temperature	3000 K	100 lm/W	1.200 lm
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	-	3000 K	100 lm/W	1.200 lm
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	-	4000 K	108 lm/W	1.200 lm
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	-	3000 K	105 lm/W	2.000 lm
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	-	4000 K	105 lm/W	2.000 lm

Φωτιστικό Ledinaire SlimDownlight

Order Code	Full Product Name	Τύπος All-in	Σχετική	Απόδοση	Φωτεινή ροή
			θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	-	3000 K	100 lm/W	1.200 lm

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού (2/2)

Order Code	Full Product Name	Τύπος οπτικού συστήματος
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	Γωνία δέσμης 110°
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	Γωνία δέσμης 110°
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	Γωνία δέσμης 110°
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	Γωνία δέσμης 110°
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	Γωνία δέσμης 110°
30395901	DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD	Γωνία δέσμης 100°

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Line Frequency	Κατανάλωση ενέργειας	Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	50 or 60 Hz	19 W	-
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	50 or 60 Hz	12 W	-
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	50 or 60 Hz	12 W	-
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	50 or 60 Hz	19 W	-
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	50 or 60 Hz	19 W	-
30395901	DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD	-	12 W	Δεν εφαρμόζεται
30397301	DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 RD	-	19 W	Δεν εφαρμόζεται

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβληγμα

Order Code	Full Product Name	Βαθμός προστασίας από τις εισροές
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	IP20/44
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	IP20/44
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	IP20/40

			Σχετική θερμοκρασία χρώματος	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη)	Φωτεινή ροή
Order Code	Full Product Name	Τύπος All-in	(ονομ.)	(ονομ.)	
46441400	DN065B G4	-	4000 K	100 lm/W	1.200
	LED12/840 12W				lm
	220-240V L150 SQ				

Order Code	Full Product Name	Τύπος οπτικού συστήματος
30397301	DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 RD	Γωνία δέσμης 100°
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	Γωνία δέσμης 110°
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	Γωνία δέσμης 110°
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	Γωνία δέσμης 110°
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	Γωνία δέσμης 110°
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	Γωνία δέσμης 110°
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	Γωνία δέσμης 110°
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	Γωνία δέσμης 110°

Order Code	Full Product Name	Line Frequency	Κατανάλωση ενέργειας	Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	50 or 60 Hz	12 W	-
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	50 or 60 Hz	12 W	-
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	50 or 60 Hz	12 W	-
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	50 or 60 Hz	19 W	-
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	50 or 60 Hz	19 W	-
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	50 or 60 Hz	12 W	-
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	50 or 60 Hz	12 W	-

Φωτιστικό Ledinaire SlimDownlight

Order Code	Full Product Name	Βαθμός προστασίας από τις εισροές
30397301	DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 RD	IP20/44
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	IP20/44
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	IP20/40
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	IP20/40

Order Code	Full Product Name	Βαθμός προστασίας από τις εισροές
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	IP20/40
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	IP20/40
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	IP20/40
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	IP20/40

Έγκριση και Εφαρμογή

Order Code	Full Product Name	Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM) εφέ	Στροβοσκοπικό
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	-	0,7	0,4
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	-	0,7	0,4
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	-	0,7	0,4
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	-	0,7	0,4
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	-	0,7	0,4
30395901	DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s	0,9	0,3
30397301	DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 RD	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s	0,9	0,3

Order Code	Full Product Name	Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM) εφέ	Στροβοσκοπικό
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	-	0,7	0,4
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	-	0,7	0,4
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	-	0,7	0,4
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	-	0,7	0,4
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	-	0,7	0,4
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	-	0,7	0,4
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	-	0,7	0,4



Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	(0.44, 0.403) SDCM≤5
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	(0.44, 0.403) SDCM≤5
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	(0.38, 0.38) SDCM≤5
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	(0.44, 0.403) SDCM≤5
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	(0.38, 0.38) SDCM≤5

Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα
30395901	DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD	(ANSI3000K, 0.4339, 0.40334000K0.3761;0.3658ANSI6500K0.3123;0.3283) 5SDCM
30397301	DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 RD	(ANSI3000K, 0.4339, 0.40334000K0.3761;0.3658ANSI6500K0.3123;0.3283) 5SDCM
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	(0.44, 0.403) SDCM≤5
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	(0.44, 0.403) SDCM≤5
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	(0.38, 0.38) SDCM≤5

Φωτιστικό Ledinaire SlimDownlight

Order		
Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	(0.44, 0.403) SDCM≤5
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	(0.38, 0.38) SDCM≤5
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	(0.44, 0.403) SDCM≤5
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	(0.38, 0.38) SDCM≤5



Φωτιστικό Ledinaire SlimDownlight

