



Yksinkertaisesti mahtava LED-valaisin

Ledinaire SlimDownlight

Ledinaire-tuoteperhe sisältää useita suosittuja LED-valaisimia. Korkeaa Philips-laatua kilpailukykyisellä hinnalla. Luotettava, energiatehokas ja edullinen – juuri sitä mitä tarvitset.

Hyödyt

- Philipsin laatu ja luotettavuus
- Energiaa säästävä
- Miellyttävä tasainen valo

Ominaisuudet

- Saatavilla useita kokoversioita ja valotasoja
- Valo saatavilla useissa väreissä
- Erittäin ohut malli

Käyttökohteet

- Käytävät
- Yleiset WC:t
- Odotustilat

Ledinaire SlimDownlight






Versions



DN065B G4 830 840 865 PSU E RD

DN065B G3 LDNR LED10 L150 SQ

Mittapiirros



Ledinaire SlimDownlight

Tuotetiedot



Philips Ledinaire slim downlight
surface mounted DT03



Philips Ledinaire slim downlight
surface mounted Back DT01



Philips Ledinaire slim downlight
surface mounted DT04



Philips Ledinaire slim downlight
surface mounted DT01



additional photo



additional photo



Philips Ledinaire slim downlight
surface mounted DT02

Ledinaire SlimDownlight

Yleistä tietoa	
Liitäntälaitte mukana	Kyllä
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Tulojännite	220–240 V
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Kotelon väri	Valkoinen
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK03
Merkinnät ja luokitukset	
Ympäristön lämpötila	–20...+40 °C
CE-merkintä	Kyllä
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Valovirran toleranssi	+/-10%

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Ohjausyksiköiden lukumäärä
929004083532	DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD	1 yksikkö
929004083632	DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 RD	1 yksikkö
929003251532	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	-
929003251632	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	-
929003251732	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	-
929003251832	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	-
929003251132	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	-
929003251232	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	-

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Väriämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta	Optiikan tyyppi
929004083532	DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD	3000 K	100 lm/W	1 200 lm	Keilakulma 100°
929004083632	DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 RD	3000 K	105 lm/W	2 000 lm	Keilakulma 100°
929003251532	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	3000 K	100 lm/W	1 200 lm	Keilakulma 110°
929003251632	DN065C G4 LED12/840	4000 K	108 lm/W	1 200 lm	Keilakulma 110°

Order Code	Full Product Name	Väriämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta	Optiikan tyyppi
929003251732	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	3000 K	105 lm/W	2 000 lm	Keilakulma 110°
929003251832	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	4000 K	105 lm/W	2 000 lm	Keilakulma 110°
929003251132	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	3000 K	100 lm/W	1 200 lm	Keilakulma 110°
929003251232	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	4000 K	100 lm/W	1 200 lm	Keilakulma 110°

Käyttö- ja sähkö tiedot

Ledinaire SlimDownlight

Order Code	Full Product Name	Viivatiheys	Virrankulutus	Soveltuu
				satunnaiseen kytkentään
929004083532	DN065B G4 12S/ 830_840_865 PSU-E D150 RD	-	12 W	Ei sovellettavissa
929004083632	DN065B G4 20S/ 830_840_865 PSU-E D200 RD	-	19 W	Ei sovellettavissa
929003251532	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	50 or 60 Hz	12 W	-
929003251632	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	50 or 60 Hz	12 W	-

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Suojausluokan koodi
929004083532	DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD	IP20/44
929004083632	DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 RD	IP20/44
929003251532	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	IP20/40
929003251632	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	IP20/40

Merkinnät ja luokitukset

Order Code	Full Product		Välkyntäarvo	Stroboskooppisen
	Name	Hehkulankatesti	(PstLM)	ilmiön arvo (SVM)
929004083532	DN065B G4 12S/ 830_840_865 PSU-E D150 RD	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,9	0,3
929004083632	DN065B G4 20S/ 830_840_865 PSU-E D200 RD	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,9	0,3
929003251532	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	-	0,7	0,4
929003251632	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	-	0,7	0,4
929003251732	DN065C G4 LED20/830 19W	-	0,7	0,4

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Order Code	Full Product	
	Name	Alkuperäinen kromaattisuus
929004083532	DN065B G4 12S/ 830_840_865	(ANSI3000K, 0.4339,; 0.40334000K0.3761;0.3658ANSI6500K0.3123;0.3283) 5SDCM

Order Code	Full Product Name	Viivatiheys	Virrankulutus	Soveltuu
				satunnaiseen kytkentään
929003251732	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	50 or 60 Hz	19 W	-
929003251832	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	50 or 60 Hz	19 W	-
929003251132	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	50 or 60 Hz	12 W	-
929003251232	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	50 or 60 Hz	12 W	-



Order Code	Full Product Name	Suojausluokan koodi
929003251732	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	IP20/40
929003251832	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	IP20/40
929003251132	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	IP20/40
929003251232	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	IP20/40

Order Code	Full Product		Välkyntäarvo	Stroboskooppisen
	Name	Hehkulankatesti	(PstLM)	ilmiön arvo (SVM)
	220-240V 8-D225			
929003251832	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	-	0,7	0,4
929003251132	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	-	0,7	0,4
929003251232	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	-	0,7	0,4

Order Code	Full Product	
	Name	Alkuperäinen kromaattisuus
	PSU-E D150 RD	

Ledinaire SlimDownlight

Full Product		
Order Code	Name	Alkuperäinen kromaattisuus
929004083632	DN065B G4 20S/ 830_840_865 PSU-E D200 RD	(ANSI3000K, 0.4339,; 0.40334000K0.3761;0.3658ANSI6500K0.3123;0.3283) 5SDCM
929003251532	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	(0.44, 0.403) SDCM≤5
929003251632	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	(0.38, 0.38) SDCM≤5
929003251732	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	(0.44, 0.403) SDCM≤5
929003251832	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	(0.38, 0.38) SDCM≤5
929003251132	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	(0.44, 0.403) SDCM≤5
929003251232	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	(0.38, 0.38) SDCM≤5



Ledinaire SlimDownlight

