



Egyszerűen nagyszerű LED-ek

Ledinaire SlimDownlight

A Ledinaire termékcsalád azonnal megvásárolható, népszerű LED-es termékeket tartalmaz, melyek kimagasló Philips-minőségben kaphatók, versenyképes áron. Megbízható, energiatakarékos és megfizethető – pontosan az, amire szüksége van

Előnyök

- Philips-minőség és -megbízhatóság
- Energiamegtakarítás
- Kellemes szórt fényfelület

Szolgáltatások

- Többféle méretben és fényárammal választható
- Többféle színhőmérséklet választható
- Rendkívül lapos kialakítás

Alkalmazás

- Folyosók
- Mosdók
- Városhelyiségek

Ledinaire SlimDownlight

Versions



DN065B G4 LED20 19W D200 RD





LEDINAIRE SlimDownlight-DN065B LED10S



DN065B G4 LED12 12W D150 RD

Méretezett rajza



Ledinaire SlimDownlight

Termék részletei



Philips Ledinaire slim downlight
recessed DT03



Philips Ledinaire slim downlight
recessed DT01



Philips Ledinaire slim downlight
recessed Back DT01



additional photo

Philips Ledinaire slim downlight
surface mounted DT02



Philips Ledinaire slim downlight
recessed DT02

Philips Ledinaire slim downlight
recessed DT04



additional photo



Ledinaire SlimDownlight

Általános információ	
Előtét mellékelve	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem
Technikai adatok	
Színvisszaadási index (CRI)	80
Működtetés és elektronika	
IEC védelmi osztály	II. biztonsági osztály
Bemeneti feszültség	220–240 V
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Mechanika és tokozás	
Ház színe	Fehér
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK03
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	–20 – +40 °C
CE jelölés	Igen
Gyúlékonysági jelzés	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Fényáram-tolerancia	+/-10%

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Előtét egységek száma
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	-
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	-
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	-
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	-
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	-
30395901	DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD	1 egység
30397301	DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 RD	1 egység
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	-
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	-
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	-
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	-
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	-
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	-
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	-

Technikai adatok (1/2)

Order			Korrelált		Fényhasznosítás		Order			Korrelált		Fényhasznosítás	
Code	Full Product Name	Univerzális típus	színhőmérséklet (névleges)	színhőmérséklet (névleges)	Fényái (névleges)	Fényáram	Code	Full Product Name	Univerzális típus	színhőmérséklet (névleges)	színhőmérséklet (névleges)	Fényái (névleges)	Fényáram
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	All-in, Multi Color Temperature	3000 K	3000 K	105 lm/W	1 200 lm	30395901	DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD	-	3000 K	100 lm/W	100 lm/W	1 200 lm
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	-	3000 K	3000 K	100 lm/W	1 200 lm	30397301	DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 RD	-	3000 K	105 lm/W	105 lm/W	2 000 lm
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	-	4000 K	4000 K	100 lm/W	1 200 lm	46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	All-in, Multi Color Temperature	3000 K	100 lm/W	100 lm/W	1 200 lm
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	-	3000 K	3000 K	105 lm/W	2 000 lm	46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	-	3000 K	100 lm/W	100 lm/W	1 200 lm
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	-	4000 K	4000 K	105 lm/W	2 000 lm	46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	-	4000 K	108 lm/W	108 lm/W	1 200 lm

Ledinaire SlimDownlight

Order		Univerzális	Korrelált		Fényhasznosítás		Order		Univerzális	Korrelált		Fényhasznosítás	
Code	Full Product Name		színhőmérséklet	(névleges)	(névleges)	Fényái	Code	Full Product Name		színhőmérséklet	(névleges)	(névleges)	Fényáram
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	-	3000 K		105 lm/W	2 000 lm	46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	-	3000 K		100 lm/W	1 200 lm
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	-	4000 K		105 lm/W	2 000 lm	46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	-	4000 K		100 lm/W	1 200 lm

Technikai adatok (2/2)

Order Code	Full Product Name	Az optika típusa
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	Sugárzási szög 110°
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	Sugárzási szög 110°
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	Sugárzási szög 110°
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	Sugárzási szög 110°
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	Sugárzási szög 110°
30395901	DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD	Sugárzási szög 100°
30397301	DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 RD	Sugárzási szög 100°

Order Code	Full Product Name	Az optika típusa
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	Sugárzási szög 110°
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	Sugárzási szög 110°
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	Sugárzási szög 110°
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	Sugárzási szög 110°
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	Sugárzási szög 110°
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	Sugárzási szög 110°
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	Sugárzási szög 110°

Működtetés és elektronika

Order		Hálózati		Véletlenszerű	
Code	Full Product Name	frekvencia	Teljesítményfelvétel	váltásra	alkalmas
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	50 or 60 Hz	19 W	-	
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	50 or 60 Hz	12 W	-	
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	50 or 60 Hz	12 W	-	
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	50 or 60 Hz	19 W	-	
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	50 or 60 Hz	19 W	-	
30395901	DN065B G4 12S/ 830_840_865 PSU-E D150 RD	-	12 W	Nem	alkalmazható
30397301	DN065B G4 20S/ 830_840_865 PSU-E D200 RD	-	19 W	Nem	alkalmazható

Order		Hálózati		Véletlenszerű	
Code	Full Product Name	frekvencia	Teljesítményfelvétel	váltásra	alkalmas
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	50 or 60 Hz	12 W	-	
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	50 or 60 Hz	12 W	-	
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	50 or 60 Hz	12 W	-	
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	50 or 60 Hz	19 W	-	
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	50 or 60 Hz	19 W	-	
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	50 or 60 Hz	12 W	-	
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	50 or 60 Hz	12 W	-	

Mechanika és tokozás

Order Code		Full Product Name		Por és víz elleni védelem kódja
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD			IP20/44
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD			IP20/44

Order Code		Full Product Name		Por és víz elleni védelem kódja
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD			IP20/40
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD			IP20/40

Ledinaire SlimDownlight

Order Code	Full Product Name	Por és víz elleni védelem kódja
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	IP20/40
30395901	DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD	IP20/44
30397301	DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 RD	IP20/44
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	IP20/44
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	IP20/40

Order Code	Full Product Name	Por és víz elleni védelem kódja
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	IP20/40
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	IP20/40
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	IP20/40
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	IP20/40
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	IP20/40

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Order Code	Full Product Name	Izzóhuzalos teszt	Villogás (PstLM)	Stroboszkóp hatás (SVM)
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	-	0,7	0,4
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	-	0,7	0,4
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	-	0,7	0,4
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	-	0,7	0,4
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	-	0,7	0,4
30395901	DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	0,9	0,3
30397301	DN065B G4 20S/ 830_840_865 PSU-E D200 RD	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s	0,9	0,3

Order Code	Full Product Name	Izzóhuzalos teszt	Villogás (PstLM)	Stroboszkóp hatás (SVM)
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	-	0,7	0,4
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	-	0,7	0,4
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	-	0,7	0,4
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	-	0,7	0,4
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	-	0,7	0,4
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	-	0,7	0,4
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	-	0,7	0,4



Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	(0.44, 0.403) SDCM≤5
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	(0.44, 0.403) SDCM≤5
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	(0.38, 0.38) SDCM≤5
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	(0.44, 0.403) SDCM≤5
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	(0.38, 0.38) SDCM≤5
30395901	DN065B G4 12S/ 830_840_865 PSU-E D150 RD	(ANSI3000K, 0.4339;, 0.40334000K0.3761;0.3658ANSI6500K0.3123;0.3283) 5SDCM

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
30397301	DN065B G4 20S/ 830_840_865 PSU-E D200 RD	(ANSI3000K, 0.4339;, 0.40334000K0.3761;0.3658ANSI6500K0.3123;0.3283) 5SDCM
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	(0.44, 0.403) SDCM≤5
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	(0.44, 0.403) SDCM≤5
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	(0.38, 0.38) SDCM≤5
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	(0.44, 0.403) SDCM≤5
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	(0.38, 0.38) SDCM≤5

Ledinaire SlimDownlight

Order		
Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	(0.44, 0.403) SDCM≤5
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	(0.38, 0.38) SDCM≤5



Ledinaire SlimDownlight

