



Eenvoud voor een scherpe prijs

Ledinaire SlimDownlight

De Philips LEDINAIRE-serie bevat een selectie van populaire gebruiksklare LED-armaturen die geleverd worden met het hoge kwaliteitsniveau van Philips tegen een scherpe prijs. Betrouwbaar, energiezuinig en betaalbaar – precies wat u nodig hebt.

Voordelen

- Kwaliteit en betrouwbaarheid van Philips
- Comfortabel, diffuus lichtoppervlak
- Energiezuinig

Kenmerken

- Beschikbaar in meerdere maten en lichtniveaus
- Beschikbaar in meerdere lichtkleuren
- Ultraslanke vormgeving

Toepassing

- Gangen
- Toiletten
- Wachtkamers

Ledinaire SlimDownlight

Versions







DN065B G4 LED20 19W D200 RD



DN065B G4 LED12 12W D150 RD

Maatschets



Productgegevens



Philips Ledinaire slim downlight surface mounted DT03



Philips Ledinaire slim downlight surface mounted Back DT01

Ledinaire SlimDownlight

Productgegevens



Philips Ledinaire slim downlight
surface mounted DT04



Philips Ledinaire slim downlight
surface mounted DT01

additional photo



Philips Ledinaire slim downlight
surface mounted DT02

Ledinaire SlimDownlight

Algemene informatie	
Driver/VSA inbegrepen	Ja
Lichtbron vervangbaar	Nee
Gegevens lichttechniek	
Kleurweergave-index (CRI)	80
Optiektype	Bundelhoek 110°
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 or 60 Hz
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Kleur behuizing	Wit
IK-classificatie	IK03
Keurmerken en classificaties	
Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +40 °C
CE-markering	Ja
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
Flikkerwaarde (PstLM)	0,7
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Initiële prestaties (conform IEC)	
Tolerantie lichtstroom	+/-10%

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Alles-in-één type	Gecorreleerde		
			kleurtemperatuur (nom.)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Lichtstroom
8719514464452	DN065B G4	All-in, Multi	3000 K	105 lm/W	2.000 lm
	LED20/830_840_865	Color			
	19W D200 RD	Temperature			
8719514464438	DN065B G4	All-in, Multi	3000 K	100 lm/W	1.200 lm
	LED12/830_840_865	Color			
	12W D150 RD	Temperature			
8719514464476	DN065C G4 LED12/830	-	3000 K	100 lm/W	1.200 lm
	12W 220-240V 6-D175				
8719514464513	DN065C G4 LED20/830	-	3000 K	105 lm/W	2.000 lm
	19W 220-240V 8-D225				
8719514464537	DN065C G4 LED20/840	-	4000 K	105 lm/W	2.000 lm
	19W 220-240V 8-D225				

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8719514464452	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	19 W
8719514464438	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	12 W
8719514464476	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	12 W

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik
8719514464513	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	19 W
8719514464537	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	19 W

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Order Code	Full Product Name	Beschermingsklasse
8719514464452	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	IP 20/44
8719514464438	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	IP 20/44
8719514464476	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	IP 20/40

Order Code	Full Product Name	Beschermingsklasse
8719514464513	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	IP 20/40
8719514464537	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	IP 20/40

Initiële prestaties (conform IEC)

Ledinaire SlimDownlight

Order Code	Full Product Name	Aanvankelijke kleurkwaliteit
8719514464452	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	(0.44, 0.403) SDCM≤5
8719514464438	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	(0.44, 0.403) SDCM≤5
8719514464476	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6- D175	(0.44, 0.403) SDCM≤5
8719514464513	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8- D225	(0.44, 0.403) SDCM≤5
8719514464537	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8- D225	(0.38, 0.38) SDCM≤5

