



Jednoducho skvelé LED svietidlo

Ledinaire SlimDownlight

Sortiment LEDINAIRE obsahuje výber populárnych LED svietidiel, ktoré ponúkajú vysokú úroveň kvality Philips za konkurencieschopnú cenu. Spoľahlivé, energeticky účinné a cenovo dostupné – presne to, čo potrebujete.

Výhody

- Kvalita a spoľahlivosť značky Philips
- Úspora energie
- Prijemná svetelná plocha s rozptýleným svetlom

Vlastnosti

- K dispozícii sú rôzne rozmerové verzie a svetelné výkony
- Na výber sú viaceré farby svetla
- Veľmi úzke teleso

Aplikácie

- Chodby
- WC
- Čakárne

Ledinaire SlimDownlight

Versions



DN065B G4 LED20 19W D200 RD









DN065B G4 LED12 12W D150 RD




DN065B G3 LDNR LED10 L150 SQ

Rozmerový obrázok



Ledinaire SlimDownlight

Rozmerový obrázok



Podrobnosti o produkte



Philips Ledinaire slim downlight surface mounted DT03



Philips Ledinaire slim downlight surface mounted Back DT01



Philips Ledinaire slim downlight surface mounted DT04



Philips Ledinaire slim downlight surface mounted DT01

additional photo



Ledinaire SlimDownlight

Podrobnosti o produkte



Philips Ledinaire slim downlight
recessed DT03



Philips Ledinaire slim downlight
recessed DT01



Philips Ledinaire slim downlight
recessed Back DT01



additional photo



Philips Ledinaire slim downlight
surface mounted DT02



Philips Ledinaire slim downlight
recessed DT02



Philips Ledinaire slim downlight
recessed DT04



additional photo



Ledinaire SlimDownlight

Všeobecné informácie	
Vrátane napájača	Áno
Vymeniteľný svetelný zdroj	Nie
Svetelné technické	
Index podania farieb (CRI)	80
Prevádzkové a elektrické	
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda II
Vstupné napätie	220 až 240 V
Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Nie
Mechanické časti a teleso	
Farba telesa	Biela
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK03
Schválenie a použitie	
Rozsah okolitých teplôt	−20 až +40 °C
Značka CE	Áno
Značka horľavosti	Na montáž na bežne horľavých povrchoch
Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)	
Tolerancia svetelného toku	+/-10%

Všeobecné informácie

Order Code	Full Product Name	Počet jednotiek predradníka
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	-
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	-
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	-
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	-
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	-
30395901	DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD	1 jednotka
30397301	DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 RD	1 jednotka
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	-
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	-
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	-
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	-
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	-
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	-
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	-

Svetelné technické (1/2)

Order		Typ „všetko v jednom“	Náhradná teplota	Merný výkon	Svetelný tok
Code	Full Product Name		chromatickosti (nom.)	(menovitý) (nom.)	
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	All-in, Multi Color Temperature	3000 K	105 lm/W	2 000 lm
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	-	3000 K	100 lm/W	1 200 lm
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	-	4000 K	100 lm/W	1 200 lm
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	-	3000 K	105 lm/W	2 000 lm
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	-	4000 K	105 lm/W	2 000 lm
30395901	DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD	-	3000 K	100 lm/W	1 200 lm
30397301	DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 RD	-	3000 K	105 lm/W	2 000 lm
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	All-in, Multi Color Temperature	3000 K	100 lm/W	1 200 lm
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	-	3000 K	100 lm/W	1 200 lm
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	-	4000 K	108 lm/W	1 200 lm
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	-	3000 K	105 lm/W	2 000 lm
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	-	4000 K	105 lm/W	2 000 lm

Ledinaire SlimDownlight

Order Code	Full Product Name	Typ „všetko v jednom“	Náhradná	Merný	Svetelný tok
			teplota chromatickosti (nom.)	výkon (menovitý) (nom.)	
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	-	3000 K	100 lm/W	1 200 lm

Svetelné technické (2/2)

Order Code	Full Product Name	Typ optiky
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	Uhol vyžarovania 110°
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	Uhol vyžarovania 110°
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	Uhol vyžarovania 110°
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	Uhol vyžarovania 110°
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	Uhol vyžarovania 110°
30395901	DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD	Uhol vyžarovania 100°
30397301	DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 RD	Uhol vyžarovania 100°

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Sieťová	Vhodné pre	
		frekvencia	Spotreba	náhodné prepínanie
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	50 or 60 Hz	19 W	-
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	50 or 60 Hz	12 W	-
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	50 or 60 Hz	12 W	-
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	50 or 60 Hz	19 W	-
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	50 or 60 Hz	19 W	-
30395901	DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD	-	12 W	Nevztahuje sa na zariadenie
30397301	DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 RD	-	19 W	Nevztahuje sa na zariadenie

Mechanické časti a teleso

Order Code	Full Product Name	Krytie IP
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	IP20/44
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	IP20/44
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	IP20/40
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	IP20/40
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	IP20/40
30395901	DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD	IP20/44
30397301	DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 RD	IP20/44

Order Code	Full Product Name	Typ „všetko v jednom“	Náhradná	Merný	Svetelný tok
			teplota chromatickosti (nom.)	výkon (menovitý) (nom.)	
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	-	4000 K	100 lm/W	1 200 lm

Order Code	Full Product Name	Typ optiky
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	Uhol vyžarovania 110°
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	Uhol vyžarovania 110°
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	Uhol vyžarovania 110°
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	Uhol vyžarovania 110°
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	Uhol vyžarovania 110°
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	Uhol vyžarovania 110°
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	Uhol vyžarovania 110°

Order Code	Full Product Name	Sieťová	Vhodné pre	
		frekvencia	Spotreba	náhodné prepínanie
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	50 or 60 Hz	12 W	-
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	50 or 60 Hz	12 W	-
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	50 or 60 Hz	12 W	-
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	50 or 60 Hz	19 W	-
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	50 or 60 Hz	19 W	-
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	50 or 60 Hz	12 W	-
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	50 or 60 Hz	12 W	-

Order Code	Full Product Name	Krytie IP
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	IP20/44
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	IP20/40
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	IP20/40
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	IP20/40
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	IP20/40
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	IP20/40
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	IP20/40

Schválenie a použitie

		Hodnota blikania (PstLM) – hodnota blikania podľa Miera viditeľnosti		
Order Code	Full Product Name	Požiarna odolnosť	normy EN 61000-3-3	stroboskopického efektu (SVM)
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	-	0,7	0,4
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	-	0,7	0,4
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	-	0,7	0,4
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	-	0,7	0,4
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	-	0,7	0,4
30395901	DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	0,9	0,3
30397301	DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 RD	Teplota 650 °C, trvanie 30 s	0,9	0,3

		Hodnota blikania (PstLM) – hodnota blikania podľa Miera viditeľnosti		
Order Code	Full Product Name	Požiarna odolnosť	normy EN 61000-3-3	stroboskopického efektu (SVM)
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	-	0,7	0,4
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	-	0,7	0,4
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	-	0,7	0,4
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	-	0,7	0,4
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	-	0,7	0,4
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	-	0,7	0,4
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	-	0,7	0,4



Počiatkový výkon (súladi s požiadavkami IEC)

Order		
Code	Full Product Name	Počiatková chromatickosť
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	(0.44, 0.403) SDCM≤5
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	(0.44, 0.403) SDCM≤5
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	(0.38, 0.38) SDCM≤5
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	(0.44, 0.403) SDCM≤5
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	(0.38, 0.38) SDCM≤5
30395901	DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD	(ANSI3000K, 0.4339; 0.40334000K0.3761;0.3658ANSI6500K0.3123;0.3283) 5SDCM

Order		
Code	Full Product Name	Počiatková chromatickosť
30397301	DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 RD	(ANSI3000K, 0.4339; 0.40334000K0.3761;0.3658ANSI6500K0.3123;0.3283) 5SDCM
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	(0.44, 0.403) SDCM≤5
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	(0.44, 0.403) SDCM≤5
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	(0.38, 0.38) SDCM≤5
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	(0.44, 0.403) SDCM≤5
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	(0.38, 0.38) SDCM≤5

Ledinaire SlimDownlight

Order		
Code	Full Product Name	Počiatková chromatickosť
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	(0.44, 0.403) SDCM≤5
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	(0.38, 0.38) SDCM≤5



Ledinaire SlimDownlight

