



# Простий чудовий світлодіод

## Ledinaire SlimDownlight

В асортименті LEDINAIRE представлено популярні готові світлодіодні світильники, які вирізняються високим рівнем якості Philips за конкурентною ціною. Надійність, енергоефективність і доступність — саме те, що вам потрібно

### Переваги

- Якість та надійність Philips
- Енергозбереження
- Комфортне поверхня розсіяного світла

### Характеристики

- Доступні різні розміри та рівні освітлення
- Доступні кілька кольорів світла
- Ультратонка конструкція

### Застосування

- Коридори
- Кімнати відпочинку
- Зали очікування

# Ledinaire SlimDownlight







## Версії



DN065B G4 LED20 19W D200 RD


DN065B G3 LDNR LED10 L150 SQ

## Розміри



# Ledinaire SlimDownlight

## Розміри



## Деталі по продукції



Philips Ledinaire slim downlight  
surface mounted DT03



Philips Ledinaire slim downlight  
surface mounted Back DT01



Philips Ledinaire slim downlight  
surface mounted DT04



Philips Ledinaire slim downlight  
surface mounted DT01

additional photo



Philips Ledinaire slim downlight  
recessed DT03



Philips Ledinaire slim downlight  
recessed DT01

Ledinaire SlimDownlight

Деталі по продукції



Philips Ledinaire slim downlight  
recessed Back DT01



additional photo



Philips Ledinaire slim downlight  
surface mounted DT02



Philips Ledinaire slim downlight  
surface mounted DT02



Philips Ledinaire slim downlight  
recessed DT02



Philips Ledinaire slim downlight  
recessed DT04



additional photo

|                                                          |                                             |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Загальна інформація                                      |                                             |
| Драйвер входить у комплект                               | Так                                         |
| Заміна джерела світла                                    | Ні                                          |
| Світлотехнічні                                           |                                             |
| Індекс якості кольоропередачі (CRI)                      | 80                                          |
| Експлуатаційні й електричні                              |                                             |
| Клас захисту IEC                                         | II клас безпеки                             |
| Вхідна напруга                                           | Від 220 до 240 V                            |
| Елементи керування й затемнення                          |                                             |
| З регульованою яскравістю                                | Ні                                          |
| Механічні деталі й корпус                                |                                             |
| Колір корпусу                                            | Білий                                       |
| Код захисту від механічного впливу                       | IK03                                        |
| Затвердження й застосування                              |                                             |
| Діапазон температури довкілля                            | від -20 °C до +40 °C                        |
| Знак CE                                                  | Так                                         |
| Позначка займистості                                     | Для кріплення на звичайно займисті поверхні |
| Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC) |                                             |
| Допустиме відхилення світлового потоку                   | +/-10%                                      |

Загальна інформація

| Order Code   | Full Product Name                        | Кількість розподільних коробок |
|--------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| 929003251432 | DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD  | -                              |
| 929003250532 | DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD | -                              |
| 929003250632 | DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD | -                              |
| 929003250832 | DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD | -                              |
| 929003250932 | DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD | -                              |
| 929004083532 | DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD  | 1 шт.                          |
| 929004083632 | DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 RD  | 1 шт.                          |
| 929003251532 | DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175  | -                              |
| 929003251632 | DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175  | -                              |
| 929003251732 | DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225  | -                              |
| 929003251832 | DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225  | -                              |
| 929003251132 | DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ | -                              |
| 929003251232 | DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ | -                              |

Світлотехнічні (1/2)

| Order Code   | Full Product Name                        | Тип «Входить усе»               | Корельована                |                      |                | Order Code   | Full Product Name                       | Тип «Входить усе» | Корельована                |                      |                 |
|--------------|------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------|--------------|-----------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|-----------------|
|              |                                          |                                 | колірна температура (ном.) | Світловіддача (ном.) | Світлови потік |              |                                         |                   | колірна температура (ном.) | Світловіддача (ном.) | Світловий потік |
| 929003251432 | DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD  | All-in, Multi Color Temperature | 3000 K                     | 105 lm/W             | 2 000 lm       | 929004083532 | DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD | -                 | 3000 K                     | 100 lm/W             | 1 200 lm        |
| 929003250532 | DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD | -                               | 3000 K                     | 100 lm/W             | 1 200 lm       | 929004083632 | DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 RD | -                 | 3000 K                     | 105 lm/W             | 2 000 lm        |
| 929003250632 | DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD | -                               | 4000 K                     | 100 lm/W             | 1 200 lm       | 929003251532 | DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175 | -                 | 3000 K                     | 100 lm/W             | 1 200 lm        |
| 929003250832 | DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD | -                               | 3000 K                     | 105 lm/W             | 2 000 lm       | 929003251632 | DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175 | -                 | 4000 K                     | 108 lm/W             | 1 200 lm        |
| 929003250932 | DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD | -                               | 4000 K                     | 105 lm/W             | 2 000 lm       | 929003251732 | DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225 | -                 | 3000 K                     | 105 lm/W             | 2 000 lm        |

Ledinaire SlimDownlight

|              |                                          | Корельована   |                    |                    |          |              |                                          | Корельована   |                    |                    |           |
|--------------|------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|----------|--------------|------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|-----------|
| Order Code   | Full Product Name                        | Тип           | колірна            | Світловіддача      | Світлови | Order Code   | Full Product Name                        | Тип           | колірна            | Світловіддача      | Світловий |
|              |                                          | «Входить усе» | температура (ном.) | (номіальна) (ном.) |          |              |                                          | «Входить усе» | температура (ном.) | (номіальна) (ном.) |           |
| 929003251832 | DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225  | -             | 4000 K             | 105 lm/W           | 2 000 lm | 929003251232 | DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ | -             | 4000 K             | 100 lm/W           | 1 200 lm  |
| 929003251132 | DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ | -             | 3000 K             | 100 lm/W           | 1 200 lm |              |                                          |               |                    |                    |           |

Світлотехнічні (2/2)

| Order Code   | Full Product Name                        | Тип оптичного пристрою | Order Code   | Full Product Name                        | Тип оптичного пристрою |
|--------------|------------------------------------------|------------------------|--------------|------------------------------------------|------------------------|
| 929003251432 | DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD  | Кут променя 110°       | 929003251532 | DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175  | Кут променя 110°       |
| 929003250532 | DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD | Кут променя 110°       | 929003251632 | DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175  | Кут променя 110°       |
| 929003250632 | DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD | Кут променя 110°       | 929003251732 | DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225  | Кут променя 110°       |
| 929003250832 | DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD | Кут променя 110°       | 929003251832 | DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225  | Кут променя 110°       |
| 929003250932 | DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD | Кут променя 110°       | 929003251132 | DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ | Кут променя 110°       |
| 929004083532 | DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD  | Кут променя 100°       | 929003251232 | DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ | Кут променя 110°       |
| 929004083632 | DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 RD  | Кут променя 100°       |              |                                          |                        |

Експлуатаційні й електричні

|              |                               |                |                      | Підходить для          |              |                         |                     |                      | Підходить для          |
|--------------|-------------------------------|----------------|----------------------|------------------------|--------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| Order Code   | Full Product Name             | Частота мережі | Споживана потужність | довільного перемикання | Order Code   | Full Product Name       | Частота мережі      | Споживана потужність | довільного перемикання |
| 929003251432 | DN065B G4                     | 50 or 60       | 19 W                 | -                      | 929003251532 | DN065C G4 LED12/830 12W | 50 or 60            | 12 W                 | -                      |
|              | LED20/830_840_865 19W D200 RD | Hz             |                      |                        |              |                         | 220-240V 6-D175     | Hz                   |                        |
|              |                               |                |                      |                        |              |                         |                     |                      |                        |
| 929003250532 | DN065B G4 LED12/830 12W       | 50 or 60       | 12 W                 | -                      | 929003251632 | DN065C G4 LED12/840 12W | 50 or 60            | 12 W                 | -                      |
|              | 220-240V D150 RD              | Hz             |                      |                        |              |                         | 220-240V 6-D175     | Hz                   |                        |
| 929003250632 | DN065B G4 LED12/840 12W       | 50 or 60       | 12 W                 | -                      | 929003251732 | DN065C G4 LED20/830     | 50 or 60            | 19 W                 | -                      |
|              | 220-240V D150 RD              | Hz             |                      |                        |              |                         | 19W 220-240V 8-D225 | Hz                   |                        |
| 929003250832 | DN065B G4 LED20/830           | 50 or 60       | 19 W                 | -                      | 929003251832 | DN065C G4 LED20/840     | 50 or 60            | 19 W                 | -                      |
|              | 19W 220-240V D200 RD          | Hz             |                      |                        |              |                         | 19W 220-240V 8-D225 | Hz                   |                        |
| 929003250932 | DN065B G4 LED20/840           | 50 or 60       | 19 W                 | -                      | 929003251132 | DN065B G4 LED12/830 12W | 50 or 60            | 12 W                 | -                      |
|              | 19W 220-240V D200 RD          | Hz             |                      |                        |              |                         | 220-240V L150 SQ    | Hz                   |                        |
| 929004083532 | DN065B G4 12S/                | -              | 12 W                 | Н/д                    | 929003251232 | DN065B G4 LED12/840 12W | 50 or 60            | 12 W                 | -                      |
|              | 830_840_865 PSU-E D150 RD     |                |                      |                        |              |                         | 220-240V L150 SQ    | Hz                   |                        |
| 929004083632 | DN065B G4 20S/                | -              | 19 W                 | Н/д                    |              |                         |                     |                      |                        |
|              | 830_840_865 PSU-E D200 RD     |                |                      |                        |              |                         |                     |                      |                        |

Механічні деталі й корпус

Ledinaire SlimDownlight

| Order Code   | Full Product Name                        | Код захисту від проникнення |
|--------------|------------------------------------------|-----------------------------|
| 929003251432 | DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD  | IP20/44                     |
| 929003250532 | DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD | IP20/44                     |
| 929003250632 | DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD | IP20/40                     |
| 929003250832 | DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD | IP20/40                     |
| 929003250932 | DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD | IP20/40                     |
| 929004083532 | DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD  | IP20/44                     |
| 929004083632 | DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 RD  | IP20/44                     |

| Order Code   | Full Product Name                        | Код захисту від проникнення |
|--------------|------------------------------------------|-----------------------------|
| 929003251532 | DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175  | IP20/40                     |
| 929003251632 | DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175  | IP20/40                     |
| 929003251732 | DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225  | IP20/40                     |
| 929003251832 | DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225  | IP20/40                     |
| 929003251132 | DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ | IP20/40                     |
| 929003251232 | DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ | IP20/40                     |

Затвердження й застосування

| Order Code   | Full Product Name                        | Випробування на займання            | Значення мерехтіння (PstLM) – значення мерехтіння відповідно до EN 61000-3-3 |  | Міра видимості стробоскопічного ефекту (SVM) |
|--------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|
|              |                                          |                                     |                                                                              |  |                                              |
| 929003251432 | DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD  | -                                   | 0,7                                                                          |  | 0,4                                          |
| 929003250532 | DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD | -                                   | 0,7                                                                          |  | 0,4                                          |
| 929003250632 | DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD | -                                   | 0,7                                                                          |  | 0,4                                          |
| 929003250832 | DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD | -                                   | 0,7                                                                          |  | 0,4                                          |
| 929003250932 | DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD | -                                   | 0,7                                                                          |  | 0,4                                          |
| 929004083532 | DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD  | Температура 650 °C, тривалість 30 с | 0,9                                                                          |  | 0,3                                          |
| 929004083632 | DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 RD  | Температура 650 °C, тривалість 30 с | 0,9                                                                          |  | 0,3                                          |








| Order Code   | Full Product Name                              | Випробування<br>на займання | Значення<br>мерехтіння<br>(PstLM) –<br>значення<br>мерехтіння<br>відповідно<br>до EN<br>61000-3-3 |  | Міра видимості<br>стробоскопічного<br>ефекту (SVM) |
|--------------|------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|
|              |                                                |                             |                                                                                                   |  |                                                    |
| 929003251532 | DN065C G4<br>LED12/830 12W<br>220-240V 6-D175  | -                           | 0,7                                                                                               |  | 0,4                                                |
| 929003251632 | DN065C G4<br>LED12/840 12W<br>220-240V 6-D175  | -                           | 0,7                                                                                               |  | 0,4                                                |
| 929003251732 | DN065C G4<br>LED20/830 19W<br>220-240V 8-D225  | -                           | 0,7                                                                                               |  | 0,4                                                |
| 929003251832 | DN065C G4<br>LED20/840 19W<br>220-240V 8-D225  | -                           | 0,7                                                                                               |  | 0,4                                                |
| 929003251132 | DN065B G4<br>LED12/830 12W<br>220-240V L150 SQ | -                           | 0,7                                                                                               |  | 0,4                                                |
| 929003251232 | DN065B G4<br>LED12/840 12W<br>220-240V L150 SQ | -                           | 0,7                                                                                               |  | 0,4                                                |

Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)

| Order Code   | Full Product Name                       | Початкова колірність | Order Code   | Full Product Name                        | Початкова колірність |
|--------------|-----------------------------------------|----------------------|--------------|------------------------------------------|----------------------|
| 929003251432 | DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD | (0.44, 0.403) SDCM≤5 | 929003250532 | DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD | (0.44, 0.403) SDCM≤5 |

## Ledinaire SlimDownlight

| Order Code   | Full Product Name                              | Початкова колірність                                                      |
|--------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 929003250632 | DN065B G4<br>LED12/840 12W<br>220-240V D150 RD | (0.38, 0.38) SDCM≤5                                                       |
| 929003250832 | DN065B G4<br>LED20/830 19W<br>220-240V D200 RD | (0.44, 0.403) SDCM≤5                                                      |
| 929003250932 | DN065B G4<br>LED20/840 19W<br>220-240V D200 RD | (0.38, 0.38) SDCM≤5                                                       |
| 929004083532 | DN065B G4 12S/<br>830_840_865 PSU-E<br>D150 RD | (ANSI3000K, 0.4339, 0.40334000K0.3761;0.3658ANSI6500K0.3123;0.3283) 5SDCM |
| 929004083632 | DN065B G4 20S/<br>830_840_865 PSU-E<br>D200 RD | (ANSI3000K, 0.4339, 0.40334000K0.3761;0.3658ANSI6500K0.3123;0.3283) 5SDCM |
| 929003251532 | DN065C G4<br>LED12/830 12W<br>220-240V 6-D175  | (0.44, 0.403) SDCM≤5                                                      |
| 929003251632 | DN065C G4<br>LED12/840 12W<br>220-240V 6-D175  | (0.38, 0.38) SDCM≤5                                                       |
| 929003251732 | DN065C G4<br>LED20/830 19W<br>220-240V 8-D225  | (0.44, 0.403) SDCM≤5                                                      |
| 929003251832 | DN065C G4<br>LED20/840 19W<br>220-240V 8-D225  | (0.38, 0.38) SDCM≤5                                                       |
| 929003251132 | DN065B G4<br>LED12/830 12W<br>220-240V L150 SQ | (0.44, 0.403) SDCM≤5                                                      |
| 929003251232 | DN065B G4<br>LED12/840 12W<br>220-240V L150 SQ | (0.38, 0.38) SDCM≤5                                                       |



## Ledinaire SlimDownlight

