



Για κάθε εφαρμογή όπου το φως είναι πραγματικά σημαντικό. Λεπτή σχεδίαση τοποθέτησης

CoreLine SlimDownlight

Το CoreLine SlimDownlight τηρεί την υπόσχεση της σειράς CoreLine για πρωτοποριακά, εύχρηστα φωτιστικά υψηλής ποιότητας. Η CoreLine SlimDownlight είναι μια καινοτόμα σειρά φωτιστικών χωνευτής και επιφανειακής τοποθέτησης. Τα υψηλής ποιότητας φωτιστικά CoreLine SlimDownlight έχουν σχεδιαστεί προκειμένου να αντικαταστήσουν τα χωνευτά φωτιστικά με τεχνολογία λαμπτήρα CFL-ni/CFL-I και παρέχουν ομοιόμορφο, φυσικό φωτισμό σε πολλά διαφορετικά περιβάλλοντα. Με άμεση εξοικονόμηση ενέργειας και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, αποτελεί μια λύση φιλική προς το περιβάλλον και λειτουργικά οικονομική. Η απλή και εύκολη εγκατάσταση σημαίνει ότι τα χωνευτά φωτιστικά μας έχουν τις ίδιες διαστάσεις με την υποδοχή, ενώ το εξαιρετικά μικρό βάθος ενσωμάτωσης των 34 mm κάνει αυτό το προϊόν ιδανικό ως λύση που εξοικονομεί χώρο, ειδικά σε έργα φωτισμού με περιορισμένο χώρο τοποθέτησης. Διατίθενται επίσης φωτιστικά InterAct Ready με ενσωματωμένη ασύρματη επικοινωνία, τα οποία είναι πλήρως συμβατά με πύλες, αισθητήρες και λογισμικό InterAct.

Οφέλη

- Εξοικονόμηση ενέργειας και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, μειωμένο κόστος λειτουργίας
- Άμεση αντικατάσταση των συμβατικών φωτιστικών
- Το φυσικό εφέ «επιφάνειας φωτός» δημιουργεί μια άνετη, κομψή όψη

CoreLine SlimDownlight

Χαρακτηριστικά

- Λειτουργία MultiColorTemp: δύο επιλογές θερμοκρασίας χρώματος στο ίδιο φωτιστικό (3000K-4000K)
- Εκδόσεις χωνευτής (DN145B) και επιφανειακής τοποθέτησης (DN145C)
- Ενεργειακά αποδοτικό με μεγάλη διάρκεια ζωής: έως 100 lm/W και 50.000 ώρες σε L70
- Κουμπωτό βύσμα με επιλογή περάσματος καλωδίωσης
- Πολλές επιλογές απόδοσης φωτισμού: 650/1100/2100 lumen
- Θερμοκρασία χρώματος: 3000K και 4000K
- Επιλογή διάταξης οδήγησης: DALI και ασύρματο ηλεκτρονικό ισχύος με Interact Ready
- Συνολικό ύψος (συμπεριλαμβανομένης της διάταξης οδήγησης): χωνευτό 34 mm, επιφανειακής τοποθέτησης 50 mm

Εφαρμογή

- Διάδρομοι
- Καταστήματα
- Χώροι υποδοχής
- Χώροι κυκλοφορίας
- Τεχνικοί χώροι

Versions





Coreline SlimDownlight-DN145C
10S






CoreLine SlimDownlight DN145B
Micro All-in

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



CoreLine SlimDownlight

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Λεπτομέρειες για το προϊόν

CoreLine SlimDownlight 2100lm
side view



CoreLine SlimDownlight Surface-mounted 2100lm



Philips CoreLine SlimDownlight
Recessed DT01



CoreLine SlimDownlight 2100lm
with PSU driver and easy
connector



CoreLine SlimDownlight 2100lm



CoreLine SlimDownlight

Λεπτομέρειες για το προϊόν



Γενικές πληροφορίες	
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Ναι
Αριθμός οργάνων	1 μονάδα
Επκέπα σέρβις	Ναι
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	>80
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατηγορία προστασίας IEC	Κατηγορία ασφαλείας II
Τάση εισόδου	220 έως 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Χρώμα περιβλήματος	Λευκό
Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	IK02
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP20/44
Έγκριση και Εφαρμογή	
Σήμανση CE	Ναι
Σήμανση ENEC	Σήμανση ENEC
Σήμανση ευφλεκτότητας	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες
Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s

Γενικές πληροφορίες			
Order Code	Full Product Name	Κωδικός σειράς λαμπτήρων	Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	LED10S	Όχι
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	LED10S	Όχι
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	LED20S	Όχι
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	LED20S	Όχι
50040299	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	-	-
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	LED20S	Όχι
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	LED20S	Όχι
97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	-	Όχι
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	-	Όχι
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	LED20S	Όχι
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	LED20S	Όχι
96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	LED10S	Όχι
96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	LED10S	Όχι
97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	-	Όχι
97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	-	Όχι
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	LED10S	Όχι
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	LED10S	Όχι
33945099	DN145B LED6S/830 PSU II WH	LED6S	Όχι
33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	LED6S	Όχι

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού (1/2)

Order Code	Full Product Name	Τύπος All-in	Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	-	120 μοίρα(ες)	3000 K	100 lm/W
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	-	120 μοίρα(ες)	4000 K	100 lm/W
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	-	120 μοίρα(ες)	3000 K	100 lm/W

Order Code	Full Product Name	Τύπος All-in	Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	-	120 μοίρα(ες)	4000 K	100 lm/W
50040299	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	All-in, Multi Color Temperature	-	3000 K	100 lm/W

Order Code	Full Product Name	Τύπος All-in	Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	-	120 μοίρα(ες)	3000 K	93 lm/W
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	-	120 μοίρα(ες)	4000 K	93 lm/W
97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	-	120 μοίρα(ες)	3000 K	93 lm/W
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	-	120 μοίρα(ες)	4000 K	93 lm/W
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	-	120 μοίρα(ες)	3000 K	100 lm/W
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	-	120 μοίρα(ες)	4000 K	100 lm/W
96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	-	120 μοίρα(ες)	3000 K	85 lm/W

Order Code	Full Product Name	Τύπος All-in	Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)
96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	-	120 μοίρα(ες)	4000 K	85 lm/W
97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	-	120 μοίρα(ες)	3000 K	93 lm/W
97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	-	120 μοίρα(ες)	4000 K	93 lm/W
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	-	120 μοίρα(ες)	3000 K	100 lm/W
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	-	120 μοίρα(ες)	4000 K	100 lm/W
33945099	DN145B LED6S/830 PSU II WH	-	120 μοίρα(ες)	3000 K	100 lm/W
33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	-	120 μοίρα(ες)	4000 K	100 lm/W

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού (2/2)

Order Code	Full Product Name	Φωτεινή ροή	Αριθμός φωτεινών πηγών	Τύπος οπτικού συστήματος
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	1.100 lm	1	Γωνία δέσμης 90°
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	1.100 lm	1	Γωνία δέσμης 90°
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	2.100 lm	1	Γωνία δέσμης 90°
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	2.100 lm	1	Γωνία δέσμης 90°
50040299	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	650 lm	-	Ευρείας δέσμης
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	2.100 lm	1	Γωνία δέσμης 90°
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	2.100 lm	1	Γωνία δέσμης 90°
97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	2.100 lm	-	Γωνία δέσμης 90°
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	2.100 lm	-	Γωνία δέσμης 90°
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	2.100 lm	1	Γωνία δέσμης 90°

Order Code	Full Product Name	Φωτεινή ροή	Αριθμός φωτεινών πηγών	Τύπος οπτικού συστήματος
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	2.100 lm	1	Γωνία δέσμης 90°
96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	1.100 lm	1	Γωνία δέσμης 90°
96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	1.100 lm	1	Γωνία δέσμης 90°
97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	1.100 lm	-	Γωνία δέσμης 90°
97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	1.100 lm	-	Γωνία δέσμης 90°
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	1.100 lm	1	Γωνία δέσμης 90°
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	1.100 lm	1	Γωνία δέσμης 90°
33945099	DN145B LED6S/830 PSU II WH	650 lm	1	Γωνία δέσμης 90°
33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	650 lm	1	Γωνία δέσμης 90°

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας	Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	11 W	Ναι
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	11 W	Ναι
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	21 W	Ναι
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	21 W	Ναι
50040299	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	6,5 W	Δεν εφαρμόζεται
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	22.5 W	Ναι
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	22.5 W	Ναι
97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	22.5 W	Ναι
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	22.5 W	Ναι

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας	Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	21 W	Ναι
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	21 W	Ναι
96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	13 W	Ναι
96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	13 W	Ναι
97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	13 W	Ναι
97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	13 W	Ναι
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	11 W	Ναι
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	11 W	Ναι
33945099	DN145B LED6S/830 PSU II WH	6,5 W	Ναι
33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	6,5 W	Ναι

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης	Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
50040299	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	Όχι	-
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	Ναι	Δεν εφαρμόζεται
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	Ναι	Δεν εφαρμόζεται
97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	Ναι	Δεν εφαρμόζεται
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	Ναι	Δεν εφαρμόζεται
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης	Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	Ναι	Δεν εφαρμόζεται
96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	Ναι	Δεν εφαρμόζεται
97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	Ναι	Δεν εφαρμόζεται
97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	Ναι	Δεν εφαρμόζεται
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
33945099	DN145B LED6S/830 PSU II WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	Όχι	Δεν εφαρμόζεται

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Order Code	Full Product Name	Τύπος καλύμματος οπτικού συστήματος
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	Ιριδίζον
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	Ιριδίζον
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	Ιριδίζον
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	Ιριδίζον
50040299	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	-
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	Ιριδίζον
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	Ιριδίζον
97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	-
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	-
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	Ιριδίζον

Order Code	Full Product Name	Τύπος καλύμματος οπτικού συστήματος
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	Ιριδίζον
96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	Ιριδίζον
96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	Ιριδίζον
97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	-
97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	-
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	Ιριδίζον
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	Ιριδίζον
33945099	DN145B LED6S/830 PSU II WH	Ιριδίζον
33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	Ιριδίζον

Λειτουργία έκτακτης ανάγκης

Order Code	Full Product Name	Κεντρικός φωτισμός έκτακτης ανάγκης
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	-
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	-
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	-
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	-
50040299	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	Όχι

Order Code	Full Product Name	Κεντρικός φωτισμός έκτακτης ανάγκης
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	-
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	-
97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	-
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	-
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	-

Order Code	Full Product Name	Κεντρικός φωτισμός έκτακτης ανάγκης
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	-
96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	-
96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	-
97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	-
97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	-

Order Code	Full Product Name	Κεντρικός φωτισμός έκτακτης ανάγκης
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	-
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	-
33945099	DN145B LED6S/830 PSU II WH	-
33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	-

Έγκριση και Εφαρμογή

Order Code	Full Product Name	Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	Τιμή	
			τρεμοπαίγματος (PstLM)	Στροβοσκοπικό εφέ
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	0 έως +35 °C	1	1,6
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	0 έως +35 °C	1	1,6
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	0 έως +35 °C	1	1,6
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	0 έως +35 °C	1	1,6
50040299	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	-20 έως +40 °C	-	-
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	0 έως +35 °C	1	0,4
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	0 έως +35 °C	1	0,4
97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	0 έως +35 °C	1	0,4
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	0 έως +35 °C	1	0,4
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	0 έως +35 °C	1	1,6

Order Code	Full Product Name	Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	Τιμή	
			τρεμοπαίγματος (PstLM)	Στροβοσκοπικό εφέ
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	0 έως +35 °C	1	1,6
96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	0 έως +35 °C	1	0,4
96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	0 έως +35 °C	1	0,4
97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	0 έως +35 °C	1	0,4
97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	0 έως +35 °C	1	0,4
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	0 έως +35 °C	1	1,6
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	0 έως +35 °C	1	1,6
33945099	DN145B LED6S/830 PSU II WH	0 έως +35 °C	1	1,6
33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	0 έως +35 °C	1	1,6

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα	Ανοχή φωτεινής ροής
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα	Ανοχή φωτεινής ροής
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
50040299	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	(0.44, 0.41) SDCM <3; (0.38, 0.38) SDCM <3	-10% / +10%

Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα	Ανοχή φωτεινής ροής
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%

Απόδοση με την πάροδο του χρόνου (συμβατή με IEC)

Order Code	Full Product Name	Ρυθμός αστοχίας μετασχηματιστή στις 5.000 ώρες
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	0,0015 %
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	0,0015 %
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	0,0015 %
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	0,0015 %
50040299	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	-
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	0,0015 %
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	0,0015 %
97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	-
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	-
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	0,0015 %

Στοιχεία προϊόντος


Order Code	Full Product Name	Κωδικός ονομασίας σειράς
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	-
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	-
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	-
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	-
50040299	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	-
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	DN145B
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	DN145B
97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	DN145B
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	DN145B
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	-

Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα	Ανοχή φωτεινής ροής
96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
33945099	DN145B LED6S/830 PSU II WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%


Order Code	Full Product Name	Ρυθμός αστοχίας μετασχηματιστή στις 5.000 ώρες
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	0,0015 %
96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	0,0015 %
96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	0,0015 %
97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	-
97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	-
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	0,0015 %
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	0,0015 %
33945099	DN145B LED6S/830 PSU II WH	-
33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	-

Order Code	Full Product Name	Κωδικός ονομασίας σειράς
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	-
96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	DN145B
96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	DN145B
97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	DN145B
97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	DN145B
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	-
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	-
33945099	DN145B LED6S/830 PSU II WH	-
33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	-


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN145BI - 910500465901




Polar Normal (separate) - DN145BI - 910500465903




Polar Normal (separate) - DN145BI - 910500465904




Polar Normal (separate) - DN145BI - 910500465902




Polar Normal (separate) - DN145BI - 910505101196




Polar Normal (separate) - DN145BI - 910505101198




Polar Normal (separate) - DN145BI - 910505101195



Polar Normal (separate) - DN145BI - 910505101197






Polar Normal (separate) - null - 911401816085



Polar Normal (separate) - null - 911401805780




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401805880

Polar Normal (separate) - null - 911401805980




Polar Normal (separate) - null - 911401806080



Polar Normal (separate) - null - 911401806180

Polar Normal (separate) - null - 911401806280

Polar Normal (separate) - null - 911401806380



Polar Normal (separate) - null - 911401806580

Polar Normal (separate) - null - 911401806680

Polar Normal (separate) - null - 911401806480

