



Matalaprofiilinen alasvalo kaikkiin projekteihin, joissa valolla on todella merkitystä

CoreLine SlimDownlight

CoreLine SlimDownlight täyttää CoreLine-lupauksen sisäkäyttöön tarkoitetuista innovatiivisista, helppokäyttöisistä ja laadukkaista LED-downlight-valaisimista. Tämä kapea alasvalo luo yhtenäisen ja tasaisen valaistuksen kohteessa kuin kohteessa. Tämä alasvalo säästää välittömästi energiaa ja sen käyttöikä on pitkä, joten se on ympäristöystävällinen ja alentaa kustannuksia. MultiColorTemp-ominaisuus tarjoaa kaksi värilämpötilavaihtoehtoa yhdessä valaisimessa. Tämä helpottaa tuotteen valintaa, tarjoaa joustavuutta vastata asiakkaiden toiveisiin kohteessa ja vähentää varastossa tarvittavia tuotteita. Yksinkertaisen ja helpon asennuksen ansiosta CoreLine SlimDownlight mahtuu samankokoiseen asennusaukkoon, ja vain 34 mm:n upotussyvyyden ansiosta se säästää tilaa, mistä on hyötyä etenkin ahtaissa asennuskohteissa. Tuoteperheessä on integroitua langatonta yhteyttä tukeva InterAct Ready -versio, joka voidaan liittää älykkääseen valaistuksen ohjausjärjestelmään Interactiin.

Hyödyt

- MultiColorTemp mahdollistaa värilämpötilan muuttamisen paikan päällä kohteessa ja yksinkertaistaa tuotevalintaa
- Energiansäästö ja pitkä käyttöikä laskevat kokonaiskäyttökustannuksia
- Voidaan uppoasentaa tai pinta-asentaa
- Sopii alakattoihin, kun tilaa on vähän (tuotteen korkeus < 50 mm)
- Valopintavaikutelma luo mukavan ja yhtenäisen ilmeen

CoreLine SlimDownlight

Ominaisuudet

- MultiColorTemp-ominaisuus: kaksi värilämpötilavaihtoehtoa (3 000 K ja 4 000 K) yhdessä valaisimessa
- Uppoasennettavat (DN145B) ja pinta-asennettavat (DN145C) mallit
- Energiatehokas, pitkä käyttöikä: jopa 100 lm/W ja 50 000 tuntia (L70)
- Pistoliitin ja läpijohtosmahdollisuus
- Useita valovirtavaihtoehtoja: 650 / 1 100 / 2 100 luumenia
- Värilämpötila: 3 000 K ja 4 000 K
- Useita liitäntälaitteita; DALI ja langaton, Interact Ready
- Kokonaiskorkeus (mukaan lukien liitäntälaite): uppoasennus 34 mm; pinta-asennus 50 mm

Käyttökohteet

- Käytävät
- Myymälät
- Vastaanottoalueet ja aulat
- WC-tilat
- Tekniset tilat

Versions



Coreline SlimDownlight-DN145C
10S



CoreLine SlimDownlight DN145B
Micro All-in








CoreLine SlimDownlight DN145B
Compact All-in



CoreLine SlimDownlight DN145B
Mini All-in

Mittapiirros



Tuotetiedot

CoreLine SlimDownlight 2100lm
side view

CoreLine SlimDownlight Surface-
mounted 2100lm



CoreLine SlimDownlight

Tuotetiedot



Philips CoreLine SlimDownlight
Recessed DT01



CoreLine SlimDownlight 2100lm
with PSU driver and easy
connector



CoreLine SlimDownlight 2100lm



Philips CoreLine SlimDownlight
Surface DT02



Philips CoreLine SlimDownlight
Surface DT01

Yleistä tietoa

Liitäntälaite mukana	Kyllä
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö
Huoltotunniste	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot

Värintoistoindeksi (CRI)	>80
--------------------------	-----

Käyttö- ja sähkö tiedot

Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 or 60 Hz

Mekaaniset tiedot ja runko

Kotelon väri	Valkoinen
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK02
Suojausluokan koodi	IP20/44

Merkinnät ja luokitukset

CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkki
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Lamppuperheen koodi	Valonlähde vaihdettavissa
911401806380	DN145C LED10S/830 PSU II WH	LED10S	Ei
911401806480	DN145C LED10S/840 PSU II WH	LED10S	Ei
911401806580	DN145C LED20S/830 PSU II WH	LED20S	Ei
911401806680	DN145C LED20S/840 PSU II WH	LED20S	Ei
911401816085	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	-	-
910500465903	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	LED20S	Ei
910500465904	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	LED20S	Ei
910505101197	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	-	Ei
910505101198	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	-	Ei
911401806180	DN145B LED20S/830 PSU II WH	LED20S	Ei
911401806280	DN145B LED20S/840 PSU II WH	LED20S	Ei
911401816285	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	-	-
910500465901	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	LED10S	Ei
910500465902	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	LED10S	Ei
910505101195	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	-	Ei
910505101196	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	-	Ei
911401805980	DN145B LED10S/830 PSU II WH	LED10S	Ei
911401806080	DN145B LED10S/840 PSU II WH	LED10S	Ei
911401805780	DN145B LED6S/830 PSU II WH	LED6S	Ei
911401805880	DN145B LED6S/840 PSU II WH	LED6S	Ei
911401816185	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	-	-

Valaistuksen tekniset tiedot (1/2)

Order Code	Full Product Name	All-in-malli	Valonlähteen keilakulma	Väriämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen)
911401806380	DN145C LED10S/830 PSU II WH	-	120 °	3000 K	100 lm/W
911401806480	DN145C LED10S/840 PSU II WH	-	120 °	4000 K	100 lm/W
911401806580	DN145C LED20S/830 PSU II WH	-	120 °	3000 K	100 lm/W
911401806680	DN145C LED20S/840 PSU II WH	-	120 °	4000 K	100 lm/W
911401816085	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	All-in, Multi Color Temperature	-	3000 K	100 lm/W
910500465903	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	-	120 °	3000 K	93 lm/W
910500465904	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	-	120 °	4000 K	93 lm/W
910505101197	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	-	120 °	3000 K	93 lm/W
910505101198	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	-	120 °	4000 K	93 lm/W
911401806180	DN145B LED20S/830 PSU II WH	-	120 °	3000 K	100 lm/W
911401806280	DN145B LED20S/	-	120 °	4000 K	100 lm/W

Order Code	Full Product Name	All-in-malli	Valonlähteen keilakulma	Väriämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen)
	840 PSU II WH				
911401816285	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	All-in, Multi Color Temperature	-	3000 K	100 lm/W
910500465901	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	-	120 °	3000 K	85 lm/W
910500465902	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	-	120 °	4000 K	85 lm/W
910505101195	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	-	120 °	3000 K	93 lm/W
910505101196	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	-	120 °	4000 K	93 lm/W
911401805980	DN145B LED10S/830 PSU II WH	-	120 °	3000 K	100 lm/W
911401806080	DN145B LED10S/840 PSU II WH	-	120 °	4000 K	100 lm/W
911401805780	DN145B LED6S/830 PSU II WH	-	120 °	3000 K	100 lm/W
911401805880	DN145B LED6S/840 PSU II WH	-	120 °	4000 K	100 lm/W
911401816185	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	All-in, Multi Color Temperature	-	3000 K	100 lm/W

Valaistuksen tekniset tiedot (2/2)

CoreLine SlimDownlight

Order Code	Full Product Name	Valonlähteiden			Optiikan tyyppi
		Valovirta	määrä		
911401806380	DN145C LED10S/830 PSU II WH	1 100 lm	1		Keilakulma 90°
911401806480	DN145C LED10S/840 PSU II WH	1 100 lm	1		Keilakulma 90°
911401806580	DN145C LED20S/830 PSU II WH	2 100 lm	1		Keilakulma 90°
911401806680	DN145C LED20S/840 PSU II WH	2 100 lm	1		Keilakulma 90°
911401816085	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	650 lm	-		Leveä valokeila
910500465903	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	2 100 lm	1		Keilakulma 90°
910500465904	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	2 100 lm	1		Keilakulma 90°
910505101197	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	2 100 lm	-		Keilakulma 90°
910505101198	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	2 100 lm	-		Keilakulma 90°
911401806180	DN145B LED20S/830 PSU II WH	2 100 lm	1		Keilakulma 90°
911401806280	DN145B LED20S/840 PSU II WH	2 100 lm	1		Keilakulma 90°

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus	Soveltuu satunnaiseen kyt kenttään
911401806380	DN145C LED10S/830 PSU II WH	11 W	Kyllä
911401806480	DN145C LED10S/840 PSU II WH	11 W	Kyllä
911401806580	DN145C LED20S/830 PSU II WH	21 W	Kyllä
911401806680	DN145C LED20S/840 PSU II WH	21 W	Kyllä
911401816085	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	6,5 W	Ei sovellettavissa
910500465903	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	22,5 W	Kyllä
910500465904	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	22,5 W	Kyllä
910505101197	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	22,5 W	Kyllä
910505101198	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	22,5 W	Kyllä
911401806180	DN145B LED20S/830 PSU II WH	21 W	Kyllä
911401806280	DN145B LED20S/840 PSU II WH	21 W	Kyllä
911401816285	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	21 W	Ei sovellettavissa

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä	Enimmäishimmennystaso
911401806380	DN145C LED10S/830 PSU II WH	Ei	Ei sovellettavissa
911401806480	DN145C LED10S/840 PSU II WH	Ei	Ei sovellettavissa

Order Code	Full Product Name	Valonlähteiden			Optiikan tyyppi
		Valovirta	määrä		
911401816285	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	2 100 lm	-		Leveä valokeila
910500465901	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	1 100 lm	1		Keilakulma 90°
910500465902	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	1 100 lm	1		Keilakulma 90°
910505101195	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	1 100 lm	-		Keilakulma 90°
910505101196	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	1 100 lm	-		Keilakulma 90°
911401805980	DN145B LED10S/830 PSU II WH	1 100 lm	1		Keilakulma 90°
911401806080	DN145B LED10S/840 PSU II WH	1 100 lm	1		Keilakulma 90°
911401805780	DN145B LED6S/830 PSU II WH	650 lm	1		Keilakulma 90°
911401805880	DN145B LED6S/840 PSU II WH	650 lm	1		Keilakulma 90°
911401816185	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	1 100 lm	-		Leveä valokeila

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus	Soveltuu satunnaiseen kyt kenttään
910500465901	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	13 W	Kyllä
910500465902	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	13 W	Kyllä
910505101195	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	13 W	Kyllä
910505101196	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	13 W	Kyllä
911401805980	DN145B LED10S/830 PSU II WH	11 W	Kyllä
911401806080	DN145B LED10S/840 PSU II WH	11 W	Kyllä
911401805780	DN145B LED6S/830 PSU II WH	6,5 W	Kyllä
911401805880	DN145B LED6S/840 PSU II WH	6,5 W	Kyllä
911401816185	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	11 W	Ei sovellettavissa

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä	Enimmäishimmennystaso
911401806580	DN145C LED20S/830 PSU II WH	Ei	Ei sovellettavissa
911401806680	DN145C LED20S/840 PSU II WH	Ei	Ei sovellettavissa

CoreLine SlimDownlight

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä	Enimmäishimmennystaso
911401816085	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	Ei	-
910500465903	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	Kyllä	Ei sovellettavissa
910500465904	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	Kyllä	Ei sovellettavissa
910505101197	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	Kyllä	Ei sovellettavissa
910505101198	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	Kyllä	Ei sovellettavissa
911401806180	DN145B LED20S/830 PSU II WH	Ei	Ei sovellettavissa
911401806280	DN145B LED20S/840 PSU II WH	Ei	Ei sovellettavissa
911401816285	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	Ei	-
910500465901	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	Kyllä	Ei sovellettavissa

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Optiikan suojan tyyppi
911401806380	DN145C LED10S/830 PSU II WH	Opaali
911401806480	DN145C LED10S/840 PSU II WH	Opaali
911401806580	DN145C LED20S/830 PSU II WH	Opaali
911401806680	DN145C LED20S/840 PSU II WH	Opaali
911401816085	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	-
910500465903	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	Opaali
910500465904	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	Opaali
910505101197	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	-
910505101198	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	-
911401806180	DN145B LED20S/830 PSU II WH	Opaali
911401806280	DN145B LED20S/840 PSU II WH	Opaali

Hätätilakäyttö

Order Code	Full Product Name	Keskusakustollinen turvavalaistus
911401806380	DN145C LED10S/830 PSU II WH	-
911401806480	DN145C LED10S/840 PSU II WH	-
911401806580	DN145C LED20S/830 PSU II WH	-
911401806680	DN145C LED20S/840 PSU II WH	-
911401816085	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	Ei
910500465903	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	-
910500465904	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	-
910505101197	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	-
910505101198	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	-
911401806180	DN145B LED20S/830 PSU II WH	-
911401806280	DN145B LED20S/840 PSU II WH	-

Merkinnät ja luokitukset

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä	Enimmäishimmennystaso
910500465902	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	Kyllä	Ei sovellettavissa
910505101195	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	Kyllä	Ei sovellettavissa
910505101196	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	Kyllä	Ei sovellettavissa
911401805980	DN145B LED10S/830 PSU II WH	Ei	Ei sovellettavissa
911401806080	DN145B LED10S/840 PSU II WH	Ei	Ei sovellettavissa
911401805780	DN145B LED6S/830 PSU II WH	Ei	Ei sovellettavissa
911401805880	DN145B LED6S/840 PSU II WH	Ei	Ei sovellettavissa
911401816185	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	Ei	-

Order Code	Full Product Name	Optiikan suojan tyyppi
911401816285	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	-
910500465901	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	Opaali
910500465902	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	Opaali
910505101195	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	-
910505101196	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	-
911401805980	DN145B LED10S/830 PSU II WH	Opaali
911401806080	DN145B LED10S/840 PSU II WH	Opaali
911401805780	DN145B LED6S/830 PSU II WH	Opaali
911401805880	DN145B LED6S/840 PSU II WH	Opaali
911401816185	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	-

Order Code	Full Product Name	Keskusakustollinen turvavalaistus
911401816285	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	Ei
910500465901	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	-
910500465902	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	-
910505101195	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	-
910505101196	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	-
911401805980	DN145B LED10S/830 PSU II WH	-
911401806080	DN145B LED10S/840 PSU II WH	-
911401805780	DN145B LED6S/830 PSU II WH	-
911401805880	DN145B LED6S/840 PSU II WH	-
911401816185	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	Ei

CoreLine SlimDownlight

Order Code	Full Product Name	Ympäristön lämpötila	Välkyntäarvo (PstLM)	Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)
911401806380	DN145C LED10S/830 PSU II WH	0... +35 °C	1	1,6
911401806480	DN145C LED10S/840 PSU II WH	0... +35 °C	1	1,6
911401806580	DN145C LED20S/830 PSU II WH	0... +35 °C	1	1,6
911401806680	DN145C LED20S/840 PSU II WH	0... +35 °C	1	1,6
911401816085	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	-20...+40 °C	-	-
910500465903	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	0... +35 °C	1	0,4
910500465904	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	0... +35 °C	1	0,4
910505101197	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	0... +35 °C	1	0,4
910505101198	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	0... +35 °C	1	0,4
911401806180	DN145B LED20S/830 PSU II WH	0... +35 °C	1	1,6
911401806280	DN145B LED20S/840 PSU II WH	0... +35 °C	1	1,6

Order Code	Full Product Name	Ympäristön lämpötila	Välkyntäarvo (PstLM)	Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)
911401816285	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	-20...+40 °C	-	-
910500465901	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	0... +35 °C	1	0,4
910500465902	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	0... +35 °C	1	0,4
910505101195	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	0... +35 °C	1	0,4
910505101196	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	0... +35 °C	1	0,4
911401805980	DN145B LED10S/830 PSU II WH	0... +35 °C	1	1,6
911401806080	DN145B LED10S/840 PSU II WH	0... +35 °C	1	1,6
911401805780	DN145B LED6S/830 PSU II WH	0... +35 °C	1	1,6
911401805880	DN145B LED6S/840 PSU II WH	0... +35 °C	1	1,6
911401816185	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	-20...+40 °C	-	-

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Order Code	Full Product Name	Alkuperäinen kromaattisuus	Valovirran toleranssi
911401806380	DN145C LED10S/830 PSU II WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
911401806480	DN145C LED10S/840 PSU II WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
911401806580	DN145C LED20S/830 PSU II WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
911401806680	DN145C LED20S/840 PSU II WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
911401816085	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	(0.44, 0.41) SDCM <3; (0.38, 0.38) SDCM <3	-10% / +10%
910500465903	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Alkuperäinen kromaattisuus	Valovirran toleranssi
910500465904	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
910505101197	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
910505101198	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
911401806180	DN145B LED20S/830 PSU II WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
911401806280	DN145B LED20S/840 PSU II WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
911401816285	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	(0.44, 0.41) SDCM <3; (0.38, 0.38) SDCM <3	-10% / +10%

CoreLine SlimDownlight

Order Code	Full Product Name	Alkuperäinen kromaattisuus	Valovirran toleranssi
910500465901	DN145B LED10S/830 PSD- E II WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
910500465902	DN145B LED10S/840 PSD- E II WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
910505101195	DN145B LED10S/830 WIA- E WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
910505101196	DN145B LED10S/840 WIA- E WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
911401805980	DN145B LED10S/830 PSU II WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Alkuperäinen kromaattisuus	Valovirran toleranssi
911401806080	DN145B LED10S/840 PSU II WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
911401805780	DN145B LED6S/830 PSU II WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
911401805880	DN145B LED6S/840 PSU II WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
911401816185	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	(0.44, 0.40) SDCM <3; (0.38, 0.38) SDCM <3	-10% / +10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Order Code	Full Product Name	Liitäntälaitteen vikaantumisaste 5 000 tunnin kohdalla
911401806380	DN145C LED10S/830 PSU II WH	0,0015 %
911401806480	DN145C LED10S/840 PSU II WH	0,0015 %
911401806580	DN145C LED20S/830 PSU II WH	0,0015 %
911401806680	DN145C LED20S/840 PSU II WH	0,0015 %
911401816085	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	-
910500465903	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	0,0015 %
910500465904	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	0,0015 %
910505101197	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	-
910505101198	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	-
911401806180	DN145B LED20S/830 PSU II WH	0,0015 %
911401806280	DN145B LED20S/840 PSU II WH	0,0015 %


Order Code	Full Product Name	Liitäntälaitteen vikaantumisaste 5 000 tunnin kohdalla
911401816285	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	-
910500465901	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	0,0015 %
910500465902	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	0,0015 %
910505101195	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	-
910505101196	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	-
911401805980	DN145B LED10S/830 PSU II WH	0,0015 %
911401806080	DN145B LED10S/840 PSU II WH	0,0015 %
911401805780	DN145B LED6S/830 PSU II WH	-
911401805880	DN145B LED6S/840 PSU II WH	-
911401816185	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	-

Tuotetiedot


Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
911401806380	DN145C LED10S/830 PSU II WH	-
911401806480	DN145C LED10S/840 PSU II WH	-
911401806580	DN145C LED20S/830 PSU II WH	-
911401806680	DN145C LED20S/840 PSU II WH	-
911401816085	DN145B LED6S/830_840 PSU WH	-
910500465903	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	DN145B
910500465904	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	DN145B
910505101197	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	DN145B
910505101198	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	DN145B
911401806180	DN145B LED20S/830 PSU II WH	-
911401806280	DN145B LED20S/840 PSU II WH	-

Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
911401816285	DN145B LED20S/830_840 PSU WH	-
910500465901	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	DN145B
910500465902	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	DN145B
910505101195	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	DN145B
910505101196	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	DN145B
911401805980	DN145B LED10S/830 PSU II WH	-
911401806080	DN145B LED10S/840 PSU II WH	-
911401805780	DN145B LED6S/830 PSU II WH	-
911401805880	DN145B LED6S/840 PSU II WH	-
911401816185	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	-


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN145BI -
910500465901




Polar Normal (separate) - DN145BI -
910500465903




Polar Normal (separate) - DN145BI -
910500465904




Polar Normal (separate) - DN145BI -
910500465902




Polar Normal (separate) - DN145BI -
910505101196




Polar Normal (separate) - DN145BI -
910505101198




Polar Normal (separate) - DN145BI -
910505101195



Polar Normal (separate) - DN145BI -
910505101197






Polar Normal (separate) - null - 911401816185



Polar Normal (separate) - null - 911401816285




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401816085

Polar Normal (separate) - null - 911401805780




Polar Normal (separate) - null - 911401805880



Polar Normal (separate) - null - 911401805980

Polar Normal (separate) - null - 911401806080



Polar Normal (separate) - null - 911401806180



Polar Normal (separate) - null - 911401806280

Polar Normal (separate) - null - 911401806380

Polar Normal (separate) - null - 911401806580



Polar Normal (separate) - null - 911401806680

Polar Normal (separate) - null - 911401806480

