



# CoreLine SlimDownlight - az egyértelmű választás a LED-ek világában

## CoreLine SlimDownlight

A CoreLine SlimDownlight egy ultralapos süllyesztett lámpatestekből álló termékcsalád, amely a kompakt fénycsöves technológiájú mennyezeti lámpatestek kiváltására szolgál. A kedvező teljes élettartam alatti költsége (TCO) segít a vásárlóknak abban, hogy LED-es technológiára váltsanak. A CoreLine SlimDownlight természetes „fényfelület” hatását kelti, amelyet az általános világítási alkalmazásokban lehet hasznosítani. Emellett azonnali energiamegtakarítást is lehetővé tesz, élettartama pedig sokkal hosszabb – így valóban remek ár-érték arányt garantál, és igazán környezetbarát megoldásnak minősül. A felszerelése egyszerű, mivel passzol ugyanarra a helyre, mint a hagyományos mélysugárzók, emellett rendkívül kis beépítési mélységgel rendelkezik.

### Előnyök

- Az energiakatarékos és a hosszú élettartam csökkenti az üzemeltetési költségeket
- A hagyományos lámpatestek egy az egyben lecserélhetők
- A természetes „fényfelület” hatás kellemes, modern megjelenést nyújt

### Szolgáltatások

- Minőségi szórt fény
- A termék magassága kevesebb mint 50 mm, így több mennyezettípusba is beszerelhető
- A felületre szerelt változat tetszés szerinti helyre való szerelést tesz lehetővé
- 1000 és 2000 lumenes változatban is kapható
- Választható színhőmérséklet: 3000 vagy 4000 K

# CoreLine SlimDownlight

## Alkalmazás

- Általános folyosói világítás
- Kiskereskedelmi üzletek
- Recepciók
- Beltéri közlekedőhelyiségek

## Versions



Coreline SlimDownlight-DN145C  
10S



Coreline SlimDownlight-DN145C  
20S





Coreline SlimDownlight-DN145B  
6S






CoreLine SlimDownlight DN145B  
Mini All-in

## Méretezett rajza



# CoreLine SlimDownlight

## Méretezett rajza



## Termék részletei

CoreLine SlimDownlight 2100lm  
side view



CoreLine SlimDownlight Surface-  
mounted 2100lm



Philips CoreLine SlimDownlight  
Recessed DT01



CoreLine SlimDownlight 2100lm  
with PSU driver and easy  
connector



CoreLine SlimDownlight 2100lm



# CoreLine SlimDownlight

## Termék részletei



Philips CoreLine SlimDownlight  
Surface DT02



Philips CoreLine SlimDownlight  
Surface DT01

### Általános információ

Előtét mellékelve	Igen
Előtét egységek száma	1 egység
Szervizcímke	Igen

### Technikai adatok

Színvisszaadási index (CRI)	>80
-----------------------------	-----

### Működtetés és elektronika

IEC védelmi osztály	II. biztonsági osztály
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 or 60 Hz

### Mechanika és tokozás

Ház színe	Fehér
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK02
Por és víz elleni védelem kódja	IP20/44

### Tanúsítvány és alkalmazási területek

CE jelölés	Igen
ENEC jel	ENEC-jel
Gyűlékonysági jelzés	Normál gyűlékonyságú felületekre szereléshez
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s

### Általános információ

Order Code	Full Product Name	Lámpacsalád kódja	Cserélhető fényforrás
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	LED10S	Nem
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	LED10S	Nem
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	LED20S	Nem
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	LED20S	Nem
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	LED20S	Nem
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	LED20S	Nem
97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	-	Nem
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	-	Nem
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	LED20S	Nem
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	LED20S	Nem
96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	LED10S	Nem
96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	LED10S	Nem
97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	-	Nem
97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	-	Nem
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	LED10S	Nem
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	LED10S	Nem
33945099	DN145B LED6S/830 PSU II WH	LED6S	Nem
33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	LED6S	Nem
50041999	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	-	-

## Technikai adatok (1/2)

Order Code	Full Product Name	Univerzális típus	A		
			fényforrás sugárzási szöge	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Fényhasznosítás (névleges)
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	-	120 fok	3000 K	100 lm/W
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	-	120 fok	4000 K	100 lm/W

Order Code	Full Product Name	Univerzális típus	A		
			fényforrás sugárzási szöge	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Fényhasznosítás (névleges)
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	-	120 fok	3000 K	100 lm/W
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	-	120 fok	4000 K	100 lm/W

## CoreLine SlimDownlight

Order Code	Full Product Name	Univerzális típus	A fényforrások		Fényhasznosítás (névleges)
			Fényáram sugárzási szöge	száma	
96102299	DN145B LED20S/8 30 PSD-E II WH	-	120 fok	3000 K	93 lm/W
96103999	DN145B LED20S/8 40 PSD-E II WH	-	120 fok	4000 K	93 lm/W
97642299	DN145B LED20S/8 30 WIA-E WH	-	120 fok	3000 K	93 lm/W
97644699	DN145B LED20S/8 40 WIA-E WH	-	120 fok	4000 K	93 lm/W
33949899	DN145B LED20S/8 30 PSU II WH	-	120 fok	3000 K	100 lm/W
33950499	DN145B LED20S/8 40 PSU II WH	-	120 fok	4000 K	100 lm/W
96100899	DN145B LED10S/8 30 PSD-E II WH	-	120 fok	3000 K	85 lm/W
96101599	DN145B LED10S/8	-	120 fok	4000 K	85 lm/W

Order Code	Full Product Name	Univerzális típus	A fényforrások		Fényhasznosítás (névleges)
			Fényáram sugárzási szöge	száma	
	40 PSD-E II WH				
97638599	DN145B LED10S/8 30 WIA-E WH	-	120 fok	3000 K	93 lm/W
97640899	DN145B LED10S/8 40 WIA-E WH	-	120 fok	4000 K	93 lm/W
33947499	DN145B LED10S/8 30 PSU II WH	-	120 fok	3000 K	100 lm/W
33948199	DN145B LED10S/8 40 PSU II WH	-	120 fok	4000 K	100 lm/W
33945099	DN145B LED6S/83 0 PSU II WH	-	120 fok	3000 K	100 lm/W
33946799	DN145B LED6S/84 0 PSU II WH	-	120 fok	4000 K	100 lm/W
50041999	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	All-in, Multi Color Temperature	-	3000 K	100 lm/W

### Technikai adatok (2/2)

Order Code	Full Product Name	A fényforrások		Az optika típusa
		Fényáram	száma	
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	1 100 lm	1	Sugárzási szög 90°
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	1 100 lm	1	Sugárzási szög 90°
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	2 100 lm	1	Sugárzási szög 90°
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	2 100 lm	1	Sugárzási szög 90°
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	2 100 lm	1	Sugárzási szög 90°
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	2 100 lm	1	Sugárzási szög 90°
97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	2 100 lm	-	Sugárzási szög 90°

Order Code	Full Product Name	A fényforrások		Az optika típusa
		Fényáram	száma	
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	2 100 lm	-	Sugárzási szög 90°
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	2 100 lm	1	Sugárzási szög 90°
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	2 100 lm	1	Sugárzási szög 90°
96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	1 100 lm	1	Sugárzási szög 90°
96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	1 100 lm	1	Sugárzási szög 90°
97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	1 100 lm	-	Sugárzási szög 90°
97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	1 100 lm	-	Sugárzási szög 90°

## CoreLine SlimDownlight

Order Code	Full Product Name	A fényforrások		
		Fényáram	száma	Az optika típusa
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	1 100 lm	1	Sugárzási szög 90°
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	1 100 lm	1	Sugárzási szög 90°
33945099	DN145B LED6S/830 PSU II WH	650 lm	1	Sugárzási szög 90°

Order Code	Full Product Name	A fényforrások		
		Fényáram	száma	Az optika típusa
33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	650 lm	1	Sugárzási szög 90°
50041999	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	1 100 lm	-	Széles sugárzási szög

### Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel	Véletlenszerű
			váltásra alkalmas
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	11 W	Igen
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	11 W	Igen
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	21 W	Igen
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	21 W	Igen
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	22,5 W	Igen
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	22,5 W	Igen
97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	22,5 W	Igen
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	22,5 W	Igen
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	21 W	Igen
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	21 W	Igen

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel	Véletlenszerű
			váltásra alkalmas
96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	13 W	Igen
96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	13 W	Igen
97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	13 W	Igen
97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	13 W	Igen
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	11 W	Igen
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	11 W	Igen
33945099	DN145B LED6S/830 PSU II WH	6,5 W	Igen
33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	6,5 W	Igen
50041999	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	11 W	Nem alkalmazható

### Vezérlők és fényerő-szabályozás

Order Code	Full Product Name	Maximális	
		Szabályozható	szabályozási szint
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	Nem	Nem alkalmazható
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	Nem	Nem alkalmazható
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	Nem	Nem alkalmazható
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	Nem	Nem alkalmazható
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	Igen	Nem alkalmazható
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	Igen	Nem alkalmazható
97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	Igen	Nem alkalmazható
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	Igen	Nem alkalmazható
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	Nem	Nem alkalmazható
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	Nem	Nem alkalmazható

Order Code	Full Product Name	Maximális	
		Szabályozható	szabályozási szint
96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	Igen	Nem alkalmazható
96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	Igen	Nem alkalmazható
97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	Igen	Nem alkalmazható
97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	Igen	Nem alkalmazható
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	Nem	Nem alkalmazható
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	Nem	Nem alkalmazható
33945099	DN145B LED6S/830 PSU II WH	Nem	Nem alkalmazható
33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	Nem	Nem alkalmazható
50041999	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	Nem	-

### Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	Optikai búra típusa
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	Opál
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	Opál
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	Opál
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	Opál
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	Opál
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	Opál
97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	-
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	-

Order Code	Full Product Name	Optikai búra típusa
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	Opál
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	Opál
96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	Opál
96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	Opál
97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	-
97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	-
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	Opál
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	Opál

## CoreLine SlimDownlight

Order Code	Full Product Name	Optikai búra típusa
33945099	DN145B LED6S/830 PSU II WH	Opál
33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	Opál

Order Code	Full Product Name	Optikai búra típusa
50041999	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	-

### Vészhelyzeti működés

Order Code	Full Product Name	Központi vészvilágítás
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	-
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	-
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	-
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	-
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	-
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	-
97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	-
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	-
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	-
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	-

Order Code	Full Product Name	Központi vészvilágítás
96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	-
96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	-
97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	-
97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	-
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	-
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	-
33945099	DN145B LED6S/830 PSU II WH	-
33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	-
50041999	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	Nem

### Tanúsítvány és alkalmazási területek

Order Code	Full Product Name	Környezeti hőmérséklet-tartomány	Villogás (PstLM)	Stroboszkóp hatás (SVM)
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	0 – +35 °C	1	1,6
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	0 – +35 °C	1	1,6
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	0 – +35 °C	1	1,6
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	0 – +35 °C	1	1,6
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	0 – +35 °C	1	0,4
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	0 – +35 °C	1	0,4
97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	0 – +35 °C	1	0,4
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	0 – +35 °C	1	0,4
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	0 – +35 °C	1	1,6
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	0 – +35 °C	1	1,6

Order Code	Full Product Name	Környezeti hőmérséklet-tartomány	Villogás (PstLM)	Stroboszkóp hatás (SVM)
96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	0 – +35 °C	1	0,4
96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	0 – +35 °C	1	0,4
97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	0 – +35 °C	1	0,4
97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	0 – +35 °C	1	0,4
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	0 – +35 °C	1	1,6
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	0 – +35 °C	1	1,6
33945099	DN145B LED6S/830 PSU II WH	0 – +35 °C	1	1,6
33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	0 – +35 °C	1	1,6
50041999	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	-20 – +40 °C	-	-

### Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték	Fényáram-tolerancia
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték	Fényáram-tolerancia
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%

## CoreLine SlimDownlight

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték	Fényáram-tolerancia
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték	Fényáram-tolerancia
97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
33945099	DN145B LED6S/830 PSU II WH	(0.43657,0.40454) SDCM<3	+/-10%
33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	(0.38212,0.38031) SDCM<3	+/-10%
50041999	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	(0.44, 0.40) SDCM <3; (0.38, 0.38) SDCM <3	-10% / +10%

### Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Order Code	Full Product Name	A vezérlő meghibásodási aránya 5000 órára vetítve
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	0,0015 %
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	0,0015 %
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	0,0015 %
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	0,0015 %
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	0,0015 %
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	0,0015 %
97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	-
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	-
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	0,0015 %
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	0,0015 %

Order Code	Full Product Name	A vezérlő meghibásodási aránya 5000 órára vetítve
96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	0,0015 %
96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	0,0015 %
97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	-
97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	-
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	0,0015 %
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	0,0015 %
33945099	DN145B LED6S/830 PSU II WH	-
33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	-
50041999	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	-

### Termékadatok


Order Code	Full Product Name	Terméksalád kódja
33951199	DN145C LED10S/830 PSU II WH	-
33952899	DN145C LED10S/840 PSU II WH	-
33953599	DN145C LED20S/830 PSU II WH	-
33954299	DN145C LED20S/840 PSU II WH	-
96102299	DN145B LED20S/830 PSD-E II WH	DN145B
96103999	DN145B LED20S/840 PSD-E II WH	DN145B
97642299	DN145B LED20S/830 WIA-E WH	DN145B
97644699	DN145B LED20S/840 WIA-E WH	DN145B
33949899	DN145B LED20S/830 PSU II WH	-
33950499	DN145B LED20S/840 PSU II WH	-

Order Code	Full Product Name	Terméksalád kódja
96100899	DN145B LED10S/830 PSD-E II WH	DN145B
96101599	DN145B LED10S/840 PSD-E II WH	DN145B
97638599	DN145B LED10S/830 WIA-E WH	DN145B
97640899	DN145B LED10S/840 WIA-E WH	DN145B
33947499	DN145B LED10S/830 PSU II WH	-
33948199	DN145B LED10S/840 PSU II WH	-
33945099	DN145B LED6S/830 PSU II WH	-
33946799	DN145B LED6S/840 PSU II WH	-
50041999	DN145B LED10S/830_840 PSU WH	-




# CoreLine SlimDownlight


## Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN145BI -  
910500465901




Polar Normal (separate) - DN145BI -  
910500465903




Polar Normal (separate) - DN145BI -  
910500465904




Polar Normal (separate) - DN145BI -  
910500465902




Polar Normal (separate) - DN145BI -  
910505101196




Polar Normal (separate) - DN145BI -  
910505101198




Polar Normal (separate) - DN145BI -  
910505101195



Polar Normal (separate) - DN145BI -  
910505101197




Polar Normal (separate) - null - 911401816185




Polar Normal (separate) - null - 911401805780

# CoreLine SlimDownlight


## Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - null - 911401805880




Polar Normal (separate) - null - 911401805980




Polar Normal (separate) - null - 911401806080




Polar Normal (separate) - null - 911401806180




Polar Normal (separate) - null - 911401806280




Polar Normal (separate) - null - 911401806380



Polar Normal (separate) - null - 911401806580



Polar Normal (separate) - null - 911401806680



Polar Normal (separate) - null - 911401806480

