



Svítlidlo Philips CoreLine Downlight: snadná instalace, vynikající osvětlení

CoreLine Downlight gen5

Svítlidlo Philips CoreLine Downlight představuje v duchu řady CoreLine inovativní, snadno použitelné a vysoce kvalitní zapuštěné svítidlo typu downlight. Řada CoreLine Downlight je vhodná pro výměnu konvenčních svítidel kus za kus a nabízí lákavé celkové provozní náklady, které zákazníkům usnadní přechod na svítidla LED. Tato zapuštěná interiérová svítidla vytvářejí rovnoměrný rozptyl světla pro celkové osvětlení i kancelářské použití (UGR 19). Přinášejí také okamžitou úsporu energie a nabízejí mnohem delší životnost, takže představují skutečně ekologické řešení s příznivým poměrem cena/výkon. Zapuštěná svítidla CoreLine DN142B typu downlight lze snadno instalovat díky standardním rozměrům výřezu a zasouvacím konektorům. Tato řada zahrnuje variantu kompatibilní se systémem Interact s integrovanou schopností bezdrátové komunikace, kterou lze používat s branami, snímači a softwarem Interact.

Výhody

- Úspora energie a delší životnost ke snížení celkových provozních nákladů
- Výměna kus za kus usnadňuje přechod na svítidla LED
- Nízká míra oslnění vhodná pro použití v kancelářích

CoreLine Downlight gen5

Vlastnosti

- K dispozici ve dvou velikostech výřezu (150 mm a 200 mm)
- Downlight s bílým reflektorem UGR 25
- Downlight s hliníkovým lesklým reflektorem UGR 19
- Energeticky účinné: až 120 lm/W
- Výběr teploty chromatičnosti: 3000 a 4000 K
- Výběr předřadníků: DALI a bezdrátové (kompatibilní se systémem Interact)
- Volitelné verze pro nouzové osvětlení
- K dispozici jsou volitelné verze IP54





Aplikace

- Kanceláře
- Vnitřní všeobecné prostory
- Recepce a společenské místnosti
- Zasedací místnosti
- Chodby

Varování a bezpečnost

- Nevytahujte na kabel a ss konektor nadměrnou sílu. Před zapnutím napájení se ujistěte, že je svorka konektoru zajištěna.

Rozměrové výkresy



Detaily o výrobku



CoreLine Downlight DN142B
Compact with White Reflector
(WR)




CoreLine Downlight DN142B
Compact with White Reflector
(WR)


CoreLine Downlight gen5

Detaily o výrobku

CoreLine Downlight DN142B
Compact with UGR19



CoreLine Downlight DN142B
Compact with UGR19



Product Detail Photo Coreline



Product Detail Photo Coreline



CoreLine Downlight gen5

Obecné informace	
Včetně předřadníku	Ano
Počet předřadниковých jednotek	1 jednotka
Servisní štítek	Ano
Světelně technické	
Vyzařovací úhel světelného zdroje	- stupňů
Index podání barev (CRI)	>80
Provozní a elektrické	
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vhodné pro náhodné spínání	Ano
Mechanické a materiály	
Barva těla	Bílá
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02
Certifikace a použití	
Rozsah okolní teploty	-20 až +40 °C
Značka CE	Ano
Značka ENEC	-
Značka hořlavosti	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy
Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	1

Obecné informace

Order Code	Full Product Name	Vyměnitelný světelný zdroj
10887500	DN142B 10S/830 PSD-E WR	-
10888200	DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54	-
10891200	DN142B 10S/840 PSD-E WR	-
10892900	DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54	-
10903200	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	-
10905600	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	-
50305299	DN142B 10S/830 PSU-E WR	Ne
50304599	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	Ne
50301499	DN142B 10S/840 PSU-E WR	Ne
50300799	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	Ne
10897400	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	-
10898100	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	-
10901800	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	-
10902500	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54	-
10908700	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	-
10910000	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	-
10912400	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	-
10914800	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	-
10916200	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	-
10918600	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	-
50295699	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	Ne
50294999	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54	Ne
50291899	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	Ne
50290199	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	Ne
10889900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	-
10890500	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54	-
10893600	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	-
10894300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	-
10904900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 ELB3	-
10906300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3	-
50303899	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	Ne
50302199	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	Ne
50299499	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	Ne
50298799	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	Ne
10895000	DN142B 20S/830 PSD-E WR	-
10896700	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	-
10899800	DN142B 20S/840 PSD-E WR	-
10900100	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	-
10907000	DN142B 20S/830 PSD-E WR ELB3	-
10909400	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	-
10911700	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	-
10913100	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	-
10915500	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	-
10917900	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	-
50297099	DN142B 20S/830 PSU-E WR	Ne
50296399	DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54	Ne
50293299	DN142B 20S/840 PSU-E WR	Ne
50292599	DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54	Ne

Světelně technické

CoreLine Downlight gen5

Order Code	Full Product Name	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Měrný výkon			Typ optiky
			(jmen.) (nom.)	Světelný tok		
10887500	DN142B 10S/830 PSD-E WR	3000 K	112 lm/W	1 200 lm		Bílý reflektor, děrovaný, bez clony
10888200	DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54	3000 K	112 lm/W	1 200 lm		Bílý reflektor, děrovaný, bez clony
10891200	DN142B 10S/840 PSD-E WR	4000 K	112 lm/W	1 200 lm		Bílý reflektor, děrovaný, bez clony
10892900	DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54	4000 K	112 lm/W	1 200 lm		Bílý reflektor, děrovaný, bez clony
10903200	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	3000 K	80 lm/W	1 200 lm		Bílý reflektor, děrovaný, bez clony
10905600	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	4000 K	80 lm/W	1 200 lm		Bílý reflektor, děrovaný, bez clony
50305299	DN142B 10S/830 PSU-E WR	3000 K	122 lm/W	1 200 lm	-	
50304599	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	3000 K	122 lm/W	1 200 lm	-	
50301499	DN142B 10S/840 PSU-E WR	4000 K	122 lm/W	1 200 lm	-	
50300799	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	4000 K	122 lm/W	1 200 lm	-	
10897400	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	3000 K	110 lm/W	2 250 lm		Fasetový reflektor
10898100	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	3000 K	110 lm/W	2 250 lm		Fasetový reflektor
10901800	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	4000 K	110 lm/W	2 250 lm		Fasetový reflektor
10902500	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54	4000 K	110 lm/W	2 250 lm		Fasetový reflektor
10908700	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	3000 K	92 lm/W	2 250 lm		Fasetový reflektor
10910000	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	4000 K	92 lm/W	2 250 lm		Fasetový reflektor

Order Code	Full Product Name	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Měrný výkon			Typ optiky
			(jmen.) (nom.)	Světelný tok		
10912400	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	3000 K	111 lm/W	2 250 lm		Fasetový reflektor
10914800	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	4000 K	111 lm/W	2 250 lm		Fasetový reflektor
10916200	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	3000 K	91 lm/W	2 250 lm		Fasetový reflektor
10918600	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	4000 K	91 lm/W	2 250 lm		Fasetový reflektor
50295699	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	3000 K	120 lm/W	2 300 lm	-	
50294999	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54	3000 K	120 lm/W	2 300 lm	-	
50291899	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	4000 K	120 lm/W	2 300 lm	-	
50290199	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	4000 K	120 lm/W	2 300 lm	-	
10889900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	3000 K	107 lm/W	1 150 lm		Fasetový reflektor
10890500	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54	3000 K	107 lm/W	1 150 lm		Fasetový reflektor
10893600	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	4000 K	107 lm/W	1 150 lm		Fasetový reflektor
10894300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	4000 K	107 lm/W	1 150 lm		Fasetový reflektor
10904900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 ELB3	3000 K	77 lm/W	1 150 lm		Fasetový reflektor
10906300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3	4000 K	77 lm/W	1 150 lm		Fasetový reflektor
50303899	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	3000 K	117 lm/W	1 200 lm	-	

CoreLine Downlight gen5

Order Code	Full Product Name	Měrný			
		Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok	Typ optiky
50302199	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	3000 K	117 lm/W	1 200 lm	-
50299499	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	4000 K	117 lm/W	1 200 lm	-
50298799	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	4000 K	117 lm/W	1 200 lm	-
10895000	DN142B 20S/830 PSD-E WR	3000 K	116 lm/W	2 350 lm	Bílý reflektor, děrovaný, bez clony
10896700	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	3000 K	116 lm/W	2 350 lm	Bílý reflektor, děrovaný, bez clony
10899800	DN142B 20S/840 PSD-E WR	4000 K	116 lm/W	2 350 lm	Bílý reflektor, děrovaný, bez clony
10900100	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	4000 K	116 lm/W	2 350 lm	Bílý reflektor, děrovaný, bez clony
10907000	DN142B 20S/830 PSD-E WR ELB3	3000 K	96 lm/W	2 350 lm	Bílý reflektor, děrovaný, bez clony
10909400	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	4000 K	96 lm/W	2 350 lm	Bílý reflektor, děrovaný, bez clony

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Vstupní napětí	Spotřeba energie
10887500	DN142B 10S/830 PSD-E WR	220 až 240 V	10,7 W
10888200	DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54	220 až 240 V	10,7 W
10891200	DN142B 10S/840 PSD-E WR	220 až 240 V	10,7 W
10892900	DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54	220 až 240 V	10,7 W
10903200	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	220 až 240 V	14,9 W
10905600	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	220 až 240 V	14,9 W
50305299	DN142B 10S/830 PSU-E WR	220-240 V	9,8 W
50304599	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	220-240 V	9,8 W
50301499	DN142B 10S/840 PSU-E WR	220-240 V	9,8 W
50300799	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	220-240 V	9,8 W
10897400	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	220 až 240 V	20,5 W
10898100	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	220 až 240 V	20,5 W
10901800	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	220 až 240 V	20,5 W
10902500	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54	220 až 240 V	20,5 W
10908700	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	220 až 240 V	24,5 W
10910000	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	220 až 240 V	24,5 W
10912400	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	220 až 240 V	20,4 W
10914800	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	220 až 240 V	20,4 W

Order Code	Full Product Name	Měrný			
		Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok	Typ optiky
10911700	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	3000 K	116 lm/W	2 350 lm	Bílý reflektor, děrovaný, bez clony
10913100	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	4000 K	117 lm/W	2 350 lm	Bílý reflektor, děrovaný, bez clony
10915500	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	3000 K	95 lm/W	2 350 lm	Bílý reflektor, děrovaný, bez clony
10917900	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	4000 K	95 lm/W	2 350 lm	Bílý reflektor, děrovaný, bez clony
50297099	DN142B 20S/830 PSU-E WR	3000 K	122 lm/W	2 350 lm	-
50296399	DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54	3000 K	122 lm/W	2 350 lm	-
50293299	DN142B 20S/840 PSU-E WR	4000 K	122 lm/W	2 350 lm	-
50292599	DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54	4000 K	122 lm/W	2 350 lm	-

Order Code	Full Product Name	Vstupní napětí	Spotřeba energie
10916200	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	220 až 240 V	24,9 W
10918600	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	220 až 240 V	24,9 W
50295699	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	220-240 V	19,2 W
50294999	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54	220-240 V	19,2 W
50291899	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	220-240 V	19,2 W
50290199	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	220-240 V	19,2 W
10889900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	220 až 240 V	10,7 W
10890500	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54	220 až 240 V	10,7 W
10893600	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	220 až 240 V	10,7 W
10894300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	220 až 240 V	10,7 W
10904900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 ELB3	220 až 240 V	14,9 W
10906300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3	220 až 240 V	14,9 W
50303899	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	220-240 V	9,8 W
50302199	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	220-240 V	9,8 W
50299499	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	220-240 V	9,8 W
50298799	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	220-240 V	9,8 W

CoreLine Downlight gen5

Order Code	Full Product Name	Vstupní napětí	Spotřeba energie
10895000	DN142B 20S/830 PSD-E WR	220 až 240 V	20,5 W
10896700	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	220 až 240 V	20,5 W
10899800	DN142B 20S/840 PSD-E WR	220 až 240 V	20,5 W
10900100	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	220 až 240 V	20,5 W
10907000	DN142B 20S/830 PSD-E WR ELB3	220 až 240 V	24,5 W
10909400	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	220 až 240 V	24,5 W
10911700	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	220 až 240 V	20,4 W

Order Code	Full Product Name	Vstupní napětí	Spotřeba energie
10913100	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	220 až 240 V	20,4 W
10915500	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	220 až 240 V	24,9 W
10917900	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	220 až 240 V	24,9 W
50297099	DN142B 20S/830 PSU-E WR	220-240 V	19,2 W
50296399	DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54	220-240 V	19,2 W
50293299	DN142B 20S/840 PSU-E WR	220-240 V	19,2 W
50292599	DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54	220-240 V	19,2 W

Řízení a stmívání

Order Code	Full Product Name	Maximální	
		Stmívatelné	úroveň ztlumení
10887500	DN142B 10S/830 PSD-E WR	Ano	-
10888200	DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54	Ano	-
10891200	DN142B 10S/840 PSD-E WR	Ano	-
10892900	DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54	Ano	-
10903200	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	Ano	-
10905600	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	Ano	-
50305299	DN142B 10S/830 PSU-E WR	Ne	Nevztahuje se
50304599	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	Ne	Nevztahuje se
50301499	DN142B 10S/840 PSU-E WR	Ne	Nevztahuje se
50300799	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	Ne	Nevztahuje se
10897400	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	Ano	-
10898100	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	Ano	-
10901800	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	Ano	-
10902500	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54	Ano	-
10908700	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	Ano	-
10910000	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	Ano	-
10912400	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	Ano	-
10914800	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	Ano	-
10916200	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3	Ano	-
	IP54		
10918600	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3	Ano	-
	IP54		
50295699	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	Ne	Nevztahuje se
50294999	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54	Ne	Nevztahuje se
50291899	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	Ne	Nevztahuje se

Order Code	Full Product Name	Maximální	
		Stmívatelné	úroveň ztlumení
50290199	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	Ne	Nevztahuje se
10889900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	Ano	-
10890500	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54	Ano	-
10893600	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	Ano	-
10894300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	Ano	-
10904900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 ELB3	Ano	-
10906300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3	Ano	-
50303899	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	Ne	Nevztahuje se
50302199	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	Ne	Nevztahuje se
50299499	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	Ne	Nevztahuje se
50298799	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	Ne	Nevztahuje se
10895000	DN142B 20S/830 PSD-E WR	Ano	-
10896700	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	Ano	-
10899800	DN142B 20S/840 PSD-E WR	Ano	-
10900100	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	Ano	-
10907000	DN142B 20S/830 PSD-E WR ELB3	Ano	-
10909400	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	Ano	-
10911700	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	Ano	-
10913100	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	Ano	-
10915500	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	Ano	-
10917900	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	Ano	-
50297099	DN142B 20S/830 PSU-E WR	Ne	Nevztahuje se
50296399	DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54	Ne	Nevztahuje se
50293299	DN142B 20S/840 PSU-E WR	Ne	Nevztahuje se
50292599	DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54	Ne	Nevztahuje se

Mechanické a materiály

Order Code	Full Product Name	Kód ochrany proti vniknutí
10887500	DN142B 10S/830 PSD-E WR	IP20
10888200	DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54	IP20/54
10891200	DN142B 10S/840 PSD-E WR	IP20
10892900	DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54	IP20/54
10903200	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	IP20
10905600	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	IP20
50305299	DN142B 10S/830 PSU-E WR	IP20
50304599	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	IP20/54
50301499	DN142B 10S/840 PSU-E WR	IP20
50300799	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	IP20/54

Order Code	Full Product Name	Kód ochrany proti vniknutí
10897400	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	IP20
10898100	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	IP20/54
10901800	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	IP20
10902500	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54	IP20/54
10908700	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	IP20
10910000	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	IP20
10912400	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	IP20/54
10914800	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	IP20/54
10916200	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	IP20/54
10918600	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	IP20/54

CoreLine Downlight gen5

Order Code	Full Product Name	Kód ochrany proti vniknutí
50295699	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	IP20
50294999	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54	IP20/54
50291899	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	IP20
50290199	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	IP20/54
10889900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	IP20
10890500	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54	IP20/54
10893600	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	IP20
10894300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	IP20/54
10904900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 ELB3	IP20
10906300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3	IP20
50303899	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	IP20
50302199	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	IP20/54
50299499	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	IP20
50298799	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	IP20/54

Order Code	Full Product Name	Kód ochrany proti vniknutí
10895000	DN142B 20S/830 PSD-E WR	IP20
10896700	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	IP20/54
10899800	DN142B 20S/840 PSD-E WR	IP20
10900100	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	IP20/54
10907000	DN142B 20S/830 PSD-E WR ELB3	IP20
10909400	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	IP20
10911700	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	IP20/54
10913100	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	IP20/54
10915500	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	IP20/54
10917900	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	IP20/54
50297099	DN142B 20S/830 PSU-E WR	IP20
50296399	DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54	IP20/54
50293299	DN142B 20S/840 PSU-E WR	IP20
50292599	DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54	IP20/54

Nouzové osvětlení

Order Code	Full Product Name	Centrální nouzový provoz	Nouzové osvětlení	Jmenovitá doba nouzového osvětlení (při plném nabití)
10887500	DN142B 10S/830 PSD-E WR	Ne	-	-
10888200	DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54	Ne	-	-
10891200	DN142B 10S/840 PSD-E WR	Ne	-	-
10892900	DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54	Ne	-	-
10903200	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	Ne	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze basic	3 h
10905600	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	Ne	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze basic	3 h
50305299	DN142B 10S/830 PSU-E WR	-	-	-
50304599	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	-	-	-
50301499	DN142B 10S/840 PSU-E WR	-	-	-
50300799	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	-	-	-
10897400	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	Ne	-	-
10898100	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	Ne	-	-
10901800	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	Ne	-	-

Order Code	Full Product Name	Centrální nouzový provoz	Nouzové osvětlení	Jmenovitá doba nouzového osvětlení (při plném nabití)
10902500	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54	Ne	-	-
10908700	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	Ne	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze basic	3 h
10910000	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	Ne	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze basic	3 h
10912400	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	Ne	-	-
10914800	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	Ne	-	-
10916200	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	Ne	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze basic	3 h
10918600	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	Ne	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze basic	3 h
50295699	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	-	-	-
50294999	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54	-	-	-
50291899	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	-	-	-
50290199	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	-	-	-

CoreLine Downlight gen5

Order Code	Full Product Name	Centrální nouzový provoz	Nouzové osvětlení	Jmenovitá doba nouzového osvětlení (při plném nabití)
10889900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	Ne	-	-
10890500	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54	Ne	-	-
10893600	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	Ne	-	-
10894300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	Ne	-	-
10904900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 ELB3	Ne	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze basic	3 h
10906300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3	Ne	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze basic	3 h
50303899	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	-	-	-
50302199	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	-	-	-
50299499	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	-	-	-
50298799	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	-	-	-
10895000	DN142B 20S/830 PSD-E WR	Ne	-	-
10896700	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	Ne	-	-
10899800	DN142B 20S/840 PSD-E WR	Ne	-	-

Certifikace a použití

Order Code	Full Product Name	Hodnota blikání (PstLM)
10887500	DN142B 10S/830 PSD-E WR	-
10888200	DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54	-
10891200	DN142B 10S/840 PSD-E WR	-
10892900	DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54	-
10903200	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	-
10905600	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	-
50305299	DN142B 10S/830 PSU-E WR	0,5
50304599	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	0,5
50301499	DN142B 10S/840 PSU-E WR	0,5
50300799	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	0,5
10897400	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	-
10898100	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	-
10901800	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	-
10902500	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54	-

Order Code	Full Product Name	Centrální nouzový provoz	Nouzové osvětlení	Jmenovitá doba nouzového osvětlení (při plném nabití)
10900100	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	Ne	-	-
10907000	DN142B 20S/830 PSD-E WR ELB3	Ne	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze basic	3 h
10909400	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	Ne	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze basic	3 h
10911700	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	Ne	-	-
10913100	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	Ne	-	-
10915500	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	Ne	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze basic	3 h
10917900	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	Ne	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze basic	3 h
50297099	DN142B 20S/830 PSU-E WR	-	-	-
50296399	DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54	-	-	-
50293299	DN142B 20S/840 PSU-E WR	-	-	-
50292599	DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Hodnota blikání (PstLM)
10908700	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	-
10910000	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	-
10912400	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	-
10914800	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	-
10916200	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	-
10918600	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	-
50295699	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	0,5
50294999	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54	0,5
50291899	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	0,5
50290199	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	0,5
10889900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	-
10890500	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54	-
10893600	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	-
10894300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	-

CoreLine Downlight gen5

Order Code	Full Product Name	Hodnota blikání (PstLM)
10904900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 ELB3	-
10906300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3	-
50303899	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	0,5
50302199	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	0,5
50299499	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	0,5
50298799	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	0,5
10895000	DN142B 20S/830 PSD-E WR	-
10896700	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	-
10899800	DN142B 20S/840 PSD-E WR	-
10900100	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	-

Order Code	Full Product Name	Hodnota blikání (PstLM)
10907000	DN142B 20S/830 PSD-E WR ELB3	-
10909400	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	-
10911700	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	-
10913100	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	-
10915500	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	-
10917900	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	-
50297099	DN142B 20S/830 PSU-E WR	0,5
50296399	DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54	0,5
50293299	DN142B 20S/840 PSU-E WR	0,5
50292599	DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54	0,5

Počáteční parametry (podle IEC)

Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost	Tolerance světelného toku
10887500	DN142B 10S/830 PSD-E WR	(0.432,0.404) SDCM≤5	-10% / +10%
10888200	DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54	(0.435,0.405) SDCM≤5	-10% / +10%
10891200	DN142B 10S/840 PSD-E WR	(0.380,0.377) SDCM≤5	-10% / +10%
10892900	DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54	(0.380,0.377) SDCM≤5	-10% / +10%
10903200	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	(0.435,0.405) SDCM≤5	-10% / +10%
10905600	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	(0.380,0.377) SDCM≤5	-10% / +10%
50305299	DN142B 10S/830 PSU-E WR	(0.432,0.404) SDCM≤5	+/-10%
50304599	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	(0.435,0.405) SDCM≤5	+/-10%
50301499	DN142B 10S/840 PSU-E WR	(0.380,0.377) SDCM≤5	+/-10%
50300799	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	(0.380,0.377) SDCM≤5	+/-10%
10897400	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	(0.435,0.404) SDCM≤5	-10% / +10%
10898100	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	(0.435,0.404) SDCM≤5	-10% / +10%
10901800	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	(0.380,0.377) SDCM≤5	-10% / +10%
10902500	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54	(0.380,0.377) SDCM≤5	-10% / +10%
10908700	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	(0.435,0.404) SDCM≤5	-10% / +10%
10910000	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	(0.380,0.377) SDCM≤5	-10% / +10%
10912400	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	(0.435,0.404) SDCM≤5	-10% / +10%
10914800	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	(0.380,0.377) SDCM≤5	-10% / +10%

Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost	Tolerance světelného toku
10916200	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	(0.435,0.404) SDCM≤5	-10% / +10%
10918600	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	(0.380,0.377) SDCM≤5	-10% / +10%
50295699	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	(0.435,0.404) SDCM≤5	+/-10%
50294999	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54	(0.435,0.404) SDCM≤5	+/-10%
50291899	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	(0.380,0.377) SDCM≤5	+/-10%
50290199	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	(0.380,0.377) SDCM≤5	+/-10%
10889900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	(0.432,0.404) SDCM≤5	-10% / +10%
10890500	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54	(0.435,0.405) SDCM≤5	-10% / +10%
10893600	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	(0.380,0.377) SDCM≤5	-10% / +10%
10894300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	(0.380,0.377) SDCM≤5	-10% / +10%
10904900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 ELB3	(0.435,0.405) SDCM≤5	-10% / +10%
10906300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3	(0.380,0.377) SDCM≤5	-10% / +10%
50303899	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	(0.435,0.404) SDCM≤5	+/-10%
50302199	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	(0.435,0.405) SDCM≤5	+/-10%
50299499	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	(0.380,0.377) SDCM≤5	+/-10%
50298799	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	(0.380,0.377) SDCM≤5	+/-10%
10895000	DN142B 20S/830 PSD-E WR	(0.435,0.404) SDCM≤5	-10% / +10%
10896700	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	(0.435,0.404) SDCM≤5	-10% / +10%

CoreLine Downlight gen5

Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost	Tolerance světelného toku
10899800	DN142B 20S/840 PSD-E WR	(0.380,0.377)	-10% / +10%
	SDCM≤5		
10900100	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	(0.380,0.377)	-10% / +10%
	SDCM≤5		
10907000	DN142B 20S/830 PSD-E WR ELB3	(0.435,0.404)	-10% / +10%
	SDCM≤5		
10909400	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	(0.380,0.377)	-10% / +10%
	SDCM≤5		
10911700	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	(0.435,0.404)	-10% / +10%
	SDCM≤5		
10913100	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	(0.380,0.377)	-10% / +10%
	SDCM≤5		


Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost	Tolerance světelného toku
10915500	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	(0.435,0.404)	-10% / +10%
	SDCM≤5		
10917900	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	(0.380,0.377)	-10% / +10%
	SDCM≤5		
50297099	DN142B 20S/830 PSU-E WR	(0.435,0.404)	+/-10%
	SDCM≤5		
50296399	DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54	(0.435,0.404)	+/-10%
	SDCM≤5		
50293299	DN142B 20S/840 PSU-E WR	(0.380,0.377)	+/-10%
	SDCM≤5		
50292599	DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54	(0.380,0.377)	+/-10%
	SDCM≤5		

Označení a balení


Order Code	Full Product Name	Kód produktové řady
10887500	DN142B 10S/830 PSD-E WR	DN142B
10888200	DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54	DN142B
10891200	DN142B 10S/840 PSD-E WR	DN142B
10892900	DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54	DN142B
10903200	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	DN142B
10905600	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	DN142B
50305299	DN142B 10S/830 PSU-E WR	-
50304599	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	-
50301499	DN142B 10S/840 PSU-E WR	-
50300799	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	-
10897400	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	DN142B
10898100	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	DN142B
10901800	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	DN142B
10902500	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54	DN142B
10908700	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	DN142B
10910000	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	DN142B
10912400	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	DN142B
10914800	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	DN142B
10916200	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	DN142B
10918600	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	DN142B
50295699	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	-
50294999	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54	-
50291899	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	-
50290199	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	-

Order Code	Full Product Name	Kód produktové řady
10889900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	DN142B
10890500	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54	DN142B
10893600	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	DN142B
10894300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	DN142B
10904900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 ELB3	DN142B
10906300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3	DN142B
50303899	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	-
50302199	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	-
50299499	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	-
50298799	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	-
10895000	DN142B 20S/830 PSD-E WR	DN142B
10896700	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	DN142B
10899800	DN142B 20S/840 PSD-E WR	DN142B
10900100	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	DN142B
10907000	DN142B 20S/830 PSD-E WR ELB3	DN142B
10909400	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	DN142B
10911700	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	DN142B
10913100	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	DN142B
10915500	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	DN142B
10917900	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	DN142B
50297099	DN142B 20S/830 PSU-E WR	-
50296399	DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54	-
50293299	DN142B 20S/840 PSU-E WR	-
50292599	DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54	-


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103586




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103618




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103597




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103605




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103603




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103591



Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103607




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103615




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103611


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103596




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103616




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103612




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103601




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103589




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103604



Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103590




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103595




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103593


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103613




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103592




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103602




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103614




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103608




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103594



Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103610




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103599




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103587


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103609




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103598




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103617




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103606




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103588




Polar Normal (separate) - null - 911401552332



Polar Normal (separate) - null - 911401551132






Polar Normal (separate) - null - 911401551232



Polar Normal (separate) - null - 911401551332

CoreLine Downlight gen5




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401551432

Polar Normal (separate) - null - 911401551532




Polar Normal (separate) - null - 911401551732



Polar Normal (separate) - null - 911401551632

Polar Normal (separate) - null - 911401551832



Polar Normal (separate) - null - 911401551932



Polar Normal (separate) - null - 911401552032

Polar Normal (separate) - null - 911401552132

Polar Normal (separate) - null - 911401552232



Polar Normal (separate) - null - 911401552432

Polar Normal (separate) - null - 911401552532

CoreLine Downlight gen5

