



Philips CoreLine Downlight: nem installation, fremragende belysning

CoreLine Downlight

Philips CoreLine Downlight lever op til løftet om innovative, brugervenlige og integrerede downlights i høj kvalitet. CoreLine Downlight-serien er velegnet til direkte konventionelle armaturudskiftninger med en attraktiv TCO, der hjælper dine kunder med at skifte til LED. Disse integrerede indendørs downlights giver ensartet lysfordeling og er egnet til almene belysningsformål og kontor anvendelser (UGR 19). De leverer også øjeblikkelige energibesparelser og har en meget længere levetid, hvilket skaber reel værdi for pengene samt en miljøvenlig løsning. CoreLine DN142B integrerede downlights er nemme at installere takket være deres standard udskæringsstørrelse og push-in stik. En Interact Ready mulighed med integreret trådløs kommunikation fås også i denne serie, som kan anvendes med Interact-gateways, sensorer og software.

Fordele

- Energibesparende konstruktion og længere levetid giver lavere samlede driftsomkostninger
- Muligheden for direkte udskiftning gør det nemt at skifte til LED
- Lav blænding velegnet til kontor anvendelser

CoreLine Downlight

Funktioner

- Fås i to udkæringsstørrelser (150 mm og 200 mm)
- Hvid reflektor-downlight UGR 25
- Aluminiumsreflektor downlight UGR 19
- Energieffektivt: Op til 120 lm/W
- Mulige farvetemperaturer: 3000 K og 4000 K
- Drivvalg; DALI og trådløs med Interact ready
- Nødbelysningsversioner tilgængelige som ekstraudstyr
- Mulighed for IP54-versioner





Anvendelsesområder

- Kontorer
- Indendørs generelle områder
- Reception og lounge
- Mødelokaler
- Gangarealer

Advarsler og sikkerhed

- Anvend ikke overdreven kraft på kablet & DC-stikket, og sørg for, at stikklemmen er låst, før strømmen tændes.

Målskitse



Oplysninger om produktet



CoreLine Downlight DN142B
Compact with White Reflector
(WR)




CoreLine Downlight DN142B
Compact with White Reflector
(WR)


CoreLine Downlight

Oplysninger om produktet

CoreLine Downlight DN142B
Compact with UGR19



CoreLine Downlight DN142B
Compact with UGR19



Product Detail Photo Coreline



Product Detail Photo Coreline



Generelle oplysninger	
Driver inkluderet	Ja
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Service-kode	Ja
Lysteknisk	
Lyskildens strålevinkel	– °
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80
Drift og el	
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Velegnet til tilfældigt skift	Ja
Mekanik og armaturhus	
Farve på armaturhus	Hvid
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02
Godkendelse og anvendelsesområde	
Omgivelsestemperaturområde	–20 til +40 °C
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	–
Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader
Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	1

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Udskiftelig lyskilde
910505103586	DN142B 10S/830 PSD-E WR	–
910505103590	DN142B 10S/840 PSD-E WR	–
910505103603	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	–
910505103605	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	–
911401551032	DN142B 10S/830 PSU-E WR	Nej
911401551132	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	Nej
911401551432	DN142B 10S/840 PSU-E WR	Nej
911401551532	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	Nej
910505103596	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	–
910505103597	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	–
910505103601	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	–
910505103608	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	–
910505103610	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	–
910505103612	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	–
910505103614	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	–
910505103616	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	–
910505103618	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	–
911401552032	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	Nej
911401552432	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	Nej
911401552532	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	Nej
910505103588	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	–
910505103592	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	–
910505103593	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	–
911401551232	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	Nej
911401551332	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	Nej
911401551632	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	Nej
911401551732	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	Nej
910505103594	DN142B 20S/830 PSD-E WR	–
910505103595	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	–
910505103598	DN142B 20S/840 PSD-E WR	–
910505103599	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	–
910505103609	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	–
910505103611	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	–
910505103613	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	–
910505103615	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	–
910505103617	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	–
911401551832	DN142B 20S/830 PSU-E WR	Nej
911401552232	DN142B 20S/840 PSU-E WR	Nej

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Lysstrøm	Optiktype
910505103586	DN142B 10S/830 PSD-E WR	3000 K	112 lm/W	1.200 lm	Hvid reflektor, perforeret, uden gitter

Order Code	Full Product Name	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Lysstrøm	Optiktype
910505103590	DN142B 10S/840 PSD-E WR	4000 K	112 lm/W	1.200 lm	Hvid reflektor, perforeret, uden gitter
910505103603	DN142B 10S/830	3000 K	80 lm/W	1.200 lm	Hvid reflektor,

CoreLine Downlight

Order Code	Full Product Name	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Lysstrøm	Optiktype
	PSD-E WR ELB3				perforeret, uden gitter
910505103605	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	4000 K	80 lm/W	1.200 lm	Hvid reflektor, perforeret, uden gitter
911401551032	DN142B 10S/830 PSU-E WR	3000 K	122 lm/W	1.200 lm	-
911401551132	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	3000 K	122 lm/W	1.200 lm	-
911401551432	DN142B 10S/840 PSU-E WR	4000 K	122 lm/W	1.200 lm	-
911401551532	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	4000 K	122 lm/W	1.200 lm	-
910505103596	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	3000 K	110 lm/W	2.250 lm	Facetteret reflektor
910505103597	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	3000 K	110 lm/W	2.250 lm	Facetteret reflektor
910505103601	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	4000 K	110 lm/W	2.250 lm	Facetteret reflektor
910505103608	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	3000 K	92 lm/W	2.250 lm	Facetteret reflektor
910505103610	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	4000 K	92 lm/W	2.250 lm	Facetteret reflektor
910505103612	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	3000 K	111 lm/W	2.250 lm	Facetteret reflektor
910505103614	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	4000 K	111 lm/W	2.250 lm	Facetteret reflektor
910505103616	DN142B 20S/830	3000 K	91 lm/W	2.250 lm	Facetteret reflektor

Order Code	Full Product Name	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Lysstrøm	Optiktype
	WIA-E UGR19 ELB3 IP54				
910505103618	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	4000 K	91 lm/W	2.250 lm	Facetteret reflektor
911401552032	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	3000 K	120 lm/W	2.300 lm	-
911401552432	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	4000 K	120 lm/W	2.300 lm	-
911401552532	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	4000 K	120 lm/W	2.300 lm	-
910505103588	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	3000 K	107 lm/W	1.150 lm	Facetteret reflektor
910505103592	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	4000 K	107 lm/W	1.150 lm	Facetteret reflektor
910505103593	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	4000 K	107 lm/W	1.150 lm	Facetteret reflektor
911401551232	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	3000 K	117 lm/W	1.200 lm	-
911401551332	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	3000 K	117 lm/W	1.200 lm	-
911401551632	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	4000 K	117 lm/W	1.200 lm	-
911401551732	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	4000 K	117 lm/W	1.200 lm	-

CoreLine Downlight

Order Code	Full Product Name	Korreleret	Lyseffekt		Optiktype
		farvetemperatur (nom.)	(nominel) (nom.)	Lysstrøm	
910505103594	DN142B	3000 K	116 lm/W	2.350 lm	Hvid
	20S/830				reflektor,
	PSD-E WR				perforeret, uden gitter
910505103595	DN142B	3000 K	116 lm/W	2.350 lm	Hvid
	20S/830				reflektor,
	PSD-E WR IP54				perforeret, uden gitter
910505103598	DN142B	4000 K	116 lm/W	2.350 lm	Hvid
	20S/840				reflektor,
	PSD-E WR				perforeret, uden gitter
910505103599	DN142B	4000 K	116 lm/W	2.350 lm	Hvid
	20S/840				reflektor,
	PSD-E WR IP54				perforeret, uden gitter
910505103609	DN142B	4000 K	96 lm/W	2.350 lm	Hvid
	20S/840				reflektor,
	PSD-E WR ELB3				perforeret, uden gitter
910505103611	DN142B	3000 K	116 lm/W	2.350 lm	Hvid
	20S/830				reflektor,

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Indgangsspænding	Strømförbrug
910505103586	DN142B 10S/830 PSD-E WR	220 til 240 V	10,7 W
910505103590	DN142B 10S/840 PSD-E WR	220 til 240 V	10,7 W
910505103603	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	220 til 240 V	14,9 W
910505103605	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	220 til 240 V	14,9 W
911401551032	DN142B 10S/830 PSU-E WR	220-240 V	9,8 W
911401551132	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	220-240 V	9,8 W
911401551432	DN142B 10S/840 PSU-E WR	220-240 V	9,8 W
911401551532	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	220-240 V	9,8 W
910505103596	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	220 til 240 V	20,5 W
910505103597	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	220 til 240 V	20,5 W
910505103601	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	220 til 240 V	20,5 W
910505103608	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	220 til 240 V	24,5 W
910505103610	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	220 til 240 V	24,5 W
910505103612	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	220 til 240 V	20,4 W
910505103614	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	220 til 240 V	20,4 W
910505103616	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	220 til 240 V	24,9 W
910505103618	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	220 til 240 V	24,9 W

Order Code	Full Product Name	Korreleret	Lyseffekt		Optiktype
		farvetemperatur (nom.)	(nominel) (nom.)	Lysstrøm	
910505103613	WIA-E WR IP54				perforeret, uden gitter
	DN142B	4000 K	117 lm/W	2.350 lm	Hvid
910505103615	20S/840				reflektor,
	WIA-E WR				perforeret,
	IP54				uden gitter
910505103617	DN142B	3000 K	95 lm/W	2.350 lm	Hvid
	20S/830				reflektor,
	WIA-E WR ELB3 IP54				perforeret, uden gitter
910505103619	DN142B	4000 K	95 lm/W	2.350 lm	Hvid
	20S/840				reflektor,
	WIA-E WR ELB3 IP54				perforeret, uden gitter
911401551832	DN142B	3000 K	122 lm/W	2.350 lm	-
	20S/830				
	PSU-E WR				
911401552232	DN142B	4000 K	122 lm/W	2.350 lm	-
	20S/840				
	PSU-E WR				

Order Code	Full Product Name	Indgangsspænding	Strømförbrug
911401552032	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	220-240 V	19,2 W
911401552432	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	220-240 V	19,2 W
911401552532	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	220-240 V	19,2 W
	IP54		
910505103588	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	220 til 240 V	10,7 W
910505103592	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	220 til 240 V	10,7 W
910505103593	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	220 til 240 V	10,7 W
911401551232	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	220-240 V	9,8 W
911401551332	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	220-240 V	9,8 W
911401551632	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	220-240 V	9,8 W
911401551732	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	220-240 V	9,8 W
910505103594	DN142B 20S/830 PSD-E WR	220 til 240 V	20,5 W
910505103595	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	220 til 240 V	20,5 W
910505103598	DN142B 20S/840 PSD-E WR	220 til 240 V	20,5 W
910505103599	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	220 til 240 V	20,5 W
910505103609	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	220 til 240 V	24,5 W
910505103611	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	220 til 240 V	20,4 W
910505103613	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	220 til 240 V	20,4 W
910505103615	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	220 til 240 V	24,9 W

Order Code	Full Product Name	Indgangsspænding	Strømforbrug
910505103617	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	220 til 240 V	24,9 W

Order Code	Full Product Name	Indgangsspænding	Strømforbrug
911401551832	DN142B 20S/830 PSU-E WR	220-240 V	19,2 W
911401552232	DN142B 20S/840 PSU-E WR	220-240 V	19,2 W

Lysstyringssystemer og dæmpning

Order Code	Full Product Name	Maksimalt	
		Dæmpbar	dæmpningsniveau
910505103586	DN142B 10S/830 PSD-E WR	Ja	-
910505103590	DN142B 10S/840 PSD-E WR	Ja	-
910505103603	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	Ja	-
910505103605	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	Ja	-
911401551032	DN142B 10S/830 PSU-E WR	Nej	Ikke relevant
911401551132	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	Nej	Ikke relevant
911401551432	DN142B 10S/840 PSU-E WR	Nej	Ikke relevant
911401551532	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	Nej	Ikke relevant
910505103596	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	Ja	-
910505103597	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	Ja	-
910505103601	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	Ja	-
910505103608	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	Ja	-
910505103610	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	Ja	-
910505103612	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	Ja	-
910505103614	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	Ja	-
910505103616	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	Ja	-
910505103618	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	Ja	-
911401552032	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	Nej	Ikke relevant
911401552432	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	Nej	Ikke relevant

Order Code	Full Product Name	Maksimalt	
		Dæmpbar	dæmpningsniveau
911401552532	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	Nej	Ikke relevant
910505103588	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	Ja	-
910505103592	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	Ja	-
910505103593	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	Ja	-
911401551232	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	Nej	Ikke relevant
911401551332	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	Nej	Ikke relevant
911401551632	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	Nej	Ikke relevant
911401551732	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	Nej	Ikke relevant
910505103594	DN142B 20S/830 PSD-E WR	Ja	-
910505103595	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	Ja	-
910505103598	DN142B 20S/840 PSD-E WR	Ja	-
910505103599	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	Ja	-
910505103609	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	Ja	-
910505103611	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	Ja	-
910505103613	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	Ja	-
910505103615	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	Ja	-
910505103617	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	Ja	-
911401551832	DN142B 20S/830 PSU-E WR	Nej	Ikke relevant
911401552232	DN142B 20S/840 PSU-E WR	Nej	Ikke relevant

Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Kode for
		indtrængningsbeskyttelse
910505103586	DN142B 10S/830 PSD-E WR	IP20
910505103590	DN142B 10S/840 PSD-E WR	IP20
910505103603	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	IP20
910505103605	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	IP20
911401551032	DN142B 10S/830 PSU-E WR	IP20
911401551132	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	IP20/54
911401551432	DN142B 10S/840 PSU-E WR	IP20
911401551532	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	IP20/54
910505103596	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	IP20
910505103597	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	IP20/54
910505103601	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	IP20
910505103608	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	IP20
910505103610	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	IP20

Order Code	Full Product Name	Kode for
		indtrængningsbeskyttelse
910505103612	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	IP20/54
910505103614	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	IP20/54
910505103616	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	IP20/54
910505103618	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	IP20/54
911401552032	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	IP20
911401552432	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	IP20
911401552532	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	IP20/54
910505103588	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	IP20
910505103592	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	IP20
910505103593	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	IP20/54
911401551232	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	IP20

Order Code	Full Product Name	Kode for indtrængningsbeskyttelse
911401551332	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	IP20/54
911401551632	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	IP20
911401551732	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	IP20/54
910505103594	DN142B 20S/830 PSD-E WR	IP20
910505103595	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	IP20/54
910505103598	DN142B 20S/840 PSD-E WR	IP20
910505103599	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	IP20/54
910505103609	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	IP20

Nøddrift

Order Code	Full Product Name	Centraliseret nødbelysning	Nødbelysning	Forventet varighed af nødbelysningen (når den er fuldt opladet)
910505103586	DN142B 10S/830 PSD-E WR	Nej	-	-
910505103590	DN142B 10S/840 PSD-E WR	Nej	-	-
910505103603	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	Nej	Basisversion til tre timers nødbelysning	3 t
910505103605	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	Nej	Basisversion til tre timers nødbelysning	3 t
911401551032	DN142B 10S/830 PSU-E WR	-	-	-
911401551132	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	-	-	-
911401551432	DN142B 10S/840 PSU-E WR	-	-	-
911401551532	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	-	-	-
910505103596	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	Nej	-	-
910505103597	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	Nej	-	-
910505103601	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	Nej	-	-
910505103608	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	Nej	Basisversion til tre timers nødbelysning	3 t
910505103610	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	Nej	Basisversion til tre timers nødbelysning	3 t
910505103612	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	Nej	-	-

Order Code	Full Product Name	Kode for indtrængningsbeskyttelse
910505103611	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	IP20/54
910505103613	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	IP20/54
910505103615	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	IP20/54
910505103617	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	IP20/54
911401551832	DN142B 20S/830 PSU-E WR	IP20
911401552232	DN142B 20S/840 PSU-E WR	IP20

Order Code	Full Product Name	Centraliseret nødbelysning	Nødbelysning	Forventet varighed af nødbelysningen (når den er fuldt opladet)
910505103614	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	Nej	-	-
910505103616	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	Nej	Basisversion til tre timers nødbelysning	3 t
910505103618	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	Nej	Basisversion til tre timers nødbelysning	3 t
911401552032	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	-	-	-
911401552432	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	-	-	-
911401552532	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	-	-	-
910505103588	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	Nej	-	-
910505103592	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	Nej	-	-
910505103593	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	Nej	-	-
911401551232	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	-	-	-
911401551332	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	-	-	-
911401551632	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	-	-	-
911401551732	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	-	-	-

				Forventet varighed af nødbelysningen (når den er fuldt opladet)
Order Code	Full Product Name	Centraliseret nødbelysning	Nødbelysning	
910505103594	DN142B 20S/830 PSD-E WR	Nej	-	-
910505103595	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	Nej	-	-
910505103598	DN142B 20S/840 PSD-E WR	Nej	-	-
910505103599	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	Nej	-	-
910505103609	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	Nej	Basisversion til tre timers nødbelysning	3 t
910505103611	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	Nej	-	-

Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	Flimmerværdi (PstLM)
910505103586	DN142B 10S/830 PSD-E WR	-
910505103590	DN142B 10S/840 PSD-E WR	-
910505103603	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	-
910505103605	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	-
911401551032	DN142B 10S/830 PSU-E WR	0,5
911401551132	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	0,5
911401551432	DN142B 10S/840 PSU-E WR	0,5
911401551532	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	0,5
910505103596	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	-
910505103597	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	-
910505103601	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	-
910505103608	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	-
910505103610	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	-
910505103612	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	-
910505103614	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	-
910505103616	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	-
910505103618	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	-
911401552032	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	0,5
911401552432	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	0,5

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Order Code	Full Product Name	Indledende	
		kromaticitet	Lysstrømtolerance
910505103586	DN142B 10S/830 PSD-E WR	(0.432,0.404) SDCM≤5	-10% / +10%
910505103590	DN142B 10S/840 PSD-E WR	(0.380,0.377) SDCM≤5	-10% / +10%

				Forventet varighed af nødbelysningen (når den er fuldt opladet)
Order Code	Full Product Name	Centraliseret nødbelysning	Nødbelysning	
910505103613	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	Nej	-	-
910505103615	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	Nej	Basisversion til tre timers nødbelysning	3 t
910505103617	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	Nej	Basisversion til tre timers nødbelysning	3 t
911401551832	DN142B 20S/830 PSU-E WR	-	-	-
911401552232	DN142B 20S/840 PSU-E WR	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Flimmerværdi (PstLM)
911401552532	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	0,5
910505103588	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	-
910505103592	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	-
910505103593	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	-
911401551232	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	0,5
911401551332	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	0,5
911401551632	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	0,5
911401551732	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	0,5
910505103594	DN142B 20S/830 PSD-E WR	-
910505103595	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	-
910505103598	DN142B 20S/840 PSD-E WR	-
910505103599	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	-
910505103609	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	-
910505103611	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	-
910505103613	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	-
910505103615	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	-
910505103617	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	-
911401551832	DN142B 20S/830 PSU-E WR	0,5
911401552232	DN142B 20S/840 PSU-E WR	0,5

CoreLine Downlight

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet	Lysstrømstolerance
911401551032	DN142B 10S/830 PSU-E WR	(0.432,0.404) SDCM≤5	+/-10%
911401551132	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	(0.435,0.405) SDCM≤5	+/-10%
911401551432	DN142B 10S/840 PSU-E WR	(0.380,0.377) SDCM≤5	+/-10%
911401551532	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	(0.380,0.377) SDCM≤5	+/-10%
910505103596	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	(0.435,0.404) SDCM≤5	-10% / +10%
910505103597	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	(0.435,0.404) SDCM≤5	-10% / +10%
910505103601	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	(0.380,0.377) SDCM≤5	-10% / +10%
910505103608	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	(0.435,0.404) SDCM≤5	-10% / +10%
910505103610	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	(0.380,0.377) SDCM≤5	-10% / +10%
910505103612	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	(0.435,0.404) SDCM≤5	-10% / +10%
910505103614	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	(0.380,0.377) SDCM≤5	-10% / +10%
910505103616	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	(0.435,0.404) SDCM≤5	-10% / +10%
910505103618	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	(0.380,0.377) SDCM≤5	-10% / +10%
911401552032	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	(0.435,0.404) SDCM≤5	+/-10%
911401552432	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	(0.380,0.377) SDCM≤5	+/-10%
911401552532	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	(0.380,0.377) SDCM≤5	+/-10%
910505103588	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	(0.432,0.404) SDCM≤5	-10% / +10%

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet	Lysstrømstolerance
910505103592	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	(0.380,0.377) SDCM≤5	-10% / +10%
910505103593	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	(0.380,0.377) SDCM≤5	-10% / +10%
911401551232	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	(0.435,0.404) SDCM≤5	+/-10%
911401551332	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	(0.435,0.405) SDCM≤5	+/-10%
911401551632	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	(0.380,0.377) SDCM≤5	+/-10%
911401551732	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	(0.380,0.377) SDCM≤5	+/-10%
910505103594	DN142B 20S/830 PSD-E WR	(0.435,0.404) SDCM≤5	-10% / +10%
910505103595	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	(0.435,0.404) SDCM≤5	-10% / +10%
910505103598	DN142B 20S/840 PSD-E WR	(0.380,0.377) SDCM≤5	-10% / +10%
910505103599	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	(0.380,0.377) SDCM≤5	-10% / +10%
910505103609	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	(0.380,0.377) SDCM≤5	-10% / +10%
910505103611	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	(0.435,0.404) SDCM≤5	-10% / +10%
910505103613	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	(0.380,0.377) SDCM≤5	-10% / +10%
910505103615	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	(0.435,0.404) SDCM≤5	-10% / +10%
910505103617	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	(0.380,0.377) SDCM≤5	-10% / +10%
911401551832	DN142B 20S/830 PSU-E WR	(0.435,0.404) SDCM≤5	+/-10%
911401552232	DN142B 20S/840 PSU-E WR	(0.380,0.377) SDCM≤5	+/-10%

Produktdata




Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505103586	DN142B 10S/830 PSD-E WR	DN142B
910505103590	DN142B 10S/840 PSD-E WR	DN142B
910505103603	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	DN142B
910505103605	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	DN142B
911401551032	DN142B 10S/830 PSU-E WR	-
911401551132	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	-
911401551432	DN142B 10S/840 PSU-E WR	-
911401551532	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	-
910505103596	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	DN142B
910505103597	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	DN142B
910505103601	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	DN142B
910505103608	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	DN142B
910505103610	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	DN142B

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505103612	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	DN142B
910505103614	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	DN142B
910505103616	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	DN142B
910505103618	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	DN142B
911401552032	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	-
911401552432	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	-
911401552532	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	-
910505103588	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	DN142B
910505103592	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	DN142B
910505103593	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	DN142B
911401551232	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	-
911401551332	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	-
911401551632	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	-

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
911401551732	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	-
910505103594	DN142B 20S/830 PSD-E WR	DN142B
910505103595	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	DN142B
910505103598	DN142B 20S/840 PSD-E WR	DN142B
910505103599	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	DN142B
910505103609	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	DN142B

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505103611	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	DN142B
910505103613	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	DN142B
910505103615	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	DN142B
910505103617	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	DN142B
911401551832	DN142B 20S/830 PSU-E WR	-
911401552232	DN142B 20S/840 PSU-E WR	-




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103586

Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103618




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103597



Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103605

Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103603

Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103615




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103611


Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103596

Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103616


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN142BI -
910505103612




Polar Normal (separate) - DN142BI -
910505103601




Polar Normal (separate) - DN142BI -
910505103590




Polar Normal (separate) - DN142BI -
910505103595




Polar Normal (separate) - DN142BI -
910505103593




Polar Normal (separate) - DN142BI -
910505103613



Polar Normal (separate) - DN142BI -
910505103592




Polar Normal (separate) - DN142BI -
910505103614




Polar Normal (separate) - DN142BI -
910505103608


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN142BI -
910505103594




Polar Normal (separate) - DN142BI -
910505103610




Polar Normal (separate) - DN142BI -
910505103599




Polar Normal (separate) - DN142BI -
910505103609




Polar Normal (separate) - DN142BI -
910505103598




Polar Normal (separate) - DN142BI -
910505103617




Polar Normal (separate) - DN142BI -
910505103588




Polar Normal (separate) - null - 911401551032



Polar Normal (separate) - null - 911401551132




Polar Normal (separate) - null - 911401551232




Polar Normal (separate) - null - 911401551332


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - null - 911401551432




Polar Normal (separate) - null - 911401551532




Polar Normal (separate) - null - 911401551732




Polar Normal (separate) - null - 911401551632



Polar Normal (separate) - null - 911401551832



Polar Normal (separate) - null - 911401552032



Polar Normal (separate) - null - 911401552232



Polar Normal (separate) - null - 911401552432



Polar Normal (separate) - null - 911401552532

