



Philips CoreLine Downlight: εύκολη εγκατάσταση, εξαιρετικός φωτισμός

CoreLine Downlight gen5

Το Philips CoreLine Downlight τηρεί την υπόσχεση της CoreLine για πρωτοποριακά, εύχρηστα και υψηλής ποιότητας χωνευτά φωτιστικά. Η σειρά CoreLine Downlight είναι κατάλληλη για άμεση αντικατάσταση των συμβατικών φωτιστικών, με ελκυστικό συνολικό κόστος ιδιοκτησίας που βοηθά τους πελάτες σας να κάνουν τη μετάβαση σε LED. Αυτά τα χωνευτά φωτιστικά εσωτερικού χώρου προσφέρουν ομοιόμορφη κατανομή φωτός για χρήση σε γενικές εφαρμογές φωτισμού και εφαρμογές γραφείου (UGR 19). Παρέχουν επίσης άμεση εξοικονόμηση ενέργειας και έχουν πολύ μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, δημιουργώντας μια λύση που είναι πραγματικά οικονομική και φιλική προς το περιβάλλον. Τα χωνευτά φωτιστικά CoreLine DN142B εγκαθίστανται εύκολα χάρη στο τυπικό μέγεθος αποκοπής και τα κουμπωτά βύσματα. Σε αυτήν τη σειρά διατίθεται επίσης η επιλογή Interact Ready με ενσωματωμένη ασύρματη επικοινωνία, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πύλες, αισθητήρες και λογισμικό Interact.

Οφέλη

- Εξοικονόμηση ενέργειας και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής για μειωμένο συνολικό κόστος λειτουργίας
- Η άμεση αντικατάσταση καθιστά εύκολη τη μετάβαση σε LED
- Χαμηλή θάμβωση κατάλληλη για εφαρμογές γραφείου

CoreLine Downlight gen5

Χαρακτηριστικά

- Διατίθεται σε δύο μεγέθη, 150 mm και 200 mm
- Λευκός ανακλαστήρας χωνευτού φωτιστικού UGR 25
- Ανακλαστήρας αλουμινίου χωνευτού φωτιστικού UGR 19
- Ενεργειακά αποδοτικό: έως 120 lm/W
- Δυνατότητα επιλογής θερμοκρασίας χρώματος: 3000K και 4000K
- Επιλογή διάταξης οδήγησης: DALI και ασύρματο ηλεκτρονικό ισχύος με Interact Ready
- Διατίθενται προαιρετικές εκδόσεις φωτισμού ασφαλείας
- Διαθέσιμες προαιρετικές εκδόσεις IP54





Εφαρμογή

- Γραφεία
- Εσωτερικοί χώροι γενικής χρήσης
- Υποδοχή και σαλόνι
- Αίθουσες συσκέψεων
- Διάδρομοι

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη στο καλώδιο και στο βύσμα DC, βεβαιωθείτε ότι το κλιπ του βύσματος είναι ασφαλισμένο πριν ενεργοποιήσετε την τροφοδοσία.

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Λεπτομέρειες για το προϊόν



CoreLine Downlight DN142B
Compact with White Reflector
(WR)




CoreLine Downlight DN142B
Compact with White Reflector
(WR)


CoreLine Downlight gen5

Λεπτομέρειες για το προϊόν

CoreLine Downlight DN142B
Compact with UGR19



CoreLine Downlight DN142B
Compact with UGR19



Product Detail Photo Coreline

Product Detail Photo Coreline



Γενικές πληροφορίες	
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Ναι
Αριθμός οργάνων	1 μονάδα
Επκέτα σέρβις	Ναι
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής	- μοίρα(ες)
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	>80
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατηγορία προστασίας IEC	Κατηγορία ασφαλείας II
Line Frequency	50 to 60 Hz
Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off	Ναι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Χρώμα περιβλήματος	Λευκό
Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	IK02
Έγκριση και Εφαρμογή	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20 έως +40 °C
Σήμανση CE	Ναι
Σήμανση ENEC	-
Σήμανση ευφλεκτότητας	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες
Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s
Στροβοσκοπικό εφέ	1

Order Code	Full Product Name	Αντικατάσταση πηγής φωτός
10887500	DN142B 10S/830 PSD-E WR	-
10888200	DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54	-
10891200	DN142B 10S/840 PSD-E WR	-
10892900	DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54	-
10903200	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	-
10905600	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	-
50305299	DN142B 10S/830 PSU-E WR	Όχι
50304599	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	Όχι
50301499	DN142B 10S/840 PSU-E WR	Όχι
50300799	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	Όχι
10897400	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	-
10898100	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	-
10901800	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	-
10902500	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54	-
10908700	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	-
10910000	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	-
10912400	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	-
10914800	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	-
10916200	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	-
10918600	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	-
50295699	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	Όχι
50294999	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54	Όχι
50291899	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	Όχι
50290199	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	Όχι
10889900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	-
10890500	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54	-
10893600	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	-
10894300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	-
10904900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 ELB3	-
10906300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3	-
50303899	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	Όχι
50302199	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	Όχι
50299499	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	Όχι
50298799	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	Όχι
10895000	DN142B 20S/830 PSD-E WR	-
10896700	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	-
10899800	DN142B 20S/840 PSD-E WR	-
10900100	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	-
10907000	DN142B 20S/830 PSD-E WR ELB3	-
10909400	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	-
10911700	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	-
10913100	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	-
10915500	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	-
10917900	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	-
50297099	DN142B 20S/830 PSU-E WR	Όχι
50296399	DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54	Όχι
50293299	DN142B 20S/840 PSU-E WR	Όχι
50292599	DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54	Όχι

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

CoreLine Downlight gen5

Order Code	Full Product Name	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	Φωτεινή ροή	Τύπος οπτικού συστήματος
10887500	DN142B 10S/830 PSD-E WR	3000 K	112 lm/W	1.200 lm	Λευκός ανακλαστήρας, διάτρητος χωρίς περσίδα
10888200	DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54	3000 K	112 lm/W	1.200 lm	Λευκός ανακλαστήρας, διάτρητος χωρίς περσίδα
10891200	DN142B 10S/840 PSD-E WR	4000 K	112 lm/W	1.200 lm	Λευκός ανακλαστήρας, διάτρητος χωρίς περσίδα
10892900	DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54	4000 K	112 lm/W	1.200 lm	Λευκός ανακλαστήρας, διάτρητος χωρίς περσίδα
10903200	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	3000 K	80 lm/W	1.200 lm	Λευκός ανακλαστήρας, διάτρητος χωρίς περσίδα
10905600	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	4000 K	80 lm/W	1.200 lm	Λευκός ανακλαστήρας, διάτρητος χωρίς περσίδα
50305299	DN142B 10S/830 PSU-E WR	3000 K	122 lm/W	1.200 lm	-
50304599	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	3000 K	122 lm/W	1.200 lm	-
50301499	DN142B 10S/840 PSU-E WR	4000 K	122 lm/W	1.200 lm	-
50300799	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	4000 K	122 lm/W	1.200 lm	-
10897400	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	3000 K	110 lm/W	2.250 lm	Πολυεδρικός ανακλαστήρας
10898100	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	3000 K	110 lm/W	2.250 lm	Πολυεδρικός ανακλαστήρας
10901800	DN142B 20S/840	4000 K	110 lm/W	2.250 lm	Πολυεδρικός ανακλαστήρας

Order Code	Full Product Name	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	Φωτεινή ροή	Τύπος οπτικού συστήματος
	PSD-E UGR19				
10902500	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54	4000 K	110 lm/W	2.250 lm	Πολυεδρικός ανακλαστήρας
10908700	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	3000 K	92 lm/W	2.250 lm	Πολυεδρικός ανακλαστήρας
10910000	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	4000 K	92 lm/W	2.250 lm	Πολυεδρικός ανακλαστήρας
10912400	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	3000 K	111 lm/W	2.250 lm	Πολυεδρικός ανακλαστήρας
10914800	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	4000 K	111 lm/W	2.250 lm	Πολυεδρικός ανακλαστήρας
10916200	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	3000 K	91 lm/W	2.250 lm	Πολυεδρικός ανακλαστήρας
10918600	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	4000 K	91 lm/W	2.250 lm	Πολυεδρικός ανακλαστήρας
50295699	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	3000 K	120 lm/W	2.300 lm	-
50294999	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54	3000 K	120 lm/W	2.300 lm	-
50291899	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	4000 K	120 lm/W	2.300 lm	-
50290199	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	4000 K	120 lm/W	2.300 lm	-

CoreLine Downlight gen5

Order Code	Full Product Name	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	Φωτεινή ροή	Τύπος οπτικού συστήματος
10889900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	3000 K	107 lm/W	1.150 lm	Πολυεδρικός ανακλαστήρας
10890500	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54	3000 K	107 lm/W	1.150 lm	Πολυεδρικός ανακλαστήρας
10893600	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	4000 K	107 lm/W	1.150 lm	Πολυεδρικός ανακλαστήρας
10894300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	4000 K	107 lm/W	1.150 lm	Πολυεδρικός ανακλαστήρας
10904900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 ELB3	3000 K	77 lm/W	1.150 lm	Πολυεδρικός ανακλαστήρας
10906300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3	4000 K	77 lm/W	1.150 lm	Πολυεδρικός ανακλαστήρας
50303899	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	3000 K	117 lm/W	1.200 lm	-
50302199	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	3000 K	117 lm/W	1.200 lm	-
50299499	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	4000 K	117 lm/W	1.200 lm	-
50298799	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	4000 K	117 lm/W	1.200 lm	-
10895000	DN142B 20S/830 PSD-E WR	3000 K	116 lm/W	2.350 lm	Λευκός ανακλαστήρας, διάτρητος χωρίς περσίδα
10896700	DN142B 20S/830	3000 K	116 lm/W	2.350 lm	Λευκός ανακλαστήρας,

Order Code	Full Product Name	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	Φωτεινή ροή	Τύπος οπτικού συστήματος
	PSD-E WR IP54				διάτρητος χωρίς περσίδα
10899800	DN142B 20S/840 PSD-E WR	4000 K	116 lm/W	2.350 lm	Λευκός ανακλαστήρας, διάτρητος χωρίς περσίδα
10900100	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	4000 K	116 lm/W	2.350 lm	Λευκός ανακλαστήρας, διάτρητος χωρίς περσίδα
10907000	DN142B 20S/830 PSD-E WR ELB3	3000 K	96 lm/W	2.350 lm	Λευκός ανακλαστήρας, διάτρητος χωρίς περσίδα
10909400	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	4000 K	96 lm/W	2.350 lm	Λευκός ανακλαστήρας, διάτρητος χωρίς περσίδα
10911700	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	3000 K	116 lm/W	2.350 lm	Λευκός ανακλαστήρας, διάτρητος χωρίς περσίδα
10913100	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	4000 K	117 lm/W	2.350 lm	Λευκός ανακλαστήρας, διάτρητος χωρίς περσίδα
10915500	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	3000 K	95 lm/W	2.350 lm	Λευκός ανακλαστήρας, διάτρητος χωρίς περσίδα
10917900	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	4000 K	95 lm/W	2.350 lm	Λευκός ανακλαστήρας, διάτρητος χωρίς περσίδα
50297099	DN142B 20S/830 PSU-E WR	3000 K	122 lm/W	2.350 lm	-
50296399	DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54	3000 K	122 lm/W	2.350 lm	-
50293299	DN142B 20S/840 PSU-E WR	4000 K	122 lm/W	2.350 lm	-
50292599	DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54	4000 K	122 lm/W	2.350 lm	-

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

CoreLine Downlight gen5

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση	
		Τάση εισόδου	ενέργειας
10887500	DN142B 10S/830 PSD-E WR	220 έως 240 V	10,7 W
10888200	DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54	220 έως 240 V	10,7 W
10891200	DN142B 10S/840 PSD-E WR	220 έως 240 V	10,7 W
10892900	DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54	220 έως 240 V	10,7 W
10903200	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	220 έως 240 V	14,9 W
10905600	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	220 έως 240 V	14,9 W
50305299	DN142B 10S/830 PSU-E WR	220-240 V	9,8 W
50304599	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	220-240 V	9,8 W
50301499	DN142B 10S/840 PSU-E WR	220-240 V	9,8 W
50300799	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	220-240 V	9,8 W
10897400	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	220 έως 240 V	20,5 W
10898100	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	220 έως 240 V	20,5 W
10901800	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	220 έως 240 V	20,5 W
10902500	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54	220 έως 240 V	20,5 W
10908700	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	220 έως 240 V	24,5 W
10910000	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	220 έως 240 V	24,5 W
10912400	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	220 έως 240 V	20,4 W
10914800	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	220 έως 240 V	20,4 W
10916200	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	220 έως 240 V	24,9 W
10918600	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	220 έως 240 V	24,9 W
50295699	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	220-240 V	19,2 W
50294999	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54	220-240 V	19,2 W
50291899	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	220-240 V	19,2 W

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση	
		Τάση εισόδου	ενέργειας
50290199	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	220-240 V	19,2 W
10889900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	220 έως 240 V	10,7 W
10890500	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54	220 έως 240 V	10,7 W
10893600	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	220 έως 240 V	10,7 W
10894300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	220 έως 240 V	10,7 W
10904900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 ELB3	220 έως 240 V	14,9 W
10906300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3	220 έως 240 V	14,9 W
50303899	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	220-240 V	9,8 W
50302199	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	220-240 V	9,8 W
50299499	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	220-240 V	9,8 W
50298799	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	220-240 V	9,8 W
10895000	DN142B 20S/830 PSD-E WR	220 έως 240 V	20,5 W
10896700	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	220 έως 240 V	20,5 W
10899800	DN142B 20S/840 PSD-E WR	220 έως 240 V	20,5 W
10900100	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	220 έως 240 V	20,5 W
10907000	DN142B 20S/830 PSD-E WR ELB3	220 έως 240 V	24,5 W
10909400	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	220 έως 240 V	24,5 W
10911700	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	220 έως 240 V	20,4 W
10913100	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	220 έως 240 V	20,4 W
10915500	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	220 έως 240 V	24,9 W
10917900	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	220 έως 240 V	24,9 W
50297099	DN142B 20S/830 PSU-E WR	220-240 V	19,2 W
50296399	DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54	220-240 V	19,2 W
50293299	DN142B 20S/840 PSU-E WR	220-240 V	19,2 W
50292599	DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54	220-240 V	19,2 W

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση	
		έντασης	Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης
10887500	DN142B 10S/830 PSD-E WR	Ναι	-
10888200	DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54	Ναι	-
10891200	DN142B 10S/840 PSD-E WR	Ναι	-
10892900	DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54	Ναι	-
10903200	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	Ναι	-
10905600	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	Ναι	-
50305299	DN142B 10S/830 PSU-E WR	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
50304599	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
50301499	DN142B 10S/840 PSU-E WR	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
50300799	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
10897400	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	Ναι	-
10898100	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	Ναι	-
10901800	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	Ναι	-
10902500	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54	Ναι	-
10908700	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	Ναι	-
10910000	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	Ναι	-
10912400	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	Ναι	-
10914800	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	Ναι	-

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση	
		έντασης	Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης
10916200	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	Ναι	-
10918600	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	Ναι	-
50295699	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
50294999	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
50291899	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
50290199	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
10889900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	Ναι	-
10890500	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54	Ναι	-
10893600	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	Ναι	-
10894300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	Ναι	-
10904900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 ELB3	Ναι	-
10906300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3	Ναι	-
50303899	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
50302199	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
50299499	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
50298799	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
10895000	DN142B 20S/830 PSD-E WR	Ναι	-

CoreLine Downlight gen5

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης	Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης
10896700	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	Ναι	-
10899800	DN142B 20S/840 PSD-E WR	Ναι	-
10900100	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	Ναι	-
10907000	DN142B 20S/830 PSD-E WR ELB3	Ναι	-
10909400	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	Ναι	-
10911700	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	Ναι	-
10913100	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	Ναι	-

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης	Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης
10915500	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	Ναι	-
10917900	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	Ναι	-
50297099	DN142B 20S/830 PSU-E WR	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
50296399	DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
50293299	DN142B 20S/840 PSU-E WR	Όχι	Δεν εφαρμόζεται
50292599	DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54	Όχι	Δεν εφαρμόζεται

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Order Code	Full Product Name	Βαθμός προστασίας από τις εισροές
10887500	DN142B 10S/830 PSD-E WR	IP20
10888200	DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54	IP20/54
10891200	DN142B 10S/840 PSD-E WR	IP20
10892900	DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54	IP20/54
10903200	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	IP20
10905600	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	IP20
50305299	DN142B 10S/830 PSU-E WR	IP20
50304599	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	IP20/54
50301499	DN142B 10S/840 PSU-E WR	IP20
50300799	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	IP20/54
10897400	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	IP20
10898100	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	IP20/54
10901800	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	IP20
10902500	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54	IP20/54
10908700	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	IP20
10910000	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	IP20
10912400	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	IP20/54
10914800	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	IP20/54
10916200	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	IP20/54
10918600	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	IP20/54
50295699	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	IP20
50294999	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54	IP20/54
50291899	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	IP20
50290199	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	IP20/54

Order Code	Full Product Name	Βαθμός προστασίας από τις εισροές
10889900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	IP20
10890500	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54	IP20/54
10893600	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	IP20
10894300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	IP20/54
10904900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 ELB3	IP20
10906300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3	IP20
50303899	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	IP20
50302199	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	IP20/54
50299499	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	IP20
50298799	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	IP20/54
10895000	DN142B 20S/830 PSD-E WR	IP20
10896700	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	IP20/54
10899800	DN142B 20S/840 PSD-E WR	IP20
10900100	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	IP20/54
10907000	DN142B 20S/830 PSD-E WR ELB3	IP20
10909400	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	IP20
10911700	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	IP20/54
10913100	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	IP20/54
10915500	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	IP20/54
10917900	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	IP20/54
50297099	DN142B 20S/830 PSU-E WR	IP20
50296399	DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54	IP20/54
50293299	DN142B 20S/840 PSU-E WR	IP20
50292599	DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54	IP20/54

Λειτουργία έκτακτης ανάγκης

Order Code	Full Product Name	Κεντρικός φωτισμός έκτακτης ανάγκης	Φωτισμός έκτακτης ανάγκης	Ονομαστική διάρκεια του φωτισμού ασφαλείας (όταν είναι πλήρως φορτισμένο)
10887500	DN142B 10S/830 PSD-E WR	Όχι	-	-
10888200	DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54	Όχι	-	-

Order Code	Full Product Name	Κεντρικός φωτισμός έκτακτης ανάγκης	Φωτισμός έκτακτης ανάγκης	Ονομαστική διάρκεια του φωτισμού ασφαλείας (όταν είναι πλήρως φορτισμένο)
10891200	DN142B 10S/840 PSD-E WR	Όχι	-	-
10892900	DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54	Όχι	-	-

CoreLine Downlight gen5

Order Code	Full Product Name	Κεντρικός φωτισμός έκτακτης ανάγκης	Φωτισμός έκτακτης ανάγκης	Ονομαστική διάρκεια του φωτισμού ασφαλείας (όταν είναι πλήρως φορτισμένο)
10903200	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	Όχι	Φωτισμός ασφαλείας διάρκειας 3 ωρών, βασική έκδοση	3 h
10905600	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	Όχι	Φωτισμός ασφαλείας διάρκειας 3 ωρών, βασική έκδοση	3 h
50305299	DN142B 10S/830 PSU-E WR	-	-	-
50304599	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	-	-	-
50301499	DN142B 10S/840 PSU-E WR	-	-	-
50300799	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	-	-	-
10897400	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	Όχι	-	-
10898100	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	Όχι	-	-
10901800	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	Όχι	-	-
10902500	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54	Όχι	-	-
10908700	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	Όχι	Φωτισμός ασφαλείας διάρκειας 3 ωρών, βασική έκδοση	3 h
10910000	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	Όχι	Φωτισμός ασφαλείας διάρκειας 3 ωρών, βασική έκδοση	3 h
10912400	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	Όχι	-	-
10914800	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	Όχι	-	-
10916200	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	Όχι	Φωτισμός ασφαλείας διάρκειας 3 ωρών, βασική έκδοση	3 h
10918600	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	Όχι	Φωτισμός ασφαλείας διάρκειας 3 ωρών, βασική έκδοση	3 h
50295699	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Κεντρικός φωτισμός έκτακτης ανάγκης	Φωτισμός έκτακτης ανάγκης	Ονομαστική διάρκεια του φωτισμού ασφαλείας (όταν είναι πλήρως φορτισμένο)
50294999	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54	-	-	-
50291899	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	-	-	-
50290199	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	-	-	-
10889900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	Όχι	-	-
10890500	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54	Όχι	-	-
10893600	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	Όχι	-	-
10894300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	Όχι	-	-
10904900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 ELB3	Όχι	Φωτισμός ασφαλείας διάρκειας 3 ωρών, βασική έκδοση	3 h
10906300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3	Όχι	Φωτισμός ασφαλείας διάρκειας 3 ωρών, βασική έκδοση	3 h
50303899	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	-	-	-
50302199	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	-	-	-
50299499	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	-	-	-
50298799	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	-	-	-
10895000	DN142B 20S/830 PSD-E WR	Όχι	-	-
10896700	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	Όχι	-	-
10899800	DN142B 20S/840 PSD-E WR	Όχι	-	-
10900100	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	Όχι	-	-
10907000	DN142B 20S/830 PSD-E WR ELB3	Όχι	Φωτισμός ασφαλείας διάρκειας 3 ωρών, βασική έκδοση	3 h
10909400	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	Όχι	Φωτισμός ασφαλείας διάρκειας 3 ωρών, βασική έκδοση	3 h

CoreLine Downlight gen5

Order Code	Full Product Name	Κεντρικός φωτισμός			Ονομαστική διάρκεια του φωτισμού ασφαλείας (όταν είναι πλήρως φορτισμένο)
		έκτακτης ανάγκης	Φωτισμός έκτακτης ανάγκης	είναι πλήρως φορτισμένο)	
10911700	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	Όχι	-	-	
10913100	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	Όχι	-	-	
10915500	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	Όχι	Φωτισμός ασφαλείας διάρκειας 3 ωρών, βασική έκδοση	3 h	
10917900	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	Όχι	Φωτισμός ασφαλείας	3 h	

Order Code	Full Product Name	Κεντρικός φωτισμός			Ονομαστική διάρκεια του φωτισμού ασφαλείας (όταν είναι πλήρως φορτισμένο)
		έκτακτης ανάγκης	Φωτισμός έκτακτης ανάγκης	είναι πλήρως φορτισμένο)	
					διάρκειας 3 ωρών, βασική έκδοση
50297099	DN142B 20S/830 PSU-E WR	-	-	-	
50296399	DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54	-	-	-	
50293299	DN142B 20S/840 PSU-E WR	-	-	-	
50292599	DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54	-	-	-	

Εγκριση και Εφαρμογή

Order Code	Full Product Name	Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM)
10887500	DN142B 10S/830 PSD-E WR	-
10888200	DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54	-
10891200	DN142B 10S/840 PSD-E WR	-
10892900	DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54	-
10903200	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	-
10905600	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	-
50305299	DN142B 10S/830 PSU-E WR	0,5
50304599	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	0,5
50301499	DN142B 10S/840 PSU-E WR	0,5
50300799	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	0,5
10897400	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	-
10898100	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	-
10901800	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	-
10902500	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54	-
10908700	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	-
10910000	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	-
10912400	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	-
10914800	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	-
10916200	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	-
10918600	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	-
50295699	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	0,5
50294999	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54	0,5
50291899	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	0,5
50290199	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	0,5

Order Code	Full Product Name	Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM)
10889900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	-
10890500	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54	-
10893600	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	-
10894300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	-
10904900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 ELB3	-
10906300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3	-
50303899	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	0,5
50302199	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	0,5
50299499	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	0,5
50298799	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	0,5
10895000	DN142B 20S/830 PSD-E WR	-
10896700	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	-
10899800	DN142B 20S/840 PSD-E WR	-
10900100	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	-
10907000	DN142B 20S/830 PSD-E WR ELB3	-
10909400	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	-
10911700	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	-
10913100	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	-
10915500	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	-
10917900	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	-
50297099	DN142B 20S/830 PSU-E WR	0,5
50296399	DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54	0,5
50293299	DN142B 20S/840 PSU-E WR	0,5
50292599	DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54	0,5

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Order Code	Full Product Name	Ανοχή φωτεινής ροής	
		Αρχική χρωματικότητα	Ανοχή φωτεινής ροής
10887500	DN142B 10S/830 PSD-E WR	(0.432,0.404) SDCM≤5	-10% / +10%

Order Code	Full Product Name	Ανοχή φωτεινής ροής	
		Αρχική χρωματικότητα	Ανοχή φωτεινής ροής
10888200	DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54	(0.435,0.405) SDCM≤5	-10% / +10%

CoreLine Downlight gen5

Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα	Ανοχή φωτεινής ροής
10891200	DN142B 10S/840 PSD-E WR	(0.380,0.377) SDCM≤5	-10% / +10%
10892900	DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54	(0.380,0.377) SDCM≤5	-10% / +10%
10903200	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	(0.435,0.405) SDCM≤5	-10% / +10%
10905600	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	(0.380,0.377) SDCM≤5	-10% / +10%
50305299	DN142B 10S/830 PSU-E WR	(0.432,0.404) SDCM≤5	+/-10%
50304599	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	(0.435,0.405) SDCM≤5	+/-10%
50301499	DN142B 10S/840 PSU-E WR	(0.380,0.377) SDCM≤5	+/-10%
50300799	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	(0.380,0.377) SDCM≤5	+/-10%
10897400	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	(0.435,0.404) SDCM≤5	-10% / +10%
10898100	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	(0.435,0.404) SDCM≤5	-10% / +10%
10901800	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	(0.380,0.377) SDCM≤5	-10% / +10%
10902500	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54	(0.380,0.377) SDCM≤5	-10% / +10%
10908700	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	(0.435,0.404) SDCM≤5	-10% / +10%
10910000	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	(0.380,0.377) SDCM≤5	-10% / +10%
10912400	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	(0.435,0.404) SDCM≤5	-10% / +10%
10914800	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	(0.380,0.377) SDCM≤5	-10% / +10%
10916200	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	(0.435,0.404) SDCM≤5	-10% / +10%
10918600	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	(0.380,0.377) SDCM≤5	-10% / +10%
50295699	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	(0.435,0.404) SDCM≤5	+/-10%
50294999	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54	(0.435,0.404) SDCM≤5	+/-10%
50291899	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	(0.380,0.377) SDCM≤5	+/-10%
50290199	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	(0.380,0.377) SDCM≤5	+/-10%
10889900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	(0.432,0.404) SDCM≤5	-10% / +10%

Στοιχεία προϊόντος

Order Code	Full Product Name	Κωδικός ονομασίας σειράς
10887500	DN142B 10S/830 PSD-E WR	DN142B

Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα	Ανοχή φωτεινής ροής
10890500	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54	(0.435,0.405) SDCM≤5	-10% / +10%
10893600	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	(0.380,0.377) SDCM≤5	-10% / +10%
10894300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	(0.380,0.377) SDCM≤5	-10% / +10%
10904900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 ELB3	(0.435,0.405) SDCM≤5	-10% / +10%
10906300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3	(0.380,0.377) SDCM≤5	-10% / +10%
50303899	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	(0.435,0.404) SDCM≤5	+/-10%
50302199	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	(0.435,0.405) SDCM≤5	+/-10%
50299499	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	(0.380,0.377) SDCM≤5	+/-10%
50298799	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	(0.380,0.377) SDCM≤5	+/-10%
10895000	DN142B 20S/830 PSD-E WR	(0.435,0.404) SDCM≤5	-10% / +10%
10896700	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	(0.435,0.404) SDCM≤5	-10% / +10%
10899800	DN142B 20S/840 PSD-E WR	(0.380,0.377) SDCM≤5	-10% / +10%
10900100	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	(0.380,0.377) SDCM≤5	-10% / +10%
10907000	DN142B 20S/830 PSD-E WR ELB3	(0.435,0.404) SDCM≤5	-10% / +10%
10909400	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	(0.380,0.377) SDCM≤5	-10% / +10%
10911700	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	(0.435,0.404) SDCM≤5	-10% / +10%
10913100	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	(0.380,0.377) SDCM≤5	-10% / +10%
10915500	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	(0.435,0.404) SDCM≤5	-10% / +10%
10917900	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	(0.380,0.377) SDCM≤5	-10% / +10%
50297099	DN142B 20S/830 PSU-E WR	(0.435,0.404) SDCM≤5	+/-10%
50296399	DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54	(0.435,0.404) SDCM≤5	+/-10%
50293299	DN142B 20S/840 PSU-E WR	(0.380,0.377) SDCM≤5	+/-10%
50292599	DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54	(0.380,0.377) SDCM≤5	+/-10%




Order Code	Full Product Name	Κωδικός ονομασίας σειράς
10888200	DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54	DN142B

CoreLine Downlight gen5

Order Code	Full Product Name	Κωδικός ονομασίας σειράς
10891200	DN142B 10S/840 PSD-E WR	DN142B
10892900	DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54	DN142B
10903200	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	DN142B
10905600	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	DN142B
50305299	DN142B 10S/830 PSU-E WR	-
50304599	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	-
50301499	DN142B 10S/840 PSU-E WR	-
50300799	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	-
10897400	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	DN142B
10898100	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	DN142B
10901800	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	DN142B
10902500	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54	DN142B
10908700	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	DN142B
10910000	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	DN142B
10912400	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	DN142B
10914800	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	DN142B
10916200	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	DN142B
10918600	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	DN142B
50295699	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	-
50294999	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54	-
50291899	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	-
50290199	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	-
10889900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	DN142B

Order Code	Full Product Name	Κωδικός ονομασίας σειράς
10890500	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54	DN142B
10893600	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	DN142B
10894300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	DN142B
10904900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 ELB3	DN142B
10906300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3	DN142B
50303899	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	-
50302199	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	-
50299499	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	-
50298799	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	-
10895000	DN142B 20S/830 PSD-E WR	DN142B
10896700	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	DN142B
10899800	DN142B 20S/840 PSD-E WR	DN142B
10900100	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	DN142B
10907000	DN142B 20S/830 PSD-E WR ELB3	DN142B
10909400	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	DN142B
10911700	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	DN142B
10913100	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	DN142B
10915500	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	DN142B
10917900	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	DN142B
50297099	DN142B 20S/830 PSU-E WR	-
50296399	DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54	-
50293299	DN142B 20S/840 PSU-E WR	-
50292599	DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54	-




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103586

Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103618

Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103597






Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103605

Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103603

Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103591




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103607

Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103615




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103611



Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103596

Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103616

Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103612




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103601


Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103589

Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103604


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103590




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103595




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103593




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103613




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103592




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103602



Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103614




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103608




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103594


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103610




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103599




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103587




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103609




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103598




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103617




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103606



Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103588






Polar Normal (separate) - null - 911401552332



Polar Normal (separate) - null - 911401551032

CoreLine Downlight gen5




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401551132

Polar Normal (separate) - null - 911401551232




Polar Normal (separate) - null - 911401551332



Polar Normal (separate) - null - 911401551432

Polar Normal (separate) - null - 911401551532




Polar Normal (separate) - null - 911401551732



Polar Normal (separate) - null - 911401551632

Polar Normal (separate) - null - 911401551832

Polar Normal (separate) - null - 911401551932




Polar Normal (separate) - null - 911401552032

Polar Normal (separate) - null - 911401552132


Polar Normal (separate) - null - 911401552232

CoreLine Downlight gen5

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401552432



Polar Normal (separate) - null - 911401552532

