



Philips CoreLine Downlight: helppo asennus, erinomainen valaistus

CoreLine Downlight gen5

Philips CoreLine Downlight täyttää CoreLine-lupauksen innovatiivisista, helppokäyttöisistä ja laadukkaista uppoasennetuista downlight-valaisimista. CoreLine Downlight -mallisto soveltuu korvaamaan perinteisiä valaisimia, ja sen houkuttelevat kokonaiskustannukset tukevat asiakkaiden siirtymistä LED-valaisimiin. Nämä sisätilojen uppoasennetut downlight-valaisimet sopivat yhdenmukaisen valonjakonsa ansiosta yleis- ja toimistovalaisuukseen (UGR 19). Ne myös säästävät energiaa heti asennuksesta alkaen ja niillä on pitkä käyttöikä, joten ne ovat ympäristöä säästävä ja kustannustehokas ratkaisu. Uppoasennettavien CoreLine DN142B -downlight-valaisimien asennusta helpottavat vakiomallinen koko ja pistoliittimet. Tuoteperheessä on integroitua langatonta yhteyttä tukeva Interact Ready -malli, jota voidaan käyttää InterAct-yhdyskäytävien, -tunnistimien ja -ohjelmistojen kanssa.

Hyödyt

- Energiansäästö ja pitkä käyttöikä laskevat kokonaiskäyttökustannuksia
- Korvaa suoraan perinteiset valaisimet, joten lediin vaihtaminen on helppoa
- Matala häikäisytaaso, soveltuu toimistokohteisiin

CoreLine Downlight gen5

Ominaisuudet

- Saatavana kahdenkokoiselle asennusaukolle (150 mm ja 200 mm)
- Valkoinen heijastin-downlight UGR 25
- Alumiininen heijastin-downlight UGR 19
- Energiatehokas: jopa 120 lm/W
- Värieläpötilavaihtoehdot: 3 000 K ja 4 000 K
- Useita liitäntälaitteita; DALI ja langaton, Interact Ready
- Valinnaisella turvalaistuksella varustettuja malleja saatavilla
- IP54-versio saatavilla valinnaisena





Käyttökohteet

- Toimistot
- Yleiset alueet sisätiloissa
- Vastaanotto- ja oleskelutilat
- Kokoustilat
- Käytävät

Rajoitukset ja turvallisuus

- Älä kohdista liiallista voimaa kaapeliin tai tasavirtaliittimeen. Varmista ennen virran kytkemistä, että liittimen pidike on lukittu.

Mittapiirros



Tuotetiedot



CoreLine Downlight DN142B
Compact with White Reflector
(WR)




CoreLine Downlight DN142B
Compact with White Reflector
(WR)


CoreLine Downlight gen5

Tuotetiedot

CoreLine Downlight DN142B
Compact with UGR19



CoreLine Downlight DN142B
Compact with UGR19



Product Detail Photo Coreline



Product Detail Photo Coreline



CoreLine Downlight gen5

Yleistä tietoa	
Liitäntälaite mukana	Kyllä
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö
Huoltotunniste	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Valonlähteen keilakulma	– °
Värintoistoindeksi (CRI)	>80
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Kotelon väri	Valkoinen
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK02
Merkinnät ja luokitukset	
Ympäristön lämpötila	–20...+40 °C
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	–
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)	1

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Valonlähde vaihdettavissa
910505103586	DN142B 10S/830 PSD-E WR	-
910505103590	DN142B 10S/840 PSD-E WR	-
910505103591	DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54	-
910505103603	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	-
910505103605	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	-
911401551032	DN142B 10S/830 PSU-E WR	Ei
911401551132	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	Ei
911401551432	DN142B 10S/840 PSU-E WR	Ei
911401551532	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	Ei
910505103596	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	-
910505103597	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	-
910505103601	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	-
910505103602	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54	-
910505103608	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	-
910505103610	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	-
910505103612	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	-
910505103614	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	-
910505103616	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	-
910505103618	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	-
911401552032	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	Ei
911401552132	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54	Ei
911401552432	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	Ei
911401552532	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	Ei
910505103588	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	-
910505103592	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	-
910505103593	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	-
911401551232	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	Ei
911401551332	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	Ei
911401551632	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	Ei
911401551732	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	Ei
910505103594	DN142B 20S/830 PSD-E WR	-
910505103595	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	-
910505103598	DN142B 20S/840 PSD-E WR	-
910505103599	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	-
910505103609	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	-
910505103611	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	-
910505103613	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	-
910505103615	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	-
910505103617	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	-
911401551832	DN142B 20S/830 PSU-E WR	Ei
911401552232	DN142B 20S/840 PSU-E WR	Ei
911401552332	DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54	Ei

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product	Väri­lämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta	Optiikan tyyppi
	Name				
910505103586	DN142B 10S/830	3000 K	112 lm/W	1 200 lm	Valkoinen rei'itetty

Order Code	Full Product	Väri­lämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta	Optiikan tyyppi
	Name				
	PSD-E				heijastin ilman
	WR				häikäisysojaa

CoreLine Downlight gen5

Order Code	Full Product Name	Väriämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta	Optiikan tyyppi
910505103590	DN142B 10S/840 PSD-E WR	4000 K	112 lm/W	1 200 lm	Valkoinen rei'itetty heijastin ilman häikäisysojaa
910505103591	DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54	4000 K	112 lm/W	1 200 lm	Valkoinen rei'itetty heijastin ilman häikäisysojaa
910505103603	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	3000 K	80 lm/W	1 200 lm	Valkoinen rei'itetty heijastin ilman häikäisysojaa
910505103605	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	4000 K	80 lm/W	1 200 lm	Valkoinen rei'itetty heijastin ilman häikäisysojaa
911401551032	DN142B 10S/830 PSU-E WR	3000 K	122 lm/W	1 200 lm	-
911401551132	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	3000 K	122 lm/W	1 200 lm	-
911401551432	DN142B 10S/840 PSU-E WR	4000 K	122 lm/W	1 200 lm	-
911401551532	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	4000 K	122 lm/W	1 200 lm	-
910505103596	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	3000 K	110 lm/W	2 250 lm	Fasetoitu heijastin
910505103597	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	3000 K	110 lm/W	2 250 lm	Fasetoitu heijastin
910505103601	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	4000 K	110 lm/W	2 250 lm	Fasetoitu heijastin
910505103602	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54	4000 K	110 lm/W	2 250 lm	Fasetoitu heijastin

Order Code	Full Product Name	Väriämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta	Optiikan tyyppi
910505103608	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	3000 K	92 lm/W	2 250 lm	Fasetoitu heijastin
910505103610	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	4000 K	92 lm/W	2 250 lm	Fasetoitu heijastin
910505103612	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	3000 K	111 lm/W	2 250 lm	Fasetoitu heijastin
910505103614	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	4000 K	111 lm/W	2 250 lm	Fasetoitu heijastin
910505103616	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	3000 K	91 lm/W	2 250 lm	Fasetoitu heijastin
910505103618	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	4000 K	91 lm/W	2 250 lm	Fasetoitu heijastin
911401552032	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	3000 K	120 lm/W	2 300 lm	-
911401552132	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54	3000 K	120 lm/W	2 300 lm	-
911401552432	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	4000 K	120 lm/W	2 300 lm	-
911401552532	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	4000 K	120 lm/W	2 300 lm	-
910505103588	DN142B 10S/830	3000 K	107 lm/W	1 150 lm	Fasetoitu heijastin

CoreLine Downlight gen5

Order Code	Full Product Name	Väriämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta	Optiikan tyyppi
	PSD-E UGR19				
910505103592	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	4000 K	107 lm/W	1 150 lm	Fasetoitu heijastin
910505103593	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	4000 K	107 lm/W	1 150 lm	Fasetoitu heijastin
911401551232	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	3000 K	117 lm/W	1 200 lm	-
911401551332	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	3000 K	117 lm/W	1 200 lm	-
911401551632	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	4000 K	117 lm/W	1 200 lm	-
911401551732	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	4000 K	117 lm/W	1 200 lm	-
910505103594	DN142B 20S/830 PSD-E WR	3000 K	116 lm/W	2 350 lm	Valkoinen rei'itetty heijastin ilman häikäisysojaa
910505103595	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	3000 K	116 lm/W	2 350 lm	Valkoinen rei'itetty heijastin ilman häikäisysojaa
910505103598	DN142B 20S/840	4000 K	116 lm/W	2 350 lm	Valkoinen rei'itetty

Order Code	Full Product Name	Väriämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta	Optiikan tyyppi
	PSD-E WR				heijastin ilman häikäisysojaa
910505103599	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	4000 K	116 lm/W	2 350 lm	Valkoinen rei'itetty heijastin ilman häikäisysojaa
910505103609	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	4000 K	96 lm/W	2 350 lm	Valkoinen rei'itetty heijastin ilman häikäisysojaa
910505103611	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	3000 K	116 lm/W	2 350 lm	Valkoinen rei'itetty heijastin ilman häikäisysojaa
910505103613	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	4000 K	117 lm/W	2 350 lm	Valkoinen rei'itetty heijastin ilman häikäisysojaa
910505103615	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	3000 K	95 lm/W	2 350 lm	Valkoinen rei'itetty heijastin ilman häikäisysojaa
910505103617	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	4000 K	95 lm/W	2 350 lm	Valkoinen rei'itetty heijastin ilman häikäisysojaa
911401551832	DN142B 20S/830 PSU-E WR	3000 K	122 lm/W	2 350 lm	-
911401552232	DN142B 20S/840 PSU-E WR	4000 K	122 lm/W	2 350 lm	-
911401552332	DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54	4000 K	122 lm/W	2 350 lm	-

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Tulojännite	Virrankulutus
910505103586	DN142B 10S/830 PSD-E WR	220–240 V	10,7 W
910505103590	DN142B 10S/840 PSD-E WR	220–240 V	10,7 W
910505103591	DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54	220–240 V	10,7 W
910505103603	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	220–240 V	14,9 W
910505103605	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	220–240 V	14,9 W
911401551032	DN142B 10S/830 PSU-E WR	220–240 V	9,8 W

Order Code	Full Product Name	Tulojännite	Virrankulutus
911401551132	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	220–240 V	9,8 W
911401551432	DN142B 10S/840 PSU-E WR	220–240 V	9,8 W
911401551532	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	220–240 V	9,8 W
910505103596	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	220–240 V	20,5 W
910505103597	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	220–240 V	20,5 W
910505103601	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	220–240 V	20,5 W

CoreLine Downlight gen5

Order Code	Full Product Name	Tulojännite	Virrankulutus
910505103602	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54	220–240 V	20,5 W
910505103608	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	220–240 V	24,5 W
910505103610	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	220–240 V	24,5 W
910505103612	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	220–240 V	20,4 W
910505103614	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	220–240 V	20,4 W
910505103616	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	220–240 V	24,9 W
910505103618	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	220–240 V	24,9 W
911401552032	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	220–240 V	19,2 W
911401552132	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54	220–240 V	19,2 W
911401552432	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	220–240 V	19,2 W
911401552532	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	220–240 V	19,2 W
910505103588	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	220–240 V	10,7 W
910505103592	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	220–240 V	10,7 W
910505103593	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	220–240 V	10,7 W
911401551232	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	220–240 V	9,8 W

Order Code	Full Product Name	Tulojännite	Virrankulutus
911401551332	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	220–240 V	9,8 W
911401551632	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	220–240 V	9,8 W
911401551732	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	220–240 V	9,8 W
910505103594	DN142B 20S/830 PSD-E WR	220–240 V	20,5 W
910505103595	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	220–240 V	20,5 W
910505103598	DN142B 20S/840 PSD-E WR	220–240 V	20,5 W
910505103599	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	220–240 V	20,5 W
910505103609	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	220–240 V	24,5 W
910505103611	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	220–240 V	20,4 W
910505103613	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	220–240 V	20,4 W
910505103615	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	220–240 V	24,9 W
910505103617	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	220–240 V	24,9 W
911401551832	DN142B 20S/830 PSU-E WR	220–240 V	19,2 W
911401552232	DN142B 20S/840 PSU-E WR	220–240 V	19,2 W
911401552332	DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54	220–240 V	19,2 W

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä	Enimmäishimmennystaso
910505103586	DN142B 10S/830 PSD-E WR	Kyllä	-
910505103590	DN142B 10S/840 PSD-E WR	Kyllä	-
910505103591	DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54	Kyllä	-
910505103603	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	Kyllä	-
910505103605	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	Kyllä	-
911401551032	DN142B 10S/830 PSU-E WR	Ei	Ei sovellettavissa
911401551132	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	Ei	Ei sovellettavissa
911401551432	DN142B 10S/840 PSU-E WR	Ei	Ei sovellettavissa
911401551532	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	Ei	Ei sovellettavissa
910505103596	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	Kyllä	-
910505103597	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	Kyllä	-
910505103601	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	Kyllä	-
910505103602	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54	Kyllä	-
910505103608	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	Kyllä	-
910505103610	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	Kyllä	-
910505103612	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	Kyllä	-

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä	Enimmäishimmennystaso
910505103614	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	Kyllä	-
910505103616	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	Kyllä	-
910505103618	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	Kyllä	-
911401552032	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	Ei	Ei sovellettavissa
911401552132	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54	Ei	Ei sovellettavissa
911401552432	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	Ei	Ei sovellettavissa
911401552532	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	Ei	Ei sovellettavissa
910505103588	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	Kyllä	-
910505103592	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	Kyllä	-
910505103593	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	Kyllä	-
911401551232	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	Ei	Ei sovellettavissa
911401551332	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	Ei	Ei sovellettavissa
911401551632	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	Ei	Ei sovellettavissa
911401551732	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	Ei	Ei sovellettavissa
910505103594	DN142B 20S/830 PSD-E WR	Kyllä	-
910505103595	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	Kyllä	-

CoreLine Downlight gen5

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä	Enimmäishimmennystaso
910505103598	DN142B 20S/840 PSD-E WR	Kyllä	-
910505103599	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	Kyllä	-
910505103609	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	Kyllä	-
910505103611	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	Kyllä	-
910505103613	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	Kyllä	-

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä	Enimmäishimmennystaso
910505103615	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	Kyllä	-
910505103617	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	Kyllä	-
911401551832	DN142B 20S/830 PSU-E WR	Ei	Ei sovellettavissa
911401552232	DN142B 20S/840 PSU-E WR	Ei	Ei sovellettavissa
911401552332	DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54	Ei	Ei sovellettavissa

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Suojausluokan koodi
910505103586	DN142B 10S/830 PSD-E WR	IP20
910505103590	DN142B 10S/840 PSD-E WR	IP20
910505103591	DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54	IP20/54
910505103603	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	IP20
910505103605	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	IP20
911401551032	DN142B 10S/830 PSU-E WR	IP20
911401551132	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	IP20/54
911401551432	DN142B 10S/840 PSU-E WR	IP20
911401551532	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	IP20/54
910505103596	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	IP20
910505103597	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	IP20/54
910505103601	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	IP20
910505103602	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54	IP20/54
910505103608	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	IP20
910505103610	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	IP20
910505103612	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	IP20/54
910505103614	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	IP20/54
910505103616	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	IP20/54
910505103618	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	IP20/54
911401552032	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	IP20
911401552132	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54	IP20/54

Order Code	Full Product Name	Suojausluokan koodi
911401552432	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	IP20
911401552532	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	IP20/54
910505103588	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	IP20
910505103592	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	IP20
910505103593	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	IP20/54
911401551232	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	IP20
911401551332	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	IP20/54
911401551632	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	IP20
911401551732	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	IP20/54
910505103594	DN142B 20S/830 PSD-E WR	IP20
910505103595	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	IP20/54
910505103598	DN142B 20S/840 PSD-E WR	IP20
910505103599	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	IP20/54
910505103609	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	IP20
910505103611	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	IP20/54
910505103613	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	IP20/54
910505103615	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	IP20/54
910505103617	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	IP20/54
911401551832	DN142B 20S/830 PSU-E WR	IP20
911401552232	DN142B 20S/840 PSU-E WR	IP20
911401552332	DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54	IP20/54

Hätätilakäyttö

Order Code	Full Product Name	Keskusakustollinen	Turvavalaistuksen nimelliskesto (täydellä akulla)
910505103586	DN142B 10S/830 PSD-E WR	Ei	-
910505103590	DN142B 10S/840 PSD-E WR	Ei	-
910505103591	DN142B 10S/840	Ei	-

Order Code	Full Product Name	Keskusakustollinen	Turvavalaistuksen nimelliskesto (täydellä akulla)
910505103603	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	Ei	Turvavalaistuksen kesto 3 tuntia, perusversio
910505103605	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	Ei	Turvavalaistuksen kesto 3 tuntia, perusversio

CoreLine Downlight gen5

Order Code	Full Product Name	Keskusakustollinen turvavalistus	Turvavalaistus	Turvavalaistuksen nimelliskesto (täydellä akulla)
911401551032	DN142B 10S/830 PSU-E WR	-	-	-
911401551132	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	-	-	-
911401551432	DN142B 10S/840 PSU-E WR	-	-	-
911401551532	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	-	-	-
910505103596	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	Ei	-	-
910505103597	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	Ei	-	-
910505103601	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	Ei	-	-
910505103602	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54	Ei	-	-
910505103608	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	Ei	Turvavalaistuksen kesto 3 tuntia, perusversio	3 tuntia
910505103610	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	Ei	Turvavalaistuksen kesto 3 tuntia, perusversio	3 tuntia
910505103612	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	Ei	-	-

Order Code	Full Product Name	Keskusakustollinen turvavalistus	Turvavalaistus	Turvavalaistuksen nimelliskesto (täydellä akulla)
910505103614	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	Ei	-	-
910505103616	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	Ei	Turvavalaistuksen kesto 3 tuntia, perusversio	3 tuntia
910505103618	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	Ei	Turvavalaistuksen kesto 3 tuntia, perusversio	3 tuntia
911401552032	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	-	-	-
911401552132	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54	-	-	-
911401552432	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	-	-	-
911401552532	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	-	-	-
910505103588	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	Ei	-	-
910505103592	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	Ei	-	-
910505103593	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	Ei	-	-
911401551232	DN142B 10S/830	-	-	-

CoreLine Downlight gen5

Order Code	Full Product Name	Keskusakustollinen turvavalaistus	Turvavalaistus	Turvavalaistuksen nimelliskesto (täydellä akulla)
	PSU-E UGR19			
911401551332	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	-	-	-
911401551632	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	-	-	-
911401551732	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	-	-	-
910505103594	DN142B 20S/830 PSD-E WR	Ei	-	-
910505103595	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	Ei	-	-
910505103598	DN142B 20S/840 PSD-E WR	Ei	-	-
910505103599	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	Ei	-	-
910505103609	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	Ei	Turvavalaistuksen kesto 3 tuntia, perusversio	3 tuntia

Order Code	Full Product Name	Keskusakustollinen turvavalaistus	Turvavalaistus	Turvavalaistuksen nimelliskesto (täydellä akulla)
910505103611	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	Ei	-	-
910505103613	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	Ei	-	-
910505103615	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	Ei	Turvavalaistuksen kesto 3 tuntia, perusversio	3 tuntia
910505103617	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	Ei	Turvavalaistuksen kesto 3 tuntia, perusversio	3 tuntia
911401551832	DN142B 20S/830 PSU-E WR	-	-	-
911401552232	DN142B 20S/840 PSU-E WR	-	-	-
911401552332	DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54	-	-	-

Merkinnät ja luokitukset

Order Code	Full Product Name	Välkyntäarvo (PstLM)
910505103586	DN142B 10S/830 PSD-E WR	-
910505103590	DN142B 10S/840 PSD-E WR	-
910505103591	DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54	-
910505103603	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	-
910505103605	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	-
911401551032	DN142B 10S/830 PSU-E WR	0,5
911401551132	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	0,5
911401551432	DN142B 10S/840 PSU-E WR	0,5
911401551532	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	0,5
910505103596	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	-

Order Code	Full Product Name	Välkyntäarvo (PstLM)
910505103597	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	-
910505103601	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	-
910505103602	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54	-
910505103608	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	-
910505103610	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	-
910505103612	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	-
910505103614	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	-
910505103616	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	-
910505103618	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	-
911401552032	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	0,5

CoreLine Downlight gen5

Order Code	Full Product Name	Välkyntäarvo (PstLM)
911401552132	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54	0,5
911401552432	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	0,5
911401552532	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	0,5
910505103588	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	-
910505103592	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	-
910505103593	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	-
911401551232	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	0,5
911401551332	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	0,5
911401551632	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	0,5
911401551732	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	0,5
910505103594	DN142B 20S/830 PSD-E WR	-

Order Code	Full Product Name	Välkyntäarvo (PstLM)
910505103595	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	-
910505103598	DN142B 20S/840 PSD-E WR	-
910505103599	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	-
910505103609	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	-
910505103611	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	-
910505103613	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	-
910505103615	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	-
910505103617	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	-
911401551832	DN142B 20S/830 PSU-E WR	0,5
911401552232	DN142B 20S/840 PSU-E WR	0,5
911401552332	DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54	0,5

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Order Code	Full Product Name	Alkuperäinen kromaattisuus	Valovirran toleranssi
910505103586	DN142B 10S/830 PSD-E WR	(0.432,0.404) SDCM $\leq$ 5	-10% / +10%
910505103590	DN142B 10S/840 PSD-E WR	(0.380,0.377) SDCM $\leq$ 5	-10% / +10%
910505103591	DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54	(0.380,0.377) SDCM $\leq$ 5	-10% / +10%
910505103603	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	(0.435,0.405) SDCM $\leq$ 5	-10% / +10%
910505103605	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	(0.380,0.377) SDCM $\leq$ 5	-10% / +10%
911401551032	DN142B 10S/830 PSU-E WR	(0.432,0.404) SDCM $\leq$ 5	+/-10%
911401551132	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	(0.435,0.405) SDCM $\leq$ 5	+/-10%
911401551432	DN142B 10S/840 PSU-E WR	(0.380,0.377) SDCM $\leq$ 5	+/-10%
911401551532	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	(0.380,0.377) SDCM $\leq$ 5	+/-10%
910505103596	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	(0.435,0.404) SDCM $\leq$ 5	-10% / +10%
910505103597	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	(0.435,0.404) SDCM $\leq$ 5	-10% / +10%
910505103601	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	(0.380,0.377) SDCM $\leq$ 5	-10% / +10%
910505103602	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54	(0.380,0.377) SDCM $\leq$ 5	-10% / +10%
910505103608	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	(0.435,0.404) SDCM $\leq$ 5	-10% / +10%
910505103610	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	(0.380,0.377) SDCM $\leq$ 5	-10% / +10%
910505103612	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	(0.435,0.404) SDCM $\leq$ 5	-10% / +10%
910505103614	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	(0.380,0.377) SDCM $\leq$ 5	-10% / +10%
910505103616	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	(0.435,0.404) SDCM $\leq$ 5	-10% / +10%

Order Code	Full Product Name	Alkuperäinen kromaattisuus	Valovirran toleranssi
910505103618	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	(0.380,0.377) SDCM $\leq$ 5	-10% / +10%
911401552032	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	(0.435,0.404) SDCM $\leq$ 5	+/-10%
911401552132	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54	(0.435,0.404) SDCM $\leq$ 5	+/-10%
911401552432	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	(0.380,0.377) SDCM $\leq$ 5	+/-10%
911401552532	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	(0.380,0.377) SDCM $\leq$ 5	+/-10%
910505103588	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	(0.432,0.404) SDCM $\leq$ 5	-10% / +10%
910505103592	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	(0.380,0.377) SDCM $\leq$ 5	-10% / +10%
910505103593	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	(0.380,0.377) SDCM $\leq$ 5	-10% / +10%
911401551232	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	(0.435,0.404) SDCM $\leq$ 5	+/-10%
911401551332	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	(0.435,0.405) SDCM $\leq$ 5	+/-10%
911401551632	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	(0.380,0.377) SDCM $\leq$ 5	+/-10%
911401551732	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	(0.380,0.377) SDCM $\leq$ 5	+/-10%
910505103594	DN142B 20S/830 PSD-E WR	(0.435,0.404) SDCM $\leq$ 5	-10% / +10%
910505103595	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	(0.435,0.404) SDCM $\leq$ 5	-10% / +10%
910505103598	DN142B 20S/840 PSD-E WR	(0.380,0.377) SDCM $\leq$ 5	-10% / +10%
910505103599	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	(0.380,0.377) SDCM $\leq$ 5	-10% / +10%
910505103609	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	(0.380,0.377) SDCM $\leq$ 5	-10% / +10%
910505103611	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	(0.435,0.404) SDCM $\leq$ 5	-10% / +10%

CoreLine Downlight gen5

Order Code	Full Product Name	Alkuperäinen kromaattisuus	Valovirran toleranssi
910505103613	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	(0.380,0.377) SDCM≤5	-10% / +10%
910505103615	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	(0.435,0.404) SDCM≤5	-10% / +10%
910505103617	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	(0.380,0.377) SDCM≤5	-10% / +10%


Order Code	Full Product Name	Alkuperäinen kromaattisuus	Valovirran toleranssi
911401551832	DN142B 20S/830 PSU-E WR	(0.435,0.404) SDCM≤5	+/-10%
911401552232	DN142B 20S/840 PSU-E WR	(0.380,0.377) SDCM≤5	+/-10%
911401552332	DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54	(0.380,0.377) SDCM≤5	+/-10%

Tuotetiedot


Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
910505103586	DN142B 10S/830 PSD-E WR	DN142B
910505103590	DN142B 10S/840 PSD-E WR	DN142B
910505103591	DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54	DN142B
910505103603	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	DN142B
910505103605	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	DN142B
911401551032	DN142B 10S/830 PSU-E WR	-
911401551132	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	-
911401551432	DN142B 10S/840 PSU-E WR	-
911401551532	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	-
910505103596	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	DN142B
910505103597	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	DN142B
910505103601	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	DN142B
910505103602	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54	DN142B
910505103608	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	DN142B
910505103610	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	DN142B
910505103612	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	DN142B
910505103614	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	DN142B
910505103616	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	DN142B
910505103618	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	DN142B
911401552032	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	-
911401552132	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54	-

Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
911401552432	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	-
911401552532	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	-
910505103588	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	DN142B
910505103592	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	DN142B
910505103593	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	DN142B
911401551232	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	-
911401551332	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	-
911401551632	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	-
911401551732	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	-
910505103594	DN142B 20S/830 PSD-E WR	DN142B
910505103595	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	DN142B
910505103598	DN142B 20S/840 PSD-E WR	DN142B
910505103599	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	DN142B
910505103609	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	DN142B
910505103611	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	DN142B
910505103613	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	DN142B
910505103615	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	DN142B
910505103617	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	DN142B
911401551832	DN142B 20S/830 PSU-E WR	-
911401552232	DN142B 20S/840 PSU-E WR	-
911401552332	DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54	-


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - DN142BI -
910505103586




Polar Normal (separate) - DN142BI -
910505103618




Polar Normal (separate) - DN142BI -
910505103597


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103605




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103603




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103591




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103615




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103611




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103596



Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103616




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103612




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103601


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103590




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103595




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103593




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103613




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103592




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103602



Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103614




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103608




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103594

CoreLine Downlight gen5


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103610




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103599




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103609




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103598




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103617




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103588




Polar Normal (separate) - null - 911401552332




Polar Normal (separate) - null - 911401551032




Polar Normal (separate) - null - 911401551132



Polar Normal (separate) - null - 911401551232






Polar Normal (separate) - null - 911401551332



Polar Normal (separate) - null - 911401551432

CoreLine Downlight gen5




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401551532

Polar Normal (separate) - null - 911401551732




Polar Normal (separate) - null - 911401551632



Polar Normal (separate) - null - 911401551832

Polar Normal (separate) - null - 911401552032

Polar Normal (separate) - null - 911401552132



Polar Normal (separate) - null - 911401552232

Polar Normal (separate) - null - 911401552432

Polar Normal (separate) - null - 911401552532

