



Philips CoreLine mélysugárzó: egyszerű telepítés, kiváló megvilágítás

CoreLine Downlight gen5

A Philips CoreLine Downlight a CoreLine termékcsalád ígéretéhez híven innovatív, egyszerűen használható és kiváló minőségű süllyesztett mennyezeti lámpákat biztosít. A CoreLine Downlight termékcsalád alkalmas a hagyományos lámpatestek egy az egyben történő cseréjére; vonzó teljes élettartam alatti költsége segíti az ügyfelek LED-re történő átállását. Ezek a süllyesztett beltéri mélysugárzók egyenletes fényeloszlást biztosítanak az általános és irodai világítási alkalmazások során (UGR 19). Az azonnal elérhető energiamegtakarítás és a sokkal hosszabb élettartam kiváló ár-érték arányú, környezetbarát megoldást biztosít. Szabványos nyílásméretüknek és gyorscsatlakozóiknak köszönhetően a süllyesztett CoreLine DN142B mélysugárzók könnyen felszerelhetők. Ebben a termékcsaládban beépített vezeték nélküli kommunikációval rendelkező, Interact ready változat is elérhető, amely Interact-átjárókkal, -érzékelőkkel és -szoftverekkel használható.

Előnyök

- Energiatakarékossága és hosszú élettartama révén csökkenti az üzemeltetési költségeket
- Az egy az egyben csere megkönnyíti a LED-re történő átállást
- Alacsony káprázás irodai alkalmazásokhoz

CoreLine Downlight gen5

Szolgáltatások

- Két nyílásméretben kapható (150 mm és 200 mm)
- Fehér reflektoros mélysugárzó – UGR 25
- Alumínium reflektoros mélysugárzó – UGR 19
- Energiatakarékos: akár 120 lm/W
- Választható színhőmérséklet: 3000 vagy 4000 K
- Választható vezérlők; DALI- és vezeték nélküli, Interactra előkészített
- Külön megvásárolható vészvilágítás használatára alkalmas változatok is kaphatók
- Opcionálisan elérhető IP54-es verzió





Alkalmazás

- Irodák
- Általános beltéri terek
- Recepció és társalgó
- Tárgyalótermek
- Folyosók

Figyelmeztetések és biztonság

- Ne fejtessen ki túl nagy erőt a kábelre és az egyenáramú csatlakozóra, győződjön meg a csatlakozó kapcsának megfelelő zárásáról a tápfeszültség bekapcsolása előtt.

Méretezett rajza



Termék részletei



CoreLine Downlight DN142B
Compact with White Reflector
(WR)



CoreLine Downlight DN142B
Compact with White Reflector
(WR)

CoreLine Downlight gen5

Termék részletei

CoreLine Downlight DN142B
Compact with UGR19



CoreLine Downlight DN142B
Compact with UGR19



Product Detail Photo Coreline



Product Detail Photo Coreline



CoreLine Downlight gen5

Általános információ	
Előtét mellékelve	Igen
Előtét egységek száma	1 egység
Szervíz címke	Igen
Technikai adatok	
A fényforrás sugárzási szöge	- fok
Színvisztaadási index (CRI)	>80
Működtetés és elektronika	
IEC védelmi osztály	II. biztonsági osztály
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Igen
Mechanika és tokozás	
Ház színe	Fehér
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK02
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20 – +40 °C
CE jelölés	Igen
ENEC jel	-
Gyúlékonysági jelzés	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
Stroboszkóp hatás (SVM)	1

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Cserélhető fényforrás
10887500	DN142B 10S/830 PSD-E WR	-
10888200	DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54	-
10891200	DN142B 10S/840 PSD-E WR	-
10892900	DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54	-
10903200	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	-
10905600	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	-
50305299	DN142B 10S/830 PSU-E WR	Nem
50304599	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	Nem
50301499	DN142B 10S/840 PSU-E WR	Nem
50300799	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	Nem
10897400	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	-
10898100	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	-
10901800	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	-
10902500	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54	-
10908700	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	-
10910000	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	-
10912400	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	-
10914800	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	-
10916200	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	-
10918600	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	-
50295699	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	Nem
50294999	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54	Nem
50291899	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	Nem
50290199	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	Nem
10889900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	-
10890500	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54	-
10893600	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	-
10894300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	-
10904900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 ELB3	-
10906300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3	-
50303899	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	Nem
50302199	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	Nem
50299499	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	Nem
50298799	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	Nem
10895000	DN142B 20S/830 PSD-E WR	-
10896700	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	-
10899800	DN142B 20S/840 PSD-E WR	-
10900100	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	-
10907000	DN142B 20S/830 PSD-E WR ELB3	-
10909400	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	-
10911700	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	-
10913100	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	-
10915500	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	-
10917900	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	-
50297099	DN142B 20S/830 PSU-E WR	Nem
50296399	DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54	Nem
50293299	DN142B 20S/840 PSU-E WR	Nem
50292599	DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54	Nem

Technikai adatok

CoreLine Downlight gen5

Order	Full	Korrelált	Fényhasznosítás		
Code	Product	színhőmérséklet	(névleges)		Az optika
	Name	(névleges)	(névleges)	Fényáram	típusa
10887500	DN142B 10S/830 PSD-E WR	3000 K	112 lm/W	1 200 lm	Perforált fehér reflektor káprázásgátló rács nélkül
10888200	DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54	3000 K	112 lm/W	1 200 lm	Perforált fehér reflektor káprázásgátló rács nélkül
10891200	DN142B 10S/840 PSD-E WR	4000 K	112 lm/W	1 200 lm	Perforált fehér reflektor káprázásgátló rács nélkül
10892900	DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54	4000 K	112 lm/W	1 200 lm	Perforált fehér reflektor káprázásgátló rács nélkül
10903200	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	3000 K	80 lm/W	1 200 lm	Perforált fehér reflektor káprázásgátló rács nélkül
10905600	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	4000 K	80 lm/W	1 200 lm	Perforált fehér reflektor káprázásgátló rács nélkül
50305299	DN142B 10S/830 PSU-E WR	3000 K	122 lm/W	1 200 lm	-
50304599	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	3000 K	122 lm/W	1 200 lm	-
50301499	DN142B 10S/840 PSU-E WR	4000 K	122 lm/W	1 200 lm	-
50300799	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	4000 K	122 lm/W	1 200 lm	-
10897400	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	3000 K	110 lm/W	2 250 lm	Fazettás optika
10898100	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	3000 K	110 lm/W	2 250 lm	Fazettás optika

Order	Full	Korrelált	Fényhasznosítás		
Code	Product	színhőmérséklet	(névleges)		Az optika
	Name	(névleges)	(névleges)	Fényáram	típusa
10901800	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	4000 K	110 lm/W	2 250 lm	Fazettás optika
10902500	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54	4000 K	110 lm/W	2 250 lm	Fazettás optika
10908700	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	3000 K	92 lm/W	2 250 lm	Fazettás optika
10910000	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	4000 K	92 lm/W	2 250 lm	Fazettás optika
10912400	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	3000 K	111 lm/W	2 250 lm	Fazettás optika
10914800	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	4000 K	111 lm/W	2 250 lm	Fazettás optika
10916200	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	3000 K	91 lm/W	2 250 lm	Fazettás optika
10918600	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	4000 K	91 lm/W	2 250 lm	Fazettás optika
50295699	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	3000 K	120 lm/W	2 300 lm	-
50294999	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54	3000 K	120 lm/W	2 300 lm	-

CoreLine Downlight gen5

Order	Full	Korrelált	Fényhasznosítás	Az optika	
Code	Product	színhőmérséklet	(névleges)	Fényáram	típusa
	Name	(névleges)	(névleges)		
50291899	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	4000 K	120 lm/W	2 300 lm	-
50290199	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	4000 K	120 lm/W	2 300 lm	-
10889900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	3000 K	107 lm/W	1 150 lm	Fazettás optika
10890500	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54	3000 K	107 lm/W	1 150 lm	Fazettás optika
10893600	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	4000 K	107 lm/W	1 150 lm	Fazettás optika
10894300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	4000 K	107 lm/W	1 150 lm	Fazettás optika
10904900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 ELB3	3000 K	77 lm/W	1 150 lm	Fazettás optika
10906300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3	4000 K	77 lm/W	1 150 lm	Fazettás optika
50303899	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	3000 K	117 lm/W	1 200 lm	-
50302199	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	3000 K	117 lm/W	1 200 lm	-
50299499	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	4000 K	117 lm/W	1 200 lm	-

Order	Full	Korrelált	Fényhasznosítás	Az optika	
Code	Product	színhőmérséklet	(névleges)	Fényáram	típusa
	Name	(névleges)	(névleges)		
50298799	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	4000 K	117 lm/W	1 200 lm	-
10895000	DN142B 20S/830 PSD-E WR	3000 K	116 lm/W	2 350 lm	Perforált fehér reflektor káprázásgátló rács nélkül
10896700	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	3000 K	116 lm/W	2 350 lm	Perforált fehér reflektor káprázásgátló rács nélkül
10899800	DN142B 20S/840 PSD-E WR	4000 K	116 lm/W	2 350 lm	Perforált fehér reflektor káprázásgátló rács nélkül
10900100	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	4000 K	116 lm/W	2 350 lm	Perforált fehér reflektor káprázásgátló rács nélkül
10907000	DN142B 20S/830 PSD-E WR ELB3	3000 K	96 lm/W	2 350 lm	Perforált fehér reflektor káprázásgátló rács nélkül
10909400	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	4000 K	96 lm/W	2 350 lm	Perforált fehér reflektor káprázásgátló rács nélkül
10911700	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	3000 K	116 lm/W	2 350 lm	Perforált fehér reflektor káprázásgátló rács nélkül
10913100	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	4000 K	117 lm/W	2 350 lm	Perforált fehér reflektor káprázásgátló rács nélkül
10915500	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	3000 K	95 lm/W	2 350 lm	Perforált fehér reflektor káprázásgátló rács nélkül
10917900	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	4000 K	95 lm/W	2 350 lm	Perforált fehér reflektor káprázásgátló rács nélkül
50297099	DN142B 20S/830	3000 K	122 lm/W	2 350 lm	-

CoreLine Downlight gen5

Order Code	Full Product Name	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Fényhasznosítás (névleges)	Fényáram	Az optika típusa
	PSU-E WR				
50296399	DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54	3000 K	122 lm/W	2 350 lm	-
50293299	DN142B 20S/840	4000 K	122 lm/W	2 350 lm	-

Order Code	Full Product Name	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Fényhasznosítás (névleges)	Fényáram	Az optika típusa
	PSU-E WR				
50292599	DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54	4000 K	122 lm/W	2 350 lm	-

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Bemeneti feszültség	Teljesítményfelvétel
10887500	DN142B 10S/830 PSD-E WR	220–240 V	10,7 W
10888200	DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54	220–240 V	10,7 W
10891200	DN142B 10S/840 PSD-E WR	220–240 V	10,7 W
10892900	DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54	220–240 V	10,7 W
10903200	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	220–240 V	14,9 W
10905600	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	220–240 V	14,9 W
50305299	DN142B 10S/830 PSU-E WR	220–240 V	9,8 W
50304599	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	220–240 V	9,8 W
50301499	DN142B 10S/840 PSU-E WR	220–240 V	9,8 W
50300799	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	220–240 V	9,8 W
10897400	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	220–240 V	20,5 W
10898100	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	220–240 V	20,5 W
10901800	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	220–240 V	20,5 W
10902500	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54	220–240 V	20,5 W
10908700	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	220–240 V	24,5 W
10910000	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	220–240 V	24,5 W
10912400	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	220–240 V	20,4 W
10914800	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	220–240 V	20,4 W
10916200	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	220–240 V	24,9 W
10918600	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	220–240 V	24,9 W
50295699	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	220–240 V	19,2 W
50294999	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54	220–240 V	19,2 W

Order Code	Full Product Name	Bemeneti feszültség	Teljesítményfelvétel
50291899	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	220–240 V	19,2 W
50290199	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	220–240 V	19,2 W
10889900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	220–240 V	10,7 W
10890500	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54	220–240 V	10,7 W
10893600	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	220–240 V	10,7 W
10894300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	220–240 V	10,7 W
10904900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 ELB3	220–240 V	14,9 W
10906300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3	220–240 V	14,9 W
50303899	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	220–240 V	9,8 W
50302199	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	220–240 V	9,8 W
50299499	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	220–240 V	9,8 W
50298799	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	220–240 V	9,8 W
10895000	DN142B 20S/830 PSD-E WR	220–240 V	20,5 W
10896700	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	220–240 V	20,5 W
10899800	DN142B 20S/840 PSD-E WR	220–240 V	20,5 W
10900100	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	220–240 V	20,5 W
10907000	DN142B 20S/830 PSD-E WR ELB3	220–240 V	24,5 W
10909400	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	220–240 V	24,5 W
10911700	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	220–240 V	20,4 W
10913100	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	220–240 V	20,4 W
10915500	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	220–240 V	24,9 W
10917900	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	220–240 V	24,9 W

CoreLine Downlight gen5

Order Code	Full Product Name	Bemeneti	
		feszültség	Teljesítményfelvétel
50297099	DN142B 20S/830 PSU-E WR	220-240 V	19,2 W
50296399	DN142B 20S/830 PSU-E WR	220-240 V	19,2 W
	IP54		

Order Code	Full Product Name	Bemeneti	
		feszültség	Teljesítményfelvétel
50293299	DN142B 20S/840 PSU-E WR	220-240 V	19,2 W
50292599	DN142B 20S/840 PSU-E WR	220-240 V	19,2 W
	IP54		

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Order Code	Full Product Name	Maximális	
		Szabályozható	szabályozási szint
10887500	DN142B 10S/830 PSD-E WR	Igen	-
10888200	DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54	Igen	-
10891200	DN142B 10S/840 PSD-E WR	Igen	-
10892900	DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54	Igen	-
10903200	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	Igen	-
10905600	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	Igen	-
50305299	DN142B 10S/830 PSU-E WR	Nem	Nem alkalmazható
50304599	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	Nem	Nem alkalmazható
50301499	DN142B 10S/840 PSU-E WR	Nem	Nem alkalmazható
50300799	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	Nem	Nem alkalmazható
10897400	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	Igen	-
10898100	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	Igen	-
10901800	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	Igen	-
10902500	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54	Igen	-
10908700	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	Igen	-
10910000	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	Igen	-
10912400	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	Igen	-
10914800	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	Igen	-
10916200	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3	Igen	-
	IP54		
10918600	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3	Igen	-
	IP54		
50295699	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	Nem	Nem alkalmazható
50294999	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54	Nem	Nem alkalmazható
50291899	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	Nem	Nem alkalmazható
50290199	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	Nem	Nem alkalmazható

Order Code	Full Product Name	Maximális	
		Szabályozható	szabályozási szint
10889900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	Igen	-
10890500	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54	Igen	-
10893600	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	Igen	-
10894300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	Igen	-
10904900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 ELB3	Igen	-
10906300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3	Igen	-
50303899	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	Nem	Nem alkalmazható
50302199	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	Nem	Nem alkalmazható
50299499	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	Nem	Nem alkalmazható
50298799	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	Nem	Nem alkalmazható
10895000	DN142B 20S/830 PSD-E WR	Igen	-
10896700	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	Igen	-
10899800	DN142B 20S/840 PSD-E WR	Igen	-
10900100	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	Igen	-
10907000	DN142B 20S/830 PSD-E WR ELB3	Igen	-
10909400	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	Igen	-
10911700	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	Igen	-
10913100	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	Igen	-
10915500	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3	Igen	-
	IP54		
10917900	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3	Igen	-
	IP54		
50297099	DN142B 20S/830 PSU-E WR	Nem	Nem alkalmazható
50296399	DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54	Nem	Nem alkalmazható
50293299	DN142B 20S/840 PSU-E WR	Nem	Nem alkalmazható
50292599	DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54	Nem	Nem alkalmazható

Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	Por és víz elleni védelem kódja
10887500	DN142B 10S/830 PSD-E WR	IP20
10888200	DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54	IP20/54
10891200	DN142B 10S/840 PSD-E WR	IP20
10892900	DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54	IP20/54
10903200	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	IP20
10905600	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	IP20
50305299	DN142B 10S/830 PSU-E WR	IP20
50304599	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	IP20/54
50301499	DN142B 10S/840 PSU-E WR	IP20
50300799	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	IP20/54
10897400	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	IP20
10898100	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	IP20/54

Order Code	Full Product Name	Por és víz elleni védelem kódja
10901800	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	IP20
10902500	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54	IP20/54
10908700	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	IP20
10910000	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	IP20
10912400	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	IP20/54
10914800	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	IP20/54
10916200	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	IP20/54
10918600	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	IP20/54
50295699	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	IP20
50294999	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54	IP20/54
50291899	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	IP20
50290199	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	IP20/54

CoreLine Downlight gen5

Order Code	Full Product Name	Por és víz elleni védelem kódja
10889900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	IP20
10890500	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54	IP20/54
10893600	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	IP20
10894300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	IP20/54
10904900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 ELB3	IP20
10906300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3	IP20
50303899	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	IP20
50302199	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	IP20/54
50299499	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	IP20
50298799	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	IP20/54
10895000	DN142B 20S/830 PSD-E WR	IP20
10896700	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	IP20/54

Order Code	Full Product Name	Por és víz elleni védelem kódja
10899800	DN142B 20S/840 PSD-E WR	IP20
10900100	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	IP20/54
10907000	DN142B 20S/830 PSD-E WR ELB3	IP20
10909400	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	IP20
10911700	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	IP20/54
10913100	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	IP20/54
10915500	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	IP20/54
10917900	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	IP20/54
50297099	DN142B 20S/830 PSU-E WR	IP20
50296399	DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54	IP20/54
50293299	DN142B 20S/840 PSU-E WR	IP20
50292599	DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54	IP20/54

Vészhelyzeti működés

		A vészvilágítás névleges időtartama (teljesen feltöltött állapotban)		
Order Code	Full Product Name	Központi vészvilágítás	Vészvilágítás	
10887500	DN142B 10S/830 PSD-E WR	Nem	-	-
10888200	DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54	Nem	-	-
10891200	DN142B 10S/840 PSD-E WR	Nem	-	-
10892900	DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54	Nem	-	-
10903200	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	Nem	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, alap változat	3 h
10905600	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	Nem	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, alap változat	3 h
50305299	DN142B 10S/830 PSU-E WR	-	-	-
50304599	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	-	-	-
50301499	DN142B 10S/840 PSU-E WR	-	-	-
50300799	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	-	-	-
10897400	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	Nem	-	-
10898100	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	Nem	-	-
10901800	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	Nem	-	-
10902500	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54	Nem	-	-

		A vészvilágítás névleges időtartama (teljesen feltöltött állapotban)		
Order Code	Full Product Name	Központi vészvilágítás	Vészvilágítás	
10908700	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	Nem	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, alap változat	3 h
10910000	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	Nem	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, alap változat	3 h
10912400	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	Nem	-	-
10914800	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	Nem	-	-
10916200	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	Nem	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, alap változat	3 h
10918600	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	Nem	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, alap változat	3 h
50295699	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	-	-	-
50294999	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54	-	-	-
50291899	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	-	-	-
50290199	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	-	-	-
10889900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	Nem	-	-
10890500	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54	Nem	-	-
10893600	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	Nem	-	-

CoreLine Downlight gen5

		Központi		A vészvilágítás
Order Code	Full Product Name	vészvilágítás	Vészvilágítás	névleges időtartama (teljesen feltöltött állapotban)
10894300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	Nem	-	-
10904900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 ELB3	Nem	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, alap változat	3 h
10906300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3	Nem	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, alap változat	3 h
50303899	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	-	-	-
50302199	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	-	-	-
50299499	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	-	-	-
50298799	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	-	-	-
10895000	DN142B 20S/830 PSD-E WR	Nem	-	-
10896700	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	Nem	-	-
10899800	DN142B 20S/840 PSD-E WR	Nem	-	-
10900100	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	Nem	-	-

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Order Code	Full Product Name	Villogás (PstLM)
10887500	DN142B 10S/830 PSD-E WR	-
10888200	DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54	-
10891200	DN142B 10S/840 PSD-E WR	-
10892900	DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54	-
10903200	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	-
10905600	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	-
50305299	DN142B 10S/830 PSU-E WR	0,5
50304599	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	0,5
50301499	DN142B 10S/840 PSU-E WR	0,5
50300799	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	0,5
10897400	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	-
10898100	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	-
10901800	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	-
10902500	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54	-
10908700	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	-
10910000	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	-
10912400	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	-
10914800	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	-
10916200	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	-

		Központi		A vészvilágítás
Order Code	Full Product Name	vészvilágítás	Vészvilágítás	névleges időtartama (teljesen feltöltött állapotban)
10907000	DN142B 20S/830 PSD-E WR ELB3	Nem	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, alap változat	3 h
10909400	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	Nem	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, alap változat	3 h
10911700	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	Nem	-	-
10913100	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	Nem	-	-
10915500	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	Nem	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, alap változat	3 h
10917900	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	Nem	Vészvilágítás, 3 órás időtartam, alap változat	3 h
50297099	DN142B 20S/830 PSU-E WR	-	-	-
50296399	DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54	-	-	-
50293299	DN142B 20S/840 PSU-E WR	-	-	-
50292599	DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Villogás (PstLM)
10918600	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	-
50295699	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	0,5
50294999	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54	0,5
50291899	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	0,5
50290199	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	0,5
10889900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	-
10890500	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54	-
10893600	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	-
10894300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	-
10904900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 ELB3	-
10906300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3	-
50303899	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	0,5
50302199	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	0,5
50299499	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	0,5
50298799	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	0,5
10895000	DN142B 20S/830 PSD-E WR	-
10896700	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	-
10899800	DN142B 20S/840 PSD-E WR	-
10900100	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	-

CoreLine Downlight gen5

Order Code	Full Product Name	Villogás (PstLM)
10907000	DN142B 20S/830 PSD-E WR ELB3	-
10909400	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	-
10911700	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	-
10913100	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	-
10915500	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	-

Order Code	Full Product Name	Villogás (PstLM)
10917900	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	-
50297099	DN142B 20S/830 PSU-E WR	0,5
50296399	DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54	0,5
50293299	DN142B 20S/840 PSU-E WR	0,5
50292599	DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54	0,5

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték	Fényáram-tolerancia
10887500	DN142B 10S/830 PSD-E WR	(0.432,0.404) SDCM≤5	-10% / +10%
10888200	DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54	(0.435,0.405) SDCM≤5	-10% / +10%
10891200	DN142B 10S/840 PSD-E WR	(0.380,0.377) SDCM≤5	-10% / +10%
10892900	DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54	(0.380,0.377) SDCM≤5	-10% / +10%
10903200	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	(0.435,0.405) SDCM≤5	-10% / +10%
10905600	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	(0.380,0.377) SDCM≤5	-10% / +10%
50305299	DN142B 10S/830 PSU-E WR	(0.432,0.404) SDCM≤5	+/-10%
50304599	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	(0.435,0.405) SDCM≤5	+/-10%
50301499	DN142B 10S/840 PSU-E WR	(0.380,0.377) SDCM≤5	+/-10%
50300799	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	(0.380,0.377) SDCM≤5	+/-10%
10897400	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	(0.435,0.404) SDCM≤5	-10% / +10%
10898100	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	(0.435,0.404) SDCM≤5	-10% / +10%
10901800	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	(0.380,0.377) SDCM≤5	-10% / +10%
10902500	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54	(0.380,0.377) SDCM≤5	-10% / +10%
10908700	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	(0.435,0.404) SDCM≤5	-10% / +10%
10910000	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	(0.380,0.377) SDCM≤5	-10% / +10%
10912400	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	(0.435,0.404) SDCM≤5	-10% / +10%
10914800	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	(0.380,0.377) SDCM≤5	-10% / +10%
10916200	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	(0.435,0.404) SDCM≤5	-10% / +10%
10918600	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	(0.380,0.377) SDCM≤5	-10% / +10%
50295699	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	(0.435,0.404) SDCM≤5	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték	Fényáram-tolerancia
50294999	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54	(0.435,0.404) SDCM≤5	+/-10%
50291899	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	(0.380,0.377) SDCM≤5	+/-10%
50290199	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	(0.380,0.377) SDCM≤5	+/-10%
10889900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	(0.432,0.404) SDCM≤5	-10% / +10%
10890500	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54	(0.435,0.405) SDCM≤5	-10% / +10%
10893600	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	(0.380,0.377) SDCM≤5	-10% / +10%
10894300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	(0.380,0.377) SDCM≤5	-10% / +10%
10904900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 ELB3	(0.435,0.405) SDCM≤5	-10% / +10%
10906300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3	(0.380,0.377) SDCM≤5	-10% / +10%
50303899	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	(0.435,0.404) SDCM≤5	+/-10%
50302199	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	(0.435,0.405) SDCM≤5	+/-10%
50299499	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	(0.380,0.377) SDCM≤5	+/-10%
50298799	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	(0.380,0.377) SDCM≤5	+/-10%
10895000	DN142B 20S/830 PSD-E WR	(0.435,0.404) SDCM≤5	-10% / +10%
10896700	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	(0.435,0.404) SDCM≤5	-10% / +10%
10899800	DN142B 20S/840 PSD-E WR	(0.380,0.377) SDCM≤5	-10% / +10%
10900100	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	(0.380,0.377) SDCM≤5	-10% / +10%
10907000	DN142B 20S/830 PSD-E WR ELB3	(0.435,0.404) SDCM≤5	-10% / +10%
10909400	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	(0.380,0.377) SDCM≤5	-10% / +10%
10911700	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	(0.435,0.404) SDCM≤5	-10% / +10%
10913100	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	(0.380,0.377) SDCM≤5	-10% / +10%

CoreLine Downlight gen5

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték	Fényáram-tolerancia
10915500	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	(0.435,0.404) SDCM≤5	-10% / +10%
10917900	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	(0.380,0.377) SDCM≤5	-10% / +10%
50297099	DN142B 20S/830 PSU-E WR	(0.435,0.404) SDCM≤5	+/-10%


Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték	Fényáram-tolerancia
50296399	DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54	(0.435,0.404) SDCM≤5	+/-10%
50293299	DN142B 20S/840 PSU-E WR	(0.380,0.377) SDCM≤5	+/-10%
50292599	DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54	(0.380,0.377) SDCM≤5	+/-10%

Termékadatok


Order Code	Full Product Name	Termékcsalád kódja
10887500	DN142B 10S/830 PSD-E WR	DN142B
10888200	DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54	DN142B
10891200	DN142B 10S/840 PSD-E WR	DN142B
10892900	DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54	DN142B
10903200	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	DN142B
10905600	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	DN142B
50305299	DN142B 10S/830 PSU-E WR	-
50304599	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	-
50301499	DN142B 10S/840 PSU-E WR	-
50300799	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	-
10897400	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	DN142B
10898100	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	DN142B
10901800	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	DN142B
10902500	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54	DN142B
10908700	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	DN142B
10910000	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	DN142B
10912400	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	DN142B
10914800	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	DN142B
10916200	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	DN142B
10918600	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	DN142B
50295699	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	-
50294999	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54	-
50291899	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	-
50290199	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	-

Order Code	Full Product Name	Termékcsalád kódja
10889900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	DN142B
10890500	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54	DN142B
10893600	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	DN142B
10894300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	DN142B
10904900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 ELB3	DN142B
10906300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3	DN142B
50303899	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	-
50302199	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	-
50299499	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	-
50298799	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	-
10895000	DN142B 20S/830 PSD-E WR	DN142B
10896700	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	DN142B
10899800	DN142B 20S/840 PSD-E WR	DN142B
10900100	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	DN142B
10907000	DN142B 20S/830 PSD-E WR ELB3	DN142B
10909400	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	DN142B
10911700	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	DN142B
10913100	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	DN142B
10915500	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	DN142B
10917900	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	DN142B
50297099	DN142B 20S/830 PSU-E WR	-
50296399	DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54	-
50293299	DN142B 20S/840 PSU-E WR	-
50292599	DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54	-


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103586




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103618




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103597

CoreLine Downlight gen5


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103605




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103603




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103591




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103607




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103615




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103611



Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103596




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103616




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103612


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103601




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103589




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103604




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103590




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103595




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103593



Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103613






Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103592



Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103602




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - DN142BI -
910505103614

Polar Normal (separate) - DN142BI -
910505103608




Polar Normal (separate) - DN142BI -
910505103594



Polar Normal (separate) - DN142BI -
910505103610

Polar Normal (separate) - DN142BI -
910505103599

Polar Normal (separate) - DN142BI -
910505103587




Polar Normal (separate) - DN142BI -
910505103609

Polar Normal (separate) - DN142BI -
910505103598


Polar Normal (separate) - DN142BI -
910505103617

CoreLine Downlight gen5


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103606




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103588




Polar Normal (separate) - null - 911401552332




Polar Normal (separate) - null - 911401551032




Polar Normal (separate) - null - 911401551132




Polar Normal (separate) - null - 911401551232




Polar Normal (separate) - null - 911401551332



Polar Normal (separate) - null - 911401551432






Polar Normal (separate) - null - 911401551532



Polar Normal (separate) - null - 911401551732

CoreLine Downlight gen5




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401551632

Polar Normal (separate) - null - 911401551832



Polar Normal (separate) - null - 911401551932



Polar Normal (separate) - null - 911401552032

Polar Normal (separate) - null - 911401552132

Polar Normal (separate) - null - 911401552232



Polar Normal (separate) - null - 911401552432

Polar Normal (separate) - null - 911401552532

