



Stropné svietidlo Philips CoreLine: jednoduchá montáž, vynikajúce osvetlenie

CoreLine Downlight gen5

Svietidlo Philips CoreLine Downlight naplňa sľub radu CoreLine, že bude poskytovať inovatívne, ľahko použiteľné a vysoko kvalitné zapustené stropné svietidlá. Rad CoreLine Downlight je vhodný na výmenu konvenčných svietidiel kus za kus, pričom ponúka lákavé celkové náklady na vlastníctvo, ktoré zákazníkom uľahčia prechádzanie na LED svietidlá. Tieto zapustené interiérové svietidlá vytvárajú rovnomerný rozptyl svetla na celkové osvetlenie a kancelárske použitie (UGR 19). Prinášajú tiež okamžitú úsporu energie a ponúkajú oveľa dlhšiu životnosť, preto predstavujú skutočne ekologické riešenie s priaznivým pomerom cena/výkon. Zapustené stropné svietidlá CoreLine DN142B možno jednoducho inštalovať vďaka štandardným rozmerom výrezu a zasúvacím konektorm. Tento rad zahŕňa verziu kompatibilnú so systémom Interact s integrovanou schopnosťou bezdrôtovej komunikácie, ktorú možno používať s bránami, snímačmi a softvérom Interact.

Výhody

- Úspora energie a dlhšia životnosť znižujú celkové prevádzkové náklady
- Výmena kus za kus uľahčuje prechod na LED svietidlá
- Nízke oslnenie vhodné na použitie v kanceláriách

CoreLine Downlight gen5

Vlastnosti

- K dispozícii v dvoch veľkostiach výrezu (150 mm a 200 mm)
- Biele reflektorové stropné svetidlo UGR 25
- Hliníkové reflektorové stropné svetidlo UGR 19
- Energeticky účinné: až do 120 lm/W
- Výber teplôt chromatickosti: 3 000 K a 4 000 K
- Výber napájačov: DALI a bezdrôtová verzia (kompatibilita so systémom Interact)
- K dispozícii sú voliteľné verzie pre núdzové osvetlenie
- K dispozícii sú voliteľné verzie IP54

Aplikácie

- Kancelárie
- Všeobecné vnútorné priestory
- Recepčia a salónik
- Zasadacie miestnosti
- Chodby

Varovanie a ochrana





- Nevytvárajte na kábel a konektor na jednosmerný prúd nadmernú silu. Pred zapnutím napájania sa uistite, že je svorka konektora zaistená.

Versions



CoreLine Downlight DN142B Mini
with White Reflector (WR)

Rozmerový obrázok



CoreLine Downlight gen5


Podrobnosti o produkte




CoreLine Downlight DN142B
Compact with White Reflector
(WR)



CoreLine Downlight DN142B
Compact with White Reflector
(WR)



CoreLine Downlight DN142B
Compact with UGR19



CoreLine Downlight DN142B
Compact with UGR19



Product Detail Photo Coreline



Product Detail Photo Coreline

CoreLine Downlight gen5

Všeobecné informácie

Vrátane napájača	Áno
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka
Servisná značka	Áno

Svetelné technické

Uhol vyžarovania svetelného zdroja	- stupeň (stupne)
Index podania farieb (CRI)	>80

Prevádzkové a elektrické

Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda II
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Vhodné pre náhodné prepínanie	Áno

Mechanické časti a teleso

Farba telesa	Biela
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02

Schválenie a použitie

Rozsah okolitých teplôt	-20 až +40 °C
Značka CE	Áno
Značka ENEC	-
Značka horľavosti	Na montáž na bežne horľavých povrchoch
Požiarna odolnosť	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
Miera viditeľnosti stroboskopického efektu (SVM)	1

Všeobecné informácie

Order Code	Full Product Name	Vymeniteľný svetelný zdroj
10887500	DN142B 10S/830 PSD-E WR	-
10888200	DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54	-
10891200	DN142B 10S/840 PSD-E WR	-
10892900	DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54	-
10903200	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	-
10905600	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	-
50305299	DN142B 10S/830 PSU-E WR	Nie
50304599	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	Nie
50301499	DN142B 10S/840 PSU-E WR	Nie
50300799	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	Nie
10897400	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	-
10898100	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	-
10901800	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	-
10902500	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54	-
10908700	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	-
10910000	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	-
10912400	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	-
10914800	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	-
10916200	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	-
10918600	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	-
50295699	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	Nie
50294999	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54	Nie
50291899	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	Nie
50290199	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	Nie
10889900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	-
10890500	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54	-
10893600	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	-
10894300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	-
10904900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 ELB3	-
10906300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3	-
50303899	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	Nie
50302199	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	Nie
50299499	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	Nie
50298799	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	Nie
10895000	DN142B 20S/830 PSD-E WR	-
10896700	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	-
10899800	DN142B 20S/840 PSD-E WR	-
10900100	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	-
10907000	DN142B 20S/830 PSD-E WR ELB3	-
10909400	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	-
10911700	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	-
10913100	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	-
10915500	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	-
10917900	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	-
50297099	DN142B 20S/830 PSU-E WR	Nie
50296399	DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54	Nie
50293299	DN142B 20S/840 PSU-E WR	Nie
50292599	DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54	Nie

Svetelné technické

CoreLine Downlight gen5

Order Code	Full Product Name	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok	Typ optiky
10887500	DN142B 10S/830 PSD-E WR	3000 K	112 lm/W	1 200 lm	Biely reflektor perforovaný, bez mriežky
10888200	DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54	3000 K	112 lm/W	1 200 lm	Biely reflektor perforovaný, bez mriežky
10891200	DN142B 10S/840 PSD-E WR	4000 K	112 lm/W	1 200 lm	Biely reflektor perforovaný, bez mriežky
10892900	DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54	4000 K	112 lm/W	1 200 lm	Biely reflektor perforovaný, bez mriežky
10903200	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	3000 K	80 lm/W	1 200 lm	Biely reflektor perforovaný, bez mriežky
10905600	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	4000 K	80 lm/W	1 200 lm	Biely reflektor perforovaný, bez mriežky
50305299	DN142B 10S/830 PSU-E WR	3000 K	122 lm/W	1 200 lm	-
50304599	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	3000 K	122 lm/W	1 200 lm	-
50301499	DN142B 10S/840 PSU-E WR	4000 K	122 lm/W	1 200 lm	-
50300799	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	4000 K	122 lm/W	1 200 lm	-
10897400	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	3000 K	110 lm/W	2 250 lm	Fazetový reflektor
10898100	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	3000 K	110 lm/W	2 250 lm	Fazetový reflektor
10901800	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	4000 K	110 lm/W	2 250 lm	Fazetový reflektor

Order Code	Full Product Name	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok	Typ optiky
10902500	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54	4000 K	110 lm/W	2 250 lm	Fazetový reflektor
10908700	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	3000 K	92 lm/W	2 250 lm	Fazetový reflektor
10910000	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	4000 K	92 lm/W	2 250 lm	Fazetový reflektor
10912400	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	3000 K	111 lm/W	2 250 lm	Fazetový reflektor
10914800	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	4000 K	111 lm/W	2 250 lm	Fazetový reflektor
10916200	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	3000 K	91 lm/W	2 250 lm	Fazetový reflektor
10918600	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	4000 K	91 lm/W	2 250 lm	Fazetový reflektor
50295699	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	3000 K	120 lm/W	2 300 lm	-
50294999	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54	3000 K	120 lm/W	2 300 lm	-
50291899	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	4000 K	120 lm/W	2 300 lm	-
50290199	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	4000 K	120 lm/W	2 300 lm	-
10889900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	3000 K	107 lm/W	1 150 lm	Fazetový reflektor

CoreLine Downlight gen5

Order Code	Full Product Name	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok	Typ optiky
10890500	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54	3000 K	107 lm/W	1 150 lm	Fazetový reflektor
10893600	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	4000 K	107 lm/W	1 150 lm	Fazetový reflektor
10894300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	4000 K	107 lm/W	1 150 lm	Fazetový reflektor
10904900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 ELB3	3000 K	77 lm/W	1 150 lm	Fazetový reflektor
10906300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3	4000 K	77 lm/W	1 150 lm	Fazetový reflektor
50303899	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	3000 K	117 lm/W	1 200 lm	-
50302199	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	3000 K	117 lm/W	1 200 lm	-
50299499	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	4000 K	117 lm/W	1 200 lm	-
50298799	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	4000 K	117 lm/W	1 200 lm	-
10895000	DN142B 20S/830 PSD-E WR	3000 K	116 lm/W	2 350 lm	Biely reflektor perforovaný, bez mriežky
10896700	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	3000 K	116 lm/W	2 350 lm	Biely reflektor perforovaný, bez mriežky
10899800	DN142B 20S/840 PSD-E WR	4000 K	116 lm/W	2 350 lm	Biely reflektor perforovaný, bez mriežky

Order Code	Full Product Name	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok	Typ optiky
10900100	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	4000 K	116 lm/W	2 350 lm	Biely reflektor perforovaný, bez mriežky
10907000	DN142B 20S/830 PSD-E WR ELB3	3000 K	96 lm/W	2 350 lm	Biely reflektor perforovaný, bez mriežky
10909400	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	4000 K	96 lm/W	2 350 lm	Biely reflektor perforovaný, bez mriežky
10911700	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	3000 K	116 lm/W	2 350 lm	Biely reflektor perforovaný, bez mriežky
10913100	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	4000 K	117 lm/W	2 350 lm	Biely reflektor perforovaný, bez mriežky
10915500	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	3000 K	95 lm/W	2 350 lm	Biely reflektor perforovaný, bez mriežky
10917900	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	4000 K	95 lm/W	2 350 lm	Biely reflektor perforovaný, bez mriežky
50297099	DN142B 20S/830 PSU-E WR	3000 K	122 lm/W	2 350 lm	-
50296399	DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54	3000 K	122 lm/W	2 350 lm	-
50293299	DN142B 20S/840 PSU-E WR	4000 K	122 lm/W	2 350 lm	-
50292599	DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54	4000 K	122 lm/W	2 350 lm	-

Prevádzkové a elektrické

CoreLine Downlight gen5

Order Code	Full Product Name	Vstupné napätie	Spotreba
10887500	DN142B 10S/830 PSD-E WR	220 až 240 V	10,7 W
10888200	DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54	220 až 240 V	10,7 W
10891200	DN142B 10S/840 PSD-E WR	220 až 240 V	10,7 W
10892900	DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54	220 až 240 V	10,7 W
10903200	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	220 až 240 V	14,9 W
10905600	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	220 až 240 V	14,9 W
50305299	DN142B 10S/830 PSU-E WR	220-240 V	9,8 W
50304599	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	220-240 V	9,8 W
50301499	DN142B 10S/840 PSU-E WR	220-240 V	9,8 W
50300799	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	220-240 V	9,8 W
10897400	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	220 až 240 V	20,5 W
10898100	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	220 až 240 V	20,5 W
10901800	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	220 až 240 V	20,5 W
10902500	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54	220 až 240 V	20,5 W
10908700	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	220 až 240 V	24,5 W
10910000	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	220 až 240 V	24,5 W
10912400	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	220 až 240 V	20,4 W
10914800	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	220 až 240 V	20,4 W
10916200	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	220 až 240 V	24,9 W
10918600	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	220 až 240 V	24,9 W
50295699	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	220-240 V	19,2 W
50294999	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54	220-240 V	19,2 W
50291899	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	220-240 V	19,2 W
50290199	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	220-240 V	19,2 W

Order Code	Full Product Name	Vstupné napätie	Spotreba
10889900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	220 až 240 V	10,7 W
10890500	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54	220 až 240 V	10,7 W
10893600	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	220 až 240 V	10,7 W
10894300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	220 až 240 V	10,7 W
10904900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 ELB3	220 až 240 V	14,9 W
10906300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3	220 až 240 V	14,9 W
50303899	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	220-240 V	9,8 W
50302199	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	220-240 V	9,8 W
50299499	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	220-240 V	9,8 W
50298799	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	220-240 V	9,8 W
10895000	DN142B 20S/830 PSD-E WR	220 až 240 V	20,5 W
10896700	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	220 až 240 V	20,5 W
10899800	DN142B 20S/840 PSD-E WR	220 až 240 V	20,5 W
10900100	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	220 až 240 V	20,5 W
10907000	DN142B 20S/830 PSD-E WR ELB3	220 až 240 V	24,5 W
10909400	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	220 až 240 V	24,5 W
10911700	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	220 až 240 V	20,4 W
10913100	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	220 až 240 V	20,4 W
10915500	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	220 až 240 V	24,9 W
10917900	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	220 až 240 V	24,9 W
50297099	DN142B 20S/830 PSU-E WR	220-240 V	19,2 W
50296399	DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54	220-240 V	19,2 W
50293299	DN142B 20S/840 PSU-E WR	220-240 V	19,2 W
50292599	DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54	220-240 V	19,2 W

Ovládanie a stmievanie

Order Code	Full Product Name	Maximálna úroveň	
		Stmievateľné	stmievania
10887500	DN142B 10S/830 PSD-E WR	Áno	-
10888200	DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54	Áno	-
10891200	DN142B 10S/840 PSD-E WR	Áno	-
10892900	DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54	Áno	-
10903200	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	Áno	-
10905600	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	Áno	-
50305299	DN142B 10S/830 PSU-E WR	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
50304599	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
50301499	DN142B 10S/840 PSU-E WR	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
50300799	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
10897400	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	Áno	-
10898100	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	Áno	-
10901800	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	Áno	-
10902500	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54	Áno	-
10908700	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	Áno	-
10910000	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	Áno	-
10912400	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	Áno	-
10914800	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	Áno	-

Order Code	Full Product Name	Maximálna úroveň	
		Stmievateľné	stmievania
10916200	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	Áno	-
10918600	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	Áno	-
50295699	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
50294999	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
50291899	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
50290199	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
10889900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	Áno	-
10890500	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54	Áno	-
10893600	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	Áno	-
10894300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	Áno	-
10904900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 ELB3	Áno	-
10906300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3	Áno	-
50303899	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie
50302199	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	Nie	Nevzťahuje sa na zariadenie

CoreLine Downlight gen5

Order Code	Full Product Name	Maximálna úroveň	
		Stmievateľné	stmievania
50299499	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	Nie	Nevzfahuje sa na zariadenie
50298799	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	Nie	Nevzfahuje sa na zariadenie
10895000	DN142B 20S/830 PSD-E WR	Áno	-
10896700	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	Áno	-
10899800	DN142B 20S/840 PSD-E WR	Áno	-
10900100	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	Áno	-
10907000	DN142B 20S/830 PSD-E WR ELB3	Áno	-
10909400	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	Áno	-
10911700	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	Áno	-
10913100	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	Áno	-

Order Code	Full Product Name	Maximálna úroveň	
		Stmievateľné	stmievania
10915500	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	Áno	-
10917900	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	Áno	-
50297099	DN142B 20S/830 PSU-E WR	Nie	Nevzfahuje sa na zariadenie
50296399	DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54	Nie	Nevzfahuje sa na zariadenie
50293299	DN142B 20S/840 PSU-E WR	Nie	Nevzfahuje sa na zariadenie
50292599	DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54	Nie	Nevzfahuje sa na zariadenie

Mechanické časti a teleso

Order Code	Full Product Name	Krytie IP
10887500	DN142B 10S/830 PSD-E WR	IP20
10888200	DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54	IP20/54
10891200	DN142B 10S/840 PSD-E WR	IP20
10892900	DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54	IP20/54
10903200	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	IP20
10905600	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	IP20
50305299	DN142B 10S/830 PSU-E WR	IP20
50304599	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	IP20/54
50301499	DN142B 10S/840 PSU-E WR	IP20
50300799	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	IP20/54
10897400	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	IP20
10898100	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	IP20/54
10901800	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	IP20
10902500	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54	IP20/54
10908700	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	IP20
10910000	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	IP20
10912400	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	IP20/54
10914800	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	IP20/54
10916200	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	IP20/54
10918600	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	IP20/54
50295699	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	IP20
50294999	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54	IP20/54
50291899	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	IP20
50290199	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	IP20/54

Order Code	Full Product Name	Krytie IP
10889900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	IP20
10890500	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54	IP20/54
10893600	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	IP20
10894300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	IP20/54
10904900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 ELB3	IP20
10906300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3	IP20
50303899	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	IP20
50302199	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	IP20/54
50299499	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	IP20
50298799	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	IP20/54
10895000	DN142B 20S/830 PSD-E WR	IP20
10896700	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	IP20/54
10899800	DN142B 20S/840 PSD-E WR	IP20
10900100	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	IP20/54
10907000	DN142B 20S/830 PSD-E WR ELB3	IP20
10909400	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	IP20
10911700	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	IP20/54
10913100	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	IP20/54
10915500	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	IP20/54
10917900	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	IP20/54
50297099	DN142B 20S/830 PSU-E WR	IP20
50296399	DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54	IP20/54
50293299	DN142B 20S/840 PSU-E WR	IP20
50292599	DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54	IP20/54

Núdzová prevádzka

Order Code	Full Product Name	Menovitá		Menovitá dĺžka trvania núdzového osvetlenia (pri plnom nabití)
		Centrálna núdzová prevádzka	Núdzové osvetlenie	
10887500	DN142B 10S/830 PSD-E WR	Nie	-	-

Order Code	Full Product Name	Menovitá		Menovitá dĺžka trvania núdzového osvetlenia (pri plnom nabití)
		Centrálna núdzová prevádzka	Núdzové osvetlenie	
10888200	DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54	Nie	-	-

CoreLine Downlight gen5

Order Code	Full Product Name	Centrálna núdzová prevádzka	Núdzové osvetlenie	Menovitá dĺžka trvania núdzového osvetlenia (pri plnom nabití)
10891200	DN142B 10S/840 PSD-E WR	Nie	-	-
10892900	DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54	Nie	-	-
10903200	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	Nie	Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod., základná verzia	3 h
10905600	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	Nie	Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod., základná verzia	3 h
50305299	DN142B 10S/830 PSU-E WR	-	-	-
50304599	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	-	-	-
50301499	DN142B 10S/840 PSU-E WR	-	-	-
50300799	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	-	-	-
10897400	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	Nie	-	-
10898100	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	Nie	-	-
10901800	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	Nie	-	-
10902500	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54	Nie	-	-
10908700	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	Nie	Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod., základná verzia	3 h
10910000	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	Nie	Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod., základná verzia	3 h
10912400	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	Nie	-	-
10914800	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	Nie	-	-
10916200	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	Nie	Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod., základná verzia	3 h
10918600	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	Nie	Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod., základná verzia	3 h

Order Code	Full Product Name	Centrálna núdzová prevádzka	Núdzové osvetlenie	Menovitá dĺžka trvania núdzového osvetlenia (pri plnom nabití)
50295699	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	-	-	-
50294999	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54	-	-	-
50291899	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	-	-	-
50290199	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	-	-	-
10889900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	Nie	-	-
10890500	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54	Nie	-	-
10893600	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	Nie	-	-
10894300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	Nie	-	-
10904900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 ELB3	Nie	Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod., základná verzia	3 h
10906300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3	Nie	Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod., základná verzia	3 h
50303899	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	-	-	-
50302199	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	-	-	-
50299499	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	-	-	-
50298799	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	-	-	-
10895000	DN142B 20S/830 PSD-E WR	Nie	-	-
10896700	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	Nie	-	-
10899800	DN142B 20S/840 PSD-E WR	Nie	-	-
10900100	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	Nie	-	-
10907000	DN142B 20S/830 PSD-E WR ELB3	Nie	Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod., základná verzia	3 h
10909400	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	Nie	Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod., základná verzia	3 h

CoreLine Downlight gen5

Order Code	Full Product Name	Centrálna núdzová prevádzka	Núdzové osvetlenie	Menovitá dĺžka trvania núdzového osvetlenia (pri plnom nabití)
10911700	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	Nie	-	-
10913100	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	Nie	-	-
10915500	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	Nie	Núdzové osvetlenie, výdrž 3 hod., základná verzia	3 h
10917900	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	Nie	Núdzové osvetlenie,	3 h

Order Code	Full Product Name	Centrálna núdzová prevádzka	Núdzové osvetlenie	Menovitá dĺžka trvania núdzového osvetlenia (pri plnom nabití)
			výdrž 3 hod., základná verzia	
50297099	DN142B 20S/830 PSU-E WR	-	-	-
50296399	DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54	-	-	-
50293299	DN142B 20S/840 PSU-E WR	-	-	-
50292599	DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54	-	-	-

Schválenie a použitie

Order Code	Full Product Name	Hodnota blikania (PstLM) – hodnota blikania podľa normy EN 61000-3-3
10887500	DN142B 10S/830 PSD-E WR	-
10888200	DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54	-
10891200	DN142B 10S/840 PSD-E WR	-
10892900	DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54	-
10903200	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	-
10905600	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	-
50305299	DN142B 10S/830 PSU-E WR	0,5
50304599	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	0,5
50301499	DN142B 10S/840 PSU-E WR	0,5
50300799	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	0,5
10897400	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	-
10898100	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	-
10901800	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	-
10902500	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54	-
10908700	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	-
10910000	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	-
10912400	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	-
10914800	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	-
10916200	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	-
10918600	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	-
50295699	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	0,5
50294999	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54	0,5
50291899	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	0,5
50290199	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	0,5

Order Code	Full Product Name	Hodnota blikania (PstLM) – hodnota blikania podľa normy EN 61000-3-3
10889900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	-
10890500	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54	-
10893600	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	-
10894300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	-
10904900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 ELB3	-
10906300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3	-
50303899	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	0,5
50302199	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	0,5
50299499	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	0,5
50298799	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	0,5
10895000	DN142B 20S/830 PSD-E WR	-
10896700	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	-
10899800	DN142B 20S/840 PSD-E WR	-
10900100	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	-
10907000	DN142B 20S/830 PSD-E WR ELB3	-
10909400	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	-
10911700	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	-
10913100	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	-
10915500	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	-
10917900	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	-
50297099	DN142B 20S/830 PSU-E WR	0,5
50296399	DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54	0,5
50293299	DN142B 20S/840 PSU-E WR	0,5
50292599	DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54	0,5

Počiatkový výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Order Code	Full Product Name	Počiatková chromatickosť	Tolerancia svetelného toku
10887500	DN142B 10S/830 PSD-E WR	(0.432,0.404)	-10% / +10%
		SDCM≤5	

Order Code	Full Product Name	Počiatková chromatickosť	Tolerancia svetelného toku
10888200	DN142B 10S/830 PSD-E WR	(0.435,0.405)	-10% / +10%
	IP54	SDCM≤5	

CoreLine Downlight gen5

Order Code	Full Product Name	Počiatočná chromatickosť	Tolerancia svetelného toku
10891200	DN142B 10S/840 PSD-E WR	(0.380,0.377)	-10% / +10%
	SDCM≤5		
10892900	DN142B 10S/840 PSD-E WR	(0.380,0.377)	-10% / +10%
	IP54	SDCM≤5	
10903200	DN142B 10S/830 PSD-E WR	(0.435,0.405)	-10% / +10%
	ELB3	SDCM≤5	
10905600	DN142B 10S/840 PSD-E WR	(0.380,0.377)	-10% / +10%
	ELB3	SDCM≤5	
50305299	DN142B 10S/830 PSU-E WR	(0.432,0.404)	+/-10%
	SDCM≤5		
50304599	DN142B 10S/830 PSU-E WR	(0.435,0.405)	+/-10%
	IP54	SDCM≤5	
50301499	DN142B 10S/840 PSU-E WR	(0.380,0.377)	+/-10%
	SDCM≤5		
50300799	DN142B 10S/840 PSU-E WR	(0.380,0.377)	+/-10%
	IP54	SDCM≤5	
10897400	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	(0.435,0.404)	-10% / +10%
	SDCM≤5		
10898100	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	(0.435,0.404)	-10% / +10%
	IP54	SDCM≤5	
10901800	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	(0.380,0.377)	-10% / +10%
	SDCM≤5		
10902500	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	(0.380,0.377)	-10% / +10%
	IP54	SDCM≤5	
10908700	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	(0.435,0.404)	-10% / +10%
	ELB3	SDCM≤5	
10910000	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	(0.380,0.377)	-10% / +10%
	ELB3	SDCM≤5	
10912400	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19	(0.435,0.404)	-10% / +10%
	IP54	SDCM≤5	
10914800	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19	(0.380,0.377)	-10% / +10%
	IP54	SDCM≤5	
10916200	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19	(0.435,0.404)	-10% / +10%
	ELB3 IP54	SDCM≤5	
10918600	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19	(0.380,0.377)	-10% / +10%
	ELB3 IP54	SDCM≤5	
50295699	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	(0.435,0.404)	+/-10%
	SDCM≤5		
50294999	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	(0.435,0.404)	+/-10%
	IP54	SDCM≤5	
50291899	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	(0.380,0.377)	+/-10%
	SDCM≤5		
50290199	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	(0.380,0.377)	+/-10%
	IP54	SDCM≤5	
10889900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	(0.432,0.404)	-10% / +10%
	SDCM≤5		

Order Code	Full Product Name	Počiatočná chromatickosť	Tolerancia svetelného toku
10890500	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	(0.435,0.405)	-10% / +10%
	IP54	SDCM≤5	
10893600	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	(0.380,0.377)	-10% / +10%
	SDCM≤5		
10894300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	(0.380,0.377)	-10% / +10%
	IP54	SDCM≤5	
10904900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	(0.435,0.405)	-10% / +10%
	ELB3	SDCM≤5	
10906300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	(0.380,0.377)	-10% / +10%
	ELB3	SDCM≤5	
50303899	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	(0.435,0.404)	+/-10%
	SDCM≤5		
50302199	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	(0.435,0.405)	+/-10%
	IP54	SDCM≤5	
50299499	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	(0.380,0.377)	+/-10%
	SDCM≤5		
50298799	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	(0.380,0.377)	+/-10%
	IP54	SDCM≤5	
10895000	DN142B 20S/830 PSD-E WR	(0.435,0.404)	-10% / +10%
	SDCM≤5		
10896700	DN142B 20S/830 PSD-E WR	(0.435,0.404)	-10% / +10%
	IP54	SDCM≤5	
10899800	DN142B 20S/840 PSD-E WR	(0.380,0.377)	-10% / +10%
	SDCM≤5		
10900100	DN142B 20S/840 PSD-E WR	(0.380,0.377)	-10% / +10%
	IP54	SDCM≤5	
10907000	DN142B 20S/830 PSD-E WR	(0.435,0.404)	-10% / +10%
	ELB3	SDCM≤5	
10909400	DN142B 20S/840 PSD-E WR	(0.380,0.377)	-10% / +10%
	ELB3	SDCM≤5	
10911700	DN142B 20S/830 WIA-E WR	(0.435,0.404)	-10% / +10%
	IP54	SDCM≤5	
10913100	DN142B 20S/840 WIA-E WR	(0.380,0.377)	-10% / +10%
	IP54	SDCM≤5	
10915500	DN142B 20S/830 WIA-E WR	(0.435,0.404)	-10% / +10%
	ELB3 IP54	SDCM≤5	
10917900	DN142B 20S/840 WIA-E WR	(0.380,0.377)	-10% / +10%
	ELB3 IP54	SDCM≤5	
50297099	DN142B 20S/830 PSU-E WR	(0.435,0.404)	+/-10%
	SDCM≤5		
50296399	DN142B 20S/830 PSU-E WR	(0.435,0.404)	+/-10%
	IP54	SDCM≤5	
50293299	DN142B 20S/840 PSU-E WR	(0.380,0.377)	+/-10%
	SDCM≤5		
50292599	DN142B 20S/840 PSU-E WR	(0.380,0.377)	+/-10%
	IP54	SDCM≤5	

Údaje o produkte

Order Code	Full Product Name	Kód radu produktov
10887500	DN142B 10S/830 PSD-E WR	DN142B


Order Code	Full Product Name	Kód radu produktov
10888200	DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54	DN142B

CoreLine Downlight gen5


Order Code	Full Product Name	Kód radu produktov
10891200	DN142B 10S/840 PSD-E WR	DN142B
10892900	DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54	DN142B
10903200	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	DN142B
10905600	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	DN142B
50305299	DN142B 10S/830 PSU-E WR	-
50304599	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	-
50301499	DN142B 10S/840 PSU-E WR	-
50300799	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	-
10897400	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	DN142B
10898100	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	DN142B
10901800	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	DN142B
10902500	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54	DN142B
10908700	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	DN142B
10910000	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	DN142B
10912400	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	DN142B
10914800	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	DN142B
10916200	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	DN142B
10918600	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	DN142B
50295699	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	-
50294999	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54	-
50291899	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	-
50290199	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	-
10889900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	DN142B

Order Code	Full Product Name	Kód radu produktov
10890500	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54	DN142B
10893600	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	DN142B
10894300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	DN142B
10904900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 ELB3	DN142B
10906300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3	DN142B
50303899	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	-
50302199	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	-
50299499	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	-
50298799	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	-
10895000	DN142B 20S/830 PSD-E WR	DN142B
10896700	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	DN142B
10899800	DN142B 20S/840 PSD-E WR	DN142B
10900100	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	DN142B
10907000	DN142B 20S/830 PSD-E WR ELB3	DN142B
10909400	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	DN142B
10911700	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	DN142B
10913100	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	DN142B
10915500	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	DN142B
10917900	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	DN142B
50297099	DN142B 20S/830 PSU-E WR	-
50296399	DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54	-
50293299	DN142B 20S/840 PSU-E WR	-
50292599	DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54	-


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103586




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103618




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103597



Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103605




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103603




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103591

CoreLine Downlight gen5


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN142BI -
910505103607




Polar Normal (separate) - DN142BI -
910505103615




Polar Normal (separate) - DN142BI -
910505103611




Polar Normal (separate) - DN142BI -
910505103596




Polar Normal (separate) - DN142BI -
910505103616




Polar Normal (separate) - DN142BI -
910505103612



Polar Normal (separate) - DN142BI -
910505103601




Polar Normal (separate) - DN142BI -
910505103589




Polar Normal (separate) - DN142BI -
910505103604

CoreLine Downlight gen5


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103590




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103595




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103593




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103613




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103592




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103602



Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103614




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103608




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103594


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103610




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103599




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103587




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103609




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103598




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103617




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103606



Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103588






Polar Normal (separate) - null - 911401552332



Polar Normal (separate) - null - 911401551032




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401551132

Polar Normal (separate) - null - 911401551232




Polar Normal (separate) - null - 911401551332



Polar Normal (separate) - null - 911401551432

Polar Normal (separate) - null - 911401551532




Polar Normal (separate) - null - 911401551732



Polar Normal (separate) - null - 911401551632

Polar Normal (separate) - null - 911401551832

Polar Normal (separate) - null - 911401551932




Polar Normal (separate) - null - 911401552032

Polar Normal (separate) - null - 911401552132


Polar Normal (separate) - null - 911401552232

CoreLine Downlight gen5

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401552432



Polar Normal (separate) - null - 911401552532

