



Philips CoreLine Downlight: enkel installation, utmärkt belysning

CoreLine Downlight gen5

Philips CoreLine Downlight uppfyller CoreLines löfte om innovativa, lättanvända och högkvalitativa infällda downlights. CoreLine Downlight-utbudet lämpar sig för utbyte av konventionella armaturer. Den attraktiva totala ägandekostnaden hjälper kunder att övergå till LED. Dessa infällda downlights skapar en enhetlig ljusfördelning för användning i områden med allmänbelysning och på kontor (UGR 19). De ger även omedelbara energibesparingar och har en mycket längre livslängd, vilket verkligen ger valuta för pengarna och är en miljövänlig lösning. CoreLine DN142B infällda downlights är enkla att installera tack vare standardstorlek på utskärningar och tryckanslutningar. I den här produktfamiljen finns även en Interact Ready-lösning med inbyggd trådlös kommunikation som kan användas tillsammans med gateways, sensorer och programvara i Interact-serien.

Fördelar

- Energibesparingar och ökad livslängd minskar driftkostnaderna
- Direktersättning gör det enkelt att byta till LED
- Låg bländning lämplig för kontorsmiljöer

CoreLine Downlight gen5

Funktioner

- Finns med två öppningar (150 mm och 200 mm)
- Vit reflektor, downlight UGR 25
- Aluminiumreflektor, downlight UGR 19
- Energieffektiv: upp till 120 lm/W
- Val av färgtemperatur: 3 000 eller 4 000 K
- Välj mellan olika driftdon: DALI och trådlös med Interact Ready
- Tillvalsbara nödbelysningsutföranden finns tillgängliga
- Valfria IP54-versioner finns tillgängliga





Användning

- Kontor
- Allmänna utrymmen inomhus
- Receptioner och lounge
- Sammanträdesrum
- Korridorer

Varning och Säkerhet

- Använd inte överdrivet våld på kabel och DC-kontakt. Se till att kopplingsklämman är låst innan strömmen är på.

Måttskiss



Produktinformation



CoreLine Downlight DN142B
Compact with White Reflector
(WR)



CoreLine Downlight DN142B
Compact with White Reflector
(WR)

CoreLine Downlight gen5

Produktinformation

CoreLine Downlight DN142B
Compact with UGR19



CoreLine Downlight DN142B
Compact with UGR19



Product Detail Photo Coreline



Product Detail Photo Coreline



Allmän information

Driftdon ingår	Ja
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Service tag	Ja

Ljusteknik

Ljuskällans spridningsvinkel	- °
Färgåtergivningsindex	>80

Drift och elektricitet

Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
Line Frequency	50 to 60 Hz
Lämplig för sluppmässig brytning	Ja

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets färg	Vit
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02

Användning och godkännande

Omgivningstemperatur	-20 till +40 °C
CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	-
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalt lättantändliga ytor
Glödtrådstest	Temperatur 650 °C, under 30 s
Stroboskopisk effekt	1

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Utbytbar ljuskälla
910505103586	DN142B 10S/830 PSD-E WR	-
910505103590	DN142B 10S/840 PSD-E WR	-
910505103603	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	-
910505103605	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	-
911401551032	DN142B 10S/830 PSU-E WR	Nej
911401551132	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	Nej
911401551432	DN142B 10S/840 PSU-E WR	Nej
911401551532	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	Nej
910505103596	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	-
910505103597	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	-
910505103601	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	-
910505103608	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	-
910505103610	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	-
910505103612	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	-
910505103614	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	-
910505103616	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	-
910505103618	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	-
911401552032	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	Nej
911401552432	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	Nej
911401552532	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	Nej
910505103588	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	-
910505103592	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	-
910505103593	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	-
911401551232	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	Nej
911401551332	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	Nej

CoreLine Downlight gen5

Order Code	Full Product Name	Utbytbar ljuskälla
911401551632	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	Nej
911401551732	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	Nej
910505103594	DN142B 20S/830 PSD-E WR	-
910505103595	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	-
910505103598	DN142B 20S/840 PSD-E WR	-
910505103599	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	-
910505103609	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	-
910505103611	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	-
910505103613	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	-
910505103615	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	-
910505103617	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	-
911401551832	DN142B 20S/830 PSU-E WR	Nej
911401551932	DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54	Nej
911401552232	DN142B 20S/840 PSU-E WR	Nej

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Korrelerad färgtemperatur (Nom)	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	Ljusflöde	Optiktyp
910505103586	DN142B 10S/830 PSD-E WR	3000 K	112 lm/W	1 200 lm	Vit, perforerad reflektor utan lamellbländskydd
910505103590	DN142B 10S/840 PSD-E WR	4000 K	112 lm/W	1 200 lm	Vit, perforerad reflektor utan lamellbländskydd
910505103603	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	3000 K	80 lm/W	1 200 lm	Vit, perforerad reflektor utan lamellbländskydd
910505103605	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	4000 K	80 lm/W	1 200 lm	Vit, perforerad reflektor utan lamellbländskydd
911401551032	DN142B 10S/830 PSU-E WR	3000 K	122 lm/W	1 200 lm	-
911401551132	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	3000 K	122 lm/W	1 200 lm	-
911401551432	DN142B 10S/840 PSU-E WR	4000 K	122 lm/W	1 200 lm	-
911401551532	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	4000 K	122 lm/W	1 200 lm	-

Order Code	Full Product Name	Korrelerad färgtemperatur (Nom)	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	Ljusflöde	Optiktyp
910505103596	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	3000 K	110 lm/W	2 250 lm	Fasetterad reflektor
910505103597	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	3000 K	110 lm/W	2 250 lm	Fasetterad reflektor
910505103601	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	4000 K	110 lm/W	2 250 lm	Fasetterad reflektor
910505103608	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	3000 K	92 lm/W	2 250 lm	Fasetterad reflektor
910505103610	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	4000 K	92 lm/W	2 250 lm	Fasetterad reflektor
910505103612	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	3000 K	111 lm/W	2 250 lm	Fasetterad reflektor
910505103614	DN142B 20S/840 WIA-E	4000 K	111 lm/W	2 250 lm	Fasetterad reflektor

CoreLine Downlight gen5

Order Code	Full Product Name	Korrelerad färgtemperatur (Nom)	Ljusutbyte (märkvärde)		Optiktyp
			(nom)	Ljusflöde	
	UGR19 IP54				
910505103616	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	3000 K	91 lm/W	2 250 lm	Fasetterad reflektor
910505103618	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	4000 K	91 lm/W	2 250 lm	Fasetterad reflektor
911401552032	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	3000 K	120 lm/W	2 300 lm	-
911401552432	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	4000 K	120 lm/W	2 300 lm	-
911401552532	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	4000 K	120 lm/W	2 300 lm	-
910505103588	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	3000 K	107 lm/W	1 150 lm	Fasetterad reflektor
910505103592	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	4000 K	107 lm/W	1 150 lm	Fasetterad reflektor
910505103593	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	4000 K	107 lm/W	1 150 lm	Fasetterad reflektor
911401551232	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	3000 K	117 lm/W	1 200 lm	-
911401551332	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	3000 K	117 lm/W	1 200 lm	-

Order Code	Full Product Name	Korrelerad färgtemperatur (Nom)	Ljusutbyte (märkvärde)		Optiktyp
			(nom)	Ljusflöde	
911401551632	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	4000 K	117 lm/W	1 200 lm	-
911401551732	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	4000 K	117 lm/W	1 200 lm	-
910505103594	DN142B 20S/830 PSD-E WR	3000 K	116 lm/W	2 350 lm	Vit, perforerad reflektor utan lamellbländskydd
910505103595	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	3000 K	116 lm/W	2 350 lm	Vit, perforerad reflektor utan lamellbländskydd
910505103598	DN142B 20S/840 PSD-E WR	4000 K	116 lm/W	2 350 lm	Vit, perforerad reflektor utan lamellbländskydd
910505103599	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	4000 K	116 lm/W	2 350 lm	Vit, perforerad reflektor utan lamellbländskydd
910505103609	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	4000 K	96 lm/W	2 350 lm	Vit, perforerad reflektor utan lamellbländskydd
910505103611	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	3000 K	116 lm/W	2 350 lm	Vit, perforerad reflektor utan lamellbländskydd
910505103613	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	4000 K	117 lm/W	2 350 lm	Vit, perforerad reflektor utan lamellbländskydd
910505103615	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	3000 K	95 lm/W	2 350 lm	Vit, perforerad reflektor utan lamellbländskydd
910505103617	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	4000 K	95 lm/W	2 350 lm	Vit, perforerad reflektor utan lamellbländskydd
911401551832	DN142B 20S/830	3000 K	122 lm/W	2 350 lm	-

CoreLine Downlight gen5

Order Code	Full Product Name	Korrelerad färgtemperatur (Nom)	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	Ljusflöde	Optiktyp
	PSU-E WR				
911401551932	DN142B 20S/830	3000 K	122 lm/W	2 350 lm	-

Order Code	Full Product Name	Korrelerad färgtemperatur (Nom)	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	Ljusflöde	Optiktyp
	PSU-E WR IP54				
911401552232	DN142B 20S/840 PSU-E WR	4000 K	122 lm/W	2 350 lm	-

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Ingångsspänning	Effektförbrukning
910505103586	DN142B 10S/830 PSD-E WR	220–240 V	10,7 W
910505103590	DN142B 10S/840 PSD-E WR	220–240 V	10,7 W
910505103603	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	220–240 V	14,9 W
910505103605	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	220–240 V	14,9 W
911401551032	DN142B 10S/830 PSU-E WR	220–240 V	9,8 W
911401551132	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	220–240 V	9,8 W
911401551432	DN142B 10S/840 PSU-E WR	220–240 V	9,8 W
911401551532	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	220–240 V	9,8 W
910505103596	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	220–240 V	20,5 W
910505103597	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	220–240 V	20,5 W
910505103601	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	220–240 V	20,5 W
910505103608	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	220–240 V	24,5 W
910505103610	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	220–240 V	24,5 W
910505103612	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	220–240 V	20,4 W
910505103614	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	220–240 V	20,4 W
910505103616	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	220–240 V	24,9 W
910505103618	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	220–240 V	24,9 W
911401552032	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	220–240 V	19,2 W
911401552432	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	220–240 V	19,2 W

Order Code	Full Product Name	Ingångsspänning	Effektförbrukning
911401552532	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	220–240 V	19,2 W
910505103588	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	220–240 V	10,7 W
910505103592	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	220–240 V	10,7 W
910505103593	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	220–240 V	10,7 W
911401551232	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	220–240 V	9,8 W
911401551332	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	220–240 V	9,8 W
911401551632	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	220–240 V	9,8 W
911401551732	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	220–240 V	9,8 W
910505103594	DN142B 20S/830 PSD-E WR	220–240 V	20,5 W
910505103595	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	220–240 V	20,5 W
910505103598	DN142B 20S/840 PSD-E WR	220–240 V	20,5 W
910505103599	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	220–240 V	20,5 W
910505103609	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	220–240 V	24,5 W
910505103611	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	220–240 V	20,4 W
910505103613	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	220–240 V	20,4 W
910505103615	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	220–240 V	24,9 W
910505103617	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	220–240 V	24,9 W
911401551832	DN142B 20S/830 PSU-E WR	220–240 V	19,2 W
911401551932	DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54	220–240 V	19,2 W
911401552232	DN142B 20S/840 PSU-E WR	220–240 V	19,2 W

Styrenheter och dimring

Order Code	Full Product Name	Dimbar	Max. dimringsnivå
910505103586	DN142B 10S/830 PSD-E WR	Ja	-
910505103590	DN142B 10S/840 PSD-E WR	Ja	-
910505103603	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	Ja	-
910505103605	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	Ja	-
911401551032	DN142B 10S/830 PSU-E WR	Nej	Ej tillämpligt
911401551132	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	Nej	Ej tillämpligt
911401551432	DN142B 10S/840 PSU-E WR	Nej	Ej tillämpligt
911401551532	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	Nej	Ej tillämpligt

Order Code	Full Product Name	Dimbar	Max. dimringsnivå
910505103596	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	Ja	-
910505103597	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	Ja	-
910505103601	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	Ja	-
910505103608	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	Ja	-
910505103610	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	Ja	-
910505103612	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	Ja	-
910505103614	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	Ja	-
910505103616	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	Ja	-

CoreLine Downlight gen5

Order Code	Full Product Name	Dimbar	Max. dimringsnivå
910505103618	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	Ja	-
911401552032	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	Nej	Ej tillämpligt
911401552432	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	Nej	Ej tillämpligt
911401552532	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	Nej	Ej tillämpligt
910505103588	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	Ja	-
910505103592	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	Ja	-
910505103593	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	Ja	-
911401551232	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	Nej	Ej tillämpligt
911401551332	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	Nej	Ej tillämpligt
911401551632	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	Nej	Ej tillämpligt
911401551732	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	Nej	Ej tillämpligt
910505103594	DN142B 20S/830 PSD-E WR	Ja	-

Order Code	Full Product Name	Dimbar	Max. dimringsnivå
910505103595	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	Ja	-
910505103598	DN142B 20S/840 PSD-E WR	Ja	-
910505103599	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	Ja	-
910505103609	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	Ja	-
910505103611	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	Ja	-
910505103613	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	Ja	-
910505103615	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	Ja	-
910505103617	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	Ja	-
911401551832	DN142B 20S/830 PSU-E WR	Nej	Ej tillämpligt
911401551932	DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54	Nej	Ej tillämpligt
911401552232	DN142B 20S/840 PSU-E WR	Nej	Ej tillämpligt

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Kod för kapslingsklass
910505103586	DN142B 10S/830 PSD-E WR	IP20
910505103590	DN142B 10S/840 PSD-E WR	IP20
910505103603	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	IP20
910505103605	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	IP20
911401551032	DN142B 10S/830 PSU-E WR	IP20
911401551132	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	IP20/54
911401551432	DN142B 10S/840 PSU-E WR	IP20
911401551532	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	IP20/54
910505103596	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	IP20
910505103597	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	IP20/54
910505103601	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	IP20
910505103608	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	IP20
910505103610	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	IP20
910505103612	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	IP20/54
910505103614	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	IP20/54
910505103616	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	IP20/54
910505103618	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	IP20/54
911401552032	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	IP20
911401552432	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	IP20
911401552532	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	IP20/54

Order Code	Full Product Name	Kod för kapslingsklass
910505103588	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	IP20
910505103592	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	IP20
910505103593	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	IP20/54
911401551232	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	IP20
911401551332	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	IP20/54
911401551632	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	IP20
911401551732	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	IP20/54
910505103594	DN142B 20S/830 PSD-E WR	IP20
910505103595	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	IP20/54
910505103598	DN142B 20S/840 PSD-E WR	IP20
910505103599	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	IP20/54
910505103609	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	IP20
910505103611	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	IP20/54
910505103613	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	IP20/54
910505103615	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	IP20/54
910505103617	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	IP20/54
911401551832	DN142B 20S/830 PSU-E WR	IP20
911401551932	DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54	IP20/54
911401552232	DN142B 20S/840 PSU-E WR	IP20

Nöddrift

Order Code	Full Product Name	Central nödbelysning	Nödbelysning	Uppskattad användningstid av nödbelysning (när den är fulladdad)
910505103586	DN142B 10S/830 PSD-E WR	Nej	-	-
910505103590	DN142B 10S/840 PSD-E WR	Nej	-	-
910505103603	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	Nej	Nödbelysning, 3 timmars	3 h

Order Code	Full Product Name	Central nödbelysning	Nödbelysning	Uppskattad användningstid av nödbelysning (när den är fulladdad)
			användning, grundversion	
910505103605	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	Nej	Nödbelysning, 3 timmars användning, grundversion	3 h

CoreLine Downlight gen5

Order Code	Full Product Name	Central nödbelysning	Nödbelysning	Uppskattad användningstid av nödbelysning (när den är fulladdad)
911401551032	DN142B 10S/830 PSU-E WR	-	-	-
911401551132	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	-	-	-
911401551432	DN142B 10S/840 PSU-E WR	-	-	-
911401551532	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	-	-	-
910505103596	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	Nej	-	-
910505103597	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	Nej	-	-
910505103601	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	Nej	-	-
910505103608	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	Nej	Nödbelysning, 3 timmars användning, grundversion	3 h
910505103610	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	Nej	Nödbelysning, 3 timmars användning, grundversion	3 h
910505103612	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	Nej	-	-
910505103614	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	Nej	-	-
910505103616	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	Nej	Nödbelysning, 3 timmars användning, grundversion	3 h
910505103618	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	Nej	Nödbelysning, 3 timmars användning, grundversion	3 h
911401552032	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	-	-	-
911401552432	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	-	-	-
911401552532	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	-	-	-
910505103588	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	Nej	-	-

Order Code	Full Product Name	Central nödbelysning	Nödbelysning	Uppskattad användningstid av nödbelysning (när den är fulladdad)
910505103592	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	Nej	-	-
910505103593	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	Nej	-	-
911401551232	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	-	-	-
911401551332	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	-	-	-
911401551632	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	-	-	-
911401551732	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	-	-	-
910505103594	DN142B 20S/830 PSD-E WR	Nej	-	-
910505103595	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	Nej	-	-
910505103598	DN142B 20S/840 PSD-E WR	Nej	-	-
910505103599	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	Nej	-	-
910505103609	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	Nej	Nödbelysning, 3 timmars användning, grundversion	3 h
910505103611	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	Nej	-	-
910505103613	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	Nej	-	-
910505103615	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	Nej	Nödbelysning, 3 timmars användning, grundversion	3 h
910505103617	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	Nej	Nödbelysning, 3 timmars användning, grundversion	3 h
911401551832	DN142B 20S/830 PSU-E WR	-	-	-
911401551932	DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54	-	-	-
911401552232	DN142B 20S/840 PSU-E WR	-	-	-

Användning och godkännande

CoreLine Downlight gen5

Order Code	Full Product Name	Flimmervärde (PstLM)
910505103586	DN142B 10S/830 PSD-E WR	-
910505103590	DN142B 10S/840 PSD-E WR	-
910505103603	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	-
910505103605	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	-
911401551032	DN142B 10S/830 PSU-E WR	0,5
911401551132	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	0,5
911401551432	DN142B 10S/840 PSU-E WR	0,5
911401551532	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	0,5
910505103596	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	-
910505103597	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	-
910505103601	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	-
910505103608	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	-
910505103610	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	-
910505103612	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	-
910505103614	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	-
910505103616	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	-
910505103618	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	-
911401552032	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	0,5
911401552432	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	0,5
911401552532	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	0,5

Order Code	Full Product Name	Flimmervärde (PstLM)
910505103588	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	-
910505103592	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	-
910505103593	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	-
911401551232	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	0,5
911401551332	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	0,5
911401551632	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	0,5
911401551732	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	0,5
910505103594	DN142B 20S/830 PSD-E WR	-
910505103595	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	-
910505103598	DN142B 20S/840 PSD-E WR	-
910505103599	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	-
910505103609	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	-
910505103611	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	-
910505103613	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	-
910505103615	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	-
910505103617	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	-
911401551832	DN142B 20S/830 PSU-E WR	0,5
911401551932	DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54	0,5
911401552232	DN142B 20S/840 PSU-E WR	0,5

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet	Tolerans för ljusflöde
910505103586	DN142B 10S/830 PSD-E WR	(0.432,0.404) SDCM $\leq$ 5	-10% / +10%
910505103590	DN142B 10S/840 PSD-E WR	(0.380,0.377) SDCM $\leq$ 5	-10% / +10%
910505103603	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	(0.435,0.405) SDCM $\leq$ 5	-10% / +10%
910505103605	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	(0.380,0.377) SDCM $\leq$ 5	-10% / +10%
911401551032	DN142B 10S/830 PSU-E WR	(0.432,0.404) SDCM $\leq$ 5	+/-10%
911401551132	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	(0.435,0.405) SDCM $\leq$ 5	+/-10%
911401551432	DN142B 10S/840 PSU-E WR	(0.380,0.377) SDCM $\leq$ 5	+/-10%
911401551532	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	(0.380,0.377) SDCM $\leq$ 5	+/-10%
910505103596	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	(0.435,0.404) SDCM $\leq$ 5	-10% / +10%
910505103597	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	(0.435,0.404) SDCM $\leq$ 5	-10% / +10%
910505103601	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	(0.380,0.377) SDCM $\leq$ 5	-10% / +10%
910505103608	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	(0.435,0.404) SDCM $\leq$ 5	-10% / +10%
910505103610	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	(0.380,0.377) SDCM $\leq$ 5	-10% / +10%

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet	Tolerans för ljusflöde
910505103612	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	(0.435,0.404) SDCM $\leq$ 5	-10% / +10%
910505103614	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	(0.380,0.377) SDCM $\leq$ 5	-10% / +10%
910505103616	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	(0.435,0.404) SDCM $\leq$ 5	-10% / +10%
910505103618	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	(0.380,0.377) SDCM $\leq$ 5	-10% / +10%
911401552032	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	(0.435,0.404) SDCM $\leq$ 5	+/-10%
911401552432	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	(0.380,0.377) SDCM $\leq$ 5	+/-10%
911401552532	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	(0.380,0.377) SDCM $\leq$ 5	+/-10%
910505103588	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	(0.432,0.404) SDCM $\leq$ 5	-10% / +10%
910505103592	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	(0.380,0.377) SDCM $\leq$ 5	-10% / +10%
910505103593	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	(0.380,0.377) SDCM $\leq$ 5	-10% / +10%
911401551232	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	(0.435,0.404) SDCM $\leq$ 5	+/-10%
911401551332	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	(0.435,0.405) SDCM $\leq$ 5	+/-10%
911401551632	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	(0.380,0.377) SDCM $\leq$ 5	+/-10%

CoreLine Downlight gen5

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet	Tolerans för ljusflöde
911401551732	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	(0.380,0.377) SDCM≤5	+/-10%
910505103594	DN142B 20S/830 PSD-E WR	(0.435,0.404) SDCM≤5	-10% / +10%
910505103595	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	(0.435,0.404) SDCM≤5	-10% / +10%
910505103598	DN142B 20S/840 PSD-E WR	(0.380,0.377) SDCM≤5	-10% / +10%
910505103599	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	(0.380,0.377) SDCM≤5	-10% / +10%
910505103609	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	(0.380,0.377) SDCM≤5	-10% / +10%
910505103611	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	(0.435,0.404) SDCM≤5	-10% / +10%


Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet	Tolerans för ljusflöde
910505103613	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	(0.380,0.377) SDCM≤5	-10% / +10%
910505103615	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	(0.435,0.404) SDCM≤5	-10% / +10%
910505103617	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	(0.380,0.377) SDCM≤5	-10% / +10%
911401551832	DN142B 20S/830 PSU-E WR	(0.435,0.404) SDCM≤5	+/-10%
911401551932	DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54	(0.435,0.404) SDCM≤5	+/-10%
911401552232	DN142B 20S/840 PSU-E WR	(0.380,0.377) SDCM≤5	+/-10%

Produktdata


Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
910505103586	DN142B 10S/830 PSD-E WR	DN142B
910505103590	DN142B 10S/840 PSD-E WR	DN142B
910505103603	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	DN142B
910505103605	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	DN142B
911401551032	DN142B 10S/830 PSU-E WR	-
911401551132	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	-
911401551432	DN142B 10S/840 PSU-E WR	-
911401551532	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	-
910505103596	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	DN142B
910505103597	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	DN142B
910505103601	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	DN142B
910505103608	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	DN142B
910505103610	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	DN142B
910505103612	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	DN142B
910505103614	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	DN142B
910505103616	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	DN142B
910505103618	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	DN142B
911401552032	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	-
911401552432	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	-
911401552532	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	-

Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
910505103588	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	DN142B
910505103592	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	DN142B
910505103593	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	DN142B
911401551232	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	-
911401551332	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	-
911401551632	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	-
911401551732	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	-
910505103594	DN142B 20S/830 PSD-E WR	DN142B
910505103595	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	DN142B
910505103598	DN142B 20S/840 PSD-E WR	DN142B
910505103599	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	DN142B
910505103609	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	DN142B
910505103611	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	DN142B
910505103613	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	DN142B
910505103615	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	DN142B
910505103617	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	DN142B
911401551832	DN142B 20S/830 PSU-E WR	-
911401551932	DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54	-
911401552232	DN142B 20S/840 PSU-E WR	-


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103586




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103618




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103597




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103605




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103603




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103615



Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103611




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103596




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103616

CoreLine Downlight gen5


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103612




**Polar Normal (separate) - DN142BI -
910505103601**




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103590




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103595




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103593




**Polar Normal (separate) - DN142BI -
910505103613**



Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103592




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103614




**Polar Normal (separate) - DN142BI -
910505103608**

CoreLine Downlight gen5


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103594




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103610




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103599




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103609




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103598




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103617




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103588




Polar Normal (separate) - null - 911401551032



Polar Normal (separate) - null - 911401551132






Polar Normal (separate) - null - 911401551232



Polar Normal (separate) - null - 911401551332

CoreLine Downlight gen5




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401551432

Polar Normal (separate) - null - 911401551532




Polar Normal (separate) - null - 911401551732



Polar Normal (separate) - null - 911401551632

Polar Normal (separate) - null - 911401551832


Polar Normal (separate) - null - 911401551932



Polar Normal (separate) - null - 911401552032

Polar Normal (separate) - null - 911401552232

Polar Normal (separate) - null - 911401552432



Polar Normal (separate) - null - 911401552532

CoreLine Downlight gen5

