



# Philips CoreLine Downlight: Kolay kurulum, mükemmel aydınlatma

## CoreLine Downlight gen5

Philips CoreLine Downlight, CoreLine'in yenilikçi, kullanımı kolay ve yüksek kaliteli gömme yukarıdan aydınlatma sözünü yerine getirir. CoreLine Downlight serisi, müşterilerinizin LED'e geçiş yapmasına yardımcı olan çekici bir toplam sahip olma maliyeti ile geleneksel armatürlerin bire bir değiştirilmesi için uygundur. Bu gömme iç mekan yukarıdan aydınlatmalar, genel aydınlatma ve ofis uygulamalarında (UGR 19) kullanım için tek tip ışık dağılımı sunar. Ayrıca anında enerji tasarrufu sağlarlar ve çok daha uzun bir kullanım ömrüne sahiptirler, bu sayede çevre dostu ve paranızın karşılığını tam olarak veren bir çözüm oluştururlar. CoreLine DN142B gömme yukarıdan aydınlatmaların standart geçme boyutları ve itmeli konnektörleri sayesinde montajı kolaydır. Bu ürün ailesinde, Interact ağ geçitleri, sensörler ve yazılımlarla kullanılabilen, dahili kablosuz iletişimli bir Interact ready seçeneği de mevcuttur.

### Faydaları

- Genel işletim maliyetini azaltmak için enerji tasarrufu ve daha uzun kullanım ömrü
- Bire bir değiştirme LED'e geçişi kolaylaştırır
- Ofis uygulamalarına uygun düşük parlama

## CoreLine Downlight gen5

### Özellikler

- İki geçme boyutunda mevcuttur (150 mm ve 200 mm)
- Beyaz reflektörlü yukarıdan aydınlatma UGR 25
- Alüminyum reflektörlü yukarıdan aydınlatma UGR 19
- Enerji verimli: 120 lm/W'a kadar
- Renk sıcaklığı seçenekleri: 3000 K ve 4000 K
- Sürücü seçenekleri: DALI ve Interact uyumlu kablosuz
- Opsiyonel acil durum aydınlatması versiyonları mevcuttur
- İsteğe bağlı IP54 modelleri mevcuttur





### Uygulama

- Ofisler
- İç mekan genel alanlar
- Resepsiyon ve bekleme salonu
- Toplantı odaları
- Koridorlar

### Güvenlik ve uyarılar

- Kablo ve DC konnektörüne aşırı güç uygulamayın, güç açılmadan önce konnektör klipsinin kilitlendiğinden emin olun.

### Boyutlu çizim



### ÜRÜN BİLGİLERİ



CoreLine Downlight DN142B  
Compact with White Reflector  
(WR)




CoreLine Downlight DN142B  
Compact with White Reflector  
(WR)

## CoreLine Downlight gen5

### ÜRÜN BİLGİLERİ

CoreLine Downlight DN142B  
Compact with UGR19



CoreLine Downlight DN142B  
Compact with UGR19



Product Detail Photo Coreline



Product Detail Photo Coreline



## CoreLine Downlight gen5

### Genel Bilgiler

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Tertibat dahildir    | Evet    |
| Sürücü birimi sayısı | 1 ünite |
| Service etiketi      | Evet    |

### Işık Teknik Ayrıntıları

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Işık kaynağının ışın açısı  | - ° |
| Renk oluşturma dizini (CRI) | >80 |

### Çalıştırma ve Elektrik

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Koruma sınıfı IEC       | Güvenlik sınıfı II |
| Hat Frekansı            | 50 to 60 Hz        |
| Rastgele anahtara uygun | Evet               |

### Mekanik ve Muhafaza

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Muhafaza Rengi               | Beyaz |
| Mekanik çarpışma koruma kodu | IK02  |

### Onay ve Uygulama

|                                           |                                                               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Ortam sıcaklığı aralığı                   | -20 ila +40 °C                                                |
| CE işareti                                | Evet                                                          |
| ENEC işareti                              | -                                                             |
| Alev alma işareti                         | Normal olarak<br>alev alan yüzeyler<br>üzerine montaj<br>için |
| Ateşleme teli testi                       | Sıcaklık 650 °C,<br>süre 30 sn                                |
| Stroboskopik etki görünürlük ölçümü (SVM) | 1                                                             |

### Genel Bilgiler

| Order Code | Full Product Name                    | Değiştirilebilen ışık kaynağı |
|------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| 10887500   | DN142B 10S/830 PSD-E WR              | -                             |
| 10888200   | DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54         | -                             |
| 10891200   | DN142B 10S/840 PSD-E WR              | -                             |
| 10892900   | DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54         | -                             |
| 10903200   | DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3         | -                             |
| 10905600   | DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3         | -                             |
| 50305299   | DN142B 10S/830 PSU-E WR              | Hayır                         |
| 50304599   | DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54         | Hayır                         |
| 50301499   | DN142B 10S/840 PSU-E WR              | Hayır                         |
| 50300799   | DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54         | Hayır                         |
| 10897400   | DN142B 20S/830 PSD-E UGR19           | -                             |
| 10898100   | DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54      | -                             |
| 10901800   | DN142B 20S/840 PSD-E UGR19           | -                             |
| 10902500   | DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54      | -                             |
| 10908700   | DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3      | -                             |
| 10910000   | DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3      | -                             |
| 10912400   | DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54      | -                             |
| 10914800   | DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54      | -                             |
| 10916200   | DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54 | -                             |
| 10918600   | DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54 | -                             |
| 50295699   | DN142B 20S/830 PSU-E UGR19           | Hayır                         |
| 50294999   | DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54      | Hayır                         |
| 50291899   | DN142B 20S/840 PSU-E UGR19           | Hayır                         |
| 50290199   | DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54      | Hayır                         |
| 10889900   | DN142B 10S/830 PSD-E UGR19           | -                             |
| 10890500   | DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54      | -                             |
| 10893600   | DN142B 10S/840 PSD-E UGR19           | -                             |
| 10894300   | DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54      | -                             |
| 10904900   | DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 ELB3      | -                             |
| 10906300   | DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3      | -                             |
| 50303899   | DN142B 10S/830 PSU-E UGR19           | Hayır                         |
| 50302199   | DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54      | Hayır                         |
| 50299499   | DN142B 10S/840 PSU-E UGR19           | Hayır                         |
| 50298799   | DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54      | Hayır                         |
| 10895000   | DN142B 20S/830 PSD-E WR              | -                             |
| 10896700   | DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54         | -                             |
| 10899800   | DN142B 20S/840 PSD-E WR              | -                             |
| 10900100   | DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54         | -                             |
| 10907000   | DN142B 20S/830 PSD-E WR ELB3         | -                             |
| 10909400   | DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3         | -                             |
| 10911700   | DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54         | -                             |
| 10913100   | DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54         | -                             |
| 10915500   | DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54    | -                             |
| 10917900   | DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54    | -                             |
| 50297099   | DN142B 20S/830 PSU-E WR              | Hayır                         |
| 50296399   | DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54         | Hayır                         |
| 50293299   | DN142B 20S/840 PSU-E WR              | Hayır                         |
| 50292599   | DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54         | Hayır                         |

### Işık Teknik Ayrıntıları

## CoreLine Downlight gen5

| Aydınlatma   |                                       |                     |                    |               |                                                 |
|--------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------------------------------------|
| Full Product |                                       | İlişkili Renk       | Verimi             |               |                                                 |
| Order Code   | Name                                  | Sıcaklığı<br>(Nom.) | (nominal)<br>(Nom) | Işık<br>Akısı | Optik sistem<br>türü                            |
| 10887500     | DN142B 10S/830<br>PSD-E WR            | 3000 K              | 112 lm/W           | 1.200 lm      | Örtücü<br>olmayan<br>perfore beyaz<br>reflektör |
| 10888200     | DN142B 10S/830<br>PSD-E WR IP54       | 3000 K              | 112 lm/W           | 1.200 lm      | Örtücü<br>olmayan<br>perfore beyaz<br>reflektör |
| 10891200     | DN142B 10S/840<br>PSD-E WR            | 4000 K              | 112 lm/W           | 1.200 lm      | Örtücü<br>olmayan<br>perfore beyaz<br>reflektör |
| 10892900     | DN142B 10S/840<br>PSD-E WR IP54       | 4000 K              | 112 lm/W           | 1.200 lm      | Örtücü<br>olmayan<br>perfore beyaz<br>reflektör |
| 10903200     | DN142B 10S/830<br>PSD-E WR ELB3       | 3000 K              | 80 lm/W            | 1.200 lm      | Örtücü<br>olmayan<br>perfore beyaz<br>reflektör |
| 10905600     | DN142B 10S/840<br>PSD-E WR ELB3       | 4000 K              | 80 lm/W            | 1.200 lm      | Örtücü<br>olmayan<br>perfore beyaz<br>reflektör |
| 50305299     | DN142B 10S/830<br>PSU-E WR            | 3000 K              | 122 lm/W           | 1.200 lm      | -                                               |
| 50304599     | DN142B 10S/830<br>PSU-E WR IP54       | 3000 K              | 122 lm/W           | 1.200 lm      | -                                               |
| 50301499     | DN142B 10S/840<br>PSU-E WR            | 4000 K              | 122 lm/W           | 1.200 lm      | -                                               |
| 50300799     | DN142B 10S/840<br>PSU-E WR IP54       | 4000 K              | 122 lm/W           | 1.200 lm      | -                                               |
| 10897400     | DN142B 20S/830<br>PSD-E UGR19         | 3000 K              | 110 lm/W           | 2.250 lm      | Kaplamalı<br>reflektör                          |
| 10898100     | DN142B 20S/830<br>PSD-E UGR19<br>IP54 | 3000 K              | 110 lm/W           | 2.250 lm      | Kaplamalı<br>reflektör                          |
| 10901800     | DN142B 20S/840<br>PSD-E UGR19         | 4000 K              | 110 lm/W           | 2.250 lm      | Kaplamalı<br>reflektör                          |
| 10902500     | DN142B 20S/840<br>PSD-E UGR19<br>IP54 | 4000 K              | 110 lm/W           | 2.250 lm      | Kaplamalı<br>reflektör                          |
| 10908700     | DN142B 20S/830<br>PSD-E UGR19<br>ELB3 | 3000 K              | 92 lm/W            | 2.250 lm      | Kaplamalı<br>reflektör                          |
| 10910000     | DN142B 20S/840<br>PSD-E UGR19<br>ELB3 | 4000 K              | 92 lm/W            | 2.250 lm      | Kaplamalı<br>reflektör                          |

| Aydınlatma   |                                            |                     |                    |               |                        |
|--------------|--------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|------------------------|
| Full Product |                                            | İlişkili Renk       | Verimi             |               |                        |
| Order Code   | Name                                       | Sıcaklığı<br>(Nom.) | (nominal)<br>(Nom) | Işık<br>Akısı | Optik sistem<br>türü   |
| 10912400     | DN142B 20S/830<br>WIA-E UGR19<br>IP54      | 3000 K              | 111 lm/W           | 2.250 lm      | Kaplamalı<br>reflektör |
| 10914800     | DN142B 20S/840<br>WIA-E UGR19<br>IP54      | 4000 K              | 111 lm/W           | 2.250 lm      | Kaplamalı<br>reflektör |
| 10916200     | DN142B 20S/830<br>WIA-E UGR19<br>ELB3 IP54 | 3000 K              | 91 lm/W            | 2.250 lm      | Kaplamalı<br>reflektör |
| 10918600     | DN142B 20S/840<br>WIA-E UGR19<br>ELB3 IP54 | 4000 K              | 91 lm/W            | 2.250 lm      | Kaplamalı<br>reflektör |
| 50295699     | DN142B 20S/830<br>PSU-E UGR19              | 3000 K              | 120 lm/W           | 2.300 lm      | -                      |
| 50294999     | DN142B 20S/830<br>PSU-E UGR19<br>IP54      | 3000 K              | 120 lm/W           | 2.300 lm      | -                      |
| 50291899     | DN142B 20S/840<br>PSU-E UGR19              | 4000 K              | 120 lm/W           | 2.300 lm      | -                      |
| 50290199     | DN142B 20S/840<br>PSU-E UGR19<br>IP54      | 4000 K              | 120 lm/W           | 2.300 lm      | -                      |
| 10889900     | DN142B 10S/830<br>PSD-E UGR19              | 3000 K              | 107 lm/W           | 1.150 lm      | Kaplamalı<br>reflektör |
| 10890500     | DN142B 10S/830<br>PSD-E UGR19<br>IP54      | 3000 K              | 107 lm/W           | 1.150 lm      | Kaplamalı<br>reflektör |
| 10893600     | DN142B 10S/840<br>PSD-E UGR19              | 4000 K              | 107 lm/W           | 1.150 lm      | Kaplamalı<br>reflektör |
| 10894300     | DN142B 10S/840<br>PSD-E UGR19<br>IP54      | 4000 K              | 107 lm/W           | 1.150 lm      | Kaplamalı<br>reflektör |
| 10904900     | DN142B 10S/830<br>PSD-E UGR19<br>ELB3      | 3000 K              | 77 lm/W            | 1.150 lm      | Kaplamalı<br>reflektör |
| 10906300     | DN142B 10S/840<br>PSD-E UGR19<br>ELB3      | 4000 K              | 77 lm/W            | 1.150 lm      | Kaplamalı<br>reflektör |
| 50303899     | DN142B 10S/830<br>PSU-E UGR19              | 3000 K              | 117 lm/W           | 1.200 lm      | -                      |
| 50302199     | DN142B 10S/830<br>PSU-E UGR19<br>IP54      | 3000 K              | 117 lm/W           | 1.200 lm      | -                      |
| 50299499     | DN142B 10S/840<br>PSU-E UGR19              | 4000 K              | 117 lm/W           | 1.200 lm      | -                      |
| 50298799     | DN142B 10S/840<br>PSU-E UGR19<br>IP54      | 4000 K              | 117 lm/W           | 1.200 lm      | -                      |

## CoreLine Downlight gen5

| Aydınlatma   |                                 |                     |                    |               |                                                 |
|--------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------------------------------------|
| Full Product |                                 | İlişkili Renk       | Verimi             |               |                                                 |
| Order Code   | Name                            | Sıcaklığı<br>(Nom.) | (nominal)<br>(Nom) | Işık<br>Akısı | Optik sistem<br>türü                            |
| 10895000     | DN142B 20S/830<br>PSD-E WR      | 3000 K              | 116 lm/W           | 2.350 lm      | Örtücü<br>olmayan<br>perfore beyaz<br>reflektör |
| 10896700     | DN142B 20S/830<br>PSD-E WR IP54 | 3000 K              | 116 lm/W           | 2.350 lm      | Örtücü<br>olmayan<br>perfore beyaz<br>reflektör |
| 10899800     | DN142B 20S/840<br>PSD-E WR      | 4000 K              | 116 lm/W           | 2.350 lm      | Örtücü<br>olmayan<br>perfore beyaz<br>reflektör |
| 10900100     | DN142B 20S/840<br>PSD-E WR IP54 | 4000 K              | 116 lm/W           | 2.350 lm      | Örtücü<br>olmayan<br>perfore beyaz<br>reflektör |
| 10907000     | DN142B 20S/830<br>PSD-E WR ELB3 | 3000 K              | 96 lm/W            | 2.350 lm      | Örtücü<br>olmayan<br>perfore beyaz<br>reflektör |
| 10909400     | DN142B 20S/840<br>PSD-E WR ELB3 | 4000 K              | 96 lm/W            | 2.350 lm      | Örtücü<br>olmayan<br>perfore beyaz<br>reflektör |

| Aydınlatma   |                                         |                     |                    |               |                                                 |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------------------------------------|
| Full Product |                                         | İlişkili Renk       | Verimi             |               |                                                 |
| Order Code   | Name                                    | Sıcaklığı<br>(Nom.) | (nominal)<br>(Nom) | Işık<br>Akısı | Optik sistem<br>türü                            |
| 10911700     | DN142B 20S/830<br>WIA-E WR IP54         | 3000 K              | 116 lm/W           | 2.350 lm      | Örtücü<br>olmayan<br>perfore beyaz<br>reflektör |
| 10913100     | DN142B 20S/840<br>WIA-E WR IP54         | 4000 K              | 117 lm/W           | 2.350 lm      | Örtücü<br>olmayan<br>perfore beyaz<br>reflektör |
| 10915500     | DN142B 20S/830<br>WIA-E WR ELB3<br>IP54 | 3000 K              | 95 lm/W            | 2.350 lm      | Örtücü<br>olmayan<br>perfore beyaz<br>reflektör |
| 10917900     | DN142B 20S/840<br>WIA-E WR ELB3<br>IP54 | 4000 K              | 95 lm/W            | 2.350 lm      | Örtücü<br>olmayan<br>perfore beyaz<br>reflektör |
| 50297099     | DN142B 20S/830<br>PSU-E WR              | 3000 K              | 122 lm/W           | 2.350 lm      | -                                               |
| 50296399     | DN142B 20S/830<br>PSU-E WR IP54         | 3000 K              | 122 lm/W           | 2.350 lm      | -                                               |
| 50293299     | DN142B 20S/840<br>PSU-E WR              | 4000 K              | 122 lm/W           | 2.350 lm      | -                                               |
| 50292599     | DN142B 20S/840<br>PSU-E WR IP54         | 4000 K              | 122 lm/W           | 2.350 lm      | -                                               |

### Çalıştırma ve Elektrik

| Order Code | Full Product Name                    | Giriş Voltajı | Güç Tüketimi |
|------------|--------------------------------------|---------------|--------------|
| 10887500   | DN142B 10S/830 PSD-E WR              | 220 ila 240 V | 10,7 W       |
| 10888200   | DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54         | 220 ila 240 V | 10,7 W       |
| 10891200   | DN142B 10S/840 PSD-E WR              | 220 ila 240 V | 10,7 W       |
| 10892900   | DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54         | 220 ila 240 V | 10,7 W       |
| 10903200   | DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3         | 220 ila 240 V | 14,9 W       |
| 10905600   | DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3         | 220 ila 240 V | 14,9 W       |
| 50305299   | DN142B 10S/830 PSU-E WR              | 220-240 V     | 9,8 W        |
| 50304599   | DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54         | 220-240 V     | 9,8 W        |
| 50301499   | DN142B 10S/840 PSU-E WR              | 220-240 V     | 9,8 W        |
| 50300799   | DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54         | 220-240 V     | 9,8 W        |
| 10897400   | DN142B 20S/830 PSD-E UGR19           | 220 ila 240 V | 20,5 W       |
| 10898100   | DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54      | 220 ila 240 V | 20,5 W       |
| 10901800   | DN142B 20S/840 PSD-E UGR19           | 220 ila 240 V | 20,5 W       |
| 10902500   | DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54      | 220 ila 240 V | 20,5 W       |
| 10908700   | DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3      | 220 ila 240 V | 24,5 W       |
| 10910000   | DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3      | 220 ila 240 V | 24,5 W       |
| 10912400   | DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54      | 220 ila 240 V | 20,4 W       |
| 10914800   | DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54      | 220 ila 240 V | 20,4 W       |
| 10916200   | DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54 | 220 ila 240 V | 24,9 W       |
| 10918600   | DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54 | 220 ila 240 V | 24,9 W       |
| 50295699   | DN142B 20S/830 PSU-E UGR19           | 220-240 V     | 19,2 W       |

| Order Code | Full Product Name               | Giriş Voltajı | Güç Tüketimi |
|------------|---------------------------------|---------------|--------------|
| 50294999   | DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54 | 220-240 V     | 19,2 W       |
| 50291899   | DN142B 20S/840 PSU-E UGR19      | 220-240 V     | 19,2 W       |
| 50290199   | DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54 | 220-240 V     | 19,2 W       |
| 10889900   | DN142B 10S/830 PSD-E UGR19      | 220 ila 240 V | 10,7 W       |
| 10890500   | DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54 | 220 ila 240 V | 10,7 W       |
| 10893600   | DN142B 10S/840 PSD-E UGR19      | 220 ila 240 V | 10,7 W       |
| 10894300   | DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54 | 220 ila 240 V | 10,7 W       |
| 10904900   | DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 ELB3 | 220 ila 240 V | 14,9 W       |
| 10906300   | DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3 | 220 ila 240 V | 14,9 W       |
| 50303899   | DN142B 10S/830 PSU-E UGR19      | 220-240 V     | 9,8 W        |
| 50302199   | DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54 | 220-240 V     | 9,8 W        |
| 50299499   | DN142B 10S/840 PSU-E UGR19      | 220-240 V     | 9,8 W        |
| 50298799   | DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54 | 220-240 V     | 9,8 W        |
| 10895000   | DN142B 20S/830 PSD-E WR         | 220 ila 240 V | 20,5 W       |
| 10896700   | DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54    | 220 ila 240 V | 20,5 W       |
| 10899800   | DN142B 20S/840 PSD-E WR         | 220 ila 240 V | 20,5 W       |
| 10900100   | DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54    | 220 ila 240 V | 20,5 W       |
| 10907000   | DN142B 20S/830 PSD-E WR ELB3    | 220 ila 240 V | 24,5 W       |
| 10909400   | DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3    | 220 ila 240 V | 24,5 W       |
| 10911700   | DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54    | 220 ila 240 V | 20,4 W       |
| 10913100   | DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54    | 220 ila 240 V | 20,4 W       |

## CoreLine Downlight gen5

| Order Code | Full Product Name                 | Giriş Voltajı | Güç Tüketimi |
|------------|-----------------------------------|---------------|--------------|
| 10915500   | DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54 | 220 ila 240 V | 24,9 W       |
| 10917900   | DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54 | 220 ila 240 V | 24,9 W       |
| 50297099   | DN142B 20S/830 PSU-E WR           | 220-240 V     | 19,2 W       |

| Order Code | Full Product Name            | Giriş Voltajı | Güç Tüketimi |
|------------|------------------------------|---------------|--------------|
| 50296399   | DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54 | 220-240 V     | 19,2 W       |
| 50293299   | DN142B 20S/840 PSU-E WR      | 220-240 V     | 19,2 W       |
| 50292599   | DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54 | 220-240 V     | 19,2 W       |

### Kontroller ve Dim Etme

| Order Code | Full Product Name                    | Dim Edilebilir | Maksimum dim seviyesi |
|------------|--------------------------------------|----------------|-----------------------|
| 10887500   | DN142B 10S/830 PSD-E WR              | Evet           | -                     |
| 10888200   | DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54         | Evet           | -                     |
| 10891200   | DN142B 10S/840 PSD-E WR              | Evet           | -                     |
| 10892900   | DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54         | Evet           | -                     |
| 10903200   | DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3         | Evet           | -                     |
| 10905600   | DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3         | Evet           | -                     |
| 50305299   | DN142B 10S/830 PSU-E WR              | Hayır          | Yok                   |
| 50304599   | DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54         | Hayır          | Yok                   |
| 50301499   | DN142B 10S/840 PSU-E WR              | Hayır          | Yok                   |
| 50300799   | DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54         | Hayır          | Yok                   |
| 10897400   | DN142B 20S/830 PSD-E UGR19           | Evet           | -                     |
| 10898100   | DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54      | Evet           | -                     |
| 10901800   | DN142B 20S/840 PSD-E UGR19           | Evet           | -                     |
| 10902500   | DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54      | Evet           | -                     |
| 10908700   | DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3      | Evet           | -                     |
| 10910000   | DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3      | Evet           | -                     |
| 10912400   | DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54      | Evet           | -                     |
| 10914800   | DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54      | Evet           | -                     |
| 10916200   | DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54 | Evet           | -                     |
| 10918600   | DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54 | Evet           | -                     |
| 50295699   | DN142B 20S/830 PSU-E UGR19           | Hayır          | Yok                   |
| 50294999   | DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54      | Hayır          | Yok                   |
| 50291899   | DN142B 20S/840 PSU-E UGR19           | Hayır          | Yok                   |

| Order Code | Full Product Name                 | Dim Edilebilir | Maksimum dim seviyesi |
|------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------|
| 50290199   | DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54   | Hayır          | Yok                   |
| 10889900   | DN142B 10S/830 PSD-E UGR19        | Evet           | -                     |
| 10890500   | DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54   | Evet           | -                     |
| 10893600   | DN142B 10S/840 PSD-E UGR19        | Evet           | -                     |
| 10894300   | DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54   | Evet           | -                     |
| 10904900   | DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 ELB3   | Evet           | -                     |
| 10906300   | DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3   | Evet           | -                     |
| 50303899   | DN142B 10S/830 PSU-E UGR19        | Hayır          | Yok                   |
| 50302199   | DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54   | Hayır          | Yok                   |
| 50299499   | DN142B 10S/840 PSU-E UGR19        | Hayır          | Yok                   |
| 50298799   | DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54   | Hayır          | Yok                   |
| 10895000   | DN142B 20S/830 PSD-E WR           | Evet           | -                     |
| 10896700   | DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54      | Evet           | -                     |
| 10899800   | DN142B 20S/840 PSD-E WR           | Evet           | -                     |
| 10900100   | DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54      | Evet           | -                     |
| 10907000   | DN142B 20S/830 PSD-E WR ELB3      | Evet           | -                     |
| 10909400   | DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3      | Evet           | -                     |
| 10911700   | DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54      | Evet           | -                     |
| 10913100   | DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54      | Evet           | -                     |
| 10915500   | DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54 | Evet           | -                     |
| 10917900   | DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54 | Evet           | -                     |
| 50297099   | DN142B 20S/830 PSU-E WR           | Hayır          | Yok                   |
| 50296399   | DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54      | Hayır          | Yok                   |
| 50293299   | DN142B 20S/840 PSU-E WR           | Hayır          | Yok                   |
| 50292599   | DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54      | Hayır          | Yok                   |

### Mekanik ve Muhafaza

| Order Code | Full Product Name               | Girişime Karşı Koruma Sınıfı |
|------------|---------------------------------|------------------------------|
| 10887500   | DN142B 10S/830 PSD-E WR         | IP20                         |
| 10888200   | DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54    | IP20/54                      |
| 10891200   | DN142B 10S/840 PSD-E WR         | IP20                         |
| 10892900   | DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54    | IP20/54                      |
| 10903200   | DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3    | IP20                         |
| 10905600   | DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3    | IP20                         |
| 50305299   | DN142B 10S/830 PSU-E WR         | IP20                         |
| 50304599   | DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54    | IP20/54                      |
| 50301499   | DN142B 10S/840 PSU-E WR         | IP20                         |
| 50300799   | DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54    | IP20/54                      |
| 10897400   | DN142B 20S/830 PSD-E UGR19      | IP20                         |
| 10898100   | DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54 | IP20/54                      |
| 10901800   | DN142B 20S/840 PSD-E UGR19      | IP20                         |
| 10902500   | DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54 | IP20/54                      |

| Order Code | Full Product Name                    | Girişime Karşı Koruma Sınıfı |
|------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 10908700   | DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3      | IP20                         |
| 10910000   | DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3      | IP20                         |
| 10912400   | DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54      | IP20/54                      |
| 10914800   | DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54      | IP20/54                      |
| 10916200   | DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54 | IP20/54                      |
| 10918600   | DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54 | IP20/54                      |
| 50295699   | DN142B 20S/830 PSU-E UGR19           | IP20                         |
| 50294999   | DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54      | IP20/54                      |
| 50291899   | DN142B 20S/840 PSU-E UGR19           | IP20                         |
| 50290199   | DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54      | IP20/54                      |
| 10889900   | DN142B 10S/830 PSD-E UGR19           | IP20                         |
| 10890500   | DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54      | IP20/54                      |
| 10893600   | DN142B 10S/840 PSD-E UGR19           | IP20                         |
| 10894300   | DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54      | IP20/54                      |

## CoreLine Downlight gen5

| Order Code | Full Product Name               | Girişime Karşı Koruma Sınıfı |
|------------|---------------------------------|------------------------------|
| 10904900   | DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 ELB3 | IP20                         |
| 10906300   | DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3 | IP20                         |
| 50303899   | DN142B 10S/830 PSU-E UGR19      | IP20                         |
| 50302199   | DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54 | IP20/54                      |
| 50299499   | DN142B 10S/840 PSU-E UGR19      | IP20                         |
| 50298799   | DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54 | IP20/54                      |
| 10895000   | DN142B 20S/830 PSD-E WR         | IP20                         |
| 10896700   | DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54    | IP20/54                      |
| 10899800   | DN142B 20S/840 PSD-E WR         | IP20                         |
| 10900100   | DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54    | IP20/54                      |

| Order Code | Full Product Name                 | Girişime Karşı Koruma Sınıfı |
|------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 10907000   | DN142B 20S/830 PSD-E WR ELB3      | IP20                         |
| 10909400   | DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3      | IP20                         |
| 10911700   | DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54      | IP20/54                      |
| 10913100   | DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54      | IP20/54                      |
| 10915500   | DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54 | IP20/54                      |
| 10917900   | DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54 | IP20/54                      |
| 50297099   | DN142B 20S/830 PSU-E WR           | IP20                         |
| 50296399   | DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54      | IP20/54                      |
| 50293299   | DN142B 20S/840 PSU-E WR           | IP20                         |
| 50292599   | DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54      | IP20/54                      |

### Acil Durumda Çalıştırma

| Order Code | Full Product Name               | Merkezi    |                                                   | Acil durum aydınlatmasının süresi (tamamen şarj olduğunda) |
|------------|---------------------------------|------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|            |                                 | Acil Durum | Acil durum aydınlatması                           |                                                            |
| 10887500   | DN142B 10S/830 PSD-E WR         | Hayır      | -                                                 | -                                                          |
| 10888200   | DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54    | Hayır      | -                                                 | -                                                          |
| 10891200   | DN142B 10S/840 PSD-E WR         | Hayır      | -                                                 | -                                                          |
| 10892900   | DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54    | Hayır      | -                                                 | -                                                          |
| 10903200   | DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3    | Hayır      | 3 saatlik acil durum aydınlatması, temel versiyon | 3 h                                                        |
| 10905600   | DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3    | Hayır      | 3 saatlik acil durum aydınlatması, temel versiyon | 3 h                                                        |
| 50305299   | DN142B 10S/830 PSU-E WR         | -          | -                                                 | -                                                          |
| 50304599   | DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54    | -          | -                                                 | -                                                          |
| 50301499   | DN142B 10S/840 PSU-E WR         | -          | -                                                 | -                                                          |
| 50300799   | DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54    | -          | -                                                 | -                                                          |
| 10897400   | DN142B 20S/830 PSD-E UGR19      | Hayır      | -                                                 | -                                                          |
| 10898100   | DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54 | Hayır      | -                                                 | -                                                          |
| 10901800   | DN142B 20S/840 PSD-E UGR19      | Hayır      | -                                                 | -                                                          |
| 10902500   | DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54 | Hayır      | -                                                 | -                                                          |
| 10908700   | DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3 | Hayır      | 3 saatlik acil durum                              | 3 h                                                        |

| Order Code | Full Product Name                    | Merkezi    |                                                   | Acil durum aydınlatmasının süresi (tamamen şarj olduğunda) |
|------------|--------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|            |                                      | Acil Durum | Acil durum aydınlatması                           |                                                            |
|            |                                      |            | aydınlatması, temel versiyon                      |                                                            |
| 10910000   | DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3      | Hayır      | 3 saatlik acil durum aydınlatması, temel versiyon | 3 h                                                        |
| 10912400   | DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54      | Hayır      | -                                                 | -                                                          |
| 10914800   | DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54      | Hayır      | -                                                 | -                                                          |
| 10916200   | DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54 | Hayır      | 3 saatlik acil durum aydınlatması, temel versiyon | 3 h                                                        |
| 10918600   | DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54 | Hayır      | 3 saatlik acil durum aydınlatması, temel versiyon | 3 h                                                        |
| 50295699   | DN142B 20S/830 PSU-E UGR19           | -          | -                                                 | -                                                          |
| 50294999   | DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54      | -          | -                                                 | -                                                          |
| 50291899   | DN142B 20S/840 PSU-E UGR19           | -          | -                                                 | -                                                          |
| 50290199   | DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54      | -          | -                                                 | -                                                          |
| 10889900   | DN142B 10S/830 PSD-E UGR19           | Hayır      | -                                                 | -                                                          |
| 10890500   | DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54      | Hayır      | -                                                 | -                                                          |
| 10893600   | DN142B 10S/840 PSD-E UGR19           | Hayır      | -                                                 | -                                                          |
| 10894300   | DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54      | Hayır      | -                                                 | -                                                          |



## CoreLine Downlight gen5

| Order Code | Full Product Name                  | Merkezi<br>Acil<br>Durum | Acil durum<br>aydınlatması                                 | Acil durum<br>aydınlatmasının<br>süresi (tamamen<br>şarj olduğunda) |
|------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 10904900   | DN142B 10S/830<br>PSD-E UGR19 ELB3 | Hayır                    | 3 saatlik acil<br>durum<br>aydınlatması,<br>temel versiyon | 3 h                                                                 |
| 10906300   | DN142B 10S/840<br>PSD-E UGR19 ELB3 | Hayır                    | 3 saatlik acil<br>durum<br>aydınlatması,<br>temel versiyon | 3 h                                                                 |
| 50303899   | DN142B 10S/830<br>PSU-E UGR19      | -                        | -                                                          | -                                                                   |
| 50302199   | DN142B 10S/830<br>PSU-E UGR19 IP54 | -                        | -                                                          | -                                                                   |
| 50299499   | DN142B 10S/840<br>PSU-E UGR19      | -                        | -                                                          | -                                                                   |
| 50298799   | DN142B 10S/840<br>PSU-E UGR19 IP54 | -                        | -                                                          | -                                                                   |
| 10895000   | DN142B 20S/830<br>PSD-E WR         | Hayır                    | -                                                          | -                                                                   |
| 10896700   | DN142B 20S/830<br>PSD-E WR IP54    | Hayır                    | -                                                          | -                                                                   |
| 10899800   | DN142B 20S/840<br>PSD-E WR         | Hayır                    | -                                                          | -                                                                   |
| 10900100   | DN142B 20S/840<br>PSD-E WR IP54    | Hayır                    | -                                                          | -                                                                   |
| 10907000   | DN142B 20S/830<br>PSD-E WR ELB3    | Hayır                    | 3 saatlik acil<br>durum                                    | 3 h                                                                 |

| Order Code | Full Product Name                    | Merkezi<br>Acil<br>Durum | Acil durum<br>aydınlatması                                 | Acil durum<br>aydınlatmasının<br>süresi (tamamen<br>şarj olduğunda) |
|------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|            |                                      |                          | aydınlatması,<br>temel versiyon                            |                                                                     |
| 10909400   | DN142B 20S/840<br>PSD-E WR ELB3      | Hayır                    | 3 saatlik acil<br>durum<br>aydınlatması,<br>temel versiyon | 3 h                                                                 |
| 10911700   | DN142B 20S/830<br>WIA-E WR IP54      | Hayır                    | -                                                          | -                                                                   |
| 10913100   | DN142B 20S/840<br>WIA-E WR IP54      | Hayır                    | -                                                          | -                                                                   |
| 10915500   | DN142B 20S/830<br>WIA-E WR ELB3 IP54 | Hayır                    | 3 saatlik acil<br>durum<br>aydınlatması,<br>temel versiyon | 3 h                                                                 |
| 10917900   | DN142B 20S/840<br>WIA-E WR ELB3 IP54 | Hayır                    | 3 saatlik acil<br>durum<br>aydınlatması,<br>temel versiyon | 3 h                                                                 |
| 50297099   | DN142B 20S/830<br>PSU-E WR           | -                        | -                                                          | -                                                                   |
| 50296399   | DN142B 20S/830<br>PSU-E WR IP54      | -                        | -                                                          | -                                                                   |
| 50293299   | DN142B 20S/840<br>PSU-E WR           | -                        | -                                                          | -                                                                   |
| 50292599   | DN142B 20S/840<br>PSU-E WR IP54      | -                        | -                                                          | -                                                                   |

### Onay ve Uygulama

| Order Code | Full Product Name               | Titreme değeri (PstLM) - EN<br>61000-3-3'e göre titreme<br>değeri |
|------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 10887500   | DN142B 10S/830 PSD-E WR         | -                                                                 |
| 10888200   | DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54    | -                                                                 |
| 10891200   | DN142B 10S/840 PSD-E WR         | -                                                                 |
| 10892900   | DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54    | -                                                                 |
| 10903200   | DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3    | -                                                                 |
| 10905600   | DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3    | -                                                                 |
| 50305299   | DN142B 10S/830 PSU-E WR         | 0,5                                                               |
| 50304599   | DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54    | 0,5                                                               |
| 50301499   | DN142B 10S/840 PSU-E WR         | 0,5                                                               |
| 50300799   | DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54    | 0,5                                                               |
| 10897400   | DN142B 20S/830 PSD-E UGR19      | -                                                                 |
| 10898100   | DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54 | -                                                                 |
| 10901800   | DN142B 20S/840 PSD-E UGR19      | -                                                                 |
| 10902500   | DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54 | -                                                                 |
| 10908700   | DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3 | -                                                                 |
| 10910000   | DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3 | -                                                                 |
| 10912400   | DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54 | -                                                                 |

| Order Code | Full Product Name                    | Titreme değeri (PstLM) - EN<br>61000-3-3'e göre titreme<br>değeri |
|------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 10914800   | DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54      | -                                                                 |
| 10916200   | DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54 | -                                                                 |
| 10918600   | DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54 | -                                                                 |
| 50295699   | DN142B 20S/830 PSU-E UGR19           | 0,5                                                               |
| 50294999   | DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54      | 0,5                                                               |
| 50291899   | DN142B 20S/840 PSU-E UGR19           | 0,5                                                               |
| 50290199   | DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54      | 0,5                                                               |
| 10889900   | DN142B 10S/830 PSD-E UGR19           | -                                                                 |
| 10890500   | DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54      | -                                                                 |
| 10893600   | DN142B 10S/840 PSD-E UGR19           | -                                                                 |
| 10894300   | DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54      | -                                                                 |
| 10904900   | DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 ELB3      | -                                                                 |
| 10906300   | DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3      | -                                                                 |
| 50303899   | DN142B 10S/830 PSU-E UGR19           | 0,5                                                               |
| 50302199   | DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54      | 0,5                                                               |
| 50299499   | DN142B 10S/840 PSU-E UGR19           | 0,5                                                               |
| 50298799   | DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54      | 0,5                                                               |

## CoreLine Downlight gen5

| Order Code | Full Product Name            | Titreme değeri (PstLM) - EN 61000-3-3'e göre titreme değeri |
|------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 10895000   | DN142B 20S/830 PSD-E WR      | -                                                           |
| 10896700   | DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54 | -                                                           |
| 10899800   | DN142B 20S/840 PSD-E WR      | -                                                           |
| 10900100   | DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54 | -                                                           |
| 10907000   | DN142B 20S/830 PSD-E WR ELB3 | -                                                           |
| 10909400   | DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3 | -                                                           |
| 10911700   | DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54 | -                                                           |

| Order Code | Full Product Name                 | Titreme değeri (PstLM) - EN 61000-3-3'e göre titreme değeri |
|------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 10913100   | DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54      | -                                                           |
| 10915500   | DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54 | -                                                           |
| 10917900   | DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54 | -                                                           |
| 50297099   | DN142B 20S/830 PSU-E WR           | 0,5                                                         |
| 50296399   | DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54      | 0,5                                                         |
| 50293299   | DN142B 20S/840 PSU-E WR           | 0,5                                                         |
| 50292599   | DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54      | 0,5                                                         |

### Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

| Order Code | Full Product Name                    | Başlangıç renk türü     | Işık akısı toleransı |
|------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| 10887500   | DN142B 10S/830 PSD-E WR              | (0.432,0.404)<br>SDCM≤5 | -10% / +10%          |
| 10888200   | DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54         | (0.435,0.405)<br>SDCM≤5 | -10% / +10%          |
| 10891200   | DN142B 10S/840 PSD-E WR              | (0.380,0.377)<br>SDCM≤5 | -10% / +10%          |
| 10892900   | DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54         | (0.380,0.377)<br>SDCM≤5 | -10% / +10%          |
| 10903200   | DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3         | (0.435,0.405)<br>SDCM≤5 | -10% / +10%          |
| 10905600   | DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3         | (0.380,0.377)<br>SDCM≤5 | -10% / +10%          |
| 50305299   | DN142B 10S/830 PSU-E WR              | (0.432,0.404)<br>SDCM≤5 | +/-10%               |
| 50304599   | DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54         | (0.435,0.405)<br>SDCM≤5 | +/-10%               |
| 50301499   | DN142B 10S/840 PSU-E WR              | (0.380,0.377)<br>SDCM≤5 | +/-10%               |
| 50300799   | DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54         | (0.380,0.377)<br>SDCM≤5 | +/-10%               |
| 10897400   | DN142B 20S/830 PSD-E UGR19           | (0.435,0.404)<br>SDCM≤5 | -10% / +10%          |
| 10898100   | DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54      | (0.435,0.404)<br>SDCM≤5 | -10% / +10%          |
| 10901800   | DN142B 20S/840 PSD-E UGR19           | (0.380,0.377)<br>SDCM≤5 | -10% / +10%          |
| 10902500   | DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54      | (0.380,0.377)<br>SDCM≤5 | -10% / +10%          |
| 10908700   | DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3      | (0.435,0.404)<br>SDCM≤5 | -10% / +10%          |
| 10910000   | DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3      | (0.380,0.377)<br>SDCM≤5 | -10% / +10%          |
| 10912400   | DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54      | (0.435,0.404)<br>SDCM≤5 | -10% / +10%          |
| 10914800   | DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54      | (0.380,0.377)<br>SDCM≤5 | -10% / +10%          |
| 10916200   | DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54 | (0.435,0.404)<br>SDCM≤5 | -10% / +10%          |

| Order Code | Full Product Name                    | Başlangıç renk türü     | Işık akısı toleransı |
|------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| 10918600   | DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54 | (0.380,0.377)<br>SDCM≤5 | -10% / +10%          |
| 50295699   | DN142B 20S/830 PSU-E UGR19           | (0.435,0.404)<br>SDCM≤5 | +/-10%               |
| 50294999   | DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54      | (0.435,0.404)<br>SDCM≤5 | +/-10%               |
| 50291899   | DN142B 20S/840 PSU-E UGR19           | (0.380,0.377)<br>SDCM≤5 | +/-10%               |
| 50290199   | DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54      | (0.380,0.377)<br>SDCM≤5 | +/-10%               |
| 10889900   | DN142B 10S/830 PSD-E UGR19           | (0.432,0.404)<br>SDCM≤5 | -10% / +10%          |
| 10890500   | DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54      | (0.435,0.405)<br>SDCM≤5 | -10% / +10%          |
| 10893600   | DN142B 10S/840 PSD-E UGR19           | (0.380,0.377)<br>SDCM≤5 | -10% / +10%          |
| 10894300   | DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54      | (0.380,0.377)<br>SDCM≤5 | -10% / +10%          |
| 10904900   | DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 ELB3      | (0.435,0.405)<br>SDCM≤5 | -10% / +10%          |
| 10906300   | DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3      | (0.380,0.377)<br>SDCM≤5 | -10% / +10%          |
| 50303899   | DN142B 10S/830 PSU-E UGR19           | (0.435,0.404)<br>SDCM≤5 | +/-10%               |
| 50302199   | DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54      | (0.435,0.405)<br>SDCM≤5 | +/-10%               |
| 50299499   | DN142B 10S/840 PSU-E UGR19           | (0.380,0.377)<br>SDCM≤5 | +/-10%               |
| 50298799   | DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54      | (0.380,0.377)<br>SDCM≤5 | +/-10%               |
| 10895000   | DN142B 20S/830 PSD-E WR              | (0.435,0.404)<br>SDCM≤5 | -10% / +10%          |
| 10896700   | DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54         | (0.435,0.404)<br>SDCM≤5 | -10% / +10%          |
| 10899800   | DN142B 20S/840 PSD-E WR              | (0.380,0.377)<br>SDCM≤5 | -10% / +10%          |
| 10900100   | DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54         | (0.380,0.377)<br>SDCM≤5 | -10% / +10%          |

## CoreLine Downlight gen5

| Order Code | Full Product Name            | Başlangıç renk türü | Işık akısı toleransı |
|------------|------------------------------|---------------------|----------------------|
| 10907000   | DN142B 20S/830 PSD-E WR ELB3 | (0.435,0.404)       | -10% / +10%          |
|            | SDCM≤5                       |                     |                      |
| 10909400   | DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3 | (0.380,0.377)       | -10% / +10%          |
|            | SDCM≤5                       |                     |                      |
| 10911700   | DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54 | (0.435,0.404)       | -10% / +10%          |
|            | SDCM≤5                       |                     |                      |
| 10913100   | DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54 | (0.380,0.377)       | -10% / +10%          |
|            | SDCM≤5                       |                     |                      |
| 10915500   | DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 | (0.435,0.404)       | -10% / +10%          |
|            | IP54                         | SDCM≤5              |                      |

| Order Code | Full Product Name            | Başlangıç renk türü | Işık akısı toleransı |
|------------|------------------------------|---------------------|----------------------|
| 10917900   | DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 | (0.380,0.377)       | -10% / +10%          |
|            | IP54                         | SDCM≤5              |                      |
| 50297099   | DN142B 20S/830 PSU-E WR      | (0.435,0.404)       | +/-10%               |
|            | SDCM≤5                       |                     |                      |
| 50296399   | DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54 | (0.435,0.404)       | +/-10%               |
|            | SDCM≤5                       |                     |                      |
| 50293299   | DN142B 20S/840 PSU-E WR      | (0.380,0.377)       | +/-10%               |
|            | SDCM≤5                       |                     |                      |
| 50292599   | DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54 | (0.380,0.377)       | +/-10%               |
|            | SDCM≤5                       |                     |                      |




### Ürün Verileri

| Order Code | Full Product Name                    | Ürün ailesi kodu |
|------------|--------------------------------------|------------------|
| 10887500   | DN142B 10S/830 PSD-E WR              | DN142B           |
| 10888200   | DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54         | DN142B           |
| 10891200   | DN142B 10S/840 PSD-E WR              | DN142B           |
| 10892900   | DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54         | DN142B           |
| 10903200   | DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3         | DN142B           |
| 10905600   | DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3         | DN142B           |
| 50305299   | DN142B 10S/830 PSU-E WR              | -                |
| 50304599   | DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54         | -                |
| 50301499   | DN142B 10S/840 PSU-E WR              | -                |
| 50300799   | DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54         | -                |
| 10897400   | DN142B 20S/830 PSD-E UGR19           | DN142B           |
| 10898100   | DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54      | DN142B           |
| 10901800   | DN142B 20S/840 PSD-E UGR19           | DN142B           |
| 10902500   | DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54      | DN142B           |
| 10908700   | DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3      | DN142B           |
| 10910000   | DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3      | DN142B           |
| 10912400   | DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54      | DN142B           |
| 10914800   | DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54      | DN142B           |
| 10916200   | DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54 | DN142B           |
| 10918600   | DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54 | DN142B           |
| 50295699   | DN142B 20S/830 PSU-E UGR19           | -                |
| 50294999   | DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54      | -                |
| 50291899   | DN142B 20S/840 PSU-E UGR19           | -                |
| 50290199   | DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54      | -                |

| Order Code | Full Product Name                 | Ürün ailesi kodu |
|------------|-----------------------------------|------------------|
| 10889900   | DN142B 10S/830 PSD-E UGR19        | DN142B           |
| 10890500   | DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54   | DN142B           |
| 10893600   | DN142B 10S/840 PSD-E UGR19        | DN142B           |
| 10894300   | DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54   | DN142B           |
| 10904900   | DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 ELB3   | DN142B           |
| 10906300   | DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3   | DN142B           |
| 50303899   | DN142B 10S/830 PSU-E UGR19        | -                |
| 50302199   | DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54   | -                |
| 50299499   | DN142B 10S/840 PSU-E UGR19        | -                |
| 50298799   | DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54   | -                |
| 10895000   | DN142B 20S/830 PSD-E WR           | DN142B           |
| 10896700   | DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54      | DN142B           |
| 10899800   | DN142B 20S/840 PSD-E WR           | DN142B           |
| 10900100   | DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54      | DN142B           |
| 10907000   | DN142B 20S/830 PSD-E WR ELB3      | DN142B           |
| 10909400   | DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3      | DN142B           |
| 10911700   | DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54      | DN142B           |
| 10913100   | DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54      | DN142B           |
| 10915500   | DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54 | DN142B           |
| 10917900   | DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54 | DN142B           |
| 50297099   | DN142B 20S/830 PSU-E WR           | -                |
| 50296399   | DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54      | -                |
| 50293299   | DN142B 20S/840 PSU-E WR           | -                |
| 50292599   | DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54      | -                |

# CoreLine Downlight gen5




## Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - DN142BI -  
910505103586

Polar Normal (separate) - DN142BI -  
910505103618




Polar Normal (separate) - DN142BI -  
910505103597



Polar Normal (separate) - DN142BI -  
910505103605

Polar Normal (separate) - DN142BI -  
910505103603

Polar Normal (separate) - DN142BI -  
910505103591




Polar Normal (separate) - DN142BI -  
910505103607

Polar Normal (separate) - DN142BI -  
910505103615


Polar Normal (separate) - DN142BI -  
910505103611

# CoreLine Downlight gen5


## Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN142BI -  
910505103596




Polar Normal (separate) - DN142BI -  
910505103616




Polar Normal (separate) - DN142BI -  
910505103612




Polar Normal (separate) - DN142BI -  
910505103601




Polar Normal (separate) - DN142BI -  
910505103589




Polar Normal (separate) - DN142BI -  
910505103604



Polar Normal (separate) - DN142BI -  
910505103590




Polar Normal (separate) - DN142BI -  
910505103595




Polar Normal (separate) - DN142BI -  
910505103593

# CoreLine Downlight gen5


## Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN142BI -  
910505103613




Polar Normal (separate) - DN142BI -  
910505103592




Polar Normal (separate) - DN142BI -  
910505103602




Polar Normal (separate) - DN142BI -  
910505103614




Polar Normal (separate) - DN142BI -  
910505103608




Polar Normal (separate) - DN142BI -  
910505103594



Polar Normal (separate) - DN142BI -  
910505103610






Polar Normal (separate) - DN142BI -  
910505103599



Polar Normal (separate) - DN142BI -  
910505103587

# CoreLine Downlight gen5




## Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103609

Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103598




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103617



Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103606

Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103588

Polar Normal (separate) - null - 911401552332






Polar Normal (separate) - null - 911401551132

Polar Normal (separate) - null - 911401551232

Polar Normal (separate) - null - 911401551332

# CoreLine Downlight gen5




## Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401551432

Polar Normal (separate) - null - 911401551532




Polar Normal (separate) - null - 911401551732



Polar Normal (separate) - null - 911401551632

Polar Normal (separate) - null - 911401551832



Polar Normal (separate) - null - 911401551932



Polar Normal (separate) - null - 911401552032

Polar Normal (separate) - null - 911401552132

Polar Normal (separate) - null - 911401552232



Polar Normal (separate) - null - 911401552432

Polar Normal (separate) - null - 911401552532



## CoreLine Downlight gen5

