



Панель Philips CoreLine Downlight: просте встановлення, відмінне освітлення

CoreLine Downlight gen5

Philips CoreLine Downlight втілює в собі обіцянку CoreLine — інноваційні, прості у використанні і високоякісні світильники, що вбудовуються. Серія CoreLine Downlight підходить для індивідуальної заміни традиційних світильників та має привабливу сукупну вартість володіння, яка допоможе вашим клієнтам перейти на світлодіодні світильники. Ці вбудовані світильники для внутрішнього освітлення забезпечують рівномірний розподіл світла для використання в загальному освітленні та офісних приміщеннях (UGR 19). Вони також забезпечують миттєву економію енергії та мають набагато більший термін служби, створюючи екологічно чисте рішення з реальним співвідношенням ціни та якості. Точкові світильники CoreLine DN142B, що вбудовуються, прості в установці завдяки стандартному розміру вирізу і вставним роз'ємам. У цьому семействі також доступний варіант з підтримкою Interact із вбудованим бездротовим зв'язком, який можна використовувати зі шлюзами, датчиками та програмним забезпеченням Interact.

Переваги

- Економія електроенергії та подовжений термін служби, щоб скоротити загальні експлуатаційні витрати
- Заміна «один до одного» дозволяє легко перейти на світлодіод
- Низький рівень відблисків, підходить для офісних програм

CoreLine Downlight gen5

Характеристики

- Доступний у двох розмірах вирізу (150 мм та 200 мм)
- Стельовий світильник із білим рефлектором UGR 25
- Стельовий світильник із алюмінієвим рефлектором UGR 19
- Енергоефективність: до 120 лм/Вт
- Колірна температура на вибір: 3000 К і 4000 К
- Драйвери на вибір; інтерфейс DALI та бездротовий зв'язок із підтримкою Interact
- Доступні додаткові моделі з просторовим освітленням
- Доступні додаткові версії IP54





Застосування

- Офіси
- Внутрішні загальні приміщення
- Рецепція та кімната відпочинку
- Кімнати для нарад
- Коридори

Попередження та безпека

- Не докладайте надмірних зусиль до кабелю та роз'єму постійного струму. Перед увімкненням живлення переконайтеся, що затискач роз'єму заблоковано.

Розміри



Деталі по продукції



CoreLine Downlight DN142B
Compact with White Reflector
(WR)




CoreLine Downlight DN142B
Compact with White Reflector
(WR)

CoreLine Downlight gen5

Деталі по продукції

CoreLine Downlight DN142B
Compact with UGR19



CoreLine Downlight DN142B
Compact with UGR19



Product Detail Photo Coreline



Product Detail Photo Coreline



CoreLine Downlight gen5

Загальна інформація	
Драйвер входить у комплект	Так
Кількість розподільних коробок	1 шт.
Service tag	Так
Світлотехнічні	
Кут променю джерела світла	– °
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	>80
Експлуатаційні й електричні	
Клас захисту IEC	II клас безпеки
Частота мережі	50 to 60 Hz
Підходить для довільного перемикання	Так
Механічні деталі й корпус	
Колір корпусу	Білий
Код захисту від механічного впливу	IK02
Затвердження й застосування	
Діапазон температури довкілля	від -20 °C до +40 °C
Знак CE	Так
Знак ENEC	–
Позначка займистості	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
Випробування на займання	Температура 650 °C, тривалість 30 с
Міра видимості стробоскопічного ефекту (SVM)	1

Загальна інформація

Order Code	Full Product Name	Заміна джерела світла
910505103586	DN142B 10S/830 PSD-E WR	-
910505103587	DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54	-
910505103590	DN142B 10S/840 PSD-E WR	-
910505103591	DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54	-
910505103603	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	-
910505103605	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	-
911401551032	DN142B 10S/830 PSU-E WR	Hi
911401551132	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	Hi
911401551432	DN142B 10S/840 PSU-E WR	Hi
911401551532	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	Hi
910505103596	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	-
910505103597	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	-
910505103601	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	-
910505103602	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54	-
910505103608	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	-
910505103610	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	-
910505103612	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	-
911401552032	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	Hi
911401552132	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54	Hi
911401552432	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	Hi
911401552532	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	Hi
910505103588	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	-
910505103589	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54	-
910505103592	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	-
910505103593	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	-
910505103604	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 ELB3	-
910505103606	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3	-
911401551232	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	Hi
911401551632	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	Hi
911401551732	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	Hi
910505103594	DN142B 20S/830 PSD-E WR	-
910505103595	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	-
910505103598	DN142B 20S/840 PSD-E WR	-
910505103599	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	-
910505103607	DN142B 20S/830 PSD-E WR ELB3	-
910505103609	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	-
911401551932	DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54	Hi
911401552232	DN142B 20S/840 PSU-E WR	Hi
911401552332	DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54	Hi

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Корельована		Світловий потік	Тип оптичного пристрою
		колірна температура (ном.)	Світловіддача (ном.)		
910505103586	DN142B 10S/830 PSD-E WR	3000 K	112 lm/W	1 200 lm	Білий відбивач перфорований без жалюзі

Order Code	Full Product Name	Корельована		Світловий потік	Тип оптичного пристрою
		колірна температура (ном.)	Світловіддача (ном.)		
910505103587	DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54	3000 K	112 lm/W	1 200 lm	Білий відбивач перфорований без жалюзі

CoreLine Downlight gen5

Order Code	Full Product Name	Корельована		Світловіддача (ном.)	Світловий потік	Тип оптичного пристрою
		колірна температура (ном.)	Світловіддача (ном.)			
910505103590	DN142B 10S/840 PSD-E WR	4000 K	112 lm/W	1 200 lm	Білий відбивач перфорований без жалюзі	
910505103591	DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54	4000 K	112 lm/W	1 200 lm	Білий відбивач перфорований без жалюзі	
910505103603	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	3000 K	80 lm/W	1 200 lm	Білий відбивач перфорований без жалюзі	
910505103605	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	4000 K	80 lm/W	1 200 lm	Білий відбивач перфорований без жалюзі	
911401551032	DN142B 10S/830 PSU-E WR	3000 K	122 lm/W	1 200 lm	-	
911401551132	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	3000 K	122 lm/W	1 200 lm	-	
911401551432	DN142B 10S/840 PSU-E WR	4000 K	122 lm/W	1 200 lm	-	
911401551532	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	4000 K	122 lm/W	1 200 lm	-	
910505103596	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	3000 K	110 lm/W	2 250 lm	Гранчастий відбивач	
910505103597	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	3000 K	110 lm/W	2 250 lm	Гранчастий відбивач	
910505103601	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	4000 K	110 lm/W	2 250 lm	Гранчастий відбивач	
910505103602	DN142B 20S/840 PSD-E	4000 K	110 lm/W	2 250 lm	Гранчастий відбивач	

Order Code	Full Product Name	Корельована		Світловіддача (ном.)	Світловий потік	Тип оптичного пристрою
		колірна температура (ном.)	Світловіддача (ном.)			
	UGR19 IP54					
910505103608	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	3000 K	92 lm/W	2 250 lm	Гранчастий відбивач	
910505103610	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	4000 K	92 lm/W	2 250 lm	Гранчастий відбивач	
910505103612	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	3000 K	111 lm/W	2 250 lm	Гранчастий відбивач	
911401552032	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	3000 K	120 lm/W	2 300 lm	-	
911401552132	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54	3000 K	120 lm/W	2 300 lm	-	
911401552432	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	4000 K	120 lm/W	2 300 lm	-	
911401552532	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	4000 K	120 lm/W	2 300 lm	-	
910505103588	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	3000 K	107 lm/W	1 150 lm	Гранчастий відбивач	
910505103589	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54	3000 K	107 lm/W	1 150 lm	Гранчастий відбивач	
910505103592	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	4000 K	107 lm/W	1 150 lm	Гранчастий відбивач	

CoreLine Downlight gen5

Order Code	Full Product Name	Корельована		Світловіддача (ном.)	Світловий потік	Тип оптичного пристрою
		колірна температура (ном.)	Світловіддача (ном.)			
910505103593	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	4000 K	107 lm/W	1 150 lm	Гранчастий відбивач	
910505103604	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 ELB3	3000 K	77 lm/W	1 150 lm	Гранчастий відбивач	
910505103606	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3	4000 K	77 lm/W	1 150 lm	Гранчастий відбивач	
911401551232	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	3000 K	117 lm/W	1 200 lm	-	
911401551632	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	4000 K	117 lm/W	1 200 lm	-	
911401551732	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	4000 K	117 lm/W	1 200 lm	-	
910505103594	DN142B 20S/830 PSD-E WR	3000 K	116 lm/W	2 350 lm	Білий відбивач перфорований без жалюзі	

Order Code	Full Product Name	Корельована		Світловіддача (ном.)	Світловий потік	Тип оптичного пристрою
		колірна температура (ном.)	Світловіддача (ном.)			
910505103595	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	3000 K	116 lm/W	2 350 lm	Білий відбивач перфорований без жалюзі	
910505103598	DN142B 20S/840 PSD-E WR	4000 K	116 lm/W	2 350 lm	Білий відбивач перфорований без жалюзі	
910505103599	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	4000 K	116 lm/W	2 350 lm	Білий відбивач перфорований без жалюзі	
910505103607	DN142B 20S/830 PSD-E WR ELB3	3000 K	96 lm/W	2 350 lm	Білий відбивач перфорований без жалюзі	
910505103609	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	4000 K	96 lm/W	2 350 lm	Білий відбивач перфорований без жалюзі	
911401551932	DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54	3000 K	122 lm/W	2 350 lm	-	
911401552232	DN142B 20S/840 PSU-E WR	4000 K	122 lm/W	2 350 lm	-	
911401552332	DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54	4000 K	122 lm/W	2 350 lm	-	

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Споживана	
		Вхідна напруга	потужність
910505103586	DN142B 10S/830 PSD-E WR	Від 220 до 240 V	10,7 W
910505103587	DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54	Від 220 до 240 V	10,7 W
910505103590	DN142B 10S/840 PSD-E WR	Від 220 до 240 V	10,7 W
910505103591	DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54	Від 220 до 240 V	10,7 W
910505103603	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	Від 220 до 240 V	14,9 W
910505103605	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	Від 220 до 240 V	14,9 W
911401551032	DN142B 10S/830 PSU-E WR	220-240 V	9,8 W
911401551132	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	220-240 V	9,8 W
911401551432	DN142B 10S/840 PSU-E WR	220-240 V	9,8 W
911401551532	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	220-240 V	9,8 W

Order Code	Full Product Name	Споживана	
		Вхідна напруга	потужність
910505103596	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	Від 220 до 240 V	20,5 W
910505103597	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	Від 220 до 240 V	20,5 W
910505103601	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	Від 220 до 240 V	20,5 W
910505103602	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54	Від 220 до 240 V	20,5 W
910505103608	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	Від 220 до 240 V	24,5 W
910505103610	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	Від 220 до 240 V	24,5 W
910505103612	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	Від 220 до 240 V	20,4 W

CoreLine Downlight gen5

Order Code	Full Product Name	Вхідна напруга	Споживана потужність
911401552032	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	220-240 V	19,2 W
911401552132	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54	220-240 V	19,2 W
911401552432	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	220-240 V	19,2 W
911401552532	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	220-240 V	19,2 W
910505103588	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	Від 220 до 240 V	10,7 W
910505103589	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54	Від 220 до 240 V	10,7 W
910505103592	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	Від 220 до 240 V	10,7 W
910505103593	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	Від 220 до 240 V	10,7 W
910505103604	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 ELB3	Від 220 до 240 V	14,9 W
910505103606	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3	Від 220 до 240 V	14,9 W
911401551232	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	220-240 V	9,8 W
911401551632	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	220-240 V	9,8 W

Елементи керування й затемнення

Order Code	Full Product Name	З регульованою яскравістю	Максимальний рівень зменшення яскравості
910505103586	DN142B 10S/830 PSD-E WR	Так	-
910505103587	DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54	Так	-
910505103590	DN142B 10S/840 PSD-E WR	Так	-
910505103591	DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54	Так	-
910505103603	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	Так	-
910505103605	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	Так	-
911401551032	DN142B 10S/830 PSU-E WR	Hi	Н/д
911401551132	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	Hi	Н/д
911401551432	DN142B 10S/840 PSU-E WR	Hi	Н/д
911401551532	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	Hi	Н/д
910505103596	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	Так	-
910505103597	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	Так	-
910505103601	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	Так	-
910505103602	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54	Так	-
910505103608	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	Так	-

Order Code	Full Product Name	Вхідна напруга	Споживана потужність
911401551732	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	220-240 V	9,8 W
910505103594	DN142B 20S/830 PSD-E WR	Від 220 до 240 V	20,5 W
910505103595	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	Від 220 до 240 V	20,5 W
910505103598	DN142B 20S/840 PSD-E WR	Від 220 до 240 V	20,5 W
910505103599	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	Від 220 до 240 V	20,5 W
910505103607	DN142B 20S/830 PSD-E WR ELB3	Від 220 до 240 V	24,5 W
910505103609	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	Від 220 до 240 V	24,5 W
911401551932	DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54	220-240 V	19,2 W
911401552232	DN142B 20S/840 PSU-E WR	220-240 V	19,2 W
911401552332	DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54	220-240 V	19,2 W

Order Code	Full Product Name	З регульованою яскравістю	Максимальний рівень зменшення яскравості
910505103610	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	Так	-
910505103612	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	Так	-
911401552032	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	Hi	Н/д
911401552132	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54	Hi	Н/д
911401552432	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	Hi	Н/д
911401552532	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	Hi	Н/д
910505103588	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	Так	-
910505103589	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54	Так	-
910505103592	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	Так	-
910505103593	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	Так	-
910505103604	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 ELB3	Так	-
910505103606	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3	Так	-
911401551232	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	Hi	Н/д
911401551632	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	Hi	Н/д
911401551732	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	Hi	Н/д
910505103594	DN142B 20S/830 PSD-E WR	Так	-

CoreLine Downlight gen5

Order Code	Full Product Name	3 регульованою яскравістю	Максимальний рівень зменшення яскравості
910505103595	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	Так	-
910505103598	DN142B 20S/840 PSD-E WR	Так	-
910505103599	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	Так	-
910505103607	DN142B 20S/830 PSD-E WR ELB3	Так	-

Order Code	Full Product Name	3 регульованою яскравістю	Максимальний рівень зменшення яскравості
910505103609	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	Так	-
911401551932	DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54	Hi	Н/д
911401552232	DN142B 20S/840 PSU-E WR	Hi	Н/д
911401552332	DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54	Hi	Н/д

Механічні деталі й корпус

Order Code	Full Product Name	Код захисту від проникнення
910505103586	DN142B 10S/830 PSD-E WR	IP20
910505103587	DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54	IP20/54
910505103590	DN142B 10S/840 PSD-E WR	IP20
910505103591	DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54	IP20/54
910505103603	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	IP20
910505103605	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	IP20
911401551032	DN142B 10S/830 PSU-E WR	IP20
911401551132	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	IP20/54
911401551432	DN142B 10S/840 PSU-E WR	IP20
911401551532	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	IP20/54
910505103596	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	IP20
910505103597	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	IP20/54
910505103601	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	IP20
910505103602	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54	IP20/54
910505103608	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	IP20
910505103610	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	IP20
910505103612	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	IP20/54
911401552032	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	IP20
911401552132	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54	IP20/54
911401552432	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	IP20

Order Code	Full Product Name	Код захисту від проникнення
911401552532	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	IP20/54
910505103588	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	IP20
910505103589	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54	IP20/54
910505103592	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	IP20
910505103593	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	IP20/54
910505103604	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 ELB3	IP20
910505103606	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3	IP20
911401551232	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	IP20
911401551632	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	IP20
911401551732	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	IP20/54
910505103594	DN142B 20S/830 PSD-E WR	IP20
910505103595	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	IP20/54
910505103598	DN142B 20S/840 PSD-E WR	IP20
910505103599	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	IP20/54
910505103607	DN142B 20S/830 PSD-E WR ELB3	IP20
910505103609	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	IP20
911401551932	DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54	IP20/54
911401552232	DN142B 20S/840 PSU-E WR	IP20
911401552332	DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54	IP20/54

Робота в аварійному режимі

Order Code	Full Product Name	Центральне аварійне освітлення	Аварійне освітлення	Номінальна тривалість аварійного освітлення (після повної зарядки)
910505103586	DN142B 10S/830 PSD-E WR	Hi	-	-
910505103587	DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54	Hi	-	-
910505103590	DN142B 10S/840 PSD-E WR	Hi	-	-
910505103591	DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54	Hi	-	-

Order Code	Full Product Name	Центральне аварійне освітлення	Аварійне освітлення	Номінальна тривалість аварійного освітлення (після повної зарядки)
910505103603	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	Hi	Аварійне освітлення, базова версія, тривалість роботи: 3 години	3 година (-н)
910505103605	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	Hi	Аварійне освітлення, базова версія,	3 година (-н)

CoreLine Downlight gen5

Order Code	Full Product Name	Центральне аварійне освітлення	Аварійне освітлення	Номінальна тривалість аварійного освітлення (після повної зарядки)
			тривалість роботи: 3 години	
911401551032	DN142B 10S/830 PSU-E WR	-	-	-
911401551132	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	-	-	-
911401551432	DN142B 10S/840 PSU-E WR	-	-	-
911401551532	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	-	-	-
910505103596	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	Hi	-	-
910505103597	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	Hi	-	-
910505103601	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	Hi	-	-
910505103602	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54	Hi	-	-
910505103608	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	Hi	Аварійне освітлення, базова версія, тривалість роботи: 3 години	3 година (-н)
910505103610	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	Hi	Аварійне освітлення, базова версія, тривалість роботи: 3 години	3 година (-н)
910505103612	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	Hi	-	-
911401552032	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	-	-	-
911401552132	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54	-	-	-
911401552432	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	-	-	-
911401552532	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	-	-	-
910505103588	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	Hi	-	-
910505103589	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54	Hi	-	-
910505103592	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	Hi	-	-

Order Code	Full Product Name	Центральне аварійне освітлення	Аварійне освітлення	Номінальна тривалість аварійного освітлення (після повної зарядки)
910505103593	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	Hi	-	-
910505103604	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 ELB3	Hi	Аварійне освітлення, базова версія, тривалість роботи: 3 години	3 година (-н)
910505103606	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3	Hi	Аварійне освітлення, базова версія, тривалість роботи: 3 години	3 година (-н)
911401551232	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	-	-	-
911401551632	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	-	-	-
911401551732	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	-	-	-
910505103594	DN142B 20S/830 PSD-E WR	Hi	-	-
910505103595	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	Hi	-	-
910505103598	DN142B 20S/840 PSD-E WR	Hi	-	-
910505103599	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	Hi	-	-
910505103607	DN142B 20S/830 PSD-E WR ELB3	Hi	Аварійне освітлення, базова версія, тривалість роботи: 3 години	3 година (-н)
910505103609	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	Hi	Аварійне освітлення, базова версія, тривалість роботи: 3 години	3 година (-н)
911401551932	DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54	-	-	-
911401552232	DN142B 20S/840 PSU-E WR	-	-	-
911401552332	DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54	-	-	-

Затвердження й застосування

CoreLine Downlight gen5

Order Code	Full Product Name	Значення мерехтіння (PstLM) – значення мерехтіння відповідно до EN 61000-3-3
910505103586	DN142B 10S/830 PSD-E WR	-
910505103587	DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54	-
910505103590	DN142B 10S/840 PSD-E WR	-
910505103591	DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54	-
910505103603	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	-
910505103605	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	-
911401551032	DN142B 10S/830 PSU-E WR	0,5
911401551132	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	0,5
911401551432	DN142B 10S/840 PSU-E WR	0,5
911401551532	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	0,5
910505103596	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	-
910505103597	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	-
910505103601	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	-
910505103602	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54	-
910505103608	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	-
910505103610	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	-
910505103612	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	-
911401552032	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	0,5
911401552132	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54	0,5
911401552432	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	0,5

Order Code	Full Product Name	Значення мерехтіння (PstLM) – значення мерехтіння відповідно до EN 61000-3-3
911401552532	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	0,5
910505103588	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	-
910505103589	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54	-
910505103592	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	-
910505103593	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	-
910505103604	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 ELB3	-
910505103606	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3	-
911401551232	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	0,5
911401551632	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	0,5
911401551732	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	0,5
910505103594	DN142B 20S/830 PSD-E WR	-
910505103595	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	-
910505103598	DN142B 20S/840 PSD-E WR	-
910505103599	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	-
910505103607	DN142B 20S/830 PSD-E WR ELB3	-
910505103609	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	-
911401551932	DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54	0,5
911401552232	DN142B 20S/840 PSU-E WR	0,5
911401552332	DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54	0,5

Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)

Order Code	Full Product Name	Початкова колірність	Допустиме відхилення світлового потоку
910505103586	DN142B 10S/830 PSD-E WR	(0.432,0.404)	-10% / +10%
910505103587	DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54	(0.435,0.405)	-10% / +10%
910505103590	DN142B 10S/840 PSD-E WR	(0.380,0.377)	-10% / +10%
910505103591	DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54	(0.380,0.377)	-10% / +10%
910505103603	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	(0.435,0.405)	-10% / +10%
910505103605	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	(0.380,0.377)	-10% / +10%
911401551032	DN142B 10S/830 PSU-E WR	(0.432,0.404)	+/-10%
911401551132	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	(0.435,0.405)	+/-10%
911401551432	DN142B 10S/840 PSU-E WR	(0.380,0.377)	+/-10%
911401551532	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	(0.380,0.377)	+/-10%
910505103596	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	(0.435,0.404)	-10% / +10%
910505103597	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	(0.435,0.404)	-10% / +10%

Order Code	Full Product Name	Початкова колірність	Допустиме відхилення світлового потоку
910505103601	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	(0.380,0.377)	-10% / +10%
910505103602	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54	(0.380,0.377)	-10% / +10%
910505103608	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	(0.435,0.404)	-10% / +10%
910505103610	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	(0.380,0.377)	-10% / +10%
910505103612	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	(0.435,0.404)	-10% / +10%
911401552032	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	(0.435,0.404)	+/-10%
911401552132	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54	(0.435,0.404)	+/-10%
911401552432	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	(0.380,0.377)	+/-10%
911401552532	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	(0.380,0.377)	+/-10%
910505103588	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	(0.432,0.404)	-10% / +10%
910505103589	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54	(0.435,0.405)	-10% / +10%
910505103592	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	(0.380,0.377)	-10% / +10%

CoreLine Downlight gen5

Order Code	Full Product Name	Початкова колірність	Допустиме відхилення світлового потоку
910505103593	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	(0.380,0.377) SDCM≤5	-10% / +10%
910505103604	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 ELB3	(0.435,0.405) SDCM≤5	-10% / +10%
910505103606	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3	(0.380,0.377) SDCM≤5	-10% / +10%
911401551232	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	(0.435,0.404) SDCM≤5	+/-10%
911401551632	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	(0.380,0.377) SDCM≤5	+/-10%
911401551732	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	(0.380,0.377) SDCM≤5	+/-10%
910505103594	DN142B 20S/830 PSD-E WR	(0.435,0.404) SDCM≤5	-10% / +10%
910505103595	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	(0.435,0.404) SDCM≤5	-10% / +10%


Order Code	Full Product Name	Початкова колірність	Допустиме відхилення світлового потоку
910505103598	DN142B 20S/840 PSD-E WR	(0.380,0.377) SDCM≤5	-10% / +10%
910505103599	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	(0.380,0.377) SDCM≤5	-10% / +10%
910505103607	DN142B 20S/830 PSD-E WR ELB3	(0.435,0.404) SDCM≤5	-10% / +10%
910505103609	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	(0.380,0.377) SDCM≤5	-10% / +10%
911401551932	DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54	(0.435,0.404) SDCM≤5	+/-10%
911401552232	DN142B 20S/840 PSU-E WR	(0.380,0.377) SDCM≤5	+/-10%
911401552332	DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54	(0.380,0.377) SDCM≤5	+/-10%

Дані про виріб


Order Code	Full Product Name	Код сімейства продуктів
910505103586	DN142B 10S/830 PSD-E WR	DN142B
910505103587	DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54	DN142B
910505103590	DN142B 10S/840 PSD-E WR	DN142B
910505103591	DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54	DN142B
910505103603	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	DN142B
910505103605	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	DN142B
911401551032	DN142B 10S/830 PSU-E WR	-
911401551132	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	-
911401551432	DN142B 10S/840 PSU-E WR	-
911401551532	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	-
910505103596	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	DN142B
910505103597	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	DN142B
910505103601	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	DN142B
910505103602	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54	DN142B
910505103608	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	DN142B
910505103610	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	DN142B
910505103612	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	DN142B
911401552032	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	-
911401552132	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54	-
911401552432	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	-

Order Code	Full Product Name	Код сімейства продуктів
911401552532	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	-
910505103588	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	DN142B
910505103589	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54	DN142B
910505103592	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	DN142B
910505103593	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	DN142B
910505103604	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 ELB3	DN142B
910505103606	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3	DN142B
911401551232	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	-
911401551632	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	-
911401551732	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	-
910505103594	DN142B 20S/830 PSD-E WR	DN142B
910505103595	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	DN142B
910505103598	DN142B 20S/840 PSD-E WR	DN142B
910505103599	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	DN142B
910505103607	DN142B 20S/830 PSD-E WR ELB3	DN142B
910505103609	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	DN142B
911401551932	DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54	-
911401552232	DN142B 20S/840 PSU-E WR	-
911401552332	DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54	-


Полярні діаграми




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103586




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103597




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103605




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103603




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103591




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103607



Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103596




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103612




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103601


Полярні діаграми




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103589




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103604




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103590




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103595




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103593




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103592



Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103602




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103608




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103594

CoreLine Downlight gen5


Полярні діаграми




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103610




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103599




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103587




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103609




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103598




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103606




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103588




Polar Normal (separate) - null - 911401552332



Polar Normal (separate) - null - 911401551032






Polar Normal (separate) - null - 911401551132



Polar Normal (separate) - null - 911401551232

CoreLine Downlight gen5




Полярні діаграми



Polar Normal (separate) - null - 911401551432

Polar Normal (separate) - null - 911401551532




Polar Normal (separate) - null - 911401551732



Polar Normal (separate) - null - 911401551632

Polar Normal (separate) - null - 911401551932


Polar Normal (separate) - null - 911401552032



Polar Normal (separate) - null - 911401552132

Polar Normal (separate) - null - 911401552232

Polar Normal (separate) - null - 911401552432



Polar Normal (separate) - null - 911401552532

CoreLine Downlight gen5

