



Philips GreenSpace: alta eficiencia con tamaños personalizados (150– 280 mm) disponibles, fabricados con > 55 % de material reciclado

GreenSpace

GreenSpace es una solución perfecta donde los clientes desean lograr el equilibrio ideal entre su inversión inicial y el costo de la instalación durante su vida útil mientras cubren múltiples aplicaciones. GreenSpace cuenta con la última tecnología LED que permite un consumo de energía extremadamente bajo. Gracias al calor perfecto, podrás disfrutar de la LED descendente que siempre calza y luce perfecta. Este ajuste perfecto está disponible para tamaños de recorte de 150 mm a 280 mm, lo que constituye la solución ideal para su proyecto de renovación. Evita las molestias y no requiere anillos adaptadores laboriosos y costosos. GreenSpace está diseñado para la economía circular con rendimiento optimizado, vida útil prolongada mediante opciones de actualización e integración, facilidad de personalización, reciclaje y desmontaje. La carcasa y el borde están fabricados con al menos un 55 % de material reciclado o biocircular balanceado en masa, lo que los convierte en una opción consciente para aquellos que desean contribuir a la economía circular. Además, GreenSpace puede conectarse a sistemas inalámbricos para crear una solución de iluminación inteligente en oficinas con sensores integrados opcionales.

Beneficios

- Con retorno de la inversión en pocos años debido a la alta eficiencia y larga vida útil
- Amplia gama de opciones de montaje para adaptarse a diferentes tipos de techo
- La opción perfecta para proyectos de modernización, posibilidad de crear tamaños personalizados
- Evita los anillos adaptadores laboriosos y costosos y obtén la luz descendente que siempre calza
- Compatible con oficinas, con un rendimiento cromático estable y una amplia distribución lumínica
- Techos puros y atractivos con opciones de detección integradas para el control de luz natural y la detección de presencia.

Características

- Tamaños mini (DN460B) y compacto (DN470B) para empotrado
- Versiones montadas en superficie, sobre riel y colgantes disponibles (DRUM)
- Tamaños de recorte personalizados entre 150 mm y 280 mm, 28 tamaños disponibles en total
- Versión UGR19 con anillo antideslumbrante
- Disponible en 700–4000 lúmenes para cubrir aplicaciones con techos más altos
- Selección de colores: Blanco, plateado y negro de serie
- Versión IP54 con cubierta frontal y opción de iluminación de emergencia disponible
- Configurable con muchos tipos de controladores como DALI, POE e inalámbricos con InterAct Ready
- Instalación rápida gracias a una variedad de conexiones y cables
- Piezas impresas con al menos un 55 % de material reciclado o biocircular balanceado en masa

Aplicaciones


- Oficinas
- Tiendas minoristas
- Hospitales y centros de salud
- Hotelería

Versions




Greenspace EU gen 2-DN472B

Plano de dimensiones



Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - DN460BN -
912500101305

