



Philips GreenSpace – tehokas ja ympäristöystävällinen LED-ratkaisu

GreenSpace

GreenSpace on täydellinen ratkaisu asiakkaille, jotka kaipaavat useisiin käyttökohteisiin soveltuvaa valaisinta ja haluavat, että alkuinvestointi ja valaisimen käyttöiän aikaiset kustannukset ovat tasapainossa keskenään. GreenSpace sisältää uusinta LED-tekniikkaa, mikä takaa erittäin alhaisen energiankulutuksen. Valaisimen räätälöitävän 150–280 mm:n asennusaukkokoon ansiosta alasvalo sopii aina täydellisesti saneerauskohteissakin aiemman valaisimen asennusaukkoon.

GreenSpace on suunniteltu kiertotalouden tarpeisiin: sen päivitettävyyden ja integrointivaihtoehdot takaavat optimaalisen suorituskyvyn ja pitkän käyttöiän.

Tämän lisäksi valaisimen räätälöinti, kierrätys ja purkaminen käyvät helposti.

Valaisimen rungossa ja kehyksessä on vähintään 55 % kierrätettyä tai biokierrot materiaalia, joten se on ympäristöystävällinen ja kiertotaloutta tukeva valinta. GreenSpace voidaan yhdistää langattomiin järjestelmiin ja luoda näin älykäs toimiston valaistusratkaisu, johon on saatavana myös integroituja sensoreita.

Hyödyt

- Erinomaista vastinetta rahalle
- Tehokkuus ja pitkä käyttöikä takaavat sijoitukselle nopean tuoton
- Useita asennusvaihtoehtoja erityyppisiin kattoihin
- Sopii täydellisesti jälkiasennusprojekteihin, räätälöitävät koot nopeuttavat asennusta
- Useita valovirtavaihtoehtoja eri käyttötarkoituksiin
- Toimistoon sopiva, vakaa värisuorituskyky ja laaja valonjako

Ominaisuudet

- Mini (DN460B) ja compact (DN470B) -koot uppoasennusta varten
- Pinta-asennettavat versiot sekä kisko- ja riippuvalaisinversiot saatavilla
- Järjestelmän valotehokkuus: jopa 131 lm/W
- UGR19- ja UGR22-versiot
- Saatavilla 3 000 luumenin versio korkeita sisätiloja varten
- Rungon väri vaihtoehtoja: hopea ja musta
- Suojakupu (IP54-luokituksella ja turvavalaistuksella)
- Yhteensopiva monien eri liitäntälaitetyyppien kanssa, kuten DALI, POE ja Interact Ready

Käyttökohteet

- Toimistot
- Myymälät
- Sairaalat ja hoitolaitokset
- Hotellit ja ravintolat

Versions



GreenSpace EU gen 2-DN463B



GreenSpace perfect fit 200mm cut-out with sensor



GreenSpace EU gen 2-DN472B



GreenSpace EU gen 2-DN462B



GreenSpace Compact DN472B with Polycarbonate Cover Opal















GreenSpace perfect fit 230mm cut-out

Versions




GreenSpace perfect fit family

Mittapiirros



Mittapiirros




Tuotetiedot



Greenspace_EU_gen_2-DN472B-DPP.TIF



Greenspace_EU_gen_2-DN462_463_472_473B-1DPP.TIF



Greenspace_EU_gen_2-DN462_463_472_473B-3DPP.TIF

Tuotetiedot

Greenspace_EU_gen_2-
DN462_463_472_473B-2DPP.TIF



Yleistä tietoa	
Liitäntälaite mukana	Kyllä
Liitäntälaite	-
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö
Huoltotunniste	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värintoistoindeksi (CRI)	>80
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Mekaaniset tiedot ja runko	
Optiikan suojan tyyppi	-
Kotelon väri	Valkoinen
Hätätilakäyttö	
Keskusakustollinen turvalaistus	Ei
Merkinnät ja luokitukset	
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkki
Tulenarkuusmerkintä	-

Yleistä tietoa

			Valonlähde
Order Code	Full Product Name	Lampputerheen koodi	vaihdettavissa
910505102038	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	11S	Ei
910505102040	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	11S	Ei
912500100518	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	LED11S	Ei
912500100519	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	LED11S	Ei
912500108336	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	-	-
912500102943	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	-	-
912500104075	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	-	-
910505102087	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	20S	Ei
910505102089	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	20S	Ei
910505102104	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	20S	Ei
910505102106	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	20S	Ei
910505102119	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	20S	Ei
912500100526	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	LED20S	Ei
912500100527	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	LED20S	Ei
912500103829	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	-	-
912500104377	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	-	-
910505102081	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	20S	Ei
910505102085	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	20S	Ei
910505102091	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	20S	Ei
910505102093	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	20S	Ei
910505102111	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	20S	Ei
910505102113	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	20S	Ei
910505102147	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	20S	Ei
910505102288	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	20S	Ei
912500100070	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	LED20S	Ei
912500100071	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	LED20S	Ei
912500100522	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	LED20S	Ei
912500100523	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	LED20S	Ei
912500100546	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	LED20S	Ei
910505102034	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	11S	Ei
910505102035	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	11S	Ei
910505102072	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	11S	Ei
912500100514	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	LED11S	Ei
912500100515	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	LED11S	Ei
910505102114	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	20S	Ei
912500100543	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	LED20S	Ei

Order Code	Full Product Name	Valonlähde	
		Lamppuperheen koodi	vaihdettavissa
912500103323	TCTT180 20S/840 PSU-E WH201	-	-
912500106233	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	-	-
912500102953	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	-	-
912500103778	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	-	-
912500102942	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	-	-
912500106265	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	-	-
912500102954	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	-	-
912500103782	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	-	-

Valaistuksen tekniset tiedot (1/2)

Order Code	Full				
	Product Name	Valonlähteen keilakulma	Väriämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta
910505102038	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	- °	3000 K	125 lm/W	1 050 lm
910505102040	DN461B LED11S/84 O DIA-VLC- E C WH P	- °	4000 K	129 lm/W	1 100 lm
912500100518	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	- °	3000 K	130 lm/W	1 050 lm
912500100519	DN461B LED11S/84 O PSU-E C WH P	- °	4000 K	134 lm/W	1 100 lm
912500108336	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	60 °	3000 K	125 lm/W	1 729 lm
912500102943	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	90 °	4000 K	138 lm/W	1 130 lm
912500104075	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	90 °	3000 K	134 lm/W	1 098 lm
910505102087	DN471B LED20S/83 O WIA-E C WH P	- °	3000 K	137 lm/W	1 800 lm
910505102089	DN471B LED20S/84 O WIA-E C WH P	- °	4000 K	141 lm/W	1 850 lm
910505102104	DN471B LED20S/83	- °	3000 K	133 lm/W	1 800 lm

Order Code	Full				
	Product Name	Valonlähteen keilakulma	Väriämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta
	O DIA-VLC- E C WH P				
910505102106	DN471B LED20S/84 O DIA-VLC- E C WH P	- °	4000 K	136 lm/W	1 850 lm
910505102119	DN473B LED20S/84 O DIA-VLC- E C WH PCC P	- °	4000 K	130 lm/W	1 800 lm
912500100526	DN471B LED20S/83 O PSU-E C WH P	- °	3000 K	137 lm/W	1 800 lm
912500100527	DN471B LED20S/84 O PSU-E C WH P	- °	4000 K	141 lm/W	1 850 lm
912500103829	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	90 °	3000 K	135 lm/W	1 797 lm
912500104377	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	90 °	4000 K	139 lm/W	1 849 lm
910505102081	DN470B LED20S/83 O DIA-VLC- E C WH P	- °	3000 K	139 lm/W	1 900 lm
910505102085	DN470B LED20S/84 O WIA-E C WH P	- °	4000 K	148 lm/W	1 950 lm
910505102091	DN472B LED20S/83 O WIA-E C WH PCC P	- °	3000 K	137 lm/W	1 800 lm

	Full				
Order Code	Product Name	Valonlähteen keilakulma	Väriämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta
910505102093	DN472B LED20S/84 O WIA-E C WH PCC P	- °	4000 K	141 lm/W	1 850 lm
910505102111	DN472B LED20S/83 O DIA-VLC-E C WH PCC P	- °	3000 K	133 lm/W	1 800 lm
910505102113	DN472B LED20S/84 O DIA-VLC-E C WH PCC P	- °	4000 K	136 lm/W	1 850 lm
910505102147	DN470B LED20S/83 O WIA-E C WH P	- °	3000 K	144 lm/W	1 900 lm
910505102288	DN470B LED20S/84 O PSD-E C WH P	-	4000 K	146 lm/W	1 950 lm
912500100070	DN472B LED20S/83 O PSU-E C WH PCC P	- °	3000 K	137 lm/W	1 800 lm
912500100071	DN472B LED20S/84 O PSU-E C WH PCC P	- °	4000 K	141 lm/W	1 850 lm
912500100522	DN470B LED20S/83 O PSU-E C WH P	- °	3000 K	143 lm/W	1 900 lm
912500100523	DN470B LED20S/84 O PSU-E C WH P	- °	4000 K	147 lm/W	1 950 lm
912500100546	DN470B LED20S/83 O PSU-E C ELP3 WH P	- °	3000 K	143 lm/W	1 900 lm
910505102034	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	- °	3000 K	128 lm/W	1 100 lm
910505102035	DN460B LED11S/84	- °	4000 K	132 lm/W	1 150 lm

	Full				
Order Code	Product Name	Valonlähteen keilakulma	Väriämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta
	O DIA-VLC-E C WH P				
910505102072	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	- °	3000 K	122 lm/W	1 050 lm
912500100514	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	- °	3000 K	133 lm/W	1 100 lm
912500100515	DN460B LED11S/84 O PSU-E C WH P	- °	4000 K	137 lm/W	1 150 lm
910505102114	DN472B LED20S/84 O DIA-VLC-E C WH PCO P	- °	4000 K	121 lm/W	1 650 lm
912500100543	DN472B LED20S/84 O PSU-E C WH PCO P	- °	4000 K	125 lm/W	1 650 lm
912500103323	TCTT180 20S/840 PSU-E WH201	90 °	4000 K	139 lm/W	1 849 lm
912500106233	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	90 °	3000 K	135 lm/W	1 797 lm
912500102953	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	90 °	4000 K	148 lm/W	1 964 lm
912500103778	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	90 °	3000 K	144 lm/W	1 909 lm
912500102942	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	90 °	4000 K	138 lm/W	1 130 lm
912500106265	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	90 °	3000 K	134 lm/W	1 098 lm
912500102954	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	90 °	4000 K	148 lm/W	1 964 lm
912500103782	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	90 °	3000 K	144 lm/W	1 909 lm

Valaistuksen tekniset tiedot (2/2)

Order Code	Full Product Name	Valonlähteiden määrä	Optiikan tyyppi	Ylöspäin suuntautuvan valon suhde
910505102038	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	-	-	0
910505102040	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	-	-	0
912500100518	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	1	-	-
912500100519	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	1	-	-
912500108336	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	-	Keilakulma 60°	-
912500102943	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	-	Keilakulma 90°	-
912500104075	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	-	Keilakulma 90°	-
910505102087	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	-	-	0
910505102089	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	-	-	0
910505102104	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	-	-	0
910505102106	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	-	-	0
910505102119	DN473B LED20S/840 DIA- VLC-E C WH PCC P	-	-	0
912500100526	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	1	-	-
912500100527	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	1	-	-
912500103829	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	-	Keilakulma 90°	-
912500104377	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	-	Keilakulma 90°	-
910505102081	DN470B LED20S/830 DIA- VLC-E C WH P	-	-	0
910505102085	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	-	-	0
910505102091	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	-	-	0
910505102093	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	-	-	0
910505102111	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	0
910505102113	DN472B LED20S/840 DIA- VLC-E C WH PCC P	-	-	0

Order Code	Full Product Name	Valonlähteiden määrä	Optiikan tyyppi	Ylöspäin suuntautuvan valon suhde
910505102147	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	-	-	0
910505102288	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	-	-	0
912500100070	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	1	-	-
912500100071	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	1	-	-
912500100522	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	1	-	-
912500100523	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	1	-	-
912500100546	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1	-	-
910505102034	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	-	-	0
910505102035	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	-	-	0
910505102072	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	0
912500100514	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	1	-	-
912500100515	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	1	-	-
910505102114	DN472B LED20S/840 DIA- VLC-E C WH PCO P	-	-	0
912500100543	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	1	-	-
912500103323	TCTT180 20S/840 PSU-E WH201	-	Keilakulma 90°	-
912500106233	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	-	Keilakulma 90°	-
912500102953	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	-	Keilakulma 90°	-
912500103778	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	-	Keilakulma 90°	-
912500102942	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	-	Keilakulma 90°	-
912500106265	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	-	Keilakulma 90°	-

Order Code	Full Product Name	Valonlähteiden		Optiikan		Ylöspäin
		määrä	tyyppi	suuntautuvan	valon suhde	
912500102954	TCTT230 20S/840	-	Keilakulma	-		
	PSU-E WH		90°			

Order Code	Full Product Name	Valonlähteiden		Optiikan		Ylöspäin
		määrä	tyyppi	suuntautuvan	valon suhde	
912500103782	TCTT230 20S/830	-	Keilakulma	-		
	PSU-E WH		90°			

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Tulojännite	Virrankulutus	Soveltuu	
				satunnaiseen	kytkentään
910505102038	DN461B LED11S/830	220-240 V	8,6 W	Kyllä	
	DIA-VLC-E C WH P				
910505102040	DN461B LED11S/840	220-240 V	8,6 W	Kyllä	
	DIA-VLC-E C WH P				
912500100518	DN461B LED11S/830	220-240 V	8,2 W	Kyllä	
	PSU-E C WH P				
912500100519	DN461B LED11S/840	220-240 V	8,2 W	Kyllä	
	PSU-E C WH P				
912500108336	TCTT200 20S/830 U4	220/240 V	13,8 W	Kyllä (koskee	
	OC PCC WH			läsnäolon/	
				liikkeen	
				tunnistusta ja	
				päivänvalon	
				hyödyntämistä)	
912500102943	TCTT165 11S/840 PSU-E	220/240 V	8,2 W	Ei	
	WH				
912500104075	TCTT165 11S/830 PSU-E	220/240 V	8,2 W	Ei	
	WH				
910505102087	DN471B LED20S/830	220-240 V	13,2 W	Kyllä	
	WIA-E C WH P				
910505102089	DN471B LED20S/840	220-240 V	13,2 W	Kyllä	
	WIA-E C WH P				
910505102104	DN471B LED20S/830	220-240 V	13,7 W	Kyllä	
	DIA-VLC-E C WH P				
910505102106	DN471B LED20S/840	220-240 V	13,7 W	Kyllä	
	DIA-VLC-E C WH P				
910505102119	DN473B LED20S/840	220-240 V	13,7 W	Kyllä	
	DIA-VLC-E C WH PCC P				
912500100526	DN471B LED20S/830	220-240 V	13,3 W	Kyllä	
	PSU-E C WH P				
912500100527	DN471B LED20S/840	220-240 V	13,3 W	Kyllä	
	PSU-E C WH P				
912500103829	TCTT175 20S/830 PSU-	220/240 V	13,3 W	Ei	
	E WH				
912500104377	TCTT175 20S/840 PSU-	220/240 V	13,3 W	Ei	
	E WH				
910505102081	DN470B LED20S/830	220-240 V	13,7 W	Kyllä	
	DIA-VLC-E C WH P				
910505102085	DN470B LED20S/840	220-240 V	13,2 W	Kyllä	
	WIA-E C WH P				
910505102091	DN472B LED20S/830	220-240 V	13,2 W	Kyllä	
	WIA-E C WH PCC P				

Order Code	Full Product Name	Tulojännite	Virrankulutus	Soveltuu	
				satunnaiseen	kytkentään
910505102093	DN472B LED20S/840	220-240 V	13,2 W	Kyllä	
	WIA-E C WH PCC P				
910505102111	DN472B LED20S/830	220-240 V	13,7 W	Kyllä	
	DIA-VLC-E C WH PCC P				
910505102113	DN472B LED20S/840	220-240 V	13,7 W	Kyllä	
	DIA-VLC-E C WH PCC P				
910505102147	DN470B LED20S/830	220-240 V	13,2 W	Kyllä	
	WIA-E C WH P				
910505102288	DN470B LED20S/840	220-240 V	13,5 W	Kyllä	
	PSD-E C WH P				
912500100070	DN472B LED20S/830	220-240 V	13,3 W	Kyllä	
	PSU-E C WH PCC P				
912500100071	DN472B LED20S/840	220-240 V	13,3 W	Kyllä	
	PSU-E C WH PCC P				
912500100522	DN470B LED20S/830	220-240 V	13,3 W	Kyllä	
	PSU-E C WH P				
912500100523	DN470B LED20S/840	220-240 V	13,3 W	Kyllä	
	PSU-E C WH P				
912500100546	DN470B LED20S/830	220-240 V	13,3 W	Kyllä	
	PSU-E C ELP3 WH P				
910505102034	DN460B LED11S/830	220-240 V	8,6 W	Kyllä	
	DIA-VLC-E C WH P				
910505102035	DN460B LED11S/840	220-240 V	8,6 W	Kyllä	
	DIA-VLC-E C WH P				
910505102072	DN462B LED11S/830	220-240 V	8,6 W	Kyllä	
	DIA-VLC-E C WH PCC P				
912500100514	DN460B LED11S/830	220-240 V	8,2 W	Kyllä	
	PSU-E C WH P				
912500100515	DN460B LED11S/840	220-240 V	8,2 W	Kyllä	
	PSU-E C WH P				
910505102114	DN472B LED20S/840	220-240 V	13,7 W	Kyllä	
	DIA-VLC-E C WH PCO P				
912500100543	DN472B LED20S/840	220-240 V	13,3 W	Kyllä	
	PSU-E C WH PCO P				
912500103323	TCTT180 20S/840 PSU-	220/240 V	13,3 W	Ei	
	E WH201				
912500106233	TCTT180 20S/830 PSU-	220/240 V	13,3 W	Ei	
	E WH				
912500102953	TCTT225 20S/840 PSU-	220/240 V	13,3 W	Ei	
	E WH				
912500103778	TCTT225 20S/830 PSU-	220/240 V	13,3 W	Ei	
	E WH				

				Soveltuu satunnaiseen kytkentään
Order Code	Full Product Name	Tulojännite	Virrankulutus	
912500102942	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	220/240 V	8,2 W	Ei
912500106265	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	220/240 V	8,2 W	Ei

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Full Product		Upotettu		
Order Code	Name	Himmennettävä	ohjaus	Enimmäishimmennystaso
910505102038	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	Kyllä	-	1%
910505102040	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	Kyllä	-	1%
912500100518	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	Ei	-	Ei sovellettavissa
912500100519	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	Ei	-	Ei sovellettavissa
912500108336	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	Kyllä	Interact SNS210 - sensori	-
912500102943	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	Ei	-	-
912500104075	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	Ei	-	-
910505102087	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	Kyllä	-	1%
910505102089	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	Kyllä	-	1%
910505102104	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	Kyllä	-	1%
910505102106	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	Kyllä	-	1%
910505102119	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	Kyllä	-	1%

				Soveltuu satunnaiseen kytkentään
Order Code	Full Product Name	Tulojännite	Virrankulutus	
912500102954	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	220/240 V	13,3 W	Ei
912500103782	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	220/240 V	13,3 W	Ei

Full Product		Upotettu		
Order Code	Name	Himmennettävä	ohjaus	Enimmäishimmennystaso
912500100526	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	Ei	-	Ei sovellettavissa
912500100527	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	Ei	-	Ei sovellettavissa
912500103829	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	Ei	-	-
912500104377	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	Ei	-	-
910505102081	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	Kyllä	-	1%
910505102085	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	Kyllä	-	1%
910505102091	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	Kyllä	-	1%
910505102093	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	Kyllä	-	1%
910505102111	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	Kyllä	-	1%
910505102113	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	Kyllä	-	1%
910505102147	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	Kyllä	-	1%
910505102288	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	Kyllä	-	1%

Full Product		Upotettu		
Order Code	Name	Himmennettävä	ohjaus	Enimmäishimmennystaso
912500100070	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	Ei	-	Ei sovellettavissa
912500100071	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Ei	-	Ei sovellettavissa
912500100522	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	Ei	-	Ei sovellettavissa
912500100523	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	Ei	-	Ei sovellettavissa
912500100546	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Ei	-	Ei sovellettavissa
910505102034	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	Kyllä	-	1%
910505102035	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	Kyllä	-	1%
910505102072	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	Kyllä	-	1%
912500100514	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	Ei	-	Ei sovellettavissa
912500100515	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	Ei	-	Ei sovellettavissa

Mekaaniset tiedot ja runko

		Mekaanisen	
		iskusuojauksen	Suojausluokan
Order Code	Full Product Name	koodi	koodi
910505102038	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP20
910505102040	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP20
912500100518	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20
912500100519	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20

Full Product		Upotettu		
Order Code	Name	Himmennettävä	ohjaus	Enimmäishimmennystaso
910505102114	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	Kyllä	-	1%
912500100543	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	Ei	-	Ei sovellettavissa
912500103323	TCTT180 20S/840 PSU-E WH201	Ei	-	-
912500106233	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	Ei	-	-
912500102953	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	Ei	-	-
912500103778	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	Ei	-	-
912500102942	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	Ei	-	-
912500106265	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	Ei	-	-
912500102954	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	Ei	-	-
912500103782	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	Ei	-	-

		Mekaanisen	
		iskusuojauksen	Suojausluokan
Order Code	Full Product Name	koodi	koodi
912500108336	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	IK02	IP20/54
912500102943	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	IK02	IP20
912500104075	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	IK02	IP20
910505102087	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	IK02	IP20
910505102089	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	IK02	IP20

Order Code	Full Product Name	Mekaanisen	
		iskusuojauksen	Suojausluokan
		koodi	koodi
910505102104	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP20
910505102106	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP20
910505102119	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	IK02	IP20/54
912500100526	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20
912500100527	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20
912500103829	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	IK02	IP20
912500104377	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	IK02	IP20
910505102081	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP20
910505102085	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	IK02	IP20
910505102091	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	IK02	IP20/54
910505102093	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	IK02	IP20/54
910505102111	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	IK02	IP20
910505102113	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	IK02	IP20
910505102147	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	IK02	IP20
910505102288	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	IK02	IP20
912500100070	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP20/54
912500100071	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP20/54

Hätätilakäyttö

Order Code	Full Product Name	Turvavalaistus	Turvavalaistuksen
			nimelliskesto (täydellä akulla)
910505102038	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	-	-
910505102040	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	-	-
912500100518	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	-	-
912500100519	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	-	-
912500108336	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	-	-
912500102943	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	-	-

Order Code	Full Product Name	Mekaanisen	
		iskusuojauksen	Suojausluokan
		koodi	koodi
912500100522	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20
912500100523	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20
912500100546	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
910505102034	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP20
910505102035	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP20
910505102072	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	IK02	IP20
912500100514	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20
912500100515	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20
910505102114	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	IK02	IP20
912500100543	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	IK06	IP20/54
912500103323	TCTT180 20S/840 PSU-E WH201	IK02	IP20
912500106233	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	IK02	IP20
912500102953	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	IK02	IP20
912500103778	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	IK02	IP20
912500102942	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	IK02	IP20
912500106265	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	IK02	IP20
912500102954	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	IK02	IP20
912500103782	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	IK02	IP20

Order Code	Full Product Name	Turvavalaistus	Turvavalaistuksen
			nimelliskesto (täydellä akulla)
912500104075	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	-	-
910505102087	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	-	-
910505102089	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	-	-
910505102104	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	-	-
910505102106	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	-	-
910505102119	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-

Order Code	Full Product Name	Turvavalaistus	Turvavalaistuksen nimelliskesto (täydellä akulla)
912500100526	DN471B LED20S/830 PSU- E C WH P	-	-
912500100527	DN471B LED20S/840 PSU- E C WH P	-	-
912500103829	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	-	-
912500104377	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	-	-
910505102081	DN470B LED20S/830 DIA- VLC-E C WH P	-	-
910505102085	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	-	-
910505102091	DN472B LED20S/830 WIA- E C WH PCC P	-	-
910505102093	DN472B LED20S/840 WIA- E C WH PCC P	-	-
910505102111	DN472B LED20S/830 DIA- VLC-E C WH PCC P	-	-
910505102113	DN472B LED20S/840 DIA- VLC-E C WH PCC P	-	-
910505102147	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	-	-
910505102288	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	-	-
912500100070	DN472B LED20S/830 PSU- E C WH PCC P	-	-
912500100071	DN472B LED20S/840 PSU- E C WH PCC P	-	-
912500100522	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	-	-
912500100523	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	-	-
912500100546	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Turvavalaistuksen kesto 3 tuntia, Pro- versio	3 tuntia

Order Code	Full Product Name	Turvavalaistus	Turvavalaistuksen nimelliskesto (täydellä akulla)
910505102034	DN460B LED11S/830 DIA- VLC-E C WH P	-	-
910505102035	DN460B LED11S/840 DIA- VLC-E C WH P	-	-
910505102072	DN462B LED11S/830 DIA- VLC-E C WH PCC P	-	-
912500100514	DN460B LED11S/830 PSU- E C WH P	-	-
912500100515	DN460B LED11S/840 PSU- E C WH P	-	-
910505102114	DN472B LED20S/840 DIA- VLC-E C WH PCO P	-	-
912500100543	DN472B LED20S/840 PSU- E C WH PCO P	-	-
912500103323	TCTT180 20S/840 PSU-E WH201	-	-
912500106233	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	-	-
912500102953	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	-	-
912500103778	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	-	-
912500102942	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	-	-
912500106265	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	-	-
912500102954	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	-	-
912500103782	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	-	-

Merkinnät ja luokitukset

Order Code	Full Product Name	Ympäristön lämpötila	Välkyntäarvo Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)
910505102038	DN461B LED11S/ 830 DIA- VLC-E C WH P	+10...+40 °C Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	-
910505102040	DN461B LED11S/ 840 DIA-	+10...+40 °C Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,4

Order Code	Full Product Name	Ympäristön lämpötila	Välkyntäarvo Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)
	VLC-E C WH P		
912500100518	DN461B LED11S/ 830 PSU-E C WH P	+10...+40 °C Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	-
912500100519	DN461B LED11S/	+10...+40 °C Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	-

Order Code	Full Product Name	Ympäristön lämpötila	Välkyntäarvo (PstLM)	Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)	Order Code	Full Product Name	Ympäristön lämpötila	Välkyntäarvo (PstLM)	Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)
	840 PSU-E C WH P					PSU-E C WH P			
912500108336	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	+10...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	0,02 0,003	912500103829	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	+10...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	1 0,4
912500102943	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	+10...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	1 0,4	912500104377	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	+10...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	1 0,4
912500104075	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	+10...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	1 0,4	910505102081	DN470B LED20S/ 830 DIA- VLC-E C WH P	+10...+40 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	- 0,4
910505102087	DN471B LED20S/ 830 WIA-E C WH P	+10...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	- -	910505102085	DN470B LED20S/ 840 WIA-E C WH P	+10...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	- -
910505102089	DN471B LED20S/ 840 WIA-E C WH P	+10...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	- -	910505102091	DN472B LED20S/ 830 WIA-E C WH PCC P	-15...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	- -
910505102104	DN471B LED20S/ 830 DIA- VLC-E C WH P	+10...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	- -	910505102093	DN472B LED20S/ 840 WIA-E C WH PCC P	-15...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	- -
910505102106	DN471B LED20S/ 840 DIA- VLC-E C WH P	+10...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	- -	910505102111	DN472B LED20S/ 830 DIA- VLC-E C WH PCC P	-15...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	- -
910505102119	DN473B LED20S/ 840 DIA- VLC-E C WH PCC P	-15...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	- -	910505102113	DN472B LED20S/ 840 DIA- VLC-E C WH PCC P	-15...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	- -
912500100526	DN471B LED20S/ 830 PSU-E C WH P	+10...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	- -	910505102147	DN470B LED20S/ 830 WIA-E C WH P	+10...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	- -
912500100527	DN471B LED20S/ 840	+10...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	- -					

Full						Full					
Order Code	Product Name	Ympäristön lämpötila	Hehkulankatesti	Välkyntäarvo (PstLM)	Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)	Order Code	Product Name	Ympäristön lämpötila	Hehkulankatesti	Välkyntäarvo (PstLM)	Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)
910505102288	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	+10...+40 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	-	0,4	912500100514	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	+10...+40 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	-	0,4
912500100070	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	-15...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	-	-	912500100515	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	+10...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	-	-
912500100071	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	-15...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	-	-	910505102114	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	-15...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	-	-
912500100522	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	+10...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	-	-	912500100543	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	-15...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	-	-
912500100523	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	+10...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	-	-	912500103323	TCTT180 20S/840 PSU-E WH201	+10...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	1	0,4
912500100546	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	+10...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	-	-	912500106233	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	+10...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	1	0,4
910505102034	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	+10...+40 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	-	0,4	912500102953	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	+10...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	1	0,4
910505102035	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	+10...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	-	-	912500103778	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	+10...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	1	0,4
910505102072	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	+10...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	-	-	912500102942	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	+10...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	1	0,4
						912500106265	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	+10...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	1	0,4
						912500102954	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	+10...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	1	0,4

Order Code	Full Product		Ympäristön		Välkyntäarvo		Stroboskooppisen
	Name	lämpötila	Hehkulankatesti	(PstLM)		ilmiön arvo (SVM)	
912500103782	TCTT230	+10...+40 °C	Lämpötila 750	1		0,4	
	20S/830		°C, kesto 30 s				

Order Code	Full Product		Ympäristön		Välkyntäarvo		Stroboskooppisen
	Name	lämpötila	Hehkulankatesti	(PstLM)		ilmiön arvo (SVM)	
	PSU-E						
	WH						

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Order Code	Full Product Name	Alkuperäinen kromaattisuus	Valovirran toleranssi
910505102038	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
910505102040	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
912500100518	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
912500100519	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
912500108336	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	(0.43, 0.40) SDCM < 3	-10% / +10%
912500102943	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	(0.38, 0.38) SDCM < 3	-10% / +10%
912500104075	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	(0.43, 0.40) SDCM < 3	-10% / +10%
910505102087	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
910505102089	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
910505102104	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
910505102106	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
910505102119	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
912500100526	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
912500100527	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
912500103829	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	(0.43, 0.40) SDCM < 3	-10% / +10%
912500104377	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	(0.38, 0.38) SDCM < 3	-10% / +10%
910505102081	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
910505102085	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
910505102091	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
910505102093	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
910505102111	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
910505102113	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Alkuperäinen kromaattisuus	Valovirran toleranssi
910505102147	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
910505102288	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
912500100070	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	(0.44, 0.40) SDCM<3	+/-10%
912500100071	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
912500100522	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
912500100523	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
912500100546	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
910505102034	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
910505102035	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
910505102072	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
912500100514	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
912500100515	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
910505102114	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
912500100543	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
912500103323	TCTT180 20S/840 PSU-E WH201	(0.38, 0.38) SDCM < 3	-10% / +10%
912500106233	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	(0.43, 0.40) SDCM < 3	-10% / +10%
912500102953	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	(0.38, 0.38) SDCM < 3	-10% / +10%
912500103778	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	(0.43, 0.40) SDCM < 3	-10% / +10%
912500102942	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	(0.38, 0.38) SDCM < 3	-10% / +10%
912500106265	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	(0.43, 0.40) SDCM < 3	-10% / +10%
912500102954	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	(0.38, 0.38) SDCM < 3	-10% / +10%
912500103782	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	(0.43, 0.40) SDCM < 3	-10% / +10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

		Liitäntälaitteen vikaantumisaste 5 000 tunnin kohdalla
Order Code	Full Product Name	
910505102038	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	-
910505102040	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	-
912500100518	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	1 %
912500100519	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	1 %
912500108336	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	-
912500102943	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	-
912500104075	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	-
910505102087	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	-
910505102089	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	-
910505102104	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	-
910505102106	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	-
910505102119	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
912500100526	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	1 %
912500100527	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	1 %
912500103829	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	-
912500104377	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	-
910505102081	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	-
910505102085	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	-
910505102091	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	-
910505102093	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	-
910505102111	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
910505102113	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-


		Liitäntälaitteen vikaantumisaste 5 000 tunnin kohdalla
Order Code	Full Product Name	
910505102147	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	-
910505102288	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	-
912500100070	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	1 %
912500100071	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	1 %
912500100522	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	1 %
912500100523	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	1 %
912500100546	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
910505102034	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	-
910505102035	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	-
910505102072	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
912500100514	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	1 %
912500100515	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	1 %
910505102114	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	-
912500100543	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	1 %
912500103323	TCTT180 20S/840 PSU-E WH201	-
912500106233	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	-
912500102953	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	-
912500103778	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	-
912500102942	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	-
912500106265	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	-
912500102954	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	-
912500103782	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	-

Tuotetiedot


Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
910505102038	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	DN461B
910505102040	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	DN461B
912500100518	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	DN461B
912500100519	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	DN461B
912500108336	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	-
912500102943	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	-
912500104075	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	-
910505102087	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	DN471B
910505102089	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	DN471B
910505102104	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	DN471B
910505102106	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	DN471B
910505102119	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN473B
912500100526	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	DN471B
912500100527	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	DN471B
912500103829	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	-
912500104377	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	-
910505102081	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	DN470B
910505102085	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	DN470B
910505102091	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	DN472B
910505102093	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	DN472B
910505102111	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN472B
910505102113	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN472B

Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
910505102147	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	DN470B
910505102288	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	DN470B
912500100070	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	DN472B
912500100071	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	DN472B
912500100522	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	DN470B
912500100523	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	DN470B
912500100546	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	DN470B
910505102034	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	DN460B
910505102035	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	DN460B
910505102072	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN462B
912500100514	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	DN460B
912500100515	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	DN460B
910505102114	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	DN472B
912500100543	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	DN472B
912500103323	TCTT180 20S/840 PSU-E WH201	-
912500106233	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	-
912500102953	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	-
912500103778	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	-
912500102942	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	-
912500106265	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	-
912500102954	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	-
912500103782	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	-


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102113




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102035




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102119




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102087




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102091




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102040



Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102081




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102111




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102093


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102106




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102104




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102089




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102038




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102034




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102085



Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102288




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100070




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100071


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100515




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100519




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100522




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100523




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100514




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100527



Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100526




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100518




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100543


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100546




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102072




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102114




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102147




Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500102943




Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500106265



Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500102954




Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500102942




Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500108336


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - TCTTPI - 912500103778




Polar Normal (separate) - TCTTPI - 912500103829




Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500104075




Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500106233




Polar Normal (separate) - TCTTPI - 912500103323



Polar Normal (separate) - TCTTPI - 912500102953



Polar Normal (separate) - TCTTPI - 912500103782



Polar Normal (separate) - TCTTPI - 912500104377

