

PHILIPS

Lighting



GreenSpace – yüksek verimlilik sunan dayanıklı LED çözümü

GreenSpace

Müşteriler, başlangıç yatırımları ile sistemin kullanım ömrü boyunca oluşacak maliyetler arasında ideal bir denge bulmak ister. GreenSpace, genel aydınlatma uygulamalarındaki geleneksel CFL downlight aydınlatmalarına alternatif olarak kullanılabilecek, düşük maliyetli ve dayanıklı bir downlight aydınlatma ürünüdür. Son derece düşük güç tüketimi sağlayan en yeni LED teknolojisine sahiptir ve sabit ışık çıkışı, sabit renk performansı ve yüksek renksel geriverim sağlar. Ürünün uzun kullanım ömrü, modeli gerçek bir "tak ve unut" çözümü haline getirir.

Faydaları

- Yüksek sistem verimi: > 80 lm/W (DN460B/DN461B); > 100 lm/W (DN470B/DN471B)
- %70'e kadar enerji tasarrufu: toplam sahip olma maliyeti iki yıldan kısa sürede karşılanır
- Ofis aydınlatma normuna uygundur, kararlı renk performansı ve yüksek renk geri verimine sahiptir

Özellikler

- Enerji tasarrufu sağlayan, dayanıklı LED teknolojisi
- > 80 lm/W (DN460B/DN461B); > 100 lm/W (DN470B/DN471B) kadar çıkabilen yüksek sistem etkinliği
- Kararlı renk performansı ve yüksek renksel geriverim
- IP44 veya acil durum aydınlatması versiyonları
- UGR22 ve UGR19 modellerinde kullanılabilir

Uygulama

- Ofisler
- Perakende sektörü
- Oteller ve hastaneler

Versions







Greenspace EU gen 2-DN463B



Greenspace Compact DN472B with
Poycarbonate Cover Opal

Boyutlu çizim



ÜRÜN BİLGİLERİ

Greenspace_EU_gen_2-DN473B-
DPP.TIF




Greenspace_EU_gen_2-DN472B-
DPP.TIF



ÜRÜN BİLGİLERİ



Greenspace_EU_gen_2-
DN462_463_472_473B-1DPP.TIF



Greenspace_EU_gen_2-
DN462_463_472_473B-3DPP.TIF



Greenspace_EU_gen_2-DN462B-
DPP.TIF



Greenspace_EU_gen_2-
DN462_463_472_473B-2DPP.TIF



Greenspace_EU_gen_2-DN463B-
DPP.TIF

Genel Bilgiler

Tertibat dahildir	Evet
Sürücü	-
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır
Sürücü birimi sayısı	1 ünite
Service etiketi	Evet

Işık Teknik Ayrıntıları

Işık kaynağının ışın açısı	- °
Renk oluşturma dizini (CRI)	>80
Optik sistem türü	-

Çalıştırma ve Elektrik

Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Rastgele anahtara uygun	Evet

Mekanik ve Muhafaza

Optik kapak tipi	-
Muhafaza Rengi	Beyaz

Onay ve Uygulama

CE işareti	Evet
Alev alma işareti	-

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-10%
----------------------	--------

Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Lamba ailesi kodu
98256000	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	11S
98257700	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	11S
98258400	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	11S
98259100	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	11S
98291100	DN461B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	20S
98297300	DN463B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	11S
98298000	DN463B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	11S
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	LED11S
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	LED11S
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	LED11S
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	LED11S
79343200	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	LED11S
79344900	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	LED11S
98307900	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	20S
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	20S
98322200	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	20S
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	20S
98324600	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	20S
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	20S
98326000	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	30S
98327700	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	30S
98328400	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	30S
98329100	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	30S
98337600	DN473B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	20S
98338300	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	20S
98339000	DN473B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	30S
98340600	DN473B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	30S
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	LED20S
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	LED20S
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	LED20S
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	LED20S
79355500	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	LED20S
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	LED20S
94595400	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	-
94596100	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	-
98299700	DN470B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	11S
98300000	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	20S
98301700	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	20S
98302400	DN470B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	20S
98305500	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	20S
98311600	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	20S
98313000	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	20S
98318500	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	30S
98319200	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	30S
98320800	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	30S
98321500	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	30S
98330700	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	20S
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	20S
98334500	DN472B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	30S
98335200	DN472B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	30S
98366600	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	20S

Order Code	Full Product Name	Lamba ailesi kodu
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	LED20S
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	LED20S
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	LED20S
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	LED20S
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	LED20S
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	LED20S
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	-
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	-
94591600	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	-
94592300	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	-
98252200	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	11S
98254600	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	11S
98255300	DN460B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	20S
98292800	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	11S
98294200	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	11S
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	LED11S
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	LED11S
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	LED11S
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	LED11S
79339500	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	LED11S
79340100	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	LED11S
98293500	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	11S
98295900	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	11S
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	LED11S
98331400	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	20S
98333800	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	20S
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	LED20S
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	LED20S

Işık Teknik Ayrıntıları (1/2)

Order Code	Full Product Name	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	Işık kaynağı Işık Akısı sayısı
98256000	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	3000 K	125 lm/W	1.050 lm -
98257700	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	3000 K	125 lm/W	1.050 lm -
98258400	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	4000 K	129 lm/W	1.100 lm -
98259100	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	4000 K	129 lm/W	1.100 lm -
98291100	DN461B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	4000 K	131 lm/W	1.800 lm -
98297300	DN463B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	3000 K	116 lm/W	1.000 lm -
98298000	DN463B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	4000 K	119 lm/W	1.000 lm -
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	3000 K	120 lm/W	1.000 lm 1
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	4000 K	124 lm/W	1.000 lm 1
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	3000 K	130 lm/W	1.050 lm 1
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	4000 K	134 lm/W	1.100 lm 1
79343200	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	3000 K	130 lm/W	1.050 lm 1
79344900	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	4000 K	134 lm/W	1.100 lm 1
98307900	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	3000 K	137 lm/W	1.800 lm -

Order Code	Full Product Name	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	Işık Akısı	Işık kaynağı sayısı
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	4000 K	141 lm/W	1.850 lm	-
98322200	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	3000 K	133 lm/W	1.800 lm	-
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	3000 K	133 lm/W	1.800 lm	-
98324600	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	4000 K	136 lm/W	1.850 lm	-
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	4000 K	136 lm/W	1.850 lm	-
98326000	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	3000 K	130 lm/W	2.700 lm	-
98327700	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	3000 K	130 lm/W	2.700 lm	-
98328400	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	4000 K	134 lm/W	2.800 lm	-
98329100	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	4000 K	134 lm/W	2.800 lm	-
98337600	DN473B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	3000 K	126 lm/W	1.750 lm	-
98338300	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	4000 K	130 lm/W	1.800 lm	-
98339000	DN473B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	3000 K	124 lm/W	2.600 lm	-
98340600	DN473B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	4000 K	128 lm/W	2.700 lm	-
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	3000 K	130 lm/W	1.750 lm	1
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	4000 K	134 lm/W	1.800 lm	1
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	3000 K	137 lm/W	1.800 lm	1
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	4000 K	141 lm/W	1.850 lm	1
79355500	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	3000 K	137 lm/W	1.800 lm	1
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	4000 K	141 lm/W	1.850 lm	1
94595400	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	3000 K	131 lm/W	2.700 lm	-

Order Code	Full Product Name	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	Işık Akısı	Işık kaynağı sayısı
94596100	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	4000 K	135 lm/W	2.800 lm	-
98299700	DN470B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	4000 K	138 lm/W	1.200 lm	-
98300000	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	3000 K	139 lm/W	1.900 lm	-
98301700	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	3000 K	139 lm/W	1.900 lm	-
98302400	DN470B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	4000 K	143 lm/W	1.950 lm	-
98305500	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	4000 K	148 lm/W	1.950 lm	-
98311600	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	3000 K	137 lm/W	1.800 lm	-
98313000	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	4000 K	141 lm/W	1.850 lm	-
98318500	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	3000 K	139 lm/W	2.900 lm	-
98319200	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	3000 K	139 lm/W	2.900 lm	-
98320800	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	4000 K	141 lm/W	2.900 lm	-
98321500	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	4000 K	141 lm/W	2.900 lm	-
98330700	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	3000 K	133 lm/W	1.800 lm	-
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	4000 K	136 lm/W	1.850 lm	-
98334500	DN472B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	3000 K	130 lm/W	2.700 lm	-
98335200	DN472B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	4000 K	134 lm/W	2.800 lm	-
98366600	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	3000 K	144 lm/W	1.900 lm	-
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	3000 K	137 lm/W	1.800 lm	1
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	4000 K	141 lm/W	1.850 lm	1
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	3000 K	143 lm/W	1.900 lm	1

Order Code	Full Product Name	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	Işık Akısı	Işık kaynağı sayısı
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	4000 K	147 lm/W	1.950 lm	1
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	3000 K	143 lm/W	1.900 lm	1
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	4000 K	147 lm/W	1.950 lm	1
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	3000 K	143 lm/W	2.900 lm	-
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	4000 K	147 lm/W	2.900 lm	-
94591600	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	3000 K	143 lm/W	2.900 lm	-
94592300	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	4000 K	147 lm/W	2.900 lm	-
98252200	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	3000 K	128 lm/W	1.100 lm	-
98254600	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	4000 K	132 lm/W	1.150 lm	-
98255300	DN460B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	4000 K	135 lm/W	1.850 lm	-
98292800	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	3000 K	122 lm/W	1.050 lm	-
98294200	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	4000 K	126 lm/W	1.100 lm	-
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	3000 K	127 lm/W	1.050 lm	1

Order Code	Full Product Name	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	Işık Akısı	Işık kaynağı sayısı
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	4000 K	130 lm/W	1.100 lm	1
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	3000 K	133 lm/W	1.100 lm	1
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	4000 K	137 lm/W	1.150 lm	1
79339500	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	3000 K	133 lm/W	1.100 lm	1
79340100	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	4000 K	137 lm/W	1.150 lm	1
98293500	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	3000 K	114 lm/W	980 lm	-
98295900	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	4000 K	118 lm/W	1.000 lm	-
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	4000 K	122 lm/W	1.000 lm	1
98331400	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	3000 K	118 lm/W	1.600 lm	-
98333800	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	4000 K	121 lm/W	1.650 lm	-
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	3000 K	121 lm/W	1.600 lm	1
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	4000 K	125 lm/W	1.650 lm	1

Işık Teknik Ayrıntıları (2/2)

Order Code	Full Product Name	Yukarı doğru ışık çıkış oranı
98256000	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	0
98257700	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	0
98258400	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	0
98259100	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	0
98291100	DN461B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	0
98297300	DN463B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	0
98298000	DN463B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	0
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	-
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	-
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	-
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	-
79343200	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	-
79344900	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	-
98307900	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	0
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	0

Order Code	Full Product Name	Yukarı doğru ışık çıkış oranı
98322200	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	0
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	0
98324600	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	0
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	0
98326000	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	0
98327700	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	0
98328400	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	0
98329100	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	0
98337600	DN473B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	0
98338300	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	0
98339000	DN473B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	0
98340600	DN473B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	0
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	-
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	-
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	-

Order Code	Full Product Name	Yukarı doğru ışık çıkış oranı
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	-
79355500	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	-
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	-
94595400	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	-
94596100	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	-
98299700	DN470B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	0
98300000	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	0
98301700	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	0
98302400	DN470B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	0
98305500	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	0
98311600	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	0
98313000	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	0
98318500	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	0
98319200	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	0
98320800	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	0
98321500	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	0
98330700	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	0
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	0
98334500	DN472B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	0
98335200	DN472B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	0
98366600	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	0
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	-
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	-
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	-
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	-

Order Code	Full Product Name	Yukarı doğru ışık çıkış oranı
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	-
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	-
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	-
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	-
94591600	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	-
94592300	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	-
98252200	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	0
98254600	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	0
98255300	DN460B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	0
98292800	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	0
98294200	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	0
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	-
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	-
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	-
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	-
79339500	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	-
79340100	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	-
98293500	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	0
98295900	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	0
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	-
98331400	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	0
98333800	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	0
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	-
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	-

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Giriş Voltajı	Güç Tüketimi
98256000	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	220-240 V	8,6 W
98257700	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	8,6 W
98258400	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	220-240 V	8,6 W
98259100	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	8,6 W
98291100	DN461B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	13,7 W
98297300	DN463B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	220-240 V	8,6 W
98298000	DN463B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	220-240 V	8,6 W
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	220 ila 240 V	8,2 W
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	220 ila 240 V	8,2 W
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	8,2 W
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	8,2 W
79343200	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	8,2 W
79344900	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	8,2 W
98307900	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	220-240 V	13,2 W
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	220-240 V	13,2 W
98322200	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	220-240 V	13,7 W
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	13,7 W
98324600	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	220-240 V	13,7 W
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	13,7 W

Order Code	Full Product Name	Giriş Voltajı	Güç Tüketimi
98326000	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	220-240 V	20,9 W
98327700	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	20,9 W
98328400	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	220-240 V	20,9 W
98329100	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	20,9 W
98337600	DN473B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	220-240 V	13,7 W
98338300	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	220-240 V	13,7 W
98339000	DN473B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	220-240 V	20,9 W
98340600	DN473B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	220-240 V	20,9 W
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	220 ila 240 V	13,3 W
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	220 ila 240 V	13,3 W
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	13,3 W
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	13,3 W
79355500	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	13,3 W
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	13,3 W
94595400	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	20,9 W
94596100	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	20,9 W

Order Code	Full Product Name	Giriş Voltajı	Güç Tüketimi
98299700	DN470B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	8,6 W
98300000	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	220-240 V	13,7 W
98301700	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	13,7 W
98302400	DN470B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	220-240 V	13,7 W
98305500	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	220-240 V	13,2 W
98311600	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	220-240 V	13,2 W
98313000	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	220-240 V	13,2 W
98318500	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	220-240 V	20,9 W
98319200	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	20,9 W
98320800	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	220-240 V	20,9 W
98321500	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	20,9 W
98330700	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	220-240 V	13,7 W
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	220-240 V	13,7 W
98334500	DN472B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	220-240 V	20,9 W
98335200	DN472B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	220-240 V	20,9 W
98366600	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	220-240 V	13,2 W
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	220 ila 240 V	13,3 W
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	220 ila 240 V	13,3 W
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	13,3 W
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	13,3 W

Kontroller ve Dim Etme

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir	Maksimum dim seviyesi
98256000	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Evet	1%
98257700	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	Evet	1%
98258400	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Evet	1%
98259100	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	Evet	1%
98291100	DN461B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	Evet	1%
98297300	DN463B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	Evet	1%
98298000	DN463B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	Evet	1%
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	Hayır	Yok
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	Hayır	Yok
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	Hayır	Yok
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	Hayır	Yok
79343200	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Hayır	Yok
79344900	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Hayır	Yok
98307900	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	Evet	1%
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	Evet	1%

Order Code	Full Product Name	Giriş Voltajı	Güç Tüketimi
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	13,3 W
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	13,3 W
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	20,9 W
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	20,9 W
94591600	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	20,9 W
94592300	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	20,9 W
98252200	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	220-240 V	8,6 W
98254600	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	8,6 W
98255300	DN460B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	13,7 W
98292800	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	220-240 V	8,6 W
98294200	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	220-240 V	8,6 W
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	220 ila 240 V	8,2 W
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	220 ila 240 V	8,2 W
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	8,2 W
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	8,2 W
79339500	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	8,2 W
79340100	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	8,2 W
98293500	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	220-240 V	8,6 W
98295900	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	220-240 V	8,6 W
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	220-240 V	8,2 W
98331400	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	220-240 V	13,7 W
98333800	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	220-240 V	13,7 W
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	220-240 V	13,3 W
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	220-240 V	13,3 W

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir	Maksimum dim seviyesi
98322200	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Evet	1%
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	Evet	1%
98324600	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Evet	1%
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	Evet	1%
98326000	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Evet	1%
98327700	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	Evet	1%
98328400	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Evet	1%
98329100	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	Evet	1%
98337600	DN473B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	Evet	1%
98338300	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	Evet	1%
98339000	DN473B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	Evet	1%

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir	Maksimum dim seviyesi
98340600	DN473B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	Evet	1%
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	Hayır	Yok
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Hayır	Yok
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	Hayır	Yok
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	Hayır	Yok
79355500	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Hayır	Yok
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Hayır	Yok
94595400	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Hayır	Yok
94596100	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Hayır	Yok
98299700	DN470B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	Evet	1%
98300000	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Evet	1%
98301700	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	Evet	1%
98302400	DN470B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Evet	1%
98305500	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	Evet	1%
98311600	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	Evet	1%
98313000	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	Evet	1%
98318500	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Evet	1%
98319200	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	Evet	1%
98320800	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Evet	1%
98321500	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	Evet	1%
98330700	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	Evet	1%
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	Evet	1%
98334500	DN472B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	Evet	1%
98335200	DN472B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	Evet	1%
98366600	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	Evet	1%
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	Hayır	Yok

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir	Maksimum dim seviyesi
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Hayır	Yok
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	Hayır	Yok
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	Hayır	Yok
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Hayır	Yok
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Hayır	Yok
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	Hayır	Yok
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	Hayır	Yok
94591600	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Hayır	Yok
94592300	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Hayır	Yok
98252200	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Evet	1%
98254600	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	Evet	1%
98255300	DN460B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	Evet	1%
98292800	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	Evet	1%
98294200	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	Evet	1%
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	Hayır	Yok
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	Hayır	Yok
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	Hayır	Yok
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	Hayır	Yok
79339500	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Hayır	Yok
79340100	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Hayır	Yok
98293500	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	Evet	1%
98295900	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	Evet	1%
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	Hayır	Yok
98331400	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	Evet	1%
98333800	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	Evet	1%
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	Hayır	Yok
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	Hayır	Yok

Mekanik ve Muhafaza

Order Code	Full Product Name	Mekanik çarpışma koruma kodu	Girişime Karşı Koruma Sınıfı
98256000	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
98257700	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP20
98258400	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
98259100	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP20
98291100	DN461B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP20
98297300	DN463B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	IK02	IP20
98298000	DN463B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	IK02	IP20
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP20/54
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP20/54

Order Code	Full Product Name	Mekanik çarpışma koruma kodu	Girişime Karşı Koruma Sınıfı
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20
79343200	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
79344900	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
98307900	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	IK02	IP20
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	IK02	IP20
98322200	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP20

Order Code	Full Product Name	Mekanik	Girişime
		çarpışma	Karşı
Order Code	Full Product Name	koruma kodu	Koruma
		koruma kodu	Sınıfı
98324600	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP20
98326000	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
98327700	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP20
98328400	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
98329100	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP20
98337600	DN473B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	IK02	IP20/54
98338300	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	IK02	IP20/54
98339000	DN473B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	IK02	IP20/54
98340600	DN473B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	IK02	IP20/54
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP20/54
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP20/54
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20
79355500	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
94595400	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
94596100	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
98299700	DN470B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP20
98300000	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
98301700	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP20
98302400	DN470B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
98305500	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	IK02	IP20
98311600	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	IK02	IP20/54
98313000	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	IK02	IP20/54
98318500	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
98319200	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP20
98320800	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
98321500	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP20

Order Code	Full Product Name	Mekanik	Girişime
		çarpışma	Karşı
Order Code	Full Product Name	koruma kodu	Koruma
		koruma kodu	Sınıfı
98330700	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	IK02	IP20
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	IK02	IP20
98334500	DN472B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	IK02	IP20
98335200	DN472B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	IK02	IP20/54
98366600	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	IK02	IP20
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP20/54
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP20/54
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20
94591600	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
94592300	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
98252200	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
98254600	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP20
98255300	DN460B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP20
98292800	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	IK02	IP20
98294200	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	IK02	IP20
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP20/54
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	IK06	IP20/54
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20
79339500	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
79340100	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
98293500	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	IK02	IP20
98295900	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	IK02	IP20
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	IK06	IP20/54
98331400	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	IK02	IP20
98333800	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	IK02	IP20
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	IK06	IP20/54
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	IK06	IP20/54

Acil Durumda Çalıştırma

Order Code	Full Product Name	Merkezi		Acil	Acil durum
		Acil	Acil durum	durum	aydınlatmasının
Order Code	Name	Durum	aydınlatması	ışık	süresi (tamamen
				akısı	şarj olduğunda)
98256000	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Hayır	3 saatlik acil durum aydınlatması, Pro versiyon	390 lm	3 h

Order Code	Full Product Name	Merkezi		Acil	Acil durum
		Acil	Acil durum	durum	aydınlatmasının
Order Code	Name	Durum	aydınlatması	ışık	süresi (tamamen
				akısı	şarj olduğunda)
98257700	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	Hayır	-	-	-

		Merkezi		Acil	Acil durum
	Full Product	Acil	Acil durum	durum	aydınlatmasının
Order Code	Name	Durum	aydınlatması	ışık akısı	süresi (tamamen şarj olduğunda)
98258400	DN461B LED11S/840 DIA- VLC-E C ELP3 WH P	Hayır	3 saatlik acil durum aydınlatması, Pro versiyon	390 lm	3 h
98259100	DN461B LED11S/840 DIA- VLC-E C WH P	Hayır	-	-	-
98291100	DN461B LED20S/840 DIA- VLC-E C WH P	Hayır	-	-	-
98297300	DN463B LED11S/830 DIA- VLC-E C WH PCC P	Hayır	-	-	-
98298000	DN463B LED11S/840 DIA- VLC-E C WH PCC P	Hayır	-	-	-
38466100	DN463B LED11S/830 PSU- E C WH PCC P	Hayır	-	-	-
38467800	DN463B LED11S/840 PSU- E C WH PCC P	Hayır	-	-	-
79323400	DN461B LED11S/830 PSU- E C WH P	Hayır	-	-	-
79324100	DN461B LED11S/840 PSU- E C WH P	Hayır	-	-	-
79343200	DN461B LED11S/830 PSU- E C ELP3 WH P	-	3 saatlik acil durum aydınlatması, Pro versiyon	-	3 h
79344900	DN461B LED11S/840 PSU- E C ELP3 WH P	-	3 saatlik acil durum aydınlatması, Pro versiyon	-	3 h
98307900	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	Hayır	-	-	-
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	Hayır	-	-	-
98322200	DN471B LED20S/830 DIA- VLC-E C ELP3 WH P	Hayır	3 saatlik acil durum aydınlatması, Pro versiyon	380 lm	3 h

		Merkezi		Acil	Acil durum
	Full Product	Acil	Acil durum	durum	aydınlatmasının
Order Code	Name	Durum	aydınlatması	ışık akısı	süresi (tamamen şarj olduğunda)
98323900	DN471B LED20S/830 DIA- VLC-E C WH P	Hayır	-	-	-
98324600	DN471B LED20S/840 DIA- VLC-E C ELP3 WH P	Hayır	3 saatlik acil durum aydınlatması, Pro versiyon	380 lm	3 h
98325300	DN471B LED20S/840 DIA- VLC-E C WH P	Hayır	-	-	-
98326000	DN471B LED30S/830 DIA- VLC-E C ELP3 WH P	Hayır	3 saatlik acil durum aydınlatması, Pro versiyon	380 lm	3 h
98327700	DN471B LED30S/830 DIA- VLC-E C WH P	Hayır	-	-	-
98328400	DN471B LED30S/840 DIA- VLC-E C ELP3 WH P	Hayır	3 saatlik acil durum aydınlatması, Pro versiyon	380 lm	3 h
98329100	DN471B LED30S/840 DIA- VLC-E C WH P	Hayır	-	-	-
98337600	DN473B LED20S/830 DIA- VLC-E C WH PCC P	Hayır	-	-	-
98338300	DN473B LED20S/840 DIA- VLC-E C WH PCC P	Hayır	-	-	-
98339000	DN473B LED30S/830 DIA- VLC-E C WH PCC P	Hayır	-	-	-
98340600	DN473B LED30S/840 DIA- VLC-E C WH PCC P	Hayır	-	-	-
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	Hayır	-	-	-
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Hayır	-	-	-

		Merkezi		Acil	Acil durum
	Full Product	Acil	Acil durum	durum	aydınlatmasının
Order Code	Name	Durum	aydınlatması	ışık	süresi (tamamen
				akısı	şarj olduğunda)
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	Hayır	-	-	-
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	Hayır	-	-	-
79355500	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Hayır	3 saatlik acil durum aydınlatması, Pro versiyon	-	3 h
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Hayır	3 saatlik acil durum aydınlatması, Pro versiyon	-	3 h
94595400	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Hayır	3 saatlik acil durum aydınlatması, Pro versiyon	-	3 h
94596100	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Hayır	3 saatlik acil durum aydınlatması, Pro versiyon	-	3 h
98299700	DN470B LED11S/840 DIA- VLC-E C WH P	Hayır	-	-	-
98300000	DN470B LED20S/830 DIA- VLC-E C ELP3 WH P	Hayır	3 saatlik acil durum aydınlatması, Pro versiyon	398 lm	3 h
98301700	DN470B LED20S/830 DIA- VLC-E C WH P	Hayır	-	-	-
98302400	DN470B LED20S/840 DIA- VLC-E C ELP3 WH P	Hayır	3 saatlik acil durum aydınlatması, Pro versiyon	398 lm	3 h
98305500	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	Hayır	-	-	-
98311600	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	Hayır	-	-	-
98313000	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	Hayır	-	-	-
98318500	DN470B LED30S/830 DIA-	Hayır	3 saatlik acil durum	398 lm	3 h

		Merkezi		Acil	Acil durum
	Full Product	Acil	Acil durum	durum	aydınlatmasının
Order Code	Name	Durum	aydınlatması	ışık	süresi (tamamen
				akısı	şarj olduğunda)
	VLC-E C ELP3 WH P		aydınlatması, Pro versiyon		
98319200	DN470B LED30S/830 DIA- VLC-E C WH P	Hayır	-	-	-
98320800	DN470B LED30S/840 DIA- VLC-E C ELP3 WH P	Hayır	3 saatlik acil durum aydınlatması, Pro versiyon	398 lm	3 h
98321500	DN470B LED30S/840 DIA- VLC-E C WH P	Hayır	-	-	-
98330700	DN472B LED20S/830 DIA- VLC-E C WH PCC P	Hayır	-	-	-
98332100	DN472B LED20S/840 DIA- VLC-E C WH PCC P	Hayır	-	-	-
98334500	DN472B LED30S/830 DIA- VLC-E C WH PCC P	Hayır	-	-	-
98335200	DN472B LED30S/840 DIA- VLC-E C WH PCC P	Hayır	-	-	-
98366600	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	Hayır	-	-	-
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	Hayır	-	-	-
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Hayır	-	-	-
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	Hayır	-	-	-
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	Hayır	-	-	-
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Hayır	3 saatlik acil durum aydınlatması, Pro versiyon	-	3 h

		Merkezi	Acil	Acil durum	
	Full Product	Acil	Acil durum	ışık	Acil durum
Order Code	Name	Durum	aydınlatması	akısı	aydınlatmasının
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Hayır	3 saatlik acil durum aydınlatması, Pro versiyon	-	3 h
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	Hayır	-	-	-
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	Hayır	-	-	-
94591600	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Hayır	3 saatlik acil durum aydınlatması, Pro versiyon	-	3 h
94592300	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Hayır	3 saatlik acil durum aydınlatması, Pro versiyon	-	3 h
98252200	DN460B LED11S/830 DIA- VLC-E C ELP3 WH P	Hayır	3 saatlik acil durum aydınlatması, Pro versiyon	409 lm	3 h
98254600	DN460B LED11S/840 DIA- VLC-E C WH P	Hayır	-	-	-
98255300	DN460B LED20S/840 DIA- VLC-E C WH P	Hayır	-	-	-
98292800	DN462B LED11S/830 DIA- VLC-E C WH PCC P	Hayır	-	-	-
98294200	DN462B LED11S/840 DIA- VLC-E C WH PCC P	Hayır	-	-	-
38462300	DN462B LED11S/830 PSU- E C WH PCC P	Hayır	-	-	-
38463000	DN462B LED11S/840 PSU- E C PCC WH P	Hayır	-	-	-

		Merkezi	Acil	Acil durum	Acil	Acil durum
	Full Product	Acil	Acil durum	ışık	durum	aydınlatmasının
Order Code	Name	Durum	aydınlatması	akısı	süresi (tamamen	şarj olduğunda)
79319700	DN460B LED11S/830 PSU- E C WH P	Hayır	-	-	-	-
79320300	DN460B LED11S/840 PSU- E C WH P	Hayır	-	-	-	-
79339500	DN460B LED11S/830 PSU- E C ELP3 WH P	-	3 saatlik acil durum aydınlatması, Pro versiyon	-	3 h	-
79340100	DN460B LED11S/840 PSU- E C ELP3 WH P	-	3 saatlik acil durum aydınlatması, Pro versiyon	-	3 h	-
98293500	DN462B LED11S/830 DIA- VLC-E C WH PCO P	Hayır	-	-	-	-
98295900	DN462B LED11S/840 DIA- VLC-E C WH PCO P	Hayır	-	-	-	-
79336400	DN462B LED11S/840 PSU- E C WH PCO P	Hayır	-	-	-	-
98331400	DN472B LED20S/830 DIA- VLC-E C WH PCO P	Hayır	-	-	-	-
98333800	DN472B LED20S/840 DIA- VLC-E C WH PCO P	Hayır	-	-	-	-
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	Hayır	-	-	-	-
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	Hayır	-	-	-	-

Onay ve Uygulama

Order Code	Full Product Name	Ortam	ENEC işareti	Ateşleme teli testi	Stroboskopik etki
		sıcaklığı aralığı			görünürlük ölçümü (SVM)
98256000	DN461B LED11S/830 DIA- VLC-E C ELP3 WH P	+10 - +40 °C	ENEC işareti	Sıcaklık 750 °C, süre 30 sn	-
98257700	DN461B LED11S/830 DIA- VLC-E C WH P	+10 - +40 °C	ENEC işareti	Sıcaklık 750 °C, süre 30 sn	-
98258400	DN461B LED11S/840 DIA- VLC-E C ELP3 WH P	+10 - +40 °C	ENEC işareti	Sıcaklık 750 °C, süre 30 sn	-
98259100	DN461B LED11S/840 DIA- VLC-E C WH P	+10 - +40 °C	ENEC işareti	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn	0,4
98291100	DN461B LED20S/840 DIA- VLC-E C WH P	+10 - +40 °C	ENEC işareti	Sıcaklık 750 °C, süre 30 sn	-
98297300	DN463B LED11S/830 DIA- VLC-E C WH PCC P	+10 - +40 °C	ENEC işareti	Sıcaklık 750 °C, süre 30 sn	-
98298000	DN463B LED11S/840 DIA- VLC-E C WH PCC P	+10 - +40 °C	ENEC işareti	Sıcaklık 750 °C, süre 30 sn	-
38466100	DN463B LED11S/830 PSU- E C WH PCC P	-15 ila +40 °C	ENEC işareti	Sıcaklık 750 °C, süre 30 sn	-
38467800	DN463B LED11S/840 PSU- E C WH PCC P	-15 ila +40 °C	ENEC işareti	Sıcaklık 750 °C, süre 30 sn	-
79323400	DN461B LED11S/830 PSU- E C WH P	+10 - +40 °C	ENEC işareti	Sıcaklık 750 °C, süre 30 sn	-
79324100	DN461B LED11S/840 PSU- E C WH P	+10 - +40 °C	ENEC işareti	Sıcaklık 750 °C, süre 30 sn	-
79343200	DN461B LED11S/830 PSU- E C ELP3 WH P	+10 - +40 °C	ENEC işareti	Sıcaklık 750 °C, süre 30 sn	-
79344900	DN461B LED11S/840 PSU- E C ELP3 WH P	+10 - +40 °C	ENEC işareti	Sıcaklık 750 °C, süre 30 sn	-
98307900	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	+10 - +40 °C	ENEC işareti	Sıcaklık 750 °C, süre 30 sn	-
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	+10 - +40 °C	ENEC işareti	Sıcaklık 750 °C, süre 30 sn	-

Order Code	Full Product Name	Ortam	ENEC işareti	Ateşleme teli testi	Stroboskopik etki
		sıcaklığı aralığı			görünürlük ölçümü (SVM)
98322200	DN471B LED20S/830 DIA- VLC-E C ELP3 WH P	+10 - +40 °C	ENEC işareti	Sıcaklık 750 °C, süre 30 sn	-
98323900	DN471B LED20S/830 DIA- VLC-E C WH P	+10 - +40 °C	ENEC işareti	Sıcaklık 750 °C, süre 30 sn	-
98324600	DN471B LED20S/840 DIA- VLC-E C ELP3 WH P	+10 - +40 °C	ENEC işareti	Sıcaklık 750 °C, süre 30 sn	-
98325300	DN471B LED20S/840 DIA- VLC-E C WH P	+10 - +40 °C	ENEC işareti	Sıcaklık 750 °C, süre 30 sn	-
98326000	DN471B LED30S/830 DIA- VLC-E C ELP3 WH P	+10 - +40 °C	ENEC işareti	Sıcaklık 750 °C, süre 30 sn	-
98327700	DN471B LED30S/830 DIA- VLC-E C WH P	+10 - +40 °C	ENEC işareti	Sıcaklık 750 °C, süre 30 sn	-
98328400	DN471B LED30S/840 DIA- VLC-E C ELP3 WH P	+10 - +40 °C	ENEC işareti	Sıcaklık 750 °C, süre 30 sn	-
98329100	DN471B LED30S/840 DIA- VLC-E C WH P	+10 - +40 °C	ENEC işareti	Sıcaklık 750 °C, süre 30 sn	-
98337600	DN473B LED20S/830 DIA- VLC-E C WH PCC P	-15 ila +40 °C	ENEC işareti	Sıcaklık 750 °C, süre 30 sn	-
98338300	DN473B LED20S/840 DIA- VLC-E C WH PCC P	-15 ila +40 °C	ENEC işareti	Sıcaklık 750 °C, süre 30 sn	-
98339000	DN473B LED30S/830 DIA- VLC-E C WH PCC P	-15 ila +40 °C	ENEC işareti	Sıcaklık 750 °C, süre 30 sn	-
98340600	DN473B LED30S/840 DIA- VLC-E C WH PCC P	-15 ila +40 °C	ENEC işareti	Sıcaklık 750 °C, süre 30 sn	-
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	-15 ila +40 °C	ENEC işareti	Sıcaklık 750 °C, süre 30 sn	-

Order Code	Full Product Name	Ortam sıcaklığı aralığı	ENEC işareti	Ateşleme teli testi	Stroboskopik etki görünürlük ölçümü (SVM)
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	-15 ila +40 °C	ENEC işareti	Sıcaklık 750 °C, süre 30 sn	-
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	+10 - +40 °C	ENEC işareti	Sıcaklık 750 °C, süre 30 sn	-
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	+10 - +40 °C	ENEC işareti	Sıcaklık 750 °C, süre 30 sn	-
79355500	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	+10 - +40 °C	ENEC işareti	Sıcaklık 750 °C, süre 30 sn	-
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	+10 - +40 °C	ENEC işareti	Sıcaklık 750 °C, süre 30 sn	-
94595400	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	+10 - +40 °C -	-	Sıcaklık 750 °C, süre 30 sn	-
94596100	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	+10 - +40 °C -	-	Sıcaklık 750 °C, süre 30 sn	-
98299700	DN470B LED11S/840 DIA- VLC-E C WH P	+10 - +40 °C	ENEC işareti	Sıcaklık 750 °C, süre 30 sn	-
98300000	DN470B LED20S/830 DIA- VLC-E C ELP3 WH P	+10 - +40 °C	ENEC işareti	Sıcaklık 750 °C, süre 30 sn	-
98301700	DN470B LED20S/830 DIA- VLC-E C WH P	+10 - +40 °C	ENEC işareti	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn	0,4
98302400	DN470B LED20S/840 DIA- VLC-E C ELP3 WH P	+10 - +40 °C	ENEC işareti	Sıcaklık 750 °C, süre 30 sn	-
98305500	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	+10 - +40 °C	ENEC işareti	Sıcaklık 750 °C, süre 30 sn	-
98311600	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	-15 ila +40 °C	ENEC işareti	Sıcaklık 750 °C, süre 30 sn	-
98313000	DN472B LED20S/840	-15 ila +40 °C	ENEC işareti	Sıcaklık 750 °C, süre 30 sn	-

Order Code	Full Product Name	Ortam sıcaklığı aralığı	ENEC işareti	Ateşleme teli testi	Stroboskopik etki görünürlük ölçümü (SVM)
	WIA-E C WH PCC P				
98318500	DN470B LED30S/830 DIA- VLC-E C ELP3 WH P	+10 - +40 °C	ENEC işareti	Sıcaklık 750 °C, süre 30 sn	-
98319200	DN470B LED30S/830 DIA- VLC-E C WH P	+10 - +40 °C	ENEC işareti	Sıcaklık 750 °C, süre 30 sn	-
98320800	DN470B LED30S/840 DIA- VLC-E C ELP3 WH P	+10 - +40 °C	ENEC işareti	Sıcaklık 750 °C, süre 30 sn	-
98321500	DN470B LED30S/840 DIA- VLC-E C WH P	+10 - +40 °C	ENEC işareti	Sıcaklık 750 °C, süre 30 sn	-
98330700	DN472B LED20S/830 DIA- VLC-E C WH PCC P	-15 ila +40 °C	ENEC işareti	Sıcaklık 750 °C, süre 30 sn	-
98332100	DN472B LED20S/840 DIA- VLC-E C WH PCC P	-15 ila +40 °C	ENEC işareti	Sıcaklık 750 °C, süre 30 sn	-
98334500	DN472B LED30S/830 DIA- VLC-E C WH PCC P	-15 ila +40 °C	ENEC işareti	Sıcaklık 750 °C, süre 30 sn	-
98335200	DN472B LED30S/840 DIA- VLC-E C WH PCC P	-15 ila +40 °C	ENEC işareti	Sıcaklık 750 °C, süre 30 sn	-
98366600	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	+10 - +40 °C	ENEC işareti	Sıcaklık 750 °C, süre 30 sn	-
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	-15 ila +40 °C	ENEC işareti	Sıcaklık 750 °C, süre 30 sn	-
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	-15 ila +40 °C	ENEC işareti	Sıcaklık 750 °C, süre 30 sn	-
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	+10 - +40 °C	ENEC işareti	Sıcaklık 750 °C, süre 30 sn	-
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	+10 - +40 °C	ENEC işareti	Sıcaklık 750 °C, süre 30 sn	-

Order Code	Full Product Name	Ortam sıcaklığı aralığı	ENEC işareti	Ateşleme teli testi	Stroboskopik etki görünürlük ölçümü (SVM)
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	+10 - +40 °C	ENEC işareti	Sıcaklık 750 °C, süre 30 sn	-
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	+10 - +40 °C	ENEC işareti	Sıcaklık 750 °C, süre 30 sn	-
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	+10 - +40 °C	-	Sıcaklık 750 °C, süre 30 sn	-
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	+10 - +40 °C	-	Sıcaklık 750 °C, süre 30 sn	-
94591600	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	+10 - +40 °C	-	Sıcaklık 750 °C, süre 30 sn	-
94592300	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	+10 - +40 °C	-	Sıcaklık 750 °C, süre 30 sn	-
98252200	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	+10 - +40 °C	ENEC işareti	Sıcaklık 750 °C, süre 30 sn	-
98254600	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	+10 - +40 °C	ENEC işareti	Sıcaklık 750 °C, süre 30 sn	-
98255300	DN460B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	+10 - +40 °C	ENEC işareti	Sıcaklık 750 °C, süre 30 sn	-
98292800	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	+10 - +40 °C	ENEC işareti	Sıcaklık 750 °C, süre 30 sn	-
98294200	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	+10 - +40 °C	ENEC işareti	Sıcaklık 750 °C, süre 30 sn	-
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	-15 ila +40 °C	ENEC işareti	Sıcaklık 750 °C, süre 30 sn	-

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Order Code	Full Product Name	Başlangıç renk türü
98256000	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
98257700	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3

Order Code	Full Product Name	Ortam sıcaklığı aralığı	ENEC işareti	Ateşleme teli testi	Stroboskopik etki görünürlük ölçümü (SVM)
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	-15 ila +40 °C	ENEC işareti	Sıcaklık 750 °C, süre 30 sn	-
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	+10 - +40 °C	ENEC işareti	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn	0,4
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	+10 - +40 °C	ENEC işareti	Sıcaklık 750 °C, süre 30 sn	-
79339500	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	+10 - +40 °C	ENEC işareti	Sıcaklık 750 °C, süre 30 sn	-
79340100	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	+10 - +40 °C	ENEC işareti	Sıcaklık 750 °C, süre 30 sn	-
98293500	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	+10 - +40 °C	ENEC işareti	Sıcaklık 750 °C, süre 30 sn	-
98295900	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	+10 - +40 °C	ENEC işareti	Sıcaklık 750 °C, süre 30 sn	-
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	-15 ila +40 °C	ENEC işareti	Sıcaklık 750 °C, süre 30 sn	-
98331400	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	-15 ila +40 °C	ENEC işareti	Sıcaklık 750 °C, süre 30 sn	-
98333800	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	-15 ila +40 °C	ENEC işareti	Sıcaklık 750 °C, süre 30 sn	-
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	-15 ila +40 °C	ENEC işareti	Sıcaklık 750 °C, süre 30 sn	-
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	-15 ila +40 °C	ENEC işareti	Sıcaklık 750 °C, süre 30 sn	-

Order Code	Full Product Name	Başlangıç renk türü
98258400	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
98259100	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3

Order Code	Full Product Name	Başlangıç renk türü
98291100	DN461B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
98297300	DN463B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.43, 0.40) SDCM<3
98298000	DN463B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	(0.44, 0.40) SDCM<3
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
79343200	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
79344900	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
98307900	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
98322200	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
98324600	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
98326000	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
98327700	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
98328400	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
98329100	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
98337600	DN473B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.43, 0.40) SDCM<3
98338300	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3
98339000	DN473B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.43, 0.40) SDCM<3
98340600	DN473B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	(0.44, 0.40) SDCM<3
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
79355500	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
94595400	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
94596100	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
98299700	DN470B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
98300000	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
98301700	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
98302400	DN470B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
98305500	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
98311600	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	(0.43, 0.40) SDCM<3
98313000	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3

Order Code	Full Product Name	Başlangıç renk türü
98318500	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
98319200	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
98320800	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
98321500	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
98330700	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.43, 0.40) SDCM<3
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3
98334500	DN472B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.43, 0.40) SDCM<3
98335200	DN472B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3
98366600	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	(0.44, 0.40) SDCM<3
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
94591600	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
94592300	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
98252200	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
98254600	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
98255300	DN460B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
98292800	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.43, 0.40) SDCM<3
98294200	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	(0.44, 0.40) SDCM<3
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
79339500	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
79340100	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
98293500	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	(0.43, 0.40) SDCM<3
98295900	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	(0.38, 0.38) SDCM<3
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	(0.38, 0.38) SDCM<3
98331400	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	(0.43, 0.40) SDCM<3
98333800	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	(0.38, 0.38) SDCM<3
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	(0.43, 0.40) SDCM<3
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	(0.38, 0.38) SDCM<3

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

Order Code	Full Product Name	5000 saatte sürücü arıza oranı
98256000	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-
98257700	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	-
98258400	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-
98259100	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	-
98291100	DN461B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	-
98297300	DN463B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
98298000	DN463B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	1 %
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	1 %

Order Code	Full Product Name	5000 saatte sürücü arıza oranı
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	1 %
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	1 %
79343200	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
79344900	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
98307900	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	-
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	-
98322200	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	-
98324600	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-

Order Code	Full Product Name	5000 saatte sürücü anıza oranı
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	-
98326000	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-
98327700	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	-
98328400	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-
98329100	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	-
98337600	DN473B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
98338300	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
98339000	DN473B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
98340600	DN473B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	1 %
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	1 %
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	1 %
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	1 %
79355500	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
94595400	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
94596100	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
98299700	DN470B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	-
98300000	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-
98301700	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	-
98302400	DN470B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-
98305500	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	-
98311600	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	-
98313000	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	-
98318500	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-
98319200	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	-
98320800	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-
98321500	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	-
98330700	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
98334500	DN472B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-

Order Code	Full Product Name	5000 saatte sürücü anıza oranı
98335200	DN472B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
98366600	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	-
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	1 %
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	1 %
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	1 %
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	1 %
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	1 %
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	1 %
94591600	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
94592300	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
98252200	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-
98254600	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	-
98255300	DN460B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	-
98292800	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
98294200	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	1 %
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	1 %
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	1 %
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	1 %
79339500	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
79340100	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
98293500	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	-
98295900	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	-
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	1 %
98331400	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	-
98333800	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	-
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	1 %
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	1 %

Ürün Verileri


Order Code	Full Product Name	Ürün ailesi kodu
98256000	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	DN461B
98257700	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	DN461B
98258400	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	DN461B
98259100	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	DN461B
98291100	DN461B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	DN461B
98297300	DN463B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN463B
98298000	DN463B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN463B
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	DN463B
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	DN463B
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	DN461B
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	DN461B
79343200	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	DN461B
79344900	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	DN461B
98307900	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	DN471B
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	DN471B
98322200	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	DN471B

Order Code	Full Product Name	Ürün ailesi kodu
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	DN471B
98324600	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	DN471B
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	DN471B
98326000	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	DN471B
98327700	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	DN471B
98328400	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	DN471B
98329100	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	DN471B
98337600	DN473B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN473B
98338300	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN473B
98339000	DN473B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN473B
98340600	DN473B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN473B
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	DN473B
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	DN473B
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	DN471B
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	DN471B
79355500	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	DN471B


Order Code	Full Product Name	Ürün ailesi kodu
79356200	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	DN471B
94595400	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	DN471B
94596100	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	DN471B
98299700	DN470B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	DN470B
98300000	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	DN470B
98301700	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	DN470B
98302400	DN470B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	DN470B
98305500	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	DN470B
98311600	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	DN472B
98313000	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	DN472B
98318500	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	DN470B
98319200	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	DN470B
98320800	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	DN470B
98321500	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	DN470B
98330700	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN472B
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN472B
98334500	DN472B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN472B
98335200	DN472B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN472B
98366600	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	DN470B
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	DN472B
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	DN472B
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	DN470B
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	DN470B
79351700	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	DN470B

Order Code	Full Product Name	Ürün ailesi kodu
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	DN470B
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	DN470B
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	DN470B
94591600	DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	DN470B
94592300	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	DN470B
98252200	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	DN460B
98254600	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	DN460B
98255300	DN460B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	DN460B
98292800	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN462B
98294200	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN462B
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	DN462B
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	DN462B
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	DN460B
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	DN460B
79339500	DN460B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	DN460B
79340100	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	DN460B
98293500	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	DN462B
98295900	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	DN462B
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	DN462B
98331400	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	DN472B
98333800	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	DN472B
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	DN472B
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	DN472B


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - DN460BN -
910505102113




Polar Normal (separate) - DN460BN -
910505102118




Polar Normal (separate) - DN460BN -
910505102035


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN460BN -
910505102082




Polar Normal (separate) - DN460BN -
910505102036




Polar Normal (separate) - DN460BN -
910505102119




Polar Normal (separate) - DN460BN -
910505102087




Polar Normal (separate) - DN460BN -
910505102091




Polar Normal (separate) - DN460BN -
910505102110



Polar Normal (separate) - DN460BN -
910505102040




Polar Normal (separate) - DN460BN -
910505102102




Polar Normal (separate) - DN460BN -
910505102120


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN460BN -
910505102107




Polar Normal (separate) - DN460BN -
910505102081




Polar Normal (separate) - DN460BN -
910505102103




Polar Normal (separate) - DN460BN -
910505102111




Polar Normal (separate) - DN460BN -
910505102108




Polar Normal (separate) - DN460BN -
910505102093



Polar Normal (separate) - DN460BN -
910505102106




Polar Normal (separate) - DN460BN -
910505102109




Polar Normal (separate) - DN460BN -
910505102098


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102104




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102089




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102115




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102116




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102075




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102038



Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102077




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102071




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102078


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN460BN -
910505102037




Polar Normal (separate) - DN460BN -
910505102079




Polar Normal (separate) - DN460BN -
910505102039




Polar Normal (separate) - DN460BN -
910505102073




Polar Normal (separate) - DN460BN -
910505102099




Polar Normal (separate) - DN460BN -
910505102105



Polar Normal (separate) - DN460BN -
910505102033




Polar Normal (separate) - DN460BN -
910505102121




Polar Normal (separate) - DN460BN -
910505102074


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN460BN -
910505102085




Polar Normal (separate) - DN460BN -
912500100062




Polar Normal (separate) - DN460BN -
912500100070




Polar Normal (separate) - DN460BN -
912500100071




Polar Normal (separate) - DN460BN -
912500100063




Polar Normal (separate) - DN460BN -
912500100066



Polar Normal (separate) - DN460BN -
912500100075




Polar Normal (separate) - DN460BN -
912500100067




Polar Normal (separate) - DN460BN -
912500100074


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN460BN -
912500100515




Polar Normal (separate) - DN460BN -
912500100519




Polar Normal (separate) - DN460BN -
912500100522




Polar Normal (separate) - DN460BN -
912500100523




Polar Normal (separate) - DN460BN -
912500100514




Polar Normal (separate) - DN460BN -
912500100527



Polar Normal (separate) - DN460BN -
912500100531




Polar Normal (separate) - DN460BN -
912500100526




Polar Normal (separate) - DN460BN -
912500100538


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN460BN -
912500100518




Polar Normal (separate) - DN460BN -
912500100535




Polar Normal (separate) - DN460BN -
912500100534




Polar Normal (separate) - DN460BN -
912500100543




Polar Normal (separate) - DN460BN -
912500100542




Polar Normal (separate) - DN460BN -
912500100539



Polar Normal (separate) - DN460BN -
912500100550




Polar Normal (separate) - DN460BN -
912500100551




Polar Normal (separate) - DN460BN -
912500100547


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100546




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500101322




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500101307




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500101323




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500101326




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500101305



Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500101327




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102072




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102080


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN460BN -
910505102101



Polar Normal (separate) - DN460BN -
910505102114



Polar Normal (separate) - DN460BN -
910505102112



Polar Normal (separate) - DN460BN -
910505102147

