



Philips LuxSpace Mini empotrado: alta eficacia, confort visual y un diseño elegante

LuxSpace Mini, empotrado

Los clientes buscan optimizar todos sus recursos, y eso significa no solo sus costos de funcionamiento (energía, etc.), sino también los costos de usuario, donde ven un impacto mucho mayor en el retorno. Por lo tanto, LuxSpace está diseñado para proporcionar la combinación perfecta entre eficiencia, confort visual y diseño, sin comprometer el rendimiento de la iluminación (reproducción cromática y distribución de la luz). Ofrece una amplia variedad de opciones para crear el ambiente deseado para respaldar la comodidad del usuario, sin importar la aplicación.

Beneficios

- La mejor eficacia de su clase con hasta 150 lm/W
- Crea una luz suave y natural, lo que asegura el confort visual
- Integración perfecta con el techo (versión con borde estrecho o sin borde para techos de yeso)
- Control de deslumbramiento mejorado con cumplimiento de oficina
- Proporciona una iluminación uniforme gracias a una amplia distribución luminosa.

LuxSpace Mini, empotrado

Características

- Versión mini para empotrar con diámetro de corte de 150 mm (DN560B/DN561B)
- Cuatro opciones de ópticas: brillo intenso, facetada, mate y blanca
- Versiones UGR19 y UGR22 con diferentes alturas de producto
- Selección de colores: metalizado con brillo intenso, blanco (RAL9003), gris (RAL9006), negro (RAL9004) como versión estándar (cualquier otro color RAL disponible a pedido)
- Cumple con iluminación de emergencia central con CC (a pedido)
- Múltiples opciones adicionales: iluminación de emergencia (batería única de 3 horas), cableado pasante, opciones de conector y cable Eca y B2ca
- Vida útil extendida de 50,000 horas a L90

Aplicaciones


- Oficinas
- Tiendas minoristas
- Hospitales y centros de salud
- Hotelería

Versions




IPPR_DN560Bi_0001-Product photo

Plano de dimensiones



LuxSpace Mini, empotrado

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - DN560BI -
910505100926

