



Philips LuxSpace Mini, вбудований— висока ефективність, візуальний комфорт і стильний дизайн

LuxSpace Mini, recessed

Клієнти прагнуть оптимізувати всі свої ресурси, і це означає не лише поточні витрати (витрати на електроенергію тощо), а й ті споживчі витрати, які набагато більше впливають на прибуток. Тому LuxSpace створено для забезпечення ідеального поєднання ефективності, візуального комфорту та дизайну без шкоди для світлових характеристик (таких як передача кольору та розподіл світла). Він пропонує широкий вибір варіантів для створення бажаної атмосфери для підтримки комфорту користувача, незалежно від сфери застосування.

Переваги

- Найкраща у своєму класі ефективність до 150 лм/Вт
- Створює м'яке природне світло, забезпечуючи візуальний комфорт
- Ідеальна інтеграція зі стелею — вузький обідок або без нього для стелі з гіпсокартону
- Покращений контроль, відповідає стандартам щодо освітлення в офісних приміщеннях
- Забезпечує рівномірне освітлення завдяки широкому розподілу світла

LuxSpace Mini, recessed


Характеристики

- Міні-версія для втплення з діаметром вирізу 150 мм (DN560B/DN561B)
- Чотири варіанти оптики: глянцева, гранчаста, матова та біла
- Варіанти UGR 19 і UGR 22 з різною висотою виробу
- Вибір кольорів: глянцевий металізований, білий (RAL9003), сірий, чорний (RAL9006), чорний (RAL9004) в стандартній комплектації (будь-який інший колір RAL доступний за запитом)
- Сумісний із центральним просторовим освітленням із живленням від джерела постійного струму (за запитом)
- Багато додаткових опцій: просторове освітлення (одна батарея, 3 години), наскрізна проводка, кабелі Еса та В2са та варіанти роз'ємів
- Подовжений термін служби 50 000 годин за L90

Застосування


- Офіси
- Крамниці
- Лікарні та центри догляду
- Готелі

Версії




IPPR_DN560Bi_0009-Product photo

Розміри



LuxSpace Mini, recessed

Полярні діаграми



Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100918

