

PHILIPS

Lighting



LuxSpace Pro – yüksek verimlilik, görsel konfor ve şık tasarım

LuxSpace Pro

Philips LuxSpace Pro, LuxSpace ailesinin üstün performans, son derece düşük enerji kullanımı, yüksek görsel konfor ve görünüm tasarımı konusundaki itibarını temel alıyor. Güvenilir LED downlight'ların bu yeni nesli, en küçük ayrıntıları bile vurgulayan derin, girintili bir mimariye ve artırılmış reflektör derinliğine sahip zarif bir tasarıma sahiptir. LuxSpace Pro aynı zamanda çok yönlülüğün de parlayan bir örneğidir. Enerji tasarrufu sağlayan bu LED downlight; sabit, kısılabilir veya Interact Hazır modellerini seçme olanağıyla 450 ila 8.000 lümen, 3 inç ila 8 inç arasında kapsamlı bir yapılandırma yelpazesinde mevcuttur. Bu, LuxSpace Pro'yu, tek bir tutarlı armatür görünümü ve hissi ile farklı aydınlatma ortamları gerektiren potansiyel olarak geniş ve genişletilmiş uygulamalar için mükemmel bir 'karıştır ve eşleştir' çözümü haline getirir.

Faydaları

- Enerji verimliliği yüksek LED
- Yumuşak, doğal ışık yaratır, görsel konfor sağlar
- Dar çerçeve ile mükemmel tavan entegrasyonu
- Parlak kaplamalı ve mat şeffaf alüminize edilmiş (UGR19) veya kaplamalı ve mat beyaz reflektör seçeneği
- Dayanıklı LED kalitesi ve güvenilirliği
- Ayarlanabilir Beyaz ve entegre aydınlatma kontrolleriyle İnsan Odaklı Aydınlatmayı destekler

Özellikler

- 170 lm/W'a kadar değerle, sınıfında en iyi verimlilik
- Artırılmış reflektör derinliği ile derin gömme mimari
- İyileştirilmiş dar çerçeve genişliği sayesinde geniş kurulum alanı
- Çoklu optik seçeneği: Kaplamalı, mat ve beyaz
- 75.000 saat kullanım ömrü @L70/B50 Ta 25°C
- 50.000 saat kullanım ömrü @L80/B10 Ta 25°C
- DALI ve kablosuz Interact uyumlu

Uygulama






- Perakende
- Ofisler
- Hastaneler ve Bakımevleri
- Konaklama
- Havaalanları
- Sergi Merkezi

Versions



LuxSpace Pro

Boyutlu çizim



Boyutlu çizim



Genel Bilgiler

Service etiketi	Evet
-----------------	------

Çalıştırma ve Elektrik

Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II
Hat Frekansı	50 or 60 Hz

Mekanik ve Muhafaza

Optik kapak tipi	Polikarbonat Difüzer
Muhafaza Rengi	Beyaz
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK03

Onay ve Uygulama

CE işareti	Evet
------------	------

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-10%
----------------------	--------

Işık Teknik Ayrıntıları (1/2)

Order Code	Full Product Name	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Renk oluşturma dizini (CRI)	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	Işık Akısı
911401505944	DN589X LED7/CED P7PSD D100 WB G2	Tunable white 2700-6500 K	>80	106 lm/W	700 lm
911401500044	DN596B LED80/830 P62PSU D200 WB G2	3000 K	80	124 lm/W	7.654 lm
911401500144	DN596B LED80/840 P62PSU D200 WB G2	4000 K	80	130 lm/W	7.977 lm
911401500844	DN591B LED19/830 P13PSU D200 WB G2	3000 K	80	143 lm/W	1.828 lm
911401500944	DN591B LED19/840 P13PSU D200 WB G2	4000 K	80	149 lm/W	1.905 lm
911401501244	DN591B LED19/830 P13PSD D200 WB G2	3000 K	80	138 lm/W	1.828 lm
911401501344	DN591B LED19/840 P13PSD D200 WB G2	4000 K	80	144 lm/W	1.905 lm
911401501544	DN591X LED19/840 P13WIA D200 WB G2	4000 K	80	147 lm/W	1.905 lm
911401501844	DN593B LED29/830 P20PSU D200 WB G2	3000 K	80	141 lm/W	2.825 lm
911401501944	DN593B LED29/840 P20PSU D200 WB G2	4000 K	80	146 lm/W	2.944 lm
911401502244	DN593B LED29/830 P21PSD D200 WB G2	3000 K	80	136 lm/W	2.825 lm
911401502344	DN593B LED29/840 P21PSD D200 WB G2	4000 K	80	141 lm/W	2.944 lm
911401502844	DN591B LED23/840 P13PSU D200 WB UE G2	4000 K	80	173 lm/W	2.279 lm
911401598243	DN594B LED42/830 P30PSU D200 WB G2	3000 K	80	136 lm/W	4.050 lm
911401598343	DN594B LED42/840 P30PSU D200 WB G2	4000 K	80	142 lm/W	4.221 lm
911401598643	DN594B LED42/830 P31PSD D200 WB G2	3000 K	80	132 lm/W	4.050 lm
911401598743	DN594B LED42/840 P31PSD D200 WB G2	4000 K	80	137 lm/W	4.221 lm

Order Code	Full Product Name	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Renk oluşturma dizini (CRI)	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	Işık Akısı
911401598943	DN594X LED42/840 P30WIA D200 WB G2	4000 K	80	142 lm/W	4.221 lm
911401599243	DN595B LED61/830 P46PSU D200 WB G2	3000 K	80	129 lm/W	5.868 lm
911401599343	DN595B LED61/840 P46PSU D200 WB G2	4000 K	80	134 lm/W	6.116 lm
911401599743	DN595B LED61/840 P47PSD D200 WB G2	4000 K	80	131 lm/W	6.116 lm
911401500644	DN591B LED19/830 P13PSU D200 VWB-M G2	3000 K	80	146 lm/W	1.872 lm
911401500744	DN591B LED19/840 P13PSU D200 VWB-M G2	4000 K	80	153 lm/W	1.951 lm
911401501044	DN591B LED19/830 P13PSD D200 VWB-M G2	3000 K	80	141 lm/W	1.872 lm
911401501144	DN591B LED19/840 P13PSD D200 VWB-M G2	4000 K	80	147 lm/W	1.951 lm
911401501444	DN591X LED19/840 P13WIA D200 VWB-M G2	4000 K	80	151 lm/W	1.951 lm
911401501644	DN593B LED29/830 P20PSU D200 VWB-M G2	3000 K	80	144 lm/W	2.894 lm
911401501744	DN593B LED29/840 P20PSU D200 VWB-M G2	4000 K	80	150 lm/W	3.016 lm
911401502044	DN593B LED29/830 P21PSD D200 VWB-M G2	3000 K	80	139 lm/W	2.894 lm
911401502144	DN593B LED29/840 P21PSD D200 VWB-M G2	4000 K	80	145 lm/W	3.016 lm
911401502744	DN591B LED23/840 P13PSU D200 VWB-M UE G2	4000 K	80	177 lm/W	2.332 lm
911401598043	DN594B LED42/830 P30PSU D200 VWB-M G2	3000 K	80	140 lm/W	4.149 lm
911401598143	DN594B LED42/840 P30PSU D200 VWB-M G2	4000 K	80	146 lm/W	4.324 lm
911401598443	DN594B LED42/830 P31PSD D200 VWB-M G2	3000 K	80	135 lm/W	4.149 lm
911401598543	DN594B LED42/840 P31PSD D200 VWB-M G2	4000 K	80	141 lm/W	4.324 lm
911401598843	DN594X LED42/840 P30WIA D200 VWB-M G2	4000 K	80	146 lm/W	4.324 lm
911401599043	DN595B LED61/830 P46PSU D200 VWB-M G2	3000 K	80	132 lm/W	6.011 lm
911401599143	DN595B LED61/840 P46PSU D200 VWB-M G2	4000 K	80	138 lm/W	6.265 lm
911401599543	DN595B LED61/840 P47PSD D200 VWB-M G2	4000 K	80	134 lm/W	6.265 lm
911401599943	DN596B LED80/840 P62PSU D200 VWB-M G2	4000 K	80	133 lm/W	8.172 lm
911401502544	DN589B LED12/840 P7PSU D125 WB UE G2	4000 K	80	158 lm/W	1.185 lm
911401503044	DN590B LED17/840 P13PSU D125 WB WP G2	4000 K	80	131 lm/W	1.741 lm

Order Code	Full Product Name	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Renk oluşturma dizini (CRI)	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	Işık Akısı
911401592743	DN588B LED9/840 P6PSU D125 WB G2	4000 K	80	134 lm/W	872 lm
911401593043	DN589B LED11/830 P8PSU D125 WB G2	3000 K	80	130 lm/W	1.070 lm
911401593143	DN589B LED11/840 P8PSU D125 WB G2	4000 K	80	135 lm/W	1.116 lm
911401593943	DN590B LED17/840 P13PSU D125 WB G2	4000 K	80	131 lm/W	1.741 lm
911401594743	DN591B LED22/840 P17PSU D125 WB G2	4000 K	80	130 lm/W	2.216 lm
911401595343	DN591X LED22/840 P17WIA D125 WB G2	4000 K	80	130 lm/W	2.216 lm
911401502444	DN589B LED12/840 P7PSU D125 VWB-M UE G2	4000 K	80	162 lm/W	1.214 lm
911401592443	DN588B LED9/830 P6PSU D125 VWB-M G2	3000 K	80	132 lm/W	858 lm
911401592543	DN588B LED9/840 P6PSU D125 VWB-M G2	4000 K	80	138 lm/W	895 lm
911401592843	DN589B LED11/830 P8PSU D125 VWB-M G2	3000 K	80	133 lm/W	1.098 lm
911401592943	DN589B LED11/840 P8PSU D125 VWB-M G2	4000 K	80	139 lm/W	1.144 lm
911401593343	DN589B LED11/840 P8PSD D125 VWB-M G2	4000 K	80	130 lm/W	1.037 lm
911401593743	DN590B LED17/840 P13PSU D125 VWB-M G2	4000 K	80	134 lm/W	1.786 lm
911401594143	DN590B LED17/840 P14PSD D125 VWB-M G2	4000 K	80	130 lm/W	1.786 lm
911401594543	DN591B LED22/840 P17PSU D125 VWB-M G2	4000 K	80	133 lm/W	2.273 lm
911401595243	DN591X LED22/840 P17WIA D125 VWB-M G2	4000 K	80	133 lm/W	2.273 lm
911401502644	DN590B LED17/840 P10PSU D150 WB UE G2	4000 K	80	167 lm/W	1.661 lm
911401503144	DN591B LED23/840 P17PSU D150 WB WP G2	4000 K	80	134 lm/W	2.261 lm
911401503344	DN592B LED27/840 P21PSU D150 WB G2	4000 K	80	131 lm/W	2.717 lm
911401596443	DN589B LED12/830 P8PSU D150 WB G2	3000 K	80	135 lm/W	1.110 lm
911401596543	DN589B LED12/840 P8PSU D150 WB G2	4000 K	80	141 lm/W	1.157 lm
911401596643	DN590B LED18/830 P13PSU D150 WB G2	3000 K	80	131 lm/W	1.713 lm
911401596743	DN590B LED18/840 P13PSU D150 WB G2	4000 K	80	136 lm/W	1.786 lm
911401596943	DN591B LED23/840 P17PSU D150 WB G2	4000 K	80	134 lm/W	2.261 lm
911401597143	DN589B LED12/840 P8PSD D150 WB G2	4000 K	80	131 lm/W	1.037 lm

Order Code	Full Product Name	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Renk		Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	Işık Akısı
			oluşturma	dizini (CRI)		
911401597343	DN590B LED18/840 P14PSD D150 WB G2	4000 K	80		132 lm/W	1.786 lm
911401597543	DN591B LED23/840 P17PSD D150 WB G2	4000 K	80		130 lm/W	2.261 lm
911401597643	DN589X LED12/840 P9WIA D150 WB G2	4000 K	80		134 lm/W	1.157 lm
911401597943	DN592X LED27/840 P21WIA D150 WB G2	4000 K	80		131 lm/W	2.717 lm

Işık Teknik Ayrıntıları (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optik sistem türü	Order Code	Full Product Name	Optik sistem türü
911401505944	DN589X LED7/CED P7PSD D100 WB G2	60° ışın açısı	911401599343	DN595B LED61/840 P46PSU D200 WB G2	40'dan 80 dereceye kadar Geniş ışınlı yüksek yansıtıcı metal reflektör
911401500044	DN596B LED80/830 P62PSU D200 WB G2	40'dan 80 dereceye kadar Geniş ışınlı yüksek yansıtıcı metal reflektör	911401599743	DN595B LED61/840 P47PSD D200 WB G2	40'dan 80 dereceye kadar Geniş ışınlı yüksek yansıtıcı metal reflektör
911401500144	DN596B LED80/840 P62PSU D200 WB G2	40'dan 80 dereceye kadar Geniş ışınlı yüksek yansıtıcı metal reflektör	911401500644	DN591B LED19/830 P13PSU D200 VWB-M G2	Orta genişlikte ışınlı yüksek verimli reflektör
911401500844	DN591B LED19/830 P13PSU D200 WB G2	40'dan 80 dereceye kadar Geniş ışınlı yüksek yansıtıcı metal reflektör	911401500744	DN591B LED19/840 P13PSU D200 VWB-M G2	Orta genişlikte ışınlı yüksek verimli reflektör
911401500944	DN591B LED19/840 P13PSU D200 WB G2	40'dan 80 dereceye kadar Geniş ışınlı yüksek yansıtıcı metal reflektör	911401501044	DN591B LED19/830 P13PSD D200 VWB-M G2	Orta genişlikte ışınlı yüksek verimli reflektör
911401501244	DN591B LED19/830 P13PSD D200 WB G2	40'dan 80 dereceye kadar Geniş ışınlı yüksek yansıtıcı metal reflektör	911401501144	DN591B LED19/840 P13PSD D200 VWB-M G2	Orta genişlikte ışınlı yüksek verimli reflektör
911401501344	DN591B LED19/840 P13PSD D200 WB G2	40'dan 80 dereceye kadar Geniş ışınlı yüksek yansıtıcı metal reflektör	911401501444	DN591X LED19/840 P13WIA D200 VWB-M G2	Orta genişlikte ışınlı yüksek verimli reflektör
911401501544	DN591X LED19/840 P13WIA D200 WB G2	40'dan 80 dereceye kadar Geniş ışınlı yüksek yansıtıcı metal reflektör	911401501644	DN593B LED29/830 P20PSU D200 VWB-M G2	Orta genişlikte ışınlı yüksek verimli reflektör
911401501844	DN593B LED29/830 P20PSU D200 WB G2	40'dan 80 dereceye kadar Geniş ışınlı yüksek yansıtıcı metal reflektör	911401501744	DN593B LED29/840 P20PSU D200 VWB-M G2	Orta genişlikte ışınlı yüksek verimli reflektör
911401501944	DN593B LED29/840 P20PSU D200 WB G2	40'dan 80 dereceye kadar Geniş ışınlı yüksek yansıtıcı metal reflektör	911401502044	DN593B LED29/830 P21PSD D200 VWB-M G2	Orta genişlikte ışınlı yüksek verimli reflektör
911401502244	DN593B LED29/830 P21PSD D200 WB G2	40'dan 80 dereceye kadar Geniş ışınlı yüksek yansıtıcı metal reflektör	911401502144	DN593B LED29/840 P21PSD D200 VWB-M G2	Orta genişlikte ışınlı yüksek verimli reflektör
911401502344	DN593B LED29/840 P21PSD D200 WB G2	40'dan 80 dereceye kadar Geniş ışınlı yüksek yansıtıcı metal reflektör	911401502744	DN591B LED23/840 P13PSU D200 VWB-M UE G2	Orta genişlikte ışınlı yüksek verimli reflektör
911401502844	DN591B LED23/840 P13PSU D200 WB UE G2	40'dan 80 dereceye kadar Geniş ışınlı yüksek yansıtıcı metal reflektör	911401598043	DN594B LED42/830 P30PSU D200 VWB-M G2	Orta genişlikte ışınlı yüksek verimli reflektör
911401598243	DN594B LED42/830 P30PSU D200 WB G2	40'dan 80 dereceye kadar Geniş ışınlı yüksek yansıtıcı metal reflektör	911401598143	DN594B LED42/840 P30PSU D200 VWB-M G2	Orta genişlikte ışınlı yüksek verimli reflektör
911401598343	DN594B LED42/840 P30PSU D200 WB G2	40'dan 80 dereceye kadar Geniş ışınlı yüksek yansıtıcı metal reflektör	911401598443	DN594B LED42/830 P31PSD D200 VWB-M G2	Orta genişlikte ışınlı yüksek verimli reflektör
911401598643	DN594B LED42/830 P31PSD D200 WB G2	40'dan 80 dereceye kadar Geniş ışınlı yüksek yansıtıcı metal reflektör	911401598543	DN594B LED42/840 P31PSD D200 VWB-M G2	Orta genişlikte ışınlı yüksek verimli reflektör
911401598743	DN594B LED42/840 P31PSD D200 WB G2	40'dan 80 dereceye kadar Geniş ışınlı yüksek yansıtıcı metal reflektör	911401598843	DN594X LED42/840 P30WIA D200 VWB-M G2	Orta genişlikte ışınlı yüksek verimli reflektör
911401598943	DN594X LED42/840 P30WIA D200 WB G2	40'dan 80 dereceye kadar Geniş ışınlı yüksek yansıtıcı metal reflektör	911401599043	DN595B LED61/830 P46PSU D200 VWB-M G2	Orta genişlikte ışınlı yüksek verimli reflektör
911401599243	DN595B LED61/830 P46PSU D200 WB G2	40'dan 80 dereceye kadar Geniş ışınlı yüksek yansıtıcı metal reflektör	911401599143	DN595B LED61/840 P46PSU D200 VWB-M G2	Orta genişlikte ışınlı yüksek verimli reflektör

Order Code	Full Product Name	Optik sistem türü
911401599543	DN595B LED61/840 P47PSD D200 VWB-M G2	Orta genişlikte ışınli yüksek verimli reflektör
911401599943	DN596B LED80/840 P62PSU D200 VWB-M G2	Orta genişlikte ışınli yüksek verimli reflektör
911401502544	DN589B LED12/840 P7PSU D125 WB UE G2	40'dan 80 dereceye kadar Geniş ışınli yüksek yansıtıcı metal reflektör
911401503044	DN590B LED17/840 P13PSU D125 WB WP G2	40'dan 80 dereceye kadar Geniş ışınli yüksek yansıtıcı metal reflektör
911401592743	DN588B LED9/840 P6PSU D125 WB G2	40'dan 80 dereceye kadar Geniş ışınli yüksek yansıtıcı metal reflektör
911401593043	DN589B LED11/830 P8PSU D125 WB G2	40'dan 80 dereceye kadar Geniş ışınli yüksek yansıtıcı metal reflektör
911401593143	DN589B LED11/840 P8PSU D125 WB G2	40'dan 80 dereceye kadar Geniş ışınli yüksek yansıtıcı metal reflektör
911401593943	DN590B LED17/840 P13PSU D125 WB G2	40'dan 80 dereceye kadar Geniş ışınli yüksek yansıtıcı metal reflektör
911401594743	DN591B LED22/840 P17PSU D125 WB G2	40'dan 80 dereceye kadar Geniş ışınli yüksek yansıtıcı metal reflektör
911401595343	DN591X LED22/840 P17WIA D125 WB G2	40'dan 80 dereceye kadar Geniş ışınli yüksek yansıtıcı metal reflektör
911401502444	DN589B LED12/840 P7PSU D125 VWB-M UE G2	Orta genişlikte ışınli yüksek verimli reflektör
911401592443	DN588B LED9/830 P6PSU D125 VWB-M G2	Orta genişlikte ışınli yüksek verimli reflektör
911401592543	DN588B LED9/840 P6PSU D125 VWB-M G2	Orta genişlikte ışınli yüksek verimli reflektör
911401592843	DN589B LED11/830 P8PSU D125 VWB-M G2	Orta genişlikte ışınli yüksek verimli reflektör
911401592943	DN589B LED11/840 P8PSU D125 VWB-M G2	Orta genişlikte ışınli yüksek verimli reflektör
911401593343	DN589B LED11/840 P8PSD D125 VWB-M G2	Orta genişlikte ışınli yüksek verimli reflektör
911401593743	DN590B LED17/840 P13PSU D125 VWB-M G2	Orta genişlikte ışınli yüksek verimli reflektör

Order Code	Full Product Name	Optik sistem türü
911401594143	DN590B LED17/840 P14PSD D125 VWB-M G2	Orta genişlikte ışınli yüksek verimli reflektör
911401594543	DN591B LED22/840 P17PSU D125 VWB-M G2	Orta genişlikte ışınli yüksek verimli reflektör
911401595243	DN591X LED22/840 P17WIA D125 VWB-M G2	Orta genişlikte ışınli yüksek verimli reflektör
911401502644	DN590B LED17/840 P10PSU D150 WB UE G2	40'dan 80 dereceye kadar Geniş ışınli yüksek yansıtıcı metal reflektör
911401503144	DN591B LED23/840 P17PSU D150 WB WP G2	40'dan 80 dereceye kadar Geniş ışınli yüksek yansıtıcı metal reflektör
911401503344	DN592B LED27/840 P21PSU D150 WB G2	40'dan 80 dereceye kadar Geniş ışınli yüksek yansıtıcı metal reflektör
911401596443	DN589B LED12/830 P8PSU D150 WB G2	40'dan 80 dereceye kadar Geniş ışınli yüksek yansıtıcı metal reflektör
911401596543	DN589B LED12/840 P8PSU D150 WB G2	40'dan 80 dereceye kadar Geniş ışınli yüksek yansıtıcı metal reflektör
911401596643	DN590B LED18/830 P13PSU D150 WB G2	40'dan 80 dereceye kadar Geniş ışınli yüksek yansıtıcı metal reflektör
911401596743	DN590B LED18/840 P13PSU D150 WB G2	40'dan 80 dereceye kadar Geniş ışınli yüksek yansıtıcı metal reflektör
911401596943	DN591B LED23/840 P17PSU D150 WB G2	40'dan 80 dereceye kadar Geniş ışınli yüksek yansıtıcı metal reflektör
911401597143	DN589B LED12/840 P8PSD D150 WB G2	40'dan 80 dereceye kadar Geniş ışınli yüksek yansıtıcı metal reflektör
911401597343	DN590B LED18/840 P14PSD D150 WB G2	40'dan 80 dereceye kadar Geniş ışınli yüksek yansıtıcı metal reflektör
911401597543	DN591B LED23/840 P17PSD D150 WB G2	40'dan 80 dereceye kadar Geniş ışınli yüksek yansıtıcı metal reflektör
911401597643	DN589X LED12/840 P9WIA D150 WB G2	40'dan 80 dereceye kadar Geniş ışınli yüksek yansıtıcı metal reflektör
911401597943	DN592X LED27/840 P21WIA D150 WB G2	40'dan 80 dereceye kadar Geniş ışınli yüksek yansıtıcı metal reflektör

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Giriş Voltajı	Güç Tüketimi
911401505944	DN589X LED7/CED P7PSD D100 WB G2	220 ila 240 V	7,2 W
911401500044	DN596B LED80/830 P62PSU D200 WB G2	220-240 V	61,6 W
911401500144	DN596B LED80/840 P62PSU D200 WB G2	220-240 V	61,6 W
911401500844	DN591B LED19/830 P13PSU D200 WB G2	220-240 V	12,8 W
911401500944	DN591B LED19/840 P13PSU D200 WB G2	220-240 V	12,8 W
911401501244	DN591B LED19/830 P13PSD D200 WB G2	220-240 V	13,3 W
911401501344	DN591B LED19/840 P13PSD D200 WB G2	220-240 V	13,3 W
911401501544	DN591X LED19/840 P13WIA D200 WB G2	220-240 V	12,9 W
911401501844	DN593B LED29/830 P20PSU D200 WB G2	220-240 V	20,1 W
911401501944	DN593B LED29/840 P20PSU D200 WB G2	220-240 V	20,1 W
911401502244	DN593B LED29/830 P21PSD D200 WB G2	220-240 V	20,8 W
911401502344	DN593B LED29/840 P21PSD D200 WB G2	220-240 V	20,8 W
911401502844	DN591B LED23/840 P13PSU D200 WB UE G2	220-240 V	13,2 W

Order Code	Full Product Name	Giriş Voltajı	Güç Tüketimi
911401598243	DN594B LED42/830 P30PSU D200 WB G2	220-240 V	29,7 W
911401598343	DN594B LED42/840 P30PSU D200 WB G2	220-240 V	29,7 W
911401598643	DN594B LED42/830 P31PSD D200 WB G2	220-240 V	30,7 W
911401598743	DN594B LED42/840 P31PSD D200 WB G2	220-240 V	30,7 W
911401598943	DN594X LED42/840 P30WIA D200 WB G2	220-240 V	29,7 W
911401599243	DN595B LED61/830 P46PSU D200 WB G2	220-240 V	45,5 W
911401599343	DN595B LED61/840 P46PSU D200 WB G2	220-240 V	45,5 W
911401599743	DN595B LED61/840 P47PSD D200 WB G2	220-240 V	46,6 W
911401500644	DN591B LED19/830 P13PSU D200 VWB-M G2	220-240 V	12,8 W
911401500744	DN591B LED19/840 P13PSU D200 VWB-M G2	220-240 V	12,8 W
911401501044	DN591B LED19/830 P13PSD D200 VWB-M G2	220-240 V	13,3 W

Order Code	Full Product Name	Giriş Voltajı	Güç Tüketimi
911401501144	DN591B LED19/840 P13PSD D200 VWB-M G2	220-240 V	13,3 W
911401501444	DN591X LED19/840 P13WIA D200 VWB-M G2	220-240 V	12,9 W
911401501644	DN593B LED29/830 P20PSU D200 VWB-M G2	220-240 V	20,1 W
911401501744	DN593B LED29/840 P20PSU D200 VWB-M G2	220-240 V	20,1 W
911401502044	DN593B LED29/830 P21PSD D200 VWB-M G2	220-240 V	20,8 W
911401502144	DN593B LED29/840 P21PSD D200 VWB-M G2	220-240 V	20,8 W
911401502744	DN591B LED23/840 P13PSU D200 VWB-M UE G2	220-240 V	13,2 W
911401598043	DN594B LED42/830 P30PSU D200 VWB-M G2	220-240 V	29,7 W
911401598143	DN594B LED42/840 P30PSU D200 VWB-M G2	220-240 V	29,7 W
911401598443	DN594B LED42/830 P31PSD D200 VWB-M G2	220-240 V	30,7 W
911401598543	DN594B LED42/840 P31PSD D200 VWB-M G2	220-240 V	30,7 W
911401598843	DN594X LED42/840 P30WIA D200 VWB-M G2	220-240 V	29,7 W
911401599043	DN595B LED61/830 P46PSU D200 VWB-M G2	220-240 V	45,5 W
911401599143	DN595B LED61/840 P46PSU D200 VWB-M G2	220-240 V	45,5 W
911401599543	DN595B LED61/840 P47PSD D200 VWB-M G2	220-240 V	46,6 W
911401599943	DN596B LED80/840 P62PSU D200 VWB-M G2	220-240 V	61,6 W
911401502544	DN589B LED12/840 P7PSU D125 WB UE G2	220-240 V	7,5 W
911401503044	DN590B LED17/840 P13PSU D125 WB WP G2	220-240 V	13,3 W
911401592743	DN588B LED9/840 P6PSU D125 WB G2	220-240 V	6,5 W
911401593043	DN589B LED11/830 P8PSU D125 WB G2	220-240 V	8,3 W
911401593143	DN589B LED11/840 P8PSU D125 WB G2	220-240 V	8,3 W

Kontroller ve Dim Etme

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir	Maksimum dim seviyesi
911401505944	DN589X LED7/CED P7PSD D100 WB G2	DALI	-
911401500044	DN596B LED80/830 P62PSU D200 WB G2	Hayır	-
911401500144	DN596B LED80/840 P62PSU D200 WB G2	Hayır	-
911401500844	DN591B LED19/830 P13PSU D200 WB G2	Hayır	-

Order Code	Full Product Name	Giriş Voltajı	Güç Tüketimi
911401593943	DN590B LED17/840 P13PSU D125 WB G2	220-240 V	13,3 W
911401594743	DN591B LED22/840 P17PSU D125 WB G2	220-240 V	16,8 W
911401595343	DN591X LED22/840 P17WIA D125 WB G2	220-240 V	17,1 W
911401502444	DN589B LED12/840 P7PSU D125 VWB-M UE G2	220-240 V	7,5 W
911401592443	DN588B LED9/830 P6PSU D125 VWB-M G2	220-240 V	6,5 W
911401592543	DN588B LED9/840 P6PSU D125 VWB-M G2	220-240 V	6,5 W
911401592843	DN589B LED11/830 P8PSU D125 VWB-M G2	220-240 V	8,3 W
911401592943	DN589B LED11/840 P8PSU D125 VWB-M G2	220-240 V	8,3 W
911401593343	DN589B LED11/840 P8PSD D125 VWB-M G2	220-240 V	8 W
911401593743	DN590B LED17/840 P13PSU D125 VWB-M G2	220-240 V	13,3 W
911401594143	DN590B LED17/840 P14PSD D125 VWB-M G2	220-240 V	13,8 W
911401594543	DN591B LED22/840 P17PSU D125 VWB-M G2	220-240 V	16,8 W
911401595243	DN591X LED22/840 P17WIA D125 VWB-M G2	220-240 V	17,1 W
911401502644	DN590B LED17/840 P10PSU D150 WB UE G2	220-240 V	10 W
911401503144	DN591B LED23/840 P17PSU D150 WB WP G2	220-240 V	16,8 W
911401503344	DN592B LED27/840 P21PSU D150 WB G2	220-240 V	20,8 W
911401596443	DN589B LED12/830 P8PSU D150 WB G2	220-240 V	8,2 W
911401596543	DN589B LED12/840 P8PSU D150 WB G2	220-240 V	8,2 W
911401596643	DN590B LED18/830 P13PSU D150 WB G2	220-240 V	13,1 W
911401596743	DN590B LED18/840 P13PSU D150 WB G2	220-240 V	13,1 W
911401596943	DN591B LED23/840 P17PSU D150 WB G2	220-240 V	16,8 W
911401597143	DN589B LED12/840 P8PSD D150 WB G2	220-240 V	7,9 W
911401597343	DN590B LED18/840 P14PSD D150 WB G2	220-240 V	13,6 W
911401597543	DN591B LED23/840 P17PSD D150 WB G2	220-240 V	17,4 W
911401597643	DN589X LED12/840 P9WIA D150 WB G2	220-240 V	8,6 W
911401597943	DN592X LED27/840 P21WIA D150 WB G2	220-240 V	20,8 W

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir	Maksimum dim seviyesi
911401501844	DN593B LED29/830 P20PSU D200 WB G2	Hayır	-
911401501944	DN593B LED29/840 P20PSU D200 WB G2	Hayır	-
911401502244	DN593B LED29/830 P21PSD D200 WB G2	Evet	1%
911401502344	DN593B LED29/840 P21PSD D200 WB G2	Evet	1%
911401502844	DN591B LED23/840 P13PSU D200 WB UE G2	Hayır	-
911401598243	DN594B LED42/830 P30PSU D200 WB G2	Hayır	-
911401598343	DN594B LED42/840 P30PSU D200 WB G2	Hayır	-
911401598643	DN594B LED42/830 P31PSD D200 WB G2	Evet	1%
911401598743	DN594B LED42/840 P31PSD D200 WB G2	Evet	1%
911401598943	DN594X LED42/840 P30WIA D200 WB G2	Evet	1%
911401599243	DN595B LED61/830 P46PSU D200 WB G2	Hayır	-
911401599343	DN595B LED61/840 P46PSU D200 WB G2	Hayır	-
911401599743	DN595B LED61/840 P47PSD D200 WB G2	Evet	1%
911401500644	DN591B LED19/830 P13PSU D200 VWB-M G2	Hayır	-
911401500744	DN591B LED19/840 P13PSU D200 VWB-M G2	Hayır	-
911401501044	DN591B LED19/830 P13PSD D200 VWB-M G2	Evet	1%
911401501144	DN591B LED19/840 P13PSD D200 VWB-M G2	Evet	1%
911401501444	DN591X LED19/840 P13WIA D200 VWB-M G2	Evet	1%
911401501644	DN593B LED29/830 P20PSU D200 VWB-M G2	Hayır	-
911401501744	DN593B LED29/840 P20PSU D200 VWB-M G2	Hayır	-
911401502044	DN593B LED29/830 P21PSD D200 VWB-M G2	Evet	1%
911401502144	DN593B LED29/840 P21PSD D200 VWB-M G2	Evet	1%
911401502744	DN591B LED23/840 P13PSU D200 VWB-M UE G2	Hayır	-
911401598043	DN594B LED42/830 P30PSU D200 VWB-M G2	Hayır	-
911401598143	DN594B LED42/840 P30PSU D200 VWB-M G2	Hayır	-

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir	Maksimum dim seviyesi
911401598443	DN594B LED42/830 P31PSD D200 VWB-M G2	Evet	1%
911401598543	DN594B LED42/840 P31PSD D200 VWB-M G2	Evet	1%
911401598843	DN594X LED42/840 P30WIA D200 VWB-M G2	Evet	1%
911401599043	DN595B LED61/830 P46PSU D200 VWB-M G2	Hayır	-
911401599143	DN595B LED61/840 P46PSU D200 VWB-M G2	Hayır	-
911401599543	DN595B LED61/840 P47PSD D200 VWB-M G2	Evet	1%
911401599943	DN596B LED80/840 P62PSU D200 VWB-M G2	Hayır	-
911401502544	DN589B LED12/840 P7PSU D125 WB UE G2	Hayır	-
911401503044	DN590B LED17/840 P13PSU D125 WB WP G2	Hayır	-
911401592743	DN588B LED9/840 P6PSU D125 WB G2	Hayır	-
911401593043	DN589B LED11/830 P8PSU D125 WB G2	Hayır	-
911401593143	DN589B LED11/840 P8PSU D125 WB G2	Hayır	-
911401593943	DN590B LED17/840 P13PSU D125 WB G2	Hayır	-
911401594743	DN591B LED22/840 P17PSU D125 WB G2	Hayır	-
911401595343	DN591X LED22/840 P17WIA D125 WB G2	Evet	1%
911401502444	DN589B LED12/840 P7PSU D125 VWB-M UE G2	Hayır	-
911401592443	DN588B LED9/830 P6PSU D125 VWB-M G2	Hayır	-
911401592543	DN588B LED9/840 P6PSU D125 VWB-M G2	Hayır	-
911401592843	DN589B LED11/830 P8PSU D125 VWB-M G2	Hayır	-
911401592943	DN589B LED11/840 P8PSU D125 VWB-M G2	Hayır	-
911401593343	DN589B LED11/840 P8PSD D125 VWB-M G2	Evet	1%
911401593743	DN590B LED17/840 P13PSU D125 VWB-M G2	Hayır	-
911401594143	DN590B LED17/840 P14PSD D125 VWB-M G2	Evet	1%
911401594543	DN591B LED22/840 P17PSU D125 VWB-M G2	Hayır	-
911401595243	DN591X LED22/840 P17WIA D125 VWB-M G2	Evet	1%
911401502644	DN590B LED17/840 P10PSU D150 WB UE G2	Hayır	-
911401503144	DN591B LED23/840 P17PSU D150 WB WP G2	Hayır	-

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir	Maksimum dim seviyesi
911401503344	DN592B LED27/840 P21PSU D150 WB G2	Hayır	-
911401596443	DN589B LED12/830 P8PSU D150 WB G2	Hayır	-
911401596543	DN589B LED12/840 P8PSU D150 WB G2	Hayır	-
911401596643	DN590B LED18/830 P13PSU D150 WB G2	Hayır	-
911401596743	DN590B LED18/840 P13PSU D150 WB G2	Hayır	-
911401596943	DN591B LED23/840 P17PSU D150 WB G2	Hayır	-

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir	Maksimum dim seviyesi
911401597143	DN589B LED12/840 P8PSD D150 WB G2	Evet	1%
911401597343	DN590B LED18/840 P14PSD D150 WB G2	Evet	1%
911401597543	DN591B LED23/840 P17PSD D150 WB G2	Evet	1%
911401597643	DN589X LED12/840 P9WIA D150 WB G2	Evet	3%
911401597943	DN592X LED27/840 P21WIA D150 WB G2	Evet	1%

Mekanik ve Muhafaza

Order Code	Full Product Name	Girişime Karşı Koruma Sınıfı
911401505944	DN589X LED7/CED P7PSD D100 WB G2	IP20
911401500044	DN596B LED80/830 P62PSU D200 WB G2	IP20
911401500144	DN596B LED80/840 P62PSU D200 WB G2	IP20
911401500844	DN591B LED19/830 P13PSU D200 WB G2	IP20
911401500944	DN591B LED19/840 P13PSU D200 WB G2	IP20
911401501244	DN591B LED19/830 P13PSD D200 WB G2	IP20
911401501344	DN591B LED19/840 P13PSD D200 WB G2	IP20
911401501544	DN591X LED19/840 P13WIA D200 WB G2	IP20
911401501844	DN593B LED29/830 P20PSU D200 WB G2	IP20
911401501944	DN593B LED29/840 P20PSU D200 WB G2	IP20
911401502244	DN593B LED29/830 P21PSD D200 WB G2	IP20
911401502344	DN593B LED29/840 P21PSD D200 WB G2	IP20
911401502844	DN591B LED23/840 P13PSU D200 WB UE G2	IP20
911401598243	DN594B LED42/830 P30PSU D200 WB G2	IP20
911401598343	DN594B LED42/840 P30PSU D200 WB G2	IP20
911401598643	DN594B LED42/830 P31PSD D200 WB G2	IP20
911401598743	DN594B LED42/840 P31PSD D200 WB G2	IP20
911401598943	DN594X LED42/840 P30WIA D200 WB G2	IP20
911401599243	DN595B LED61/830 P46PSU D200 WB G2	IP20
911401599343	DN595B LED61/840 P46PSU D200 WB G2	IP20
911401599743	DN595B LED61/840 P47PSD D200 WB G2	IP20
911401500644	DN591B LED19/830 P13PSU D200 VWB-M G2	IP20
911401500744	DN591B LED19/840 P13PSU D200 VWB-M G2	IP20
911401501044	DN591B LED19/830 P13PSD D200 VWB-M G2	IP20
911401501144	DN591B LED19/840 P13PSD D200 VWB-M G2	IP20
911401501444	DN591X LED19/840 P13WIA D200 VWB-M G2	IP20
911401501644	DN593B LED29/830 P20PSU D200 VWB-M G2	IP20
911401501744	DN593B LED29/840 P20PSU D200 VWB-M G2	IP20
911401502044	DN593B LED29/830 P21PSD D200 VWB-M G2	IP20
911401502144	DN593B LED29/840 P21PSD D200 VWB-M G2	IP20
911401502744	DN591B LED23/840 P13PSU D200 VWB-M UE G2	IP20
911401598043	DN594B LED42/830 P30PSU D200 VWB-M G2	IP20
911401598143	DN594B LED42/840 P30PSU D200 VWB-M G2	IP20
911401598443	DN594B LED42/830 P31PSD D200 VWB-M G2	IP20

Order Code	Full Product Name	Girişime Karşı Koruma Sınıfı
911401598543	DN594B LED42/840 P31PSD D200 VWB-M G2	IP20
911401598843	DN594X LED42/840 P30WIA D200 VWB-M G2	IP20
911401599043	DN595B LED61/830 P46PSU D200 VWB-M G2	IP20
911401599143	DN595B LED61/840 P46PSU D200 VWB-M G2	IP20
911401599543	DN595B LED61/840 P47PSD D200 VWB-M G2	IP20
911401599943	DN596B LED80/840 P62PSU D200 VWB-M G2	IP20
911401502544	DN589B LED12/840 P7PSU D125 WB UE G2	IP20
911401503044	DN590B LED17/840 P13PSU D125 WB WP G2	IP20/65
911401592743	DN588B LED9/840 P6PSU D125 WB G2	IP20
911401593043	DN589B LED11/830 P8PSU D125 WB G2	IP20
911401593143	DN589B LED11/840 P8PSU D125 WB G2	IP20
911401593943	DN590B LED17/840 P13PSU D125 WB G2	IP20
911401594743	DN591B LED22/840 P17PSU D125 WB G2	IP20
911401595343	DN591X LED22/840 P17WIA D125 WB G2	IP20
911401502444	DN589B LED12/840 P7PSU D125 VWB-M UE G2	IP20
911401592443	DN588B LED9/830 P6PSU D125 VWB-M G2	IP20
911401592543	DN588B LED9/840 P6PSU D125 VWB-M G2	IP20
911401592843	DN589B LED11/830 P8PSU D125 VWB-M G2	IP20
911401592943	DN589B LED11/840 P8PSU D125 VWB-M G2	IP20
911401593343	DN589B LED11/840 P8PSD D125 VWB-M G2	IP20
911401593743	DN590B LED17/840 P13PSU D125 VWB-M G2	IP20
911401594143	DN590B LED17/840 P14PSD D125 VWB-M G2	IP20
911401594543	DN591B LED22/840 P17PSU D125 VWB-M G2	IP20
911401595243	DN591X LED22/840 P17WIA D125 VWB-M G2	IP20
911401502644	DN590B LED17/840 P10PSU D150 WB UE G2	IP20
911401503144	DN591B LED23/840 P17PSU D150 WB WP G2	IP20/65
911401503344	DN592B LED27/840 P21PSU D150 WB G2	IP20
911401596443	DN589B LED12/830 P8PSU D150 WB G2	IP20
911401596543	DN589B LED12/840 P8PSU D150 WB G2	IP20
911401596643	DN590B LED18/830 P13PSU D150 WB G2	IP20
911401596743	DN590B LED18/840 P13PSU D150 WB G2	IP20
911401596943	DN591B LED23/840 P17PSU D150 WB G2	IP20
911401597143	DN589B LED12/840 P8PSD D150 WB G2	IP20
911401597343	DN590B LED18/840 P14PSD D150 WB G2	IP20

Order Code	Full Product Name	Girişime Karşı Koruma Sınıfı
911401597543	DN591B LED23/840 P17PSD D150 WB G2	IP20
911401597643	DN589X LED12/840 P9WIA D150 WB G2	IP20

Order Code	Full Product Name	Girişime Karşı Koruma Sınıfı
911401597943	DN592X LED27/840 P21WIA D150 WB G2	IP20

Onay ve Uygulama

Order Code	Full Product Name	Ortam sıcaklığı aralığı
911401505944	DN589X LED7/CED P7PSD D100 WB G2	-20 °C ila +40 °C
911401500044	DN596B LED80/830 P62PSU D200 WB G2	-20 °C ila 40 °C
911401500144	DN596B LED80/840 P62PSU D200 WB G2	-20 °C ila 40 °C
911401500844	DN591B LED19/830 P13PSU D200 WB G2	-20 °C ila 40 °C
911401500944	DN591B LED19/840 P13PSU D200 WB G2	-20 °C ila 40 °C
911401501244	DN591B LED19/830 P13PSD D200 WB G2	-20 °C ila 40 °C
911401501344	DN591B LED19/840 P13PSD D200 WB G2	-20 °C ila 40 °C
911401501544	DN591X LED19/840 P13WIA D200 WB G2	-20 °C ila 40 °C
911401501844	DN593B LED29/830 P20PSU D200 WB G2	-20 °C ila 40 °C
911401501944	DN593B LED29/840 P20PSU D200 WB G2	-20 °C ila 40 °C
911401502244	DN593B LED29/830 P21PSD D200 WB G2	-20 °C ila 40 °C
911401502344	DN593B LED29/840 P21PSD D200 WB G2	-20 °C ila 40 °C
911401502844	DN591B LED23/840 P13PSU D200 WB UE G2	-20 °C ila 40 °C
911401598243	DN594B LED42/830 P30PSU D200 WB G2	-20 °C ila 40 °C
911401598343	DN594B LED42/840 P30PSU D200 WB G2	-20 °C ila 40 °C
911401598643	DN594B LED42/830 P31PSD D200 WB G2	-20 °C ila 40 °C
911401598743	DN594B LED42/840 P31PSD D200 WB G2	-20 °C ila 40 °C
911401598943	DN594X LED42/840 P30WIA D200 WB G2	-20 °C ila 40 °C
911401599243	DN595B LED61/830 P46PSU D200 WB G2	-20 °C ila 40 °C
911401599343	DN595B LED61/840 P46PSU D200 WB G2	-20 °C ila 40 °C
911401599743	DN595B LED61/840 P47PSD D200 WB G2	-20 °C ila 40 °C
911401500644	DN591B LED19/830 P13PSU D200 VWB-M G2	-20 °C ila 40 °C
911401500744	DN591B LED19/840 P13PSU D200 VWB-M G2	-20 °C ila 40 °C
911401501044	DN591B LED19/830 P13PSD D200 VWB-M G2	-20 °C ila 40 °C
911401501144	DN591B LED19/840 P13PSD D200 VWB-M G2	-20 °C ila 40 °C
911401501444	DN591X LED19/840 P13WIA D200 VWB-M G2	-20 °C ila 40 °C
911401501644	DN593B LED29/830 P20PSU D200 VWB-M G2	-20 °C ila 40 °C
911401501744	DN593B LED29/840 P20PSU D200 VWB-M G2	-20 °C ila 40 °C
911401502044	DN593B LED29/830 P21PSD D200 VWB-M G2	-20 °C ila 40 °C
911401502144	DN593B LED29/840 P21PSD D200 VWB-M G2	-20 °C ila 40 °C
911401502744	DN591B LED23/840 P13PSU D200 VWB-M UE G2	-20 °C ila 40 °C
911401598043	DN594B LED42/830 P30PSU D200 VWB-M G2	-20 °C ila 40 °C
911401598143	DN594B LED42/840 P30PSU D200 VWB-M G2	-20 °C ila 40 °C
911401598443	DN594B LED42/830 P31PSD D200 VWB-M G2	-20 °C ila 40 °C
911401598543	DN594B LED42/840 P31PSD D200 VWB-M G2	-20 °C ila 40 °C

Order Code	Full Product Name	Ortam sıcaklığı aralığı
911401598843	DN594X LED42/840 P30WIA D200 VWB-M G2	-20 °C ila 40 °C
911401599043	DN595B LED61/830 P46PSU D200 VWB-M G2	-20 °C ila 40 °C
911401599143	DN595B LED61/840 P46PSU D200 VWB-M G2	-20 °C ila 40 °C
911401599543	DN595B LED61/840 P47PSD D200 VWB-M G2	-20 °C ila 40 °C
911401599943	DN596B LED80/840 P62PSU D200 VWB-M G2	-20 °C ila 40 °C
911401502544	DN589B LED12/840 P7PSU D125 WB UE G2	-20 °C ila 40 °C
911401503044	DN590B LED17/840 P13PSU D125 WB WP G2	-20 °C ila 40 °C
911401592743	DN588B LED9/840 P6PSU D125 WB G2	-20 °C ila 40 °C
911401593043	DN589B LED11/830 P8PSU D125 WB G2	-20 °C ila 40 °C
911401593143	DN589B LED11/840 P8PSU D125 WB G2	-20 °C ila 40 °C
911401593943	DN590B LED17/840 P13PSU D125 WB G2	-20 °C ila 40 °C
911401594743	DN591B LED22/840 P17PSU D125 WB G2	-20 °C ila 40 °C
911401595343	DN591X LED22/840 P17WIA D125 WB G2	-20 °C ila 40 °C
911401502444	DN589B LED12/840 P7PSU D125 VWB-M UE G2	-20 °C ila 40 °C
911401592443	DN588B LED9/830 P6PSU D125 VWB-M G2	-20 °C ila 40 °C
911401592543	DN588B LED9/840 P6PSU D125 VWB-M G2	-20 °C ila 40 °C
911401592843	DN589B LED11/830 P8PSU D125 VWB-M G2	-20 °C ila 40 °C
911401592943	DN589B LED11/840 P8PSU D125 VWB-M G2	-20 °C ila 40 °C
911401593343	DN589B LED11/840 P8PSD D125 VWB-M G2	-20 °C ila 40 °C
911401593743	DN590B LED17/840 P13PSU D125 VWB-M G2	-20 °C ila 40 °C
911401594143	DN590B LED17/840 P14PSD D125 VWB-M G2	-20 °C ila 40 °C
911401594543	DN591B LED22/840 P17PSU D125 VWB-M G2	-20 °C ila 40 °C
911401595243	DN591X LED22/840 P17WIA D125 VWB-M G2	-20 °C ila 40 °C
911401502644	DN590B LED17/840 P10PSU D150 WB UE G2	-20 °C ila 40 °C
911401503144	DN591B LED23/840 P17PSU D150 WB WP G2	-20 °C ila 40 °C
911401503344	DN592B LED27/840 P21PSU D150 WB G2	-20 °C ila 40 °C
911401596443	DN589B LED12/830 P8PSU D150 WB G2	-20 °C ila 40 °C
911401596543	DN589B LED12/840 P8PSU D150 WB G2	-20 °C ila 40 °C
911401596643	DN590B LED18/830 P13PSU D150 WB G2	-20 °C ila 40 °C
911401596743	DN590B LED18/840 P13PSU D150 WB G2	-20 °C ila 40 °C
911401596943	DN591B LED23/840 P17PSU D150 WB G2	-20 °C ila 40 °C
911401597143	DN589B LED12/840 P8PSD D150 WB G2	-20 °C ila 40 °C
911401597343	DN590B LED18/840 P14PSD D150 WB G2	-20 °C ila 40 °C
911401597543	DN591B LED23/840 P17PSD D150 WB G2	-20 °C ila 40 °C
911401597643	DN589X LED12/840 P9WIA D150 WB G2	-20 °C ila 40 °C
911401597943	DN592X LED27/840 P21WIA D150 WB G2	-20 °C ila 40 °C

